



Tehokas ja vastuullinen yleisvalaisin myymälöihin

GreenSpace Evo

GreenSpace Evo Projector on tehokas kohdevalaisin myymälöihin. Siinä on hienostunut ja ajaton muotokieli. 3D-tulostettu kotelo on valmistettu vähintään 55-prosenttisesti kierrätetyistä tai biokierrotomateriaaleista, kun taas jäähdytyslementti on valmistettu 85-prosenttisesti kierrätetystä alumiinista. Valaisin on suunniteltu tukemaan kiertotaloutta: se on päivitettävissä, uudelleenkäytettävä, täysin huollettava ja kierrätettävä. Yhdessä korkean energiatehokkuuden kanssa tämä tekee GreenSpace Evosta vastuullisen valinnan. PerfectAccent-heijastimet tuottavat hohdokasta valoa, joka on miellyttävää silmille. GreenSpace Evosta on saatavilla myös huipputekniikkaa edustavia Ultra Efficient -malleja, ja se voidaan integroida saumattomasti osaksi 3C- ja DALI-kiskoasennusta sekä CoreLine Trunking- ja Maxos fusion -ratkaisuja. Philips MyCreation tarjoaa lisää väri- ja tekstuurivaihtoehtoja.

Hyödyt

- Selkeä ja ajaton muotokieli sopii myymälään kuin myymälään
- Miellyttävän hohdokasta valoa PerfectAccent-heijastimien avulla
- Helppo huollettavuus ja päivitettävyys pidentää tuotteen käyttöikää
- Kierrätysmateriaalit ja korkea energiatehokkuus pienentävät tuotteen hiilijalanjälkeä entisestään

Ominaisuudet

- Optiikkaan, LEDiin ja etulasiin pääsee käsiksi ilman työkaluja
- Huollettavissa ja päivitettävissä vakiotyökaluilla
- Pienempi hiilijalanjälki korkean tehokkuuden ansiosta (huipputehokkaita Ultra Efficient -versioita saatavilla)
- Varustettu huippuluokan PerfectAccent-heijastimilla
- Erittäin laajat suuntausvaihtoehdot, mukaan lukien ylöspäin suuntautuva valo
- Liitäntävaihtoehdot: Interact-yhteensopiva liitäntälaitte DALI-ohjauksella (DIA), Interact-yhteensopiva liitäntälaitte DALI-ohjauksella, koodattu valo (DIA-VLC) ja langaton Interact-ohjaus (WIA)
- Valinnainen etulasi (suositellaan pölyisiin ympäristöihin)

Käyttökohteet

- Elintarvikeliikkeet ja suuret vähittäismyymälät
- Muotimyyvälät
- Huoltoasemat ja päivittäistavarakaupat

Rajoitukset ja turvallisuus

- Optiikan puhdistus tulee tehdä vain paineilmalla. LEDin tai heijastimen koskettaminen on kielletty. Ruoanvalmistusalueilla ja pölyisillä alueilla suosittelemme valinnaisen etulasin käyttöä, koska se voidaan puhdistaa kuivalla mikrokuituliinalla.
- Huollon ajaksi tuote on sammutettava, ja sen on annettava jäähtyä.
- Tuote on asennettava käden ulottumattomiin. Tuotteen käsittely kuumana on mahdollista vain eristetyllä käsiineellä.

Versions




ST333T GreenSpace Evo Projector
grey




ST333X2 GreenSpace Evo
Projector double spothead for
Maxos fusion, white

Mittapiirros

Flux	CCT	B (mm)
205	827/830/840/PW930/PW940/PC930	126
195	FMT/Rose	
275	827/CH/830/840/PW930/PW940/PC930	149
395	827/CH/830/840/PW930/PW940	
275	FMT/Rose/FR	149
395	FR/PC930	
495	827/830/840/PW930/PW940	




Flux	CCT	B (mm)
205	827/830/840/PW930/PW940/PC930	126
195	FMT/Rose	
275	827/CH/830/840/PW930/PW940/PC930	149
395	827/CH/830/840/PW930/PW940	
275	FMT/Rose/FR	149
395	FR/PC930	
495	827/830/840/PW930/PW940	



Mittapiirros

Trafo	Flux	CCT	Optic	A (mm)
PSU	205	840	HNB/HMB/HVVB/HVVVB/HOVL-H/HOVL-V	158
	495	PW930	NB/MB/WB/VVVB/OVL-V	162
DIA			Alli	253
DIA-VLC				253
WIA				224



Flux	CCT	B (mm)
275	FMT/Rose/FR	129
395	FR/p930	149
495		

Tuotetiedot



ST333T GreenSpace Evo Projector
grey



ST333T GreenSpace Evo Projector
white



ST333T GreenSpace Evo Projector
black

Yleistä tietoa

Liitäntälaitte mukana Kyllä

Käyttö- ja sähkö tiedot

Suojausluokka IEC Suojausluokka II
Tulojännite 210–240 V
Viivatiheys 50 to 60 Hz
Soveltuu satunnaiseen kytkentään Ei sovellettavissa

Mekaaniset tiedot ja runko

Mekaanisen iskusuojauksen koodi IK02
Suojausluokan koodi IP20

Hätätilakäyttö

Keskusastollinen turvalaistus Ei

Merkinnät ja luokitukset

Ympäristön lämpötila +10...+25 °C
CE-merkintä Kyllä
ENEC-merkintä ENEC-merkki
Tulenarkuusmerkintä -
Hehkulankatesti Lämpötila 650 °C, kesto 30 s

Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

Valovirran toleranssi +/-10%

Yleistä tietoa

Order Code	Full Product Name	Ohjauksyksiköiden lukumäärä
910505104594	ST333T 20S/PC930 PSU NB WH481	1 yksikkö
910505104596	ST333T 27S/827 PSU WB WH481	1 yksikkö
910505104597	ST333T 27S/830 PSU WB WH481	1 yksikkö
910505104598	ST333T 27S/840 PSU WB WH481	1 yksikkö
910505104601	ST333T 27S/PW930 UE PSU HWB WH481	1 yksikkö
910505104602	ST333T 27S/PW930 UE DIA-VLC HWB WH481	1 yksikkö
910505104605	ST333T 27S/CH DIA MB FG WH481	1 yksikkö
910505104606	ST333T 27S/FMT DIA MB FG WH481	1 yksikkö
910505104607	ST333T 27S/ROSE WIA MB FG WH481	1 yksikkö
910505104608	ST333T 27S/FR WIA MB FG WH481	1 yksikkö
910505104609	ST333T 39S/830 PSU WB WH481	1 yksikkö
910505104610	ST333T 39S/830 DIA-VLC WB WH481	1 yksikkö
910505104614	ST333T 39S/PW930 UE PSU HWB WH481	1 yksikkö
910505104615	ST333T 39S/PW930 UE DIA-VLC HWB WH481	1 yksikkö
910505104616	ST333T 49S/830 PSU WB WH481	1 yksikkö
910505104622	ST333Y2 27S/830 PSU WB WH481	2 yksikköä
910505104623	ST333Y2 27S/PW930 DIA HRCT WH481	2 yksikköä
910505104624	ST333Y2 39S/830 PSU WB WH481	2 yksikköä
910505104625	ST333Y2 39S/PW930 DIA HRCT WH481	2 yksikköä
910505104603	ST333T 27S/PW940 PSU HMB GR482	1 yksikkö
910505104612	ST333T 39S/PW940 PSU WB GR482	1 yksikkö
910505104592	ST333T 19S/FMT WIA HMB BK482	1 yksikkö
910505104593	ST333T 19S/ROSE WIA HMB BK482	1 yksikkö
910505104595	ST333T 20S/PW930 PSU HNB BK482	1 yksikkö
910505104599	ST333T 27S/PW930 PSU HRCT BK482	1 yksikkö
910505104604	ST333T 27S/PC930 PSU HMB FG BK482	1 yksikkö
910505104611	ST333T 39S/PW930 PSU HRCT BK482	1 yksikkö
910505104613	ST333T 39S/PC930 PSU WB BK482	1 yksikkö
910505104617	ST333T 49S/PW930 PSU WB BK482	1 yksikkö
910505104618	ST333X2 27S/830 PSU WB WH481	2 yksikköä
910505104620	ST333X2 39S/830 PSU WB WH481	2 yksikköä
910505104619	ST333X2 27S/PW930 DIA HMB BK482	2 yksikköä
910505104621	ST333X2 39S/PW930 DIA HMB BK482	2 yksikköä

Valaistuksen tekniset tiedot (1/2)

Order Code	Full Product Name	Väriämpötila (nim.)	Värintoistoindeksi (CRI)	Valotehokkuus (nimellinen)	Valovirta
910505104594	ST333T 20S/PC930 PSU NB WH481	3000 K	90	105 lm/W	2 100 lm
910505104596	ST333T 27S/827 PSU WB WH481	2700 K	80	133 lm/W	2 800 lm
910505104597	ST333T 27S/830	3000 K	80	144 lm/W	2 700 lm

Order Code	Full Product Name	Väriämpötila (nim.)	Värintoistoindeksi (CRI)	Valotehokkuus (nimellinen)	Valovirta
910505104598	ST333T 27S/840 PSU WB WH481	4000 K	80	149 lm/W	2 800 lm
910505104601	ST333T 27S/PW930 UE PSU	3000 K	90	155 lm/W	2 700 lm

Order Code	Full				
	Product Name	Väriämpötila (nim.)	Värintoistoindeksi (CRI)	Valotehokkuus (nimellinen)	Valovirta
	HWB WH481				
910505104602	ST333T 27S/ PW930 UE DIA- VLC HWB WH481	3000 K	90	144 lm/W	2 800 lm
910505104605	ST333T 27S/CH DIA MB FG WH481	2700 K	80	127 lm/W	2 800 lm
910505104606	ST333T 27S/FMT DIA MB FG WH481	3000 K	90	78 lm/W	2 600 lm
910505104607	ST333T 27S/ ROSE WIA MB FG WH481	2200 K	80	85 lm/W	2 600 lm
910505104608	ST333T 27S/FR WIA MB FG WH481	5000 K	90	85 lm/W	2 800 lm
910505104609	ST333T 39S/830 PSU WB WH481	3000 K	80	143 lm/W	4 000 lm
910505104610	ST333T 39S/830 DIA-VLC WB WH481	3000 K	80	133 lm/W	4 000 lm
910505104614	ST333T 39S/ PW930 UE PSU HWB WH481	3000 K	90	159 lm/W	3 900 lm
910505104615	ST333T 39S/ PW930 UE DIA- VLC	3000 K	90	147 lm/W	3 900 lm

Order Code	Full				
	Product Name	Väriämpötila (nim.)	Värintoistoindeksi (CRI)	Valotehokkuus (nimellinen)	Valovirta
	HWB WH481				
910505104616	ST333T 49S/830 PSU WB WH481	3000 K	80	132 lm/W	4 900 lm
910505104622	ST333Y2 27S/830 PSU WB WH481	3000 K	80	137 lm/W	5 400 lm
910505104623	ST333Y2 27S/ PW930 DIA HRCT WH481	3000 K	90	131 lm/W	5 800 lm
910505104624	ST333Y2 39S/830 PSU WB WH481	3000 K	80	134 lm/W	8 000 lm
910505104625	ST333Y2 39S/ PW930 DIA HRCT WH481	3000 K	90	134 lm/W	7 800 lm
910505104603	ST333T 27S/ PW940 PSU HMB GR482	4000 K	90	149 lm/W	2 800 lm
910505104612	ST333T 39S/ PW940 PSU WB GR482	4000 K	90	143 lm/W	4 000 lm
910505104592	ST333T 19S/FMT WIA HMB BK482	3000 K	90	75 lm/W	1 900 lm
910505104593	ST333T 19S/ ROSE WIA HMB BK482	2200 K	80	95 lm/W	1 900 lm
910505104595	ST333T 20S/	3000 K	90	118 lm/W	2 200 lm

Order Code	Full Product Name	Väriämpötila (nim.)	Värintoistoindeksi (CRI)	Valotehokkuus (nimellinen)	Valovirta
	PW930 PSU HNB BK482				
910505104599	ST333T 27S/ PW930 PSU HRCT BK482	3000 K	90	138 lm/W	2 900 lm
910505104604	ST333T 27S/ PC930 PSU HMB FG BK482	3000 K	90	122 lm/W	2 800 lm
910505104611	ST333T 39S/ PW930 PSU HRCT BK482	3000 K	90	139 lm/W	3 900 lm
910505104613	ST333T 39S/ PC930	3000 K	90	115 lm/W	3 900 lm

Order Code	Full Product Name	Väriämpötila (nim.)	Värintoistoindeksi (CRI)	Valotehokkuus (nimellinen)	Valovirta
	PSU WB BK482				
910505104617	ST333T 49S/ PW930 PSU WB BK482	3000 K	90	122 lm/W	5 000 lm
910505104618	ST333X2 27S/830 PSU WB WH481	3000 K	80	137 lm/W	5 400 lm
910505104620	ST333X2 39S/830 PSU WB WH481	3000 K	80	134 lm/W	8 000 lm
910505104619	ST333X2 27S/ PW930 DIA HMB BK482	3000 K	90	131 lm/W	5 800 lm
910505104621	ST333X2 39S/ PW930 DIA HMB BK482	3000 K	90	134 lm/W	7 800 lm

Valaistuksen tekniset tiedot (2/2)

Order Code	Full Product Name	Optiikan tyyppi
910505104594	ST333T 20S/PC930 PSU NB WH481	Kapea valokeila
910505104596	ST333T 27S/827 PSU WB WH481	Leveä valokeila
910505104597	ST333T 27S/830 PSU WB WH481	Leveä valokeila
910505104598	ST333T 27S/840 PSU WB WH481	Leveä valokeila
910505104601	ST333T 27S/PW930 UE PSU HWB WH481	Hyvin heijastava metalliheijastin, leveä keila 40–80 astetta
910505104602	ST333T 27S/PW930 UE DIA- VLC HWB WH481	Hyvin heijastava metalliheijastin, leveä keila 40–80 astetta
910505104605	ST333T 27S/CH DIA MB FG WH481	Keskileveä valokeila
910505104606	ST333T 27S/FMT DIA MB FG WH481	Keskileveä valokeila
910505104607	ST333T 27S/ROSE WIA MB FG WH481	Keskileveä valokeila

Order Code	Full Product Name	Optiikan tyyppi
910505104608	ST333T 27S/FR WIA MB FG WH481	Keskileveä valokeila
910505104609	ST333T 39S/830 PSU WB WH481	Leveä valokeila
910505104610	ST333T 39S/830 DIA-VLC WB WH481	Leveä valokeila
910505104614	ST333T 39S/PW930 UE PSU HWB WH481	Hyvin heijastava metalliheijastin, leveä keila 40–80 astetta
910505104615	ST333T 39S/PW930 UE DIA- VLC HWB WH481	Hyvin heijastava metalliheijastin, leveä keila 40–80 astetta
910505104616	ST333T 49S/830 PSU WB WH481	Leveä valokeila
910505104622	ST333Y2 27S/830 PSU WB WH481	Leveä valokeila
910505104623	ST333Y2 27S/PW930 DIA HRCT WH481	Hyvin heijastava metalliheijastin, suorakaiteenmuotoinen valokeila
910505104624	ST333Y2 39S/830 PSU WB WH481	Leveä valokeila

Order Code	Full Product Name	Optiikan tyyppi
910505104625	ST333Y2 39S/PW930 DIA HRCT WH481	Hyvin heijastava metalliheijastin, suorakaiteenmuotoinen valokeila
910505104603	ST333T 27S/PW940 PSU HMB GR482	Hyvin heijastava metalliheijastin, keskileveä keila 20–40 astetta
910505104612	ST333T 39S/PW940 PSU WB GR482	Leveä valokeila
910505104592	ST333T 19S/FMT WIA HMB BK482	Hyvin heijastava metalliheijastin, keskileveä keila 20–40 astetta
910505104593	ST333T 19S/ROSE WIA HMB BK482	Hyvin heijastava metalliheijastin, keskileveä keila 20–40 astetta
910505104595	ST333T 20S/PW930 PSU HNB BK482	Hyvin heijastava metalliheijastin, kapea keila 10–20 astetta
910505104599	ST333T 27S/PW930 PSU HRCT BK482	Hyvin heijastava metalliheijastin, suorakaiteenmuotoinen valokeila
910505104604	ST333T 27S/PC930 PSU HMB FG BK482	Hyvin heijastava metalliheijastin, keskileveä keila 20–40 astetta

Order Code	Full Product Name	Optiikan tyyppi
910505104611	ST333T 39S/PW930 PSU HRCT BK482	Hyvin heijastava metalliheijastin, suorakaiteenmuotoinen valokeila
910505104613	ST333T 39S/PC930 PSU WB BK482	Leveä valokeila
910505104617	ST333T 49S/PW930 PSU WB BK482	Leveä valokeila
910505104618	ST333X2 27S/830 PSU WB WH481	Leveä valokeila
910505104620	ST333X2 39S/830 PSU WB WH481	Leveä valokeila
910505104619	ST333X2 27S/PW930 DIA HMB BK482	Hyvin heijastava metalliheijastin, keskileveä keila 20–40 astetta
910505104621	ST333X2 39S/PW930 DIA HMB BK482	Hyvin heijastava metalliheijastin, keskileveä keila 20–40 astetta

Käyttö- ja sähkö tiedot

Order Code	Full Product Name	Virrankulutus
910505104594	ST333T 20S/PC930 PSU NB WH481	22 W
910505104596	ST333T 27S/827 PSU WB WH481	22,5 W
910505104597	ST333T 27S/830 PSU WB WH481	20,5 W
910505104598	ST333T 27S/840 PSU WB WH481	20,5 W
910505104601	ST333T 27S/PW930 UE PSU HWB WH481	19 W
910505104602	ST333T 27S/PW930 UE DIA-VLC HWB WH481	18,8 W
910505104605	ST333T 27S/CH DIA MB FG WH481	22 W
910505104606	ST333T 27S/FMT DIA MB FG WH481	33,5 W
910505104607	ST333T 27S/ROSE WIA MB FG WH481	30,5 W
910505104608	ST333T 27S/FR WIA MB FG WH481	33 W
910505104609	ST333T 39S/830 PSU WB WH481	31,5 W
910505104610	ST333T 39S/830 DIA-VLC WB WH481	30 W
910505104614	ST333T 39S/PW930 UE PSU HWB WH481	26,5 W
910505104615	ST333T 39S/PW930 UE DIA-VLC HWB WH481	26,5 W
910505104616	ST333T 49S/830 PSU WB WH481	39,5 W
910505104622	ST333Y2 27S/830 PSU WB WH481	39,8 W
910505104623	ST333Y2 27S/PW930 DIA HRCT WH481	43,5 W

Order Code	Full Product Name	Virrankulutus
910505104624	ST333Y2 39S/830 PSU WB WH481	59 W
910505104625	ST333Y2 39S/PW930 DIA HRCT WH481	57,5 W
910505104603	ST333T 27S/PW940 PSU HMB GR482	20,5 W
910505104612	ST333T 39S/PW940 PSU WB GR482	29,5 W
910505104592	ST333T 19S/FMT WIA HMB BK482	25,5 W
910505104593	ST333T 19S/ROSE WIA HMB BK482	20 W
910505104595	ST333T 20S/PW930 PSU HNB BK482	19,6 W
910505104599	ST333T 27S/PW930 PSU HRCT BK482	22,5 W
910505104604	ST333T 27S/PC930 PSU HMB FG BK482	25 W
910505104611	ST333T 39S/PW930 PSU HRCT BK482	29,5 W
910505104613	ST333T 39S/PC930 PSU WB BK482	35 W
910505104617	ST333T 49S/PW930 PSU WB BK482	41 W
910505104618	ST333X2 27S/830 PSU WB WH481	39,8 W
910505104620	ST333X2 39S/830 PSU WB WH481	59 W
910505104619	ST333X2 27S/PW930 DIA HMB BK482	43,5 W
910505104621	ST333X2 39S/PW930 DIA HMB BK482	57,5 W

Ohjaujärjestelmät ja himmennys

Order Code	Full Product Name	Himmennettävä
910505104594	ST333T 20S/PC930 PSU NB WH481	Ei
910505104596	ST333T 27S/827 PSU WB WH481	Ei
910505104597	ST333T 27S/830 PSU WB WH481	Ei
910505104598	ST333T 27S/840 PSU WB WH481	Ei
910505104601	ST333T 27S/PW930 UE PSU HWB WH481	Ei
910505104602	ST333T 27S/PW930 UE DIA-VLC HWB WH481	Kyllä
910505104605	ST333T 27S/CH DIA MB FG WH481	Kyllä
910505104606	ST333T 27S/FMT DIA MB FG WH481	Kyllä
910505104607	ST333T 27S/ROSE WIA MB FG WH481	Kyllä
910505104608	ST333T 27S/FR WIA MB FG WH481	Kyllä

Order Code	Full Product Name	Himmennettävä
910505104609	ST333T 39S/830 PSU WB WH481	Ei
910505104610	ST333T 39S/830 DIA-VLC WB WH481	Kyllä
910505104614	ST333T 39S/PW930 UE PSU HWB WH481	Ei
910505104615	ST333T 39S/PW930 UE DIA-VLC HWB WH481	Kyllä
910505104616	ST333T 49S/830 PSU WB WH481	Ei
910505104622	ST333Y2 27S/830 PSU WB WH481	Ei
910505104623	ST333Y2 27S/PW930 DIA HRCT WH481	Kyllä
910505104624	ST333Y2 39S/830 PSU WB WH481	Ei
910505104625	ST333Y2 39S/PW930 DIA HRCT WH481	Kyllä
910505104603	ST333T 27S/PW940 PSU HMB GR482	Ei

Order Code	Full Product Name	Himmennettävä
910505104612	ST333T 39S/PW940 PSU WB GR482	Ei
910505104592	ST333T 19S/FMT WIA HMB BK482	Kyllä
910505104593	ST333T 19S/ROSE WIA HMB BK482	Kyllä
910505104595	ST333T 20S/PW930 PSU HNB BK482	Ei
910505104599	ST333T 27S/PW930 PSU HRCT BK482	Ei
910505104604	ST333T 27S/PC930 PSU HMB FG BK482	Ei
910505104611	ST333T 39S/PW930 PSU HRCT BK482	Ei

Order Code	Full Product Name	Himmennettävä
910505104613	ST333T 39S/PC930 PSU WB BK482	Ei
910505104617	ST333T 49S/PW930 PSU WB BK482	Ei
910505104618	ST333X2 27S/830 PSU WB WH481	Ei
910505104620	ST333X2 39S/830 PSU WB WH481	Ei
910505104619	ST333X2 27S/PW930 DIA HMB BK482	Kyllä
910505104621	ST333X2 39S/PW930 DIA HMB BK482	Kyllä

Mekaaniset tiedot ja runko

Order Code	Full Product Name	Kotelon väri
910505104594	ST333T 20S/PC930 PSU NB WH481	Valkoinen
910505104596	ST333T 27S/827 PSU WB WH481	Valkoinen
910505104597	ST333T 27S/830 PSU WB WH481	Valkoinen
910505104598	ST333T 27S/840 PSU WB WH481	Valkoinen
910505104601	ST333T 27S/PW930 UE PSU HWB WH481	Valkoinen
910505104602	ST333T 27S/PW930 UE DIA-VLC HWB WH481	Valkoinen
910505104605	ST333T 27S/CH DIA MB FG WH481	Valkoinen
910505104606	ST333T 27S/FMT DIA MB FG WH481	Valkoinen
910505104607	ST333T 27S/ROSE WIA MB FG WH481	Valkoinen
910505104608	ST333T 27S/FR WIA MB FG WH481	Valkoinen
910505104609	ST333T 39S/830 PSU WB WH481	Valkoinen
910505104610	ST333T 39S/830 DIA-VLC WB WH481	Valkoinen
910505104614	ST333T 39S/PW930 UE PSU HWB WH481	Valkoinen
910505104615	ST333T 39S/PW930 UE DIA-VLC HWB WH481	Valkoinen
910505104616	ST333T 49S/830 PSU WB WH481	Valkoinen
910505104622	ST333Y2 27S/830 PSU WB WH481	Valkoinen
910505104623	ST333Y2 27S/PW930 DIA HRCT WH481	Valkoinen

Order Code	Full Product Name	Kotelon väri
910505104624	ST333Y2 39S/830 PSU WB WH481	Valkoinen
910505104625	ST333Y2 39S/PW930 DIA HRCT WH481	Valkoinen
910505104603	ST333T 27S/PW940 PSU HMB GR482	Harmaa
910505104612	ST333T 39S/PW940 PSU WB GR482	Harmaa
910505104592	ST333T 19S/FMT WIA HMB BK482	Musta
910505104593	ST333T 19S/ROSE WIA HMB BK482	Musta
910505104595	ST333T 20S/PW930 PSU HNB BK482	Musta
910505104599	ST333T 27S/PW930 PSU HRCT BK482	Musta
910505104604	ST333T 27S/PC930 PSU HMB FG BK482	Musta
910505104611	ST333T 39S/PW930 PSU HRCT BK482	Musta
910505104613	ST333T 39S/PC930 PSU WB BK482	Musta
910505104617	ST333T 49S/PW930 PSU WB BK482	Musta
910505104618	ST333X2 27S/830 PSU WB WH481	Valkoinen
910505104620	ST333X2 39S/830 PSU WB WH481	Valkoinen
910505104619	ST333X2 27S/PW930 DIA HMB BK482	Musta
910505104621	ST333X2 39S/PW930 DIA HMB BK482	Musta

Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)



Order Code	Full Product Name	Alkuperäinen kromaattisuus
910505104594	ST333T 20S/PC930 PSU NB WH481	(0.422, 0.386)
910505104596	ST333T 27S/827 PSU WB WH481	(0.458, 0.410)
910505104597	ST333T 27S/830 PSU WB WH481	(0.434, 0.403)
910505104598	ST333T 27S/840 PSU WB WH481	(0.382, 0.380)
910505104601	ST333T 27S/PW930 UE PSU HWB WH481	(0.422, 0.386)
910505104602	ST333T 27S/PW930 UE DIA-VLC HWB WH481	(0.422, 0.386)
910505104605	ST333T 27S/CH DIA MB FG WH481	(0.458, 0.410)
910505104606	ST333T 27S/FMT DIA MB FG WH481	(0.457, 0.385)
910505104607	ST333T 27S/ROSE WIA MB FG WH481	(0.457, 0.385)
910505104608	ST333T 27S/FR WIA MB FG WH481	(0.343, 0.331)
910505104609	ST333T 39S/830 PSU WB WH481	(0.434, 0.403)
910505104610	ST333T 39S/830 DIA-VLC WB WH481	(0.434, 0.403)
910505104614	ST333T 39S/PW930 UE PSU HWB WH481	(0.422, 0.386)
910505104615	ST333T 39S/PW930 UE DIA-VLC HWB WH481	(0.422, 0.386)
910505104616	ST333T 49S/830 PSU WB WH481	(0.434, 0.403)
910505104622	ST333Y2 27S/830 PSU WB WH481	(0.434, 0.403)

Order Code	Full Product Name	Alkuperäinen kromaattisuus
910505104623	ST333Y2 27S/PW930 DIA HRCT WH481	(0.422, 0.386)
910505104624	ST333Y2 39S/830 PSU WB WH481	(0.434, 0.403)
910505104625	ST333Y2 39S/PW930 DIA HRCT WH481	(0.422, 0.386)
910505104603	ST333T 27S/PW940 PSU HMB GR482	(0.374, 0.364)
910505104612	ST333T 39S/PW940 PSU WB GR482	(0.374, 0.364)
910505104592	ST333T 19S/FMT WIA HMB BK482	(0.457, 0.385)
910505104593	ST333T 19S/ROSE WIA HMB BK482	(0.457, 0.385)
910505104595	ST333T 20S/PW930 PSU HNB BK482	(0.422, 0.386)
910505104599	ST333T 27S/PW930 PSU HRCT BK482	(0.422, 0.386)
910505104604	ST333T 27S/PC930 PSU HMB FG BK482	(0.422, 0.386)
910505104611	ST333T 39S/PW930 PSU HRCT BK482	(0.422, 0.386)
910505104613	ST333T 39S/PC930 PSU WB BK482	(0.422, 0.386)
910505104617	ST333T 49S/PW930 PSU WB BK482	(0.422, 0.386)
910505104618	ST333X2 27S/830 PSU WB WH481	(0.434, 0.403)
910505104620	ST333X2 39S/830 PSU WB WH481	(0.434, 0.403)
910505104619	ST333X2 27S/PW930 DIA HMB BK482	(0.422, 0.386)
910505104621	ST333X2 39S/PW930 DIA HMB BK482	(0.422, 0.386)

Tuotetiedot

Order Code	Full Product Name	Tuoteperheen koodi	Order Code	Full Product Name	Tuoteperheen koodi
910505104594	ST333T 20S/PC930 PSU NB WH481	ST333T	910505104624	ST333Y2 39S/830 PSU WB WH481	ST333Y2
910505104596	ST333T 27S/827 PSU WB WH481	ST333T	910505104625	ST333Y2 39S/PW930 DIA HRCT WH481	ST333Y2
910505104597	ST333T 27S/830 PSU WB WH481	ST333T	910505104603	ST333T 27S/PW940 PSU HMB GR482	ST333T
910505104598	ST333T 27S/840 PSU WB WH481	ST333T	910505104612	ST333T 39S/PW940 PSU WB GR482	ST333T
910505104601	ST333T 27S/PW930 UE PSU HWB WH481	ST333T	910505104592	ST333T 19S/FMT WIA HMB BK482	ST333T
910505104602	ST333T 27S/PW930 UE DIA-VLC HWB WH481	ST333T	910505104593	ST333T 19S/ROSE WIA HMB BK482	ST333T
910505104605	ST333T 27S/CH DIA MB FG WH481	ST333T	910505104595	ST333T 20S/PW930 PSU HNB BK482	ST333T
910505104606	ST333T 27S/FMT DIA MB FG WH481	ST333T	910505104599	ST333T 27S/PW930 PSU HRCT BK482	ST333T
910505104607	ST333T 27S/ROSE WIA MB FG WH481	ST333T	910505104604	ST333T 27S/PC930 PSU HMB FG BK482	ST333T
910505104608	ST333T 27S/FR WIA MB FG WH481	ST333T	910505104611	ST333T 39S/PW930 PSU HRCT BK482	ST333T
910505104609	ST333T 39S/830 PSU WB WH481	ST333T	910505104613	ST333T 39S/PC930 PSU WB BK482	ST333T
910505104610	ST333T 39S/830 DIA-VLC WB WH481	ST333T	910505104617	ST333T 49S/PW930 PSU WB BK482	ST333T
910505104614	ST333T 39S/PW930 UE PSU HWB WH481	ST333T	910505104618	ST333X2 27S/830 PSU WB WH481	ST333X2
910505104615	ST333T 39S/PW930 UE DIA-VLC HWB WH481	ST333T	910505104620	ST333X2 39S/830 PSU WB WH481	ST333X2
910505104616	ST333T 49S/830 PSU WB WH481	ST333T	910505104619	ST333X2 27S/PW930 DIA HMB BK482	ST333X2
910505104622	ST333Y2 27S/830 PSU WB WH481	ST333Y2	910505104621	ST333X2 39S/PW930 DIA HMB BK482	ST333X2
910505104623	ST333Y2 27S/PW930 DIA HRCT WH481	ST333Y2			



Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104625

Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104610


Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104594



Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104616




Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104607




Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104615


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104602




Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104592




Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104606




Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104599




Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104609




Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104593



Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104597




Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104624




Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104608


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104604




Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104614




Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104620




Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104605




Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104601




Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104618



Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104611




Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104623




Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104612


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104595




Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104622




Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104598




Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104603




Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104596




Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104617



Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104613



Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104619



Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104621

