



Equipamento versátil, potente e sustentável para aplicações de revenda

GreenSpace Evo

O projetor GreenSpace Evo é um projetor potente e flexível para retail com um design subtil e neutro. O corpo impresso em 3D é fabricado com, pelo menos, 65% de materiais reciclados ou biocirculares, enquanto o dissipador de calor é fabricado com 85% de alumínio reciclado. Devido ao seu design circular, a luminária é atualizável, reutilizável, totalmente reparável e reciclável. Combinado com a alta eficiência energética, isso faz do GreenSpace Evo uma escolha de projetor sustentável. Os refletores PerfectAccent asseguram um efeito de luz com maior brilho e conforto melhorado para os olhos do cliente. O GreenSpace Evo também é fornecido com variantes ultraeficientes de ponta e integra-se perfeitamente nas calhas 3C e DALI, CoreLine Trunking e Maxos fusion. É possível uma personalização de cores e texturas através do Philips MyCreation

Benefícios

- Combina com lojas com um design limpo e neutro
- Mais brilho e maior conforto ocular para o cliente graças aos refletores PerfectAccent
- Prolongue a vida útil do produto com facilidade de manutenção e atualização
- Os materiais reciclados e a alta eficiência energética ajudam a reduzir ainda mais a pegada de carbono do produto

Características

- Acesso sem ferramentas à ótica, ao LED e ao vidro frontal
- Pode ser reparado e atualizado com as ferramentas padrão
- Redução da pegada de carbono devido à alta eficácia (versões ultraeficientes disponíveis)
- Equipado com refletores PerfectAccent de última geração
- Flexibilidade de direcionamento muito ampla, incluindo iluminação ascendente
- Opções de conectividade: DALI Interact compatível (DIA), posicionamento interno (DIA-VLC) e sem fios (WIA)
- Vidro frontal opcional (recomendado para ambientes com pó)

Aplicação

- Revendedores de produtos alimentares e grandes retalhistas
- Moda
- Postos de gasolina e lojas de conveniência

Avisos e Segurança

- A limpeza da ótica deve ser feita somente com ar pressurizado. É proibido tocar no LED ou no refletor. Para áreas de preparação de alimentos e áreas com altos níveis de poeira, o uso do vidro frontal opcional é altamente recomendado, pois pode ser limpo com um pano de microfibra (seco)
- Durante a manutenção, o produto tem de ser desligado e deixado a arrefecer
- O produto tem de ser instalado fora do alcance da mão. A manipulação do produto quente só é possível com luva isolante

Versions



ST333X2 GreenSpace Evo
Projector double spotlight for
Coreline trunking, white




ST333X2 GreenSpace Evo
Projector double spotlight for
Maxos fusion, white




ST333X2 GreenSpace Evo
Projector double spotlight for
Maxos fusion, black

Desenho dimensional


Flux	CCT	B (mm)
205	827/830/840/PW930/PW940/PC930	126
195	FMT/Rose	
275	827/CH/830/840/PW930/PW940/PC930	
395	827/CH/830/840/PW930/PW940	
275	FMT/Rose/FR	149
395	FR/PC930	
495	827/830/840/PW930/PW940	



Trafo	Flux	CCT	Optic	A (mm)
PSU	305	840	HNB/HMB/HVB/HVVB/HOHL/HOVL/V	158
	495	PW930	NB/MB/WB/VVB/OVL/V	171
DIA				251
DIA VLC				253
WIA			All	224



Flux	CCT	B (mm)
205	827/830/840/PW930/PW940/PC930	126
195	FMT/Rose	
275	827/CH/830/840/PW930/PW940/PC930	
395	827/CH/830/840/PW930/PW940	
275	FMT/Rose/FR	149
395	FR/PC930	
495	827/830/840/PW930/PW940	



Detalhes do produto



ST333T GreenSpace Evo Projector
grey



ST333T GreenSpace Evo Projector
white



ST333T GreenSpace Evo Projector
black

Informações gerais	
Driver incluído	Sim
Funcionamento e caraterísticas elétricas	
Classe de proteção IEC	Classe de segurança II
Tensão de entrada	210 a 240 V
Frequência de linha	50 to 60 Hz
Adequado para uma comutação aleatória	Não aplicável
Características mecânicas e compartimento	
Código de proteção mecânica contra impactos	IK02
Código de proteção de entrada	IP20
Funcionamento de emergência	
Central de emergência	Não
Aprovação e aplicação	
Intervalo de temperatura ambiente	+10 a +25 °C
Marca CE	Sim
Marca ENEC	Marca ENEC
Marca de inflamabilidade	-
Teste de resistência do cabo	Temperatura 650 °C, duração 30 s
Desempenho inicial (em conformidade com a IEC)	
Tolerância do fluxo luminoso	+/-10%

Informações gerais

Order Code	Full Product Name	Número de unidades de equipamento
59082300	ST333T 20S/PC930 PSU NB WH481	1 unidade
59084700	ST333T 27S/827 PSU WB WH481	1 unidade
59085400	ST333T 27S/830 PSU WB WH481	1 unidade
59086100	ST333T 27S/840 PSU WB WH481	1 unidade
59088500	ST333T 27S/PW930 UE PSU HWB WH481	1 unidade
59089200	ST333T 27S/PW930 UE DIA-VLC HWB WH481	1 unidade
59092200	ST333T 27S/CH DIA MB FG WH481	1 unidade
59093900	ST333T 27S/FMT DIA MB FG WH481	1 unidade
59094600	ST333T 27S/ROSE WIA MB FG WH481	1 unidade
59095300	ST333T 27S/FR WIA MB FG WH481	1 unidade
59096000	ST333T 39S/830 PSU WB WH481	1 unidade
59097700	ST333T 39S/830 DIA-VLC WB WH481	1 unidade
83501600	ST333T 39S/PW930 UE PSU HWB WH481	1 unidade
83502300	ST333T 39S/PW930 UE DIA-VLC HWB WH481	1 unidade
83503000	ST333T 49S/830 PSU WB WH481	1 unidade
83509200	ST333Y2 27S/830 PSU WB WH481	2 unidades
83510800	ST333Y2 27S/PW930 DIA HRCT WH481	2 unidades
83511500	ST333Y2 39S/830 PSU WB WH481	2 unidades
83512200	ST333Y2 39S/PW930 DIA HRCT WH481	2 unidades
59090800	ST333T 27S/PW940 PSU HMB GR482	1 unidade
59099100	ST333T 39S/PW940 PSU WB GR482	1 unidade
59080900	ST333T 19S/FMT WIA HMB BK482	1 unidade
59081600	ST333T 19S/ROSE WIA HMB BK482	1 unidade
59083000	ST333T 20S/PW930 PSU HNB BK482	1 unidade
59087800	ST333T 27S/PW930 PSU HRCT BK482	1 unidade
59091500	ST333T 27S/PC930 PSU HMB FG BK482	1 unidade
59098400	ST333T 39S/PW930 PSU HRCT BK482	1 unidade
83500900	ST333T 39S/PC930 PSU WB BK482	1 unidade
83504700	ST333T 49S/PW930 PSU WB BK482	1 unidade
83505400	ST333X2 27S/830 PSU WB WH481	2 unidades
83507800	ST333X2 39S/830 PSU WB WH481	2 unidades
83506100	ST333X2 27S/PW930 DIA HMB BK482	2 unidades
83508500	ST333X2 39S/PW930 DIA HMB BK482	2 unidades

Caraterísticas técnicas da luz (1/2)

		Temperatura de cor	Índice de Restituição Cromática	Eficácia luminosa (nominal)	Fluxo Luminoso			Temperatura de cor	Índice de Restituição Cromática	Eficácia luminosa (nominal)	Fluxo Luminoso
Order Code	Full Product Name	(Nom.)	(IRC)	(Nom.)	Luminoso	Order Code	Full Product Name	(Nom.)	(IRC)	(Nom.)	Luminoso
59082300	ST333T 20S/PC930 PSU NB WH481	3000 K	90	105 lm/W	2.100 lm	59086100	ST333T 27S/840 PSU WB WH481	4000 K	80	149 lm/W	2.800 lm
59084700	ST333T 27S/827 PSU WB WH481	2700 K	80	133 lm/W	2.800 lm	59088500	ST333T 27S/PW930 UE PSU HWB WH481	3000 K	90	155 lm/W	2.700 lm
59085400	ST333T 27S/830 PSU WB WH481	3000 K	80	144 lm/W	2.700 lm	59089200	ST333T 27S/PW930 UE	3000 K	90	144 lm/W	2.800 lm

Full Product		Temperatura de cor	Índice de Restituição Cromática	Eficácia luminosa (nominal)	Fluxo Luminoso
Order Code	Name	(Nom.)	(IRC)	(Nom.)	
59092200	DIA-VLC HWB WH481	2700 K	80	127 lm/W	2.800 lm
	ST333T 27S/CH DIA MB FG WH481				
59093900	ST333T 27S/FMT DIA MB FG WH481	3000 K	90	78 lm/W	2.600 lm
	ST333T 27S/				
59094600	ROSE WIA MB FG WH481	2200 K	80	85 lm/W	2.600 lm
	ST333T 27S/				
59095300	ST333T 27S/FR WIA MB FG WH481	5000 K	90	85 lm/W	2.800 lm
	ST333T				
59096000	ST333T 39S/830 PSU WB WH481	3000 K	80	143 lm/W	4.000 lm
	ST333T				
59097700	ST333T 39S/830 DIA-VLC WB WH481	3000 K	80	133 lm/W	4.000 lm
	ST333T 39S/				
83501600	ST333T 39S/ PW930 UE PSU HWB WH481	3000 K	90	159 lm/W	3.900 lm
	ST333T 39S/				
83502300	ST333T 39S/ PW930 UE DIA-VLC HWB WH481	3000 K	90	147 lm/W	3.900 lm
	ST333T				
83503000	ST333T 49S/830 PSU WB WH481	3000 K	80	132 lm/W	4.900 lm
	ST333T				
83509200	ST333Y2 27S/830 PSU WB WH481	3000 K	80	137 lm/W	5.400 lm
	ST333Y2				
83510800	ST333Y2 27S/ PW930 DIA HRCT WH481	3000 K	90	131 lm/W	5.800 lm
	ST333Y2				
83511500	ST333Y2 39S/830 PSU WB WH481	3000 K	80	134 lm/W	8.000 lm
	ST333Y2				
83512200	ST333Y2 39S/ PW930 DIA HRCT WH481	3000 K	90	134 lm/W	7.800 lm
	ST333Y2				

Caraterísticas técnicas da luz (2/2)

Order Code	Full Product Name	Tipo de ótica
59082300	ST333T 20S/PC930 PSU NB WH481	Feixe estreito

Full Product		Temperatura de cor	Índice de Restituição Cromática	Eficácia luminosa (nominal)	Fluxo Luminoso
Order Code	Name	(Nom.)	(IRC)	(Nom.)	
59090800	ST333T 27S/ PW940 PSU HMB GR482	4000 K	90	149 lm/W	2.800 lm
	ST333T 39S/ PW940 PSU WB GR482				
59099100	ST333T 39S/ PW940 PSU WB GR482	4000 K	90	143 lm/W	4.000 lm
	ST333T				
59080900	ST333T 19S/FMT WIA HMB BK482	3000 K	90	75 lm/W	1.900 lm
	ST333T 19S/				
59081600	ST333T 19S/ ROSE WIA HMB BK482	2200 K	80	95 lm/W	1.900 lm
	ST333T 20S/ PW930 PSU HNB BK482				
59083000	ST333T 20S/ PW930 PSU HNB BK482	3000 K	90	118 lm/W	2.200 lm
	ST333T 27S/ PW930 PSU HRCT BK482				
59087800	ST333T 27S/ PW930 PSU HRCT BK482	3000 K	90	138 lm/W	2.900 lm
	ST333T 27S/ PC930 PSU HMB FG BK482				
59091500	ST333T 27S/ PC930 PSU HMB FG BK482	3000 K	90	122 lm/W	2.800 lm
	ST333T 39S/ PW930 PSU HRCT BK482				
59098400	ST333T 39S/ PW930 PSU HRCT BK482	3000 K	90	139 lm/W	3.900 lm
	ST333T 39S/ PC930 PSU WB BK482				
83500900	ST333T 39S/ PC930 PSU WB BK482	3000 K	90	115 lm/W	3.900 lm
	ST333T 49S/ PW930 PSU WB BK482				
83504700	ST333T 49S/ PW930 PSU WB BK482	3000 K	90	122 lm/W	5.000 lm
	ST333X2 27S/830 PSU WB WH481				
83505400	ST333X2 27S/830 PSU WB WH481	3000 K	80	137 lm/W	5.400 lm
	ST333X2 39S/830 PSU WB WH481				
83507800	ST333X2 39S/830 PSU WB WH481	3000 K	80	134 lm/W	8.000 lm
	ST333X2 27S/ PW930 DIA HMB BK482				
83506100	ST333X2 27S/ PW930 DIA HMB BK482	3000 K	90	131 lm/W	5.800 lm
	ST333X2 39S/ PW930 DIA HMB BK482				
83508500	ST333X2 39S/ PW930 DIA HMB BK482	3000 K	90	134 lm/W	7.800 lm
	ST333X2				

Order Code	Full Product Name	Tipo de ótica
59084700	ST333T 27S/827 PSU WB WH481	Feixe largo

Order Code	Full Product Name	Tipo de ótica
59085400	ST333T 27S/830 PSU WB WH481	Feixe largo
59086100	ST333T 27S/840 PSU WB WH481	Feixe largo
59088500	ST333T 27S/PW930 UE PSU HWB WH481	Refletor metálico de alta refletância, feixe largo de 40 a 80 graus
59089200	ST333T 27S/PW930 UE DIA-VLC HWB WH481	Refletor metálico de alta refletância, feixe largo de 40 a 80 graus
59092200	ST333T 27S/CH DIA MB FG WH481	Feixe médio
59093900	ST333T 27S/FMT DIA MB FG WH481	Feixe médio
59094600	ST333T 27S/ROSE WIA MB FG WH481	Feixe médio
59095300	ST333T 27S/FR WIA MB FG WH481	Feixe médio
59096000	ST333T 39S/830 PSU WB WH481	Feixe largo
59097700	ST333T 39S/830 DIA-VLC WB WH481	Feixe largo
83501600	ST333T 39S/PW930 UE PSU HWB WH481	Refletor metálico de alta refletância, feixe largo de 40 a 80 graus
83502300	ST333T 39S/PW930 UE DIA-VLC HWB WH481	Refletor metálico de alta refletância, feixe largo de 40 a 80 graus
83503000	ST333T 49S/830 PSU WB WH481	Feixe largo
83509200	ST333Y2 27S/830 PSU WB WH481	Feixe largo
83510800	ST333Y2 27S/PW930 DIA HRCT WH481	Refletor metálico de alta refletância, feixe retangular
83511500	ST333Y2 39S/830 PSU WB WH481	Feixe largo
83512200	ST333Y2 39S/PW930 DIA HRCT WH481	Refletor metálico de alta refletância, feixe retangular

Funcionamento e caraterísticas elétricas

Order Code	Full Product Name	Consumo de Energia
59082300	ST333T 20S/PC930 PSU NB WH481	22 W
59084700	ST333T 27S/827 PSU WB WH481	22,5 W
59085400	ST333T 27S/830 PSU WB WH481	20,5 W
59086100	ST333T 27S/840 PSU WB WH481	20,5 W
59088500	ST333T 27S/PW930 UE PSU HWB WH481	19 W
59089200	ST333T 27S/PW930 UE DIA-VLC HWB WH481	18,8 W
59092200	ST333T 27S/CH DIA MB FG WH481	22 W
59093900	ST333T 27S/FMT DIA MB FG WH481	33,5 W
59094600	ST333T 27S/ROSE WIA MB FG WH481	30,5 W
59095300	ST333T 27S/FR WIA MB FG WH481	33 W
59096000	ST333T 39S/830 PSU WB WH481	31,5 W
59097700	ST333T 39S/830 DIA-VLC WB WH481	30 W
83501600	ST333T 39S/PW930 UE PSU HWB WH481	26,5 W
83502300	ST333T 39S/PW930 UE DIA-VLC HWB WH481	26,5 W
83503000	ST333T 49S/830 PSU WB WH481	39,5 W
83509200	ST333Y2 27S/830 PSU WB WH481	39,8 W
83510800	ST333Y2 27S/PW930 DIA HRCT WH481	43,5 W

Controlos e regulação

Order Code	Full Product Name	Regulável
59082300	ST333T 20S/PC930 PSU NB WH481	Não

Order Code	Full Product Name	Tipo de ótica
59090800	ST333T 27S/PW940 PSU HMB GR482	Refletor metálico de alta refletância, feixe médio de 20 a 40 graus
59099100	ST333T 39S/PW940 PSU WB GR482	Feixe largo
59080900	ST333T 19S/FMT WIA HMB BK482	Refletor metálico de alta refletância, feixe médio de 20 a 40 graus
59081600	ST333T 19S/ROSE WIA HMB BK482	Refletor metálico de alta refletância, feixe médio de 20 a 40 graus
59083000	ST333T 20S/PW930 PSU HNB BK482	Refletor metálico de alta refletância, feixe estreito de 10 a 20 graus
59087800	ST333T 27S/PW930 PSU HRCT BK482	Refletor metálico de alta refletância, feixe retangular
59091500	ST333T 27S/PC930 PSU HMB FG BK482	Refletor metálico de alta refletância, feixe médio de 20 a 40 graus
59098400	ST333T 39S/PW930 PSU HRCT BK482	Refletor metálico de alta refletância, feixe retangular
83500900	ST333T 39S/PC930 PSU WB BK482	Feixe largo
83504700	ST333T 49S/PW930 PSU WB BK482	Feixe largo
83505400	ST333X2 27S/830 PSU WB WH481	Feixe largo
83507800	ST333X2 39S/830 PSU WB WH481	Feixe largo
83506100	ST333X2 27S/PW930 DIA HMB BK482	Refletor metálico de alta refletância, feixe médio de 20 a 40 graus
83508500	ST333X2 39S/PW930 DIA HMB BK482	Refletor metálico de alta refletância, feixe médio de 20 a 40 graus

Order Code	Full Product Name	Consumo de Energia
83511500	ST333Y2 39S/830 PSU WB WH481	59 W
83512200	ST333Y2 39S/PW930 DIA HRCT WH481	57,5 W
59090800	ST333T 27S/PW940 PSU HMB GR482	20,5 W
59099100	ST333T 39S/PW940 PSU WB GR482	29,5 W
59080900	ST333T 19S/FMT WIA HMB BK482	25,5 W
59081600	ST333T 19S/ROSE WIA HMB BK482	20 W
59083000	ST333T 20S/PW930 PSU HNB BK482	19,6 W
59087800	ST333T 27S/PW930 PSU HRCT BK482	22,5 W
59091500	ST333T 27S/PC930 PSU HMB FG BK482	25 W
59098400	ST333T 39S/PW930 PSU HRCT BK482	29,5 W
83500900	ST333T 39S/PC930 PSU WB BK482	35 W
83504700	ST333T 49S/PW930 PSU WB BK482	41 W
83505400	ST333X2 27S/830 PSU WB WH481	39,8 W
83507800	ST333X2 39S/830 PSU WB WH481	59 W
83506100	ST333X2 27S/PW930 DIA HMB BK482	43,5 W
83508500	ST333X2 39S/PW930 DIA HMB BK482	57,5 W

Order Code	Full Product Name	Regulável
59084700	ST333T 27S/827 PSU WB WH481	Não

Order Code	Full Product Name	Regulável
59085400	ST333T 27S/830 PSU WB WH481	Não
59086100	ST333T 27S/840 PSU WB WH481	Não
59088500	ST333T 27S/PW930 UE PSU HWB WH481	Não
59089200	ST333T 27S/PW930 UE DIA-VLC HWB WH481	Sim
59092200	ST333T 27S/CH DIA MB FG WH481	Sim
59093900	ST333T 27S/FMT DIA MB FG WH481	Sim
59094600	ST333T 27S/ROSE WIA MB FG WH481	Sim
59095300	ST333T 27S/FR WIA MB FG WH481	Sim
59096000	ST333T 39S/830 PSU WB WH481	Não
59097700	ST333T 39S/830 DIA-VLC WB WH481	Sim
83501600	ST333T 39S/PW930 UE PSU HWB WH481	Não
83502300	ST333T 39S/PW930 UE DIA-VLC HWB WH481	Sim
83503000	ST333T 49S/830 PSU WB WH481	Não
83509200	ST333Y2 27S/830 PSU WB WH481	Não
83510800	ST333Y2 27S/PW930 DIA HRCT WH481	Sim
83511500	ST333Y2 39S/830 PSU WB WH481	Não

Order Code	Full Product Name	Regulável
83512200	ST333Y2 39S/PW930 DIA HRCT WH481	Sim
59090800	ST333T 27S/PW940 PSU HMB GR482	Não
59099100	ST333T 39S/PW940 PSU WB GR482	Não
59080900	ST333T 19S/FMT WIA HMB BK482	Sim
59081600	ST333T 19S/ROSE WIA HMB BK482	Sim
59083000	ST333T 20S/PW930 PSU HNB BK482	Não
59087800	ST333T 27S/PW930 PSU HRCT BK482	Não
59091500	ST333T 27S/PC930 PSU HMB FG BK482	Não
59098400	ST333T 39S/PW930 PSU HRCT BK482	Não
83500900	ST333T 39S/PC930 PSU WB BK482	Não
83504700	ST333T 49S/PW930 PSU WB BK482	Não
83505400	ST333X2 27S/830 PSU WB WH481	Não
83507800	ST333X2 39S/830 PSU WB WH481	Não
83506100	ST333X2 27S/PW930 DIA HMB BK482	Sim
83508500	ST333X2 39S/PW930 DIA HMB BK482	Sim

Características mecânicas e compartimento

Order Code	Full Product Name	Cor do compartimento
59082300	ST333T 20S/PC930 PSU NB WH481	Branco
59084700	ST333T 27S/827 PSU WB WH481	Branco
59085400	ST333T 27S/830 PSU WB WH481	Branco
59086100	ST333T 27S/840 PSU WB WH481	Branco
59088500	ST333T 27S/PW930 UE PSU HWB WH481	Branco
59089200	ST333T 27S/PW930 UE DIA-VLC HWB WH481	Branco
59092200	ST333T 27S/CH DIA MB FG WH481	Branco
59093900	ST333T 27S/FMT DIA MB FG WH481	Branco
59094600	ST333T 27S/ROSE WIA MB FG WH481	Branco
59095300	ST333T 27S/FR WIA MB FG WH481	Branco
59096000	ST333T 39S/830 PSU WB WH481	Branco
59097700	ST333T 39S/830 DIA-VLC WB WH481	Branco
83501600	ST333T 39S/PW930 UE PSU HWB WH481	Branco
83502300	ST333T 39S/PW930 UE DIA-VLC HWB WH481	Branco
83503000	ST333T 49S/830 PSU WB WH481	Branco
83509200	ST333Y2 27S/830 PSU WB WH481	Branco
83510800	ST333Y2 27S/PW930 DIA HRCT WH481	Branco

Order Code	Full Product Name	Cor do compartimento
83511500	ST333Y2 39S/830 PSU WB WH481	Branco
83512200	ST333Y2 39S/PW930 DIA HRCT WH481	Branco
59090800	ST333T 27S/PW940 PSU HMB GR482	Cinzentos
59099100	ST333T 39S/PW940 PSU WB GR482	Cinzentos
59080900	ST333T 19S/FMT WIA HMB BK482	Preto
59081600	ST333T 19S/ROSE WIA HMB BK482	Preto
59083000	ST333T 20S/PW930 PSU HNB BK482	Preto
59087800	ST333T 27S/PW930 PSU HRCT BK482	Preto
59091500	ST333T 27S/PC930 PSU HMB FG BK482	Preto
59098400	ST333T 39S/PW930 PSU HRCT BK482	Preto
83500900	ST333T 39S/PC930 PSU WB BK482	Preto
83504700	ST333T 49S/PW930 PSU WB BK482	Preto
83505400	ST333X2 27S/830 PSU WB WH481	Branco
83507800	ST333X2 39S/830 PSU WB WH481	Branco
83506100	ST333X2 27S/PW930 DIA HMB BK482	Preto
83508500	ST333X2 39S/PW930 DIA HMB BK482	Preto

Desempenho inicial (em conformidade com a IEC)

Order Code	Full Product Name	Cromaticidade inicial
59082300	ST333T 20S/PC930 PSU NB WH481	(0.422, 0.386)
59084700	ST333T 27S/827 PSU WB WH481	(0.458, 0.410)
59085400	ST333T 27S/830 PSU WB WH481	(0.434, 0.403)
59086100	ST333T 27S/840 PSU WB WH481	(0.382,0.380)
59088500	ST333T 27S/PW930 UE PSU HWB WH481	(0.422, 0.386)
59089200	ST333T 27S/PW930 UE DIA-VLC HWB WH481	(0.422, 0.386)
59092200	ST333T 27S/CH DIA MB FG WH481	(0.458, 0.410)
59093900	ST333T 27S/FMT DIA MB FG WH481	(0.457,0.385)
59094600	ST333T 27S/ROSE WIA MB FG WH481	(0.457,0.385)
59095300	ST333T 27S/FR WIA MB FG WH481	(0.343,0.331)

Order Code	Full Product Name	Cromaticidade inicial
59096000	ST333T 39S/830 PSU WB WH481	(0.434, 0.403)
59097700	ST333T 39S/830 DIA-VLC WB WH481	(0.434, 0.403)
83501600	ST333T 39S/PW930 UE PSU HWB WH481	(0.422, 0.386)
83502300	ST333T 39S/PW930 UE DIA-VLC HWB WH481	(0.422, 0.386)
83503000	ST333T 49S/830 PSU WB WH481	(0.434, 0.403)
83509200	ST333Y2 27S/830 PSU WB WH481	(0.434, 0.403)
83510800	ST333Y2 27S/PW930 DIA HRCT WH481	(0.422, 0.386)
83511500	ST333Y2 39S/830 PSU WB WH481	(0.434, 0.403)
83512200	ST333Y2 39S/PW930 DIA HRCT WH481	(0.422, 0.386)
59090800	ST333T 27S/PW940 PSU HMB GR482	(0.374,0.364)

Order Code	Full Product Name	Cromaticidade inicial
59099100	ST333T 39S/PW940 PSU WB GR482	(0.374,0.364)
59080900	ST333T 19S/FMT WIA HMB BK482	(0.457,0.385)
59081600	ST333T 19S/ROSE WIA HMB BK482	(0.457,0.385)
59083000	ST333T 20S/PW930 PSU HNB BK482	(0.422, 0.386)
59087800	ST333T 27S/PW930 PSU HRCT BK482	(0.422, 0.386)
59091500	ST333T 27S/PC930 PSU HMB FG BK482	(0.422, 0.386)
59098400	ST333T 39S/PW930 PSU HRCT BK482	(0.422, 0.386)


Order Code	Full Product Name	Cromaticidade inicial
83500900	ST333T 39S/PC930 PSU WB BK482	(0.422, 0.386)
83504700	ST333T 49S/PW930 PSU WB BK482	(0.422, 0.386)
83505400	ST333X2 27S/830 PSU WB WH481	(0.434, 0.403)
83507800	ST333X2 39S/830 PSU WB WH481	(0.434, 0.403)
83506100	ST333X2 27S/PW930 DIA HMB BK482	(0.422, 0.386)
83508500	ST333X2 39S/PW930 DIA HMB BK482	(0.422, 0.386)

Dados do produto


Order Code	Full Product Name	Código da família de produtos
59082300	ST333T 20S/PC930 PSU NB WH481	ST333T
59084700	ST333T 27S/827 PSU WB WH481	ST333T
59085400	ST333T 27S/830 PSU WB WH481	ST333T
59086100	ST333T 27S/840 PSU WB WH481	ST333T
59088500	ST333T 27S/PW930 UE PSU HWB WH481	ST333T
59089200	ST333T 27S/PW930 UE DIA-VLC HWB WH481	ST333T
59092200	ST333T 27S/CH DIA MB FG WH481	ST333T
59093900	ST333T 27S/FMT DIA MB FG WH481	ST333T
59094600	ST333T 27S/ROSE WIA MB FG WH481	ST333T
59095300	ST333T 27S/FR WIA MB FG WH481	ST333T
59096000	ST333T 39S/830 PSU WB WH481	ST333T
59097700	ST333T 39S/830 DIA-VLC WB WH481	ST333T
83501600	ST333T 39S/PW930 UE PSU HWB WH481	ST333T
83502300	ST333T 39S/PW930 UE DIA-VLC HWB WH481	ST333T
83503000	ST333T 49S/830 PSU WB WH481	ST333T
83509200	ST333Y2 27S/830 PSU WB WH481	ST333Y2
83510800	ST333Y2 27S/PW930 DIA HRCT WH481	ST333Y2

Order Code	Full Product Name	Código da família de produtos
83511500	ST333Y2 39S/830 PSU WB WH481	ST333Y2
83512200	ST333Y2 39S/PW930 DIA HRCT WH481	ST333Y2
59090800	ST333T 27S/PW940 PSU HMB GR482	ST333T
59099100	ST333T 39S/PW940 PSU WB GR482	ST333T
59080900	ST333T 19S/FMT WIA HMB BK482	ST333T
59081600	ST333T 19S/ROSE WIA HMB BK482	ST333T
59083000	ST333T 20S/PW930 PSU HNB BK482	ST333T
59087800	ST333T 27S/PW930 PSU HRCT BK482	ST333T
59091500	ST333T 27S/PC930 PSU HMB FG BK482	ST333T
59098400	ST333T 39S/PW930 PSU HRCT BK482	ST333T
83500900	ST333T 39S/PC930 PSU WB BK482	ST333T
83504700	ST333T 49S/PW930 PSU WB BK482	ST333T
83505400	ST333X2 27S/830 PSU WB WH481	ST333X2
83507800	ST333X2 39S/830 PSU WB WH481	ST333X2
83506100	ST333X2 27S/PW930 DIA HMB BK482	ST333X2
83508500	ST333X2 39S/PW930 DIA HMB BK482	ST333X2


Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104625




Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104610




Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104594


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104616




Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104607




Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104615




Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104602




Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104592




Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104606



Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104599




Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104609




Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104593


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104597




Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104624




Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104608




Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104604




Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104614




Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104620



Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104605




Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104601




Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104618


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104611




Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104623




Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104612




Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104595




Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104622




Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104598



Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104603




Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104596




Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104617


Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104613



Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104619



Polar Normal (separate) - ST333TI - 910505104621

