



# Máximo rendimiento y flexibilidad para el comercio

## StyliD Evo

Con StyliD Evo, los minoristas pueden disfrutar de la calidad superior de la luz y de la eficiencia energética líder en el mercado de las ópticas PerfectAccent en una serie de proyectores flexibles y a prueba de futuro. Los proyectores StyliD Evo son fáciles de reconfigurar con actualizaciones ópticas rápidas y sencillas que no requieren herramientas. También admiten cambios frecuentes en los diseños de las tiendas, ya que el proyector StyliD Evo se puede recolocar fácilmente en el carril o en un eje central Maxos fusion. StyliD, que cubre una amplia variedad de aplicaciones de iluminación, desde niveles de luz más bajos en formatos de comodidad hasta instalaciones de techos altos donde se requiere un flujo luminoso muy elevado, StyliD ofrece continuidad para cada concepto de comercio minorista. StyliD Evo se puede montar en carril 3C o DALI (ST770T, ST780T), en Maxos fusion (ST770S, ST780S, ST770X) o en el techo con una versión semiempotrada (ST770B). Todos los proyectores StyliD Evo con reflectores PerfectAccent están certificados como productos de iluminación circular y ofrecen varias opciones de regulación e integración de sistemas, así como conexión inalámbrica y cableada. Para una vida útil prolongada y una mejor representación visual de los alimentos, reduciendo los residuos alimenticios y aumentando las ventas, hay disponibles recetas de iluminación mediante LED para alimentos frescos. Echa un vistazo a las páginas de nuestro catálogo de moda y alimentación para obtener más información sobre PremiumWhite, PremiumColor, Fresh Meat, Rosé, Frost y Champagne.

# StyliD Evo

## Beneficios

- Atrae a los compradores con más brillo y una comodidad ocular superior
- Fácil de reposicionar y actualizar para actualizaciones frecuentes de tiendas
- La mejor eficacia de su clase para reducir la huella de carbono y ahorrar en el consumo energético
- Certificado como iluminación circular con reflectores PerfectAccent de alta eficacia

## Características

- Sustitución o actualización de las ópticas sin herramientas
- Compartimento óptico OptiShield hermético contra insectos y partículas
- Filtros de cristal y aletas cortaflujo disponibles como accesorios
- Flujo de hasta 6000 lm para instalación a gran altura
- El haz ovalado de alta intensidad permite aumentar el espaciado entre luminarias para iluminar mostradores y logotipos o carteles

## Aplicaciones

- Tiendas 24 horas
- Supermercados e hipermercados
- Formatos para grandes comercios

## Advertencias y seguridad

- Todos los datos fotométricos se calculan sin el cristal frontal opcional; el flujo se debe reducir un 3,5 % cuando se usa un cristal frontal
- La limpieza de la óptica solo debería realizarse con aire a presión; está prohibido tocar el LED o el reflector; para zonas de preparación de alimentos y zonas con altos niveles de polvo se recomienda encarecidamente el uso del cristal frontal opcional, ya que se puede limpiar con un paño de microfibra (seco)
- Durante el mantenimiento, el producto debe apagarse y enfriarse
- El producto se debe instalar fuera del alcance de la mano; la manipulación del producto cuando está caliente solo es posible si se utilizan guantes aislantes

## Versions



StyliD Evo Compact ST770B white,  
semi recessed



ST771T StyliD Evo Driver-in-track -  
white



StyliD Evo Compact ST770X white,  
Maxos fusion integrated

# StyliD Evo

## Versions



StyliD Evo Compact ST770S white,  
Maxos fusion version



StyliD Evo Compact HR



StyliD Evo Compact HR



StyliD Evo Compact HR for maxos  
fusion



StyliD Evo Performance ST780S  
white, Maxos fusion version











StyliD Evo Compact ST770T black,  
track version





StyliD Evo Performance HR for  
maxos fusion

Plano de dimensiones



# StyliD Evo

## Plano de dimensiones




## Detalles del producto



Aiming indication, with marking for Indoor Positioning operation



StyliD Evo Compact black, side view



StyliD Evo Compact ST770X  
Mounting interface



StyliD Evo Compact HR



Aiming indication, with marking for Indoor Positioning operation



StyliD Evo Compact white, side view

# StyliD Evo

## Detalles del producto



StyliD Evo ST770B semi recessed installation rim



OptiShield protects the optical compartment from bugs and dust



StyliD Evo Performance HR



StyliD Evo Compact in white, full rotation flexibility



StyliD Evo Compact white, front view



OptiShield protects the optical compartment from bugs and dust



Aiming indication, with marking for Indoor Positioning operation



StyliD Evo Performance white, side view

# StyliD Evo

## Detalles del producto



StyliD Evo Compact black, front view



StyliD Evo Performance white, front view



OptiShield protects the optical compartment from bugs and dust



StyliD Evo Compact HR white



StyliD Evo Exploded View



StyliD Evo Compact in black, full rotation flexibility



StyliD Evo Performance in white, full rotation flexibility

## Información general

Driver incluido	Sí
Número de unidades de equipo	1 unidad
Service tag	Sí

## Datos técnicos de la luz

Ángulo del haz de fuente de luz	120 °
---------------------------------	-------

## Operativos y eléctricos

Tensión de entrada	220 a 240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz

## Mecánicos y de carcasa

Índice de protección frente a choque mecánico	IK02
Código de protección de entrada	IP20

## Aprobación y aplicación

Rango de temperatura ambiente	+10 °C a +35 °C
Marca CE	Sí
Certificado ENEC	Certificado ENEC
Marca de inflamabilidad	Para su montaje en superficies normalmente inflamables
Test del hilo incandescente	Temperatura 650 °C, duración 30 s

## Rendimiento inicial (conforme con IEC)

Tolerancia de flujo luminoso	+/-10%
------------------------------	--------

## Información general

Order Code	Full Product Name	Fuente de luz sustituible
97653800	ST770B 17S/830 PSU-E MB FG WH	No
97654500	ST770B 20S/830 PSU-E NB FG WH	No
97658300	ST770B 27S/830 PSU-E MB FG WH	No
97659000	ST770B 27S/840 PSU-E VWB FG WH	No
97660600	ST770B 27S/930 PSU-E MB FG WH	No
97661300	ST770B 27S/CH PSU-E MB FG WH	No
97662000	ST770B 27S/FMT PSU-E MB FG WH	No
97663700	ST770B 27S/FR PSU-E MB FG WH	No
97664400	ST770B 27S/PC930 PSU-E MB FG WH	No
97665100	ST770B 27S/PW930 PSU-E MB FG WH	No
97666800	ST770B 27S/ROSE PSU-E MB FG WH	No
97667500	ST770B 39S/827 PSU-E WB FG WH	No
97668200	ST770B 39S/830 PSU-E MB FG WH	No
97669900	ST770B 39S/840 PSU-E VWB FG WH	No
58788500	ST771T 27S/830 PSU WB WH	-
58791500	ST771T 39S/PW930 WIA WB WH	-
58794600	ST771T 39S/PW930 DIA WB WH	-
97724500	ST770X 17S/830 DIA MB FG WH	No
97725200	ST770X 20S/830 DIA NB FG WH	No
97726900	ST770X 27S/827 DIA WB FG WH	No
97727600	ST770X 27S/830 DIA MB FG WH	No
97728300	ST770X 27S/840 DIA VWB FG WH	No
97729000	ST770X 27S/930 DIA OVL-H WH	No
97730600	ST770X 27S/CH DIA MB FG WH	No
97731300	ST770X 27S/FMT DIA MB FG WH	No
97732000	ST770X 27S/FR DIA MB FG WH	No
97735100	ST770X 27S/ROSE DIA MB FG WH	No
97736800	ST770X 39S/830 DIA MB FG WH	No
97737500	ST770X 39S/930 DIA OVL-H WH	No
58789200	ST771T 27S/830 PSU WB BK	-
58792200	ST771T 39S/PW930 WIA WB BK	-
58795300	ST771T 39S/PW930 DIA WB BK	-
97748100	ST780T 39S/827 PSU NB FG WH	No
97749800	ST780T 39S/830 PSU NB FG WH	No
97750400	ST780T 39S/840 PSU NB FG WH	No
97751100	ST780T 39S/930 PSU NB FG WH	No
97752800	ST780T 49S/827 PSU WB FG WH	No
97755900	ST780T 49S/830 PSU MB FG WH	No
97756600	ST780T 49S/840 PSU VWB FG WH	No
97760300	ST780T 60S/830 PSU MB FG WH	No
97761000	ST780T 60S/840 PSU MB FG WH	No
97673600	ST770S 17S/827 PSU WB FG WH	No
97674300	ST770S 17S/830 PSU MB FG WH	No
97675000	ST770S 17S/840 PSU VWB FG WH	No
97676700	ST770S 27S/827 DIA-VLC WB FG WH	No
97677400	ST770S 27S/830 DIA-VLC MB FG WH	No
97678100	ST770S 27S/840 DIA-VLC VWB FG WH	No
97686600	ST770S 39S/PW930 PSU VWB FG WH	No
00990500	ST770T 27S/830 PSU HMB WH	No
97697200	ST770T 27S/830 DIA-VLC HOVL-H WH	No
97706100	ST770T 27S/PW930 DIA-VLC HMB WH	No



Order Code	Full Product Name	Fuente de luz sustituible
97719100	ST770T 49S/830 DIA-VLC HOVL-V WH	No
97692700	ST770S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH	No
97739900	ST780S 39S/827 PSU NB FG WH	No
97740500	ST780S 49S/827 DIA-VLC WB FG WH	No
97741200	ST780S 49S/830 DIA-VLC MB FG WH	No
97742900	ST780S 49S/840 DIA-VLC VWB FG WH	No
97694100	ST770T 20S/830 PSU NB FG WH	No
97696500	ST770T 27S/827 PSU WB FG WH	No
97699600	ST770T 27S/830 PSU MB FG WH	No
97700900	ST770T 27S/840 PSU VWB FG WH	No
97710800	ST770T 39S/827 PSU WB FG WH	No
97713900	ST770T 39S/830 PSU MB FG WH	No
97714600	ST770T 39S/840 PSU MB FG WH	No
97717700	ST770T 39S/PW930 PSU MB FG BK	No
58790800	ST771T 27S/830 PSU WB SI	-
58793900	ST771T 39S/PW930 WIA WB SI	-
58796000	ST771T 39S/PW930 DIA WB SI	-
97743600	ST780S 49S/930 DIA-VLC HWB WH	No
97744300	ST780S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH	No

Datos técnicos de la luz (1/2)

Order Code	Full Product Name	Temperatura de color correlacionada (nom.)	Índice de reproducción cromática (IRC)	Eficacia lumínica (nom.)	Flujo luminoso	Order Code	Full Product Name	Temperatura de color correlacionada (nom.)	Índice de reproducción cromática (IRC)	Eficacia lumínica (nom.)	Flujo luminoso
97653800	ST770B 17S/830 PSU-E MB FG WH	3000 K	>80	125 lm/W	1.800 lm	97664400	ST770B 27S/PC930 PSU-E MB FG WH	3000 K	>90	119 lm/W	2.750 lm
97654500	ST770B 20S/830 PSU-E NB FG WH	3000 K	>80	105 lm/W	2.200 lm	97665100	ST770B 27S/PW930 PSU-E MB FG WH	3000 K	>90	121 lm/W	2.850 lm
97658300	ST770B 27S/830 PSU-E MB FG WH	3000 K	>80	121 lm/W	2.850 lm	97666800	ST770B 27S/ROSE PSU-E MB FG WH	2200 K	>80	96 lm/W	2.800 lm
97659000	ST770B 27S/840 PSU-E VWB FG WH	4000 K	>80	125 lm/W	2.700 lm	97667500	ST770B 39S/827 PSU-E WB FG WH	2700 K	>80	124 lm/W	3.900 lm
97660600	ST770B 27S/930 PSU-E MB FG WH	3000 K	>90	122 lm/W	2.800 lm	97668200	ST770B 39S/830 PSU-E MB FG WH	3000 K	>80	123 lm/W	3.900 lm
97661300	ST770B 27S/CH PSU-E MB FG WH	2700 K	>80	115 lm/W	2.700 lm	97669900	ST770B 39S/840 PSU-E VWB FG WH	4000 K	>80	135 lm/W	4.000 lm
97662000	ST770B 27S/FMT PSU-E MB FG WH	3000 K	>90	74 lm/W	2.600 lm	58788500	ST771T 27S/830 PSU WB WH	3000 K	>80	117 lm/W	2.750 lm
97663700	ST770B 27S/FR PSU-E MB FG WH	5000 K	>90	93 lm/W	3.000 lm	58791500	ST771T 39S/PW930 WIA WB WH	3000 K	>90	124 lm/W	3.850 lm

Order Code	Full Product Name	Temperatura de color correlacionada (nom.)	Índice de reproducción cromática (IRC)	Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	Flujo luminoso
58794600	ST771T 39S/ PW930 DIA WB WH	3000 K	>90	124 lm/W	3.850 lm
97724500	ST770X 17S/830 DIA MB FG WH	3000 K	>80	125 lm/W	1.800 lm
97725200	ST770X 20S/830 DIA NB FG WH	3000 K	>80	105 lm/W	2.200 lm
97726900	ST770X 27S/827 DIA WB FG WH	2700 K	>80	115 lm/W	2.700 lm
97727600	ST770X 27S/830 DIA MB FG WH	3000 K	>80	121 lm/W	2.850 lm
97728300	ST770X 27S/840 DIA VWB FG WH	4000 K	>80	125 lm/W	2.700 lm
97729000	ST770X 27S/930 DIA OVL-H WH	3000 K	>90	122 lm/W	2.800 lm
97730600	ST770X 27S/CH DIA MB FG WH	2700 K	>80	115 lm/W	2.700 lm
97731300	ST770X 27S/FMT DIA MB FG WH	3000 K	>90	74 lm/W	2.600 lm
97732000	ST770X 27S/FR DIA MB FG WH	5000 K	>90	93 lm/W	3.000 lm
97735100	ST770X 27S/ ROSE DIA MB FG WH	2200 K	>80	96 lm/W	2.800 lm
97736800	ST770X 39S/830 DIA MB FG WH	3000 K	>80	123 lm/W	3.900 lm
97737500	ST770X 39S/930 DIA OVL-H WH	3000 K	>90	124 lm/W	3.850 lm
58789200	ST771T 27S/830 PSU WB BK	3000 K	>80	117 lm/W	2.750 lm
58792200	ST771T 39S/ PW930 WIA WB BK	3000 K	>90	124 lm/W	3.850 lm
58795300	ST771T 39S/ PW930 DIA WB BK	3000 K	>90	124 lm/W	3.850 lm

Order Code	Full Product Name	Temperatura de color correlacionada (nom.)	Índice de reproducción cromática (IRC)	Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	Flujo luminoso
97748100	ST780T 39S/827 PSU NB FG WH	2700 K	>80	103 lm/W	3.400 lm
97749800	ST780T 39S/830 PSU NB FG WH	3000 K	>80	111 lm/W	3.700 lm
97750400	ST780T 39S/840 PSU NB FG WH	4000 K	>80	112 lm/W	3.700 lm
97751100	ST780T 39S/930 PSU NB FG WH	3000 K	>90	124 lm/W	3.850 lm
97752800	ST780T 49S/827 PSU WB FG WH	2700 K	>80	122 lm/W	4.700 lm
97755900	ST780T 49S/830 PSU MB FG WH	3000 K	>80	125 lm/W	4.800 lm
97756600	ST780T 49S/840 PSU VWB FG WH	4000 K	>80	132 lm/W	5.100 lm
97760300	ST780T 60S/830 PSU MB FG WH	3000 K	>80	122 lm/W	6.100 lm
97761000	ST780T 60S/840 PSU MB FG WH	4000 K	>80	129 lm/W	6.400 lm
97673600	ST770S 17S/827 PSU WB FG WH	2700 K	>80	119 lm/W	1.700 lm
97674300	ST770S 17S/830 PSU MB FG WH	3000 K	>80	125 lm/W	1.800 lm
97675000	ST770S 17S/840 PSU VWB FG WH	4000 K	>80	131 lm/W	1.900 lm
97676700	ST770S 27S/827 DIA- VLC WB FG WH	2700 K	>80	115 lm/W	2.700 lm
97677400	ST770S 27S/830 DIA- VLC MB FG WH	3000 K	>80	121 lm/W	2.850 lm
97678100	ST770S 27S/840 DIA- VLC VWB FG WH	4000 K	>80	125 lm/W	2.700 lm

Order Code	Full Product Name	Temperatura de color correlacionada (nom.)	Índice de reproducción cromática (IRC)	Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	Flujo luminoso
97686600	ST770S 39S/PW930 PSU VWB FG WH	3000 K	>90	124 lm/W	3.850 lm
00990500	ST770T 27S/830 PSU HMB WH	3000 K	>80	138 lm/W	2.600 lm
97697200	ST770T 27S/830 DIA-VLC HOVL-H WH	3000 K	>80	138 lm/W	2.650 lm
97706100	ST770T 27S/PW930 DIA-VLC HMB WH	3000 K	>90	137 lm/W	2.600 lm
97719100	ST770T 49S/830 DIA-VLC HOVL-V WH	3000 K	>80	129 lm/W	5.000 lm
97692700	ST770S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH	3000 K	>90	126 lm/W	4.900 lm
97739900	ST780S 39S/827 PSU NB FG WH	2700 K	>80	103 lm/W	3.400 lm
97740500	ST780S 49S/827 DIA-VLC WB FG WH	2700 K	>80	122 lm/W	4.700 lm
97741200	ST780S 49S/830 DIA-VLC MB FG WH	3000 K	>80	125 lm/W	4.800 lm
97742900	ST780S 49S/840 DIA-VLC VWB FG WH	4000 K	>80	132 lm/W	5.100 lm
97694100	ST770T 20S/830 PSU NB FG WH	3000 K	>80	105 lm/W	2.200 lm

Order Code	Full Product Name	Temperatura de color correlacionada (nom.)	Índice de reproducción cromática (IRC)	Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	Flujo luminoso
97696500	ST770T 27S/827 PSU WB FG WH	2700 K	>80	115 lm/W	2.700 lm
97699600	ST770T 27S/830 PSU MB FG WH	3000 K	>80	121 lm/W	2.850 lm
97700900	ST770T 27S/840 PSU VWB FG WH	4000 K	>80	125 lm/W	2.700 lm
97710800	ST770T 39S/827 PSU WB FG WH	2700 K	>80	124 lm/W	3.900 lm
97713900	ST770T 39S/830 PSU MB FG WH	3000 K	>80	123 lm/W	3.900 lm
97714600	ST770T 39S/840 PSU MB FG WH	4000 K	>80	135 lm/W	4.000 lm
97717700	ST770T 39S/PW930 PSU MB FG BK	3000 K	>90	124 lm/W	3.850 lm
58790800	ST771T 27S/830 PSU WB SI	3000 K	>80	117 lm/W	2.750 lm
58793900	ST771T 39S/PW930 WIA WB SI	3000 K	>90	124 lm/W	3.850 lm
58796000	ST771T 39S/PW930 DIA WB SI	3000 K	>90	124 lm/W	3.850 lm
97743600	ST780S 49S/930 DIA-VLC HWB WH	3000 K	>90	125 lm/W	4.900 lm
97744300	ST780S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH	3000 K	>90	125 lm/W	4.900 lm

## Datos técnicos de la luz (2/2)

Order Code	Full Product Name	Tipo de óptica
97653800	ST770B 17S/830 PSU-E MB FG WH	Haz medio
97654500	ST770B 20S/830 PSU-E NB FG WH	Haz estrecho
97658300	ST770B 27S/830 PSU-E MB FG WH	Haz medio
97659000	ST770B 27S/840 PSU-E VWB FG WH	Haz muy ancho
97660600	ST770B 27S/930 PSU-E MB FG WH	Haz medio
97661300	ST770B 27S/CH PSU-E MB FG WH	Haz medio
97662000	ST770B 27S/FMT PSU-E MB FG WH	Haz medio

Order Code	Full Product Name	Tipo de óptica
97663700	ST770B 27S/FR PSU-E MB FG WH	Haz medio
97664400	ST770B 27S/PC930 PSU-E MB FG WH	Haz medio
97665100	ST770B 27S/PW930 PSU-E MB FG WH	Haz medio
97666800	ST770B 27S/ROSE PSU-E MB FG WH	Haz medio
97667500	ST770B 39S/827 PSU-E WB FG WH	Haz ancho
97668200	ST770B 39S/830 PSU-E MB FG WH	Haz medio
97669900	ST770B 39S/840 PSU-E VWB FG WH	Haz muy ancho

Order Code	Full Product Name	Tipo de óptica
58788500	ST771T 27S/830 PSU WB WH	Haz ancho
58791500	ST771T 39S/PW930 WIA WB WH	Haz ancho
58794600	ST771T 39S/PW930 DIA WB WH	Haz ancho
97724500	ST770X 17S/830 DIA MB FG WH	Haz medio
97725200	ST770X 20S/830 DIA NB FG WH	Haz estrecho
97726900	ST770X 27S/827 DIA WB FG WH	Haz ancho
97727600	ST770X 27S/830 DIA MB FG WH	Haz medio
97728300	ST770X 27S/840 DIA VWB FG WH	Haz muy ancho
97729000	ST770X 27S/930 DIA OVL-H WH	Haz horizontal ovalado
97730600	ST770X 27S/CH DIA MB FG WH	Haz medio
97731300	ST770X 27S/FMT DIA MB FG WH	Haz medio
97732000	ST770X 27S/FR DIA MB FG WH	Haz medio
97735100	ST770X 27S/ROSE DIA MB FG WH	Haz medio
97736800	ST770X 39S/830 DIA MB FG WH	Haz medio
97737500	ST770X 39S/930 DIA OVL-H WH	Haz horizontal ovalado
58789200	ST771T 27S/830 PSU WB BK	Haz ancho
58792200	ST771T 39S/PW930 WIA WB BK	Haz ancho
58795300	ST771T 39S/PW930 DIA WB BK	Haz ancho
97748100	ST780T 39S/827 PSU NB FG WH	Haz estrecho
97749800	ST780T 39S/830 PSU NB FG WH	Haz estrecho
97750400	ST780T 39S/840 PSU NB FG WH	Haz estrecho
97751100	ST780T 39S/930 PSU NB FG WH	Haz estrecho
97752800	ST780T 49S/827 PSU WB FG WH	Haz ancho
97755900	ST780T 49S/830 PSU MB FG WH	Haz medio
97756600	ST780T 49S/840 PSU VWB FG WH	Haz muy ancho
97760300	ST780T 60S/830 PSU MB FG WH	Haz medio
97761000	ST780T 60S/840 PSU MB FG WH	Haz medio
97673600	ST770S 17S/827 PSU WB FG WH	Haz ancho
97674300	ST770S 17S/830 PSU MB FG WH	Haz medio
97675000	ST770S 17S/840 PSU VWB FG WH	Haz muy ancho
97676700	ST770S 27S/827 DIA-VLC WB FG WH	Haz ancho
97677400	ST770S 27S/830 DIA-VLC MB FG WH	Haz medio
97678100	ST770S 27S/840 DIA-VLC VWB FG WH	Haz muy ancho
97686600	ST770S 39S/PW930 PSU VWB FG WH	Haz muy ancho

Order Code	Full Product Name	Tipo de óptica
00990500	ST770T 27S/830 PSU HMB WH	Reflector metálico de alta reflectancia, haz de luz medio de 20 a 40 grados
97697200	ST770T 27S/830 DIA-VLC HOVL-H WH	Reflector oval metálico de alta reflectancia: haz de luz horizontal
97706100	ST770T 27S/PW930 DIA-VLC HMB WH	Reflector metálico de alta reflectancia, haz de luz medio de 20 a 40 grados
97719100	ST770T 49S/830 DIA-VLC HOVL-V WH	Reflector oval metálico de alta reflectancia: haz de luz vertical
97692700	ST770S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH	Reflector metálico de alta reflectancia, haz de luz medio de 20 a 40 grados
97739900	ST780S 39S/827 PSU NB FG WH	Haz estrecho
97740500	ST780S 49S/827 DIA-VLC WB FG WH	Haz ancho
97741200	ST780S 49S/830 DIA-VLC MB FG WH	Haz medio
97742900	ST780S 49S/840 DIA-VLC VWB FG WH	Haz muy ancho
97694100	ST770T 20S/830 PSU NB FG WH	Haz estrecho
97696500	ST770T 27S/827 PSU WB FG WH	Haz ancho
97699600	ST770T 27S/830 PSU MB FG WH	Haz medio
97700900	ST770T 27S/840 PSU VWB FG WH	Haz muy ancho
97710800	ST770T 39S/827 PSU WB FG WH	Haz ancho
97713900	ST770T 39S/830 PSU MB FG WH	Haz medio
97714600	ST770T 39S/840 PSU MB FG WH	Haz medio
97717700	ST770T 39S/PW930 PSU MB FG BK	Haz medio
58790800	ST771T 27S/830 PSU WB SI	Haz ancho
58793900	ST771T 39S/PW930 WIA WB SI	Haz ancho
58796000	ST771T 39S/PW930 DIA WB SI	Haz ancho
97743600	ST780S 49S/930 DIA-VLC HWB WH	Reflector metálico de alta reflectancia, haz de luz ancho de 40 a 80 grados
97744300	ST780S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH	Reflector metálico de alta reflectancia, haz de luz medio de 20 a 40 grados

## Operativos y eléctricos

Order Code	Full Product Name	Clase de protección IEC	Consumo de energía	Adecuado para conmutación aleatoria
97653800	ST770B 17S/830 PSU-E MB FG WH	Seguridad clase II	14,4 W	No
97654500	ST770B 20S/830 PSU-E NB FG WH	Seguridad clase II	20,5 W	No
97658300	ST770B 27S/830 PSU-E MB FG WH	Seguridad clase II	23,5 W	No
97659000	ST770B 27S/840 PSU-E VWB FG WH	Seguridad clase II	23,5 W	No
97660600	ST770B 27S/930 PSU-E MB FG WH	Seguridad clase II	23 W	No
97661300	ST770B 27S/CH PSU-E MB FG WH	Seguridad clase II	23,5 W	No

Order Code	Full Product Name	Clase de protección IEC	Consumo de energía	Adecuado para conmutación aleatoria
97662000	ST770B 27S/FMT PSU-E MB FG WH	Seguridad clase II	35 W	No
97663700	ST770B 27S/FR PSU-E MB FG WH	Seguridad clase II	32,5 W	No
97664400	ST770B 27S/PC930 PSU-E MB FG WH	Seguridad clase II	23 W	No
97665100	ST770B 27S/PW930 PSU-E MB FG WH	Seguridad clase II	23,5 W	No
97666800	ST770B 27S/ROSE PSU-E MB FG WH	Seguridad clase II	29 W	No
97667500	ST770B 39S/827 PSU-E WB FG WH	Seguridad clase II	31,5 W	No

Order Code	Full Product Name	Clase de protección IEC	Consumo de energía	Adecuado para conmutación aleatoria
97668200	ST770B 39S/830 PSU-E MB FG WH	Seguridad clase II	31,5 W	No
97669900	ST770B 39S/840 PSU-E VWB FG WH	Seguridad clase II	29,5 W	No
58788500	ST771T 27S/830 PSU WB WH	Seguridad clase II	23,5 W	No aplicable
58791500	ST771T 39S/PW930 WIA WB WH	Seguridad clase II	31 W	No aplicable
58794600	ST771T 39S/PW930 DIA WB WH	Seguridad clase II	31 W	No aplicable
97724500	ST770X 17S/830 DIA MB FG WH	Seguridad clase I	14,4 W	No
97725200	ST770X 20S/830 DIA NB FG WH	Seguridad clase I	20,5 W	No
97726900	ST770X 27S/827 DIA WB FG WH	Seguridad clase I	23,5 W	No
97727600	ST770X 27S/830 DIA MB FG WH	Seguridad clase I	23,5 W	No
97728300	ST770X 27S/840 DIA VWB FG WH	Seguridad clase I	23,5 W	No
97729000	ST770X 27S/930 DIA OVL-H WH	Seguridad clase I	23 W	No
97730600	ST770X 27S/CH DIA MB FG WH	Seguridad clase I	23,5 W	No
97731300	ST770X 27S/FMT DIA MB FG WH	Seguridad clase I	35 W	No
97732000	ST770X 27S/FR DIA MB FG WH	Seguridad clase I	32,5 W	No
97735100	ST770X 27S/ROSE DIA MB FG WH	Seguridad clase I	29 W	No
97736800	ST770X 39S/830 DIA MB FG WH	Seguridad clase I	31,5 W	No
97737500	ST770X 39S/930 DIA OVL-H WH	Seguridad clase I	31 W	No
58789200	ST771T 27S/830 PSU WB BK	Seguridad clase II	23,5 W	No aplicable
58792200	ST771T 39S/PW930 WIA WB BK	Seguridad clase II	31 W	No aplicable
58795300	ST771T 39S/PW930 DIA WB BK	Seguridad clase II	31 W	No aplicable
97748100	ST780T 39S/827 PSU NB FG WH	Seguridad clase II	33 W	No
97749800	ST780T 39S/830 PSU NB FG WH	Seguridad clase II	33 W	No
97750400	ST780T 39S/840 PSU NB FG WH	Seguridad clase II	33 W	No
97751100	ST780T 39S/930 PSU NB FG WH	Seguridad clase II	31 W	No
97752800	ST780T 49S/827 PSU WB FG WH	Seguridad clase II	38,5 W	No

Order Code	Full Product Name	Clase de protección IEC	Consumo de energía	Adecuado para conmutación aleatoria
97755900	ST780T 49S/830 PSU MB FG WH	Seguridad clase II	38,5 W	No
97756600	ST780T 49S/840 PSU VWB FG WH	Seguridad clase II	38,5 W	No
97760300	ST780T 60S/830 PSU MB FG WH	Seguridad clase II	50 W	No
97761000	ST780T 60S/840 PSU MB FG WH	Seguridad clase II	50 W	No
97673600	ST770S 17S/827 PSU WB FG WH	Seguridad clase II	14,4 W	No
97674300	ST770S 17S/830 PSU MB FG WH	Seguridad clase II	14,4 W	No
97675000	ST770S 17S/840 PSU VWB FG WH	Seguridad clase II	14,4 W	No
97676700	ST770S 27S/827 DIA-VLC WB FG WH	Seguridad clase II	23,5 W	No
97677400	ST770S 27S/830 DIA-VLC MB FG WH	Seguridad clase II	23,5 W	No
97678100	ST770S 27S/840 DIA-VLC VWB FG WH	Seguridad clase II	23,5 W	No
97686600	ST770S 39S/PW930 PSU VWB FG WH	Seguridad clase II	31 W	No
00990500	ST770T 27S/830 PSU HMB WH	Seguridad clase II	19 W	No
97697200	ST770T 27S/830 DIA-VLC HOVL-H WH	Seguridad clase II	19 W	No
97706100	ST770T 27S/PW930 DIA-VLC HMB WH	Seguridad clase II	18,8 W	No
97719100	ST770T 49S/830 DIA-VLC HOVL-V WH	Seguridad clase II	38,5 W	No
97692700	ST770S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH	Seguridad clase II	39 W	No
97739900	ST780S 39S/827 PSU NB FG WH	Seguridad clase II	33 W	No
97740500	ST780S 49S/827 DIA-VLC WB FG WH	Seguridad clase II	38,5 W	No
97741200	ST780S 49S/830 DIA-VLC MB FG WH	Seguridad clase II	38,5 W	No
97742900	ST780S 49S/840 DIA-VLC VWB FG WH	Seguridad clase II	38,5 W	No
97694100	ST770T 20S/830 PSU NB FG WH	Seguridad clase II	20,5 W	No
97696500	ST770T 27S/827 PSU WB FG WH	Seguridad clase II	23,5 W	No
97699600	ST770T 27S/830 PSU MB FG WH	Seguridad clase II	23,5 W	No
97700900	ST770T 27S/840 PSU VWB FG WH	Seguridad clase II	23,5 W	No
97710800	ST770T 39S/827 PSU WB FG WH	Seguridad clase II	31,5 W	No

Order Code	Full Product Name	Clase de protección IEC	Consumo de energía	Adecuado para conmutación aleatoria
97713900	ST770T 39S/830 PSU MB FG WH	Seguridad clase II	31,5 W	No
97714600	ST770T 39S/840 PSU MB FG WH	Seguridad clase II	29,5 W	No
97717700	ST770T 39S/PW930 PSU MB FG BK	Seguridad clase II	31 W	No
58790800	ST771T 27S/830 PSU WB SI	Seguridad clase II	23,5 W	No aplicable

Order Code	Full Product Name	Clase de protección IEC	Consumo de energía	Adecuado para conmutación aleatoria
58793900	ST771T 39S/PW930 WIA WB SI	Seguridad clase II	31 W	No aplicable
58796000	ST771T 39S/PW930 DIA WB SI	Seguridad clase II	31 W	No aplicable
97743600	ST780S 49S/930 DIA-VLC HWB WH	Seguridad clase II	39 W	No
97744300	ST780S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH	Seguridad clase II	39 W	No

**Controles y regulación**

Order Code	Full Product Name	Regulable	Control integrado	Nivel máximo de atenuación
97653800	ST770B 17S/830 PSU-E MB FG WH	No	-	No aplicable
97654500	ST770B 20S/830 PSU-E NB FG WH	No	-	No aplicable
97658300	ST770B 27S/830 PSU-E MB FG WH	No	-	No aplicable
97659000	ST770B 27S/840 PSU-E VWB FG WH	No	-	No aplicable
97660600	ST770B 27S/930 PSU-E MB FG WH	No	-	No aplicable
97661300	ST770B 27S/CH PSU-E MB FG WH	No	-	No aplicable
97662000	ST770B 27S/FMT PSU-E MB FG WH	No	-	No aplicable
97663700	ST770B 27S/FR PSU-E MB FG WH	No	-	No aplicable
97664400	ST770B 27S/PC930 PSU-E MB FG WH	No	-	No aplicable
97665100	ST770B 27S/PW930 PSU-E MB FG WH	No	-	No aplicable
97666800	ST770B 27S/ROSE PSU-E MB FG WH	No	-	No aplicable
97667500	ST770B 39S/827 PSU-E WB FG WH	No	-	No aplicable
97668200	ST770B 39S/830 PSU-E MB FG WH	No	-	No aplicable
97669900	ST770B 39S/840 PSU-E VWB FG WH	No	-	No aplicable
58788500	ST771T 27S/830 PSU WB WH	No	-	-
58791500	ST771T 39S/PW930 WIA WB WH	Sí	-	-
58794600	ST771T 39S/PW930 DIA WB WH	Sí	-	-
97724500	ST770X 17S/830 DIA MB FG WH	Sí	-	1%

Order Code	Full Product Name	Regulable	Control integrado	Nivel máximo de atenuación
97725200	ST770X 20S/830 DIA NB FG WH	Sí	-	1%
97726900	ST770X 27S/827 DIA WB FG WH	Sí	-	1%
97727600	ST770X 27S/830 DIA MB FG WH	Sí	-	1%
97728300	ST770X 27S/840 DIA VWB FG WH	Sí	-	1%
97729000	ST770X 27S/930 DIA OVL-H WH	Sí	-	1%
97730600	ST770X 27S/CH DIA MB FG WH	Sí	-	1%
97731300	ST770X 27S/FMT DIA MB FG WH	Sí	-	1%
97732000	ST770X 27S/FR DIA MB FG WH	Sí	-	1%
97735100	ST770X 27S/ROSE DIA MB FG WH	Sí	-	1%
97736800	ST770X 39S/830 DIA MB FG WH	Sí	-	1%
97737500	ST770X 39S/930 DIA OVL-H WH	Sí	-	1%
58789200	ST771T 27S/830 PSU WB BK	No	-	-
58792200	ST771T 39S/PW930 WIA WB BK	Sí	-	-
58795300	ST771T 39S/PW930 DIA WB BK	Sí	-	-
97748100	ST780T 39S/827 PSU NB FG WH	No	-	No aplicable
97749800	ST780T 39S/830 PSU NB FG WH	No	-	No aplicable
97750400	ST780T 39S/840 PSU NB FG WH	No	-	No aplicable
97751100	ST780T 39S/930 PSU NB FG WH	No	-	No aplicable

Order Code	Full Product Name	Regulable	Control integrado	Nivel máximo de atenuación
97752800	ST780T 49S/827 PSU WB FG WH	No	-	No aplicable
97755900	ST780T 49S/830 PSU MB FG WH	No	-	No aplicable
97756600	ST780T 49S/840 PSU VWB FG WH	No	-	No aplicable
97760300	ST780T 60S/830 PSU MB FG WH	No	-	No aplicable
97761000	ST780T 60S/840 PSU MB FG WH	No	-	No aplicable
97673600	ST770S 17S/827 PSU WB FG WH	No	-	No aplicable
97674300	ST770S 17S/830 PSU MB FG WH	No	-	No aplicable
97675000	ST770S 17S/840 PSU VWB FG WH	No	-	No aplicable
97676700	ST770S 27S/827 DIA-VLC WB FG WH	Sí	Comunicación de luz visible	1%
97677400	ST770S 27S/830 DIA-VLC MB FG WH	Sí	-	1%
97678100	ST770S 27S/840 DIA-VLC VWB FG WH	Sí	Comunicación de luz visible	1%
97686600	ST770S 39S/PW930 PSU VWB FG WH	No	-	No aplicable
00990500	ST770T 27S/830 PSU HMB WH	No	-	No aplicable
97697200	ST770T 27S/830 DIA-VLC HOVL-H WH	Sí	Comunicación de luz visible	1%
97706100	ST770T 27S/PW930 DIA-VLC HMB WH	Sí	-	1%
97719100	ST770T 49S/830 DIA-VLC HOVL-V WH	Sí	-	1%
97692700	ST770S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH	Sí	-	1%

Order Code	Full Product Name	Regulable	Control integrado	Nivel máximo de atenuación
97739900	ST780S 39S/827 PSU NB FG WH	No	-	No aplicable
97740500	ST780S 49S/827 DIA-VLC WB FG WH	Sí	Comunicación de luz visible	1%
97741200	ST780S 49S/830 DIA-VLC MB FG WH	Sí	Comunicación de luz visible	1%
97742900	ST780S 49S/840 DIA-VLC VWB FG WH	Sí	Comunicación de luz visible	1%
97694100	ST770T 20S/830 PSU NB FG WH	No	-	No aplicable
97696500	ST770T 27S/827 PSU WB FG WH	No	-	No aplicable
97699600	ST770T 27S/830 PSU MB FG WH	No	-	No aplicable
97700900	ST770T 27S/840 PSU VWB FG WH	No	-	No aplicable
97710800	ST770T 39S/827 PSU WB FG WH	No	-	No aplicable
97713900	ST770T 39S/830 PSU MB FG WH	No	-	No aplicable
97714600	ST770T 39S/840 PSU MB FG WH	No	-	No aplicable
97717700	ST770T 39S/PW930 PSU MB FG BK	No	-	No aplicable
58790800	ST771T 27S/830 PSU WB SI	No	-	-
58793900	ST771T 39S/PW930 WIA WB SI	Sí	-	-
58796000	ST771T 39S/PW930 DIA WB SI	Sí	-	-
97743600	ST780S 49S/930 DIA-VLC HWB WH	Sí	Comunicación de luz visible	1%
97744300	ST780S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH	Sí	Comunicación de luz visible	1%

Mecánicos y de carcasa

Order Code	Full Product Name	Color de la carcasa
97653800	ST770B 17S/830 PSU-E MB FG WH	Blanco
97654500	ST770B 20S/830 PSU-E NB FG WH	Blanco
97658300	ST770B 27S/830 PSU-E MB FG WH	Blanco
97659000	ST770B 27S/840 PSU-E VWB FG WH	Blanco
97660600	ST770B 27S/930 PSU-E MB FG WH	Blanco
97661300	ST770B 27S/CH PSU-E MB FG WH	Blanco
97662000	ST770B 27S/FMT PSU-E MB FG WH	Blanco
97663700	ST770B 27S/FR PSU-E MB FG WH	Blanco
97664400	ST770B 27S/PC930 PSU-E MB FG WH	Blanco
97665100	ST770B 27S/PW930 PSU-E MB FG WH	Blanco
97666800	ST770B 27S/ROSE PSU-E MB FG WH	Blanco
97667500	ST770B 39S/827 PSU-E WB FG WH	Blanco
97668200	ST770B 39S/830 PSU-E MB FG WH	Blanco

Order Code	Full Product Name	Color de la carcasa
97669900	ST770B 39S/840 PSU-E VWB FG WH	Blanco
58788500	ST771T 27S/830 PSU WB WH	Blanco
58791500	ST771T 39S/PW930 WIA WB WH	Blanco
58794600	ST771T 39S/PW930 DIA WB WH	Blanco
97724500	ST770X 17S/830 DIA MB FG WH	Blanco
97725200	ST770X 20S/830 DIA NB FG WH	Blanco
97726900	ST770X 27S/827 DIA WB FG WH	Blanco
97727600	ST770X 27S/830 DIA MB FG WH	Blanco
97728300	ST770X 27S/840 DIA VWB FG WH	Blanco
97729000	ST770X 27S/930 DIA OVL-H WH	Blanco
97730600	ST770X 27S/CH DIA MB FG WH	Blanco
97731300	ST770X 27S/FMT DIA MB FG WH	Blanco
97732000	ST770X 27S/FR DIA MB FG WH	Blanco

Order Code	Full Product Name	Color de la carcasa
97735100	ST770X 27S/ROSE DIA MB FG WH	Blanco
97736800	ST770X 39S/830 DIA MB FG WH	Blanco
97737500	ST770X 39S/930 DIA OVL-H WH	Blanco
58789200	ST771T 27S/830 PSU WB BK	Negro
58792200	ST771T 39S/PW930 WIA WB BK	Negro
58795300	ST771T 39S/PW930 DIA WB BK	Negro
97748100	ST780T 39S/827 PSU NB FG WH	Blanco
97749800	ST780T 39S/830 PSU NB FG WH	Blanco
97750400	ST780T 39S/840 PSU NB FG WH	Blanco
97751100	ST780T 39S/930 PSU NB FG WH	Blanco
97752800	ST780T 49S/827 PSU WB FG WH	Blanco
97755900	ST780T 49S/830 PSU MB FG WH	Blanco
97756600	ST780T 49S/840 PSU VWB FG WH	Blanco
97760300	ST780T 60S/830 PSU MB FG WH	Blanco
97761000	ST780T 60S/840 PSU MB FG WH	Blanco
97673600	ST770S 17S/827 PSU WB FG WH	Blanco
97674300	ST770S 17S/830 PSU MB FG WH	Blanco
97675000	ST770S 17S/840 PSU VWB FG WH	Blanco
97676700	ST770S 27S/827 DIA-VLC WB FG WH	Blanco
97677400	ST770S 27S/830 DIA-VLC MB FG WH	Blanco
97678100	ST770S 27S/840 DIA-VLC VWB FG WH	Blanco
97686600	ST770S 39S/PW930 PSU VWB FG WH	Blanco

Order Code	Full Product Name	Color de la carcasa
00990500	ST770T 27S/830 PSU HMB WH	Blanco
97697200	ST770T 27S/830 DIA-VLC HOVL-H WH	Blanco
97706100	ST770T 27S/PW930 DIA-VLC HMB WH	Blanco
97719100	ST770T 49S/830 DIA-VLC HOVL-V WH	Blanco
97692700	ST770S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH	Blanco
97739900	ST780S 39S/827 PSU NB FG WH	Blanco
97740500	ST780S 49S/827 DIA-VLC WB FG WH	Blanco
97741200	ST780S 49S/830 DIA-VLC MB FG WH	Blanco
97742900	ST780S 49S/840 DIA-VLC VWB FG WH	Blanco
97694100	ST770T 20S/830 PSU NB FG WH	Blanco
97696500	ST770T 27S/827 PSU WB FG WH	Blanco
97699600	ST770T 27S/830 PSU MB FG WH	Blanco
97700900	ST770T 27S/840 PSU VWB FG WH	Blanco
97710800	ST770T 39S/827 PSU WB FG WH	Blanco
97713900	ST770T 39S/830 PSU MB FG WH	Blanco
97714600	ST770T 39S/840 PSU MB FG WH	Blanco
97717700	ST770T 39S/PW930 PSU MB FG BK	Negro
58790800	ST771T 27S/830 PSU WB SI	Plata
58793900	ST771T 39S/PW930 WIA WB SI	Plata
58796000	ST771T 39S/PW930 DIA WB SI	Plata
97743600	ST780S 49S/930 DIA-VLC HMB WH	Blanco
97744300	ST780S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH	Blanco

## Funcionamiento de emergencia

Order Code	Full Product Name	Emergencia centralizada
97653800	ST770B 17S/830 PSU-E MB FG WH	-
97654500	ST770B 20S/830 PSU-E NB FG WH	-
97658300	ST770B 27S/830 PSU-E MB FG WH	-
97659000	ST770B 27S/840 PSU-E VWB FG WH	-
97660600	ST770B 27S/930 PSU-E MB FG WH	-
97661300	ST770B 27S/CH PSU-E MB FG WH	-
97662000	ST770B 27S/FMT PSU-E MB FG WH	-
97663700	ST770B 27S/FR PSU-E MB FG WH	-
97664400	ST770B 27S/PC930 PSU-E MB FG WH	-
97665100	ST770B 27S/PW930 PSU-E MB FG WH	-
97666800	ST770B 27S/ROSE PSU-E MB FG WH	-
97667500	ST770B 39S/827 PSU-E WB FG WH	-
97668200	ST770B 39S/830 PSU-E MB FG WH	-
97669900	ST770B 39S/840 PSU-E VWB FG WH	-
58788500	ST771T 27S/830 PSU WB WH	No
58791500	ST771T 39S/PW930 WIA WB WH	No
58794600	ST771T 39S/PW930 DIA WB WH	No
97724500	ST770X 17S/830 DIA MB FG WH	-
97725200	ST770X 20S/830 DIA NB FG WH	-
97726900	ST770X 27S/827 DIA WB FG WH	-
97727600	ST770X 27S/830 DIA MB FG WH	-
97728300	ST770X 27S/840 DIA VWB FG WH	-
97729000	ST770X 27S/930 DIA OVL-H WH	-
97730600	ST770X 27S/CH DIA MB FG WH	-
97731300	ST770X 27S/FMT DIA MB FG WH	-
97732000	ST770X 27S/FR DIA MB FG WH	-

Order Code	Full Product Name	Emergencia centralizada
97735100	ST770X 27S/ROSE DIA MB FG WH	-
97736800	ST770X 39S/830 DIA MB FG WH	-
97737500	ST770X 39S/930 DIA OVL-H WH	-
58789200	ST771T 27S/830 PSU WB BK	No
58792200	ST771T 39S/PW930 WIA WB BK	No
58795300	ST771T 39S/PW930 DIA WB BK	No
97748100	ST780T 39S/827 PSU NB FG WH	-
97749800	ST780T 39S/830 PSU NB FG WH	-
97750400	ST780T 39S/840 PSU NB FG WH	-
97751100	ST780T 39S/930 PSU NB FG WH	-
97752800	ST780T 49S/827 PSU WB FG WH	-
97755900	ST780T 49S/830 PSU MB FG WH	-
97756600	ST780T 49S/840 PSU VWB FG WH	-
97760300	ST780T 60S/830 PSU MB FG WH	-
97761000	ST780T 60S/840 PSU MB FG WH	-
97673600	ST770S 17S/827 PSU WB FG WH	-
97674300	ST770S 17S/830 PSU MB FG WH	-
97675000	ST770S 17S/840 PSU VWB FG WH	-
97676700	ST770S 27S/827 DIA-VLC WB FG WH	-
97677400	ST770S 27S/830 DIA-VLC MB FG WH	-
97678100	ST770S 27S/840 DIA-VLC VWB FG WH	-
97686600	ST770S 39S/PW930 PSU VWB FG WH	-
00990500	ST770T 27S/830 PSU HMB WH	-
97697200	ST770T 27S/830 DIA-VLC HOVL-H WH	-
97706100	ST770T 27S/PW930 DIA-VLC HMB WH	-
97719100	ST770T 49S/830 DIA-VLC HOVL-V WH	-



Order Code	Full Product Name	Emergencia centralizada
97692700	ST770S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH	-
97739900	ST780S 39S/827 PSU NB FG WH	-
97740500	ST780S 49S/827 DIA-VLC WB FG WH	-
97741200	ST780S 49S/830 DIA-VLC MB FG WH	-
97742900	ST780S 49S/840 DIA-VLC VWB FG WH	-
97694100	ST770T 20S/830 PSU NB FG WH	-
97696500	ST770T 27S/827 PSU WB FG WH	-
97699600	ST770T 27S/830 PSU MB FG WH	-
97700900	ST770T 27S/840 PSU VWB FG WH	-

Order Code	Full Product Name	Emergencia centralizada
97710800	ST770T 39S/827 PSU WB FG WH	-
97713900	ST770T 39S/830 PSU MB FG WH	-
97714600	ST770T 39S/840 PSU MB FG WH	-
97717700	ST770T 39S/PW930 PSU MB FG BK	-
58790800	ST771T 27S/830 PSU WB SI	No
58793900	ST771T 39S/PW930 WIA WB SI	No
58796000	ST771T 39S/PW930 DIA WB SI	No
97743600	ST780S 49S/930 DIA-VLC HWB WH	-
97744300	ST780S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH	-

## Aprobación y aplicación

Order Code	Full Product Name	Valor de parpadeo (PstLM)	Valor de efecto estroboscópico (SVM)
97653800	ST770B 17S/830 PSU-E MB FG WH	1	0,5
97654500	ST770B 20S/830 PSU-E NB FG WH	1	0,5
97658300	ST770B 27S/830 PSU-E MB FG WH	1	0,5
97659000	ST770B 27S/840 PSU-E VWB FG WH	1	0,5
97660600	ST770B 27S/930 PSU-E MB FG WH	1	0,5
97661300	ST770B 27S/CH PSU-E MB FG WH	1	0,5
97662000	ST770B 27S/FMT PSU-E MB FG WH	1	0,5
97663700	ST770B 27S/FR PSU-E MB FG WH	1	0,5
97664400	ST770B 27S/PC930 PSU-E MB FG WH	1	0,5
97665100	ST770B 27S/PW930 PSU-E MB FG WH	1	0,5
97666800	ST770B 27S/ROSE PSU-E MB FG WH	1	0,5
97667500	ST770B 39S/827 PSU-E WB FG WH	1	0,5
97668200	ST770B 39S/830 PSU-E MB FG WH	1	0,5
97669900	ST770B 39S/840 PSU-E VWB FG WH	1	0,5
58788500	ST771T 27S/830 PSU WB WH	-	-
58791500	ST771T 39S/PW930 WIA WB WH	-	-
58794600	ST771T 39S/PW930 DIA WB WH	-	-
97724500	ST770X 17S/830 DIA MB FG WH	1	0,5
97725200	ST770X 20S/830 DIA NB FG WH	1	0,5
97726900	ST770X 27S/827 DIA WB FG WH	1	0,5
97727600	ST770X 27S/830 DIA MB FG WH	1	0,5
97728300	ST770X 27S/840 DIA VWB FG WH	1	0,5
97729000	ST770X 27S/930 DIA OVL-H WH	1	0,5
97730600	ST770X 27S/CH DIA MB FG WH	1	0,5
97731300	ST770X 27S/FMT DIA MB FG WH	1	0,5
97732000	ST770X 27S/FR DIA MB FG WH	1	0,5
97735100	ST770X 27S/ROSE DIA MB FG WH	1	0,5
97736800	ST770X 39S/830 DIA MB FG WH	1	0,5
97737500	ST770X 39S/930 DIA OVL-H WH	1	0,5
58789200	ST771T 27S/830 PSU WB BK	-	-
58792200	ST771T 39S/PW930 WIA WB BK	-	-
58795300	ST771T 39S/PW930 DIA WB BK	-	-
97748100	ST780T 39S/827 PSU NB FG WH	1	0,5
97749800	ST780T 39S/830 PSU NB FG WH	1	0,5
97750400	ST780T 39S/840 PSU NB FG WH	1	0,5

Order Code	Full Product Name	Valor de parpadeo (PstLM)	Valor de efecto estroboscópico (SVM)
97751100	ST780T 39S/930 PSU NB FG WH	1	0,5
97752800	ST780T 49S/827 PSU WB FG WH	1	0,5
97755900	ST780T 49S/830 PSU MB FG WH	1	0,5
97756600	ST780T 49S/840 PSU VWB FG WH	1	0,5
97760300	ST780T 60S/830 PSU MB FG WH	1	0,5
97761000	ST780T 60S/840 PSU MB FG WH	1	0,5
97673600	ST770S 17S/827 PSU WB FG WH	1	0,5
97674300	ST770S 17S/830 PSU MB FG WH	1	0,5
97675000	ST770S 17S/840 PSU VWB FG WH	1	0,5
97676700	ST770S 27S/827 DIA-VLC WB FG WH	1	0,5
97677400	ST770S 27S/830 DIA-VLC MB FG WH	1	0,5
97678100	ST770S 27S/840 DIA-VLC VWB FG WH	1	0,5
97686600	ST770S 39S/PW930 PSU VWB FG WH	1	0,5
00990500	ST770T 27S/830 PSU HMB WH	1	0,5
97697200	ST770T 27S/830 DIA-VLC HOVL-H WH	1	0,5
97706100	ST770T 27S/PW930 DIA-VLC HMB WH	1	0,5
97719100	ST770T 49S/830 DIA-VLC HOVL-V WH	1	0,5
97692700	ST770S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH	1	0,5
97739900	ST780S 39S/827 PSU NB FG WH	1	0,5
97740500	ST780S 49S/827 DIA-VLC WB FG WH	1	0,5
97741200	ST780S 49S/830 DIA-VLC MB FG WH	1	0,5
97742900	ST780S 49S/840 DIA-VLC VWB FG WH	1	0,5
97694100	ST770T 20S/830 PSU NB FG WH	1	0,5
97696500	ST770T 27S/827 PSU WB FG WH	1	0,5
97699600	ST770T 27S/830 PSU MB FG WH	1	0,5
97700900	ST770T 27S/840 PSU VWB FG WH	1	0,5
97710800	ST770T 39S/827 PSU WB FG WH	1	0,5
97713900	ST770T 39S/830 PSU MB FG WH	1	0,5
97714600	ST770T 39S/840 PSU MB FG WH	1	0,5
97717700	ST770T 39S/PW930 PSU MB FG BK	1	0,5
58790800	ST771T 27S/830 PSU WB SI	-	-

Order Code	Full Product Name	Valor de parpadeo (PstLM)	Valor de efecto estroboscópico (SVM)
58793900	ST771T 39S/PW930 WIA WB SI	-	-
58796000	ST771T 39S/PW930 DIA WB SI	-	-
97743600	ST780S 49S/930 DIA-VLC HWB WH	1	0,5

Order Code	Full Product Name	Valor de parpadeo (PstLM)	Valor de efecto estroboscópico (SVM)
97744300	ST780S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH	1	0,5

**Rendimiento inicial (conforme con IEC)**

Order Code	Full Product Name	Cromaticidad inicial
97653800	ST770B 17S/830 PSU-E MB FG WH	(0.434,0.403)<3
97654500	ST770B 20S/830 PSU-E NB FG WH	(0.434,0.403)<3
97658300	ST770B 27S/830 PSU-E MB FG WH	(0.434,0.403)<3
97659000	ST770B 27S/840 PSU-E VWB FG WH	(0.382,0.380)<3
97660600	ST770B 27S/930 PSU-E MB FG WH	(0.434,0.403)<2
97661300	ST770B 27S/CH PSU-E MB FG WH	(0.458,0.410)<3
97662000	ST770B 27S/FMT PSU-E MB FG WH	(0.457,0.385)<3
97663700	ST770B 27S/FR PSU-E MB FG WH	(0.343,0.331)<3
97664400	ST770B 27S/PC930 PSU-E MB FG WH	(0.422,0.386)<2
97665100	ST770B 27S/PW930 PSU-E MB FG WH	(0.422,0.386)<2
97666800	ST770B 27S/ROSE PSU-E MB FG WH	(0.478,0.382)<2
97667500	ST770B 39S/827 PSU-E WB FG WH	(0.458,0.410)<3
97668200	ST770B 39S/830 PSU-E MB FG WH	(0.434,0.403)<3
97669900	ST770B 39S/840 PSU-E VWB FG WH	(0.382,0.380)<3
58788500	ST771T 27S/830 PSU WB WH	(0.458, 0.410) SDCM <3
58791500	ST771T 39S/PW930 WIA WB WH	(0.422, 0.386) SDCM <2
58794600	ST771T 39S/PW930 DIA WB WH	(0.422, 0.386) SDCM <2
97724500	ST770X 17S/830 DIA MB FG WH	(0.434,0.403)<3
97725200	ST770X 20S/830 DIA NB FG WH	(0.434,0.403)<3
97726900	ST770X 27S/827 DIA WB FG WH	(0.458,0.410)<3
97727600	ST770X 27S/830 DIA MB FG WH	(0.434,0.403)<3
97728300	ST770X 27S/840 DIA VWB FG WH	(0.382,0.380)<3
97729000	ST770X 27S/930 DIA OVL-H WH	(0.434,0.403)<2
97730600	ST770X 27S/CH DIA MB FG WH	(0.458,0.410)<3
97731300	ST770X 27S/FMT DIA MB FG WH	(0.457,0.385)<3
97732000	ST770X 27S/FR DIA MB FG WH	(0.343,0.331)<3
97735100	ST770X 27S/ROSE DIA MB FG WH	(0.478,0.382)<2
97736800	ST770X 39S/830 DIA MB FG WH	(0.434,0.403)<3
97737500	ST770X 39S/930 DIA OVL-H WH	(0.434,0.403)<2
58789200	ST771T 27S/830 PSU WB BK	(0.458, 0.410) SDCM <3
58792200	ST771T 39S/PW930 WIA WB BK	(0.422, 0.386) SDCM <2
58795300	ST771T 39S/PW930 DIA WB BK	(0.422, 0.386) SDCM <2
97748100	ST780T 39S/827 PSU NB FG WH	(0.458,0.410)<3
97749800	ST780T 39S/830 PSU NB FG WH	(0.434,0.403)<3
97750400	ST780T 39S/840 PSU NB FG WH	(0.382,0.380)<3

Order Code	Full Product Name	Cromaticidad inicial
97751100	ST780T 39S/930 PSU NB FG WH	(0.434,0.403)<2
97752800	ST780T 49S/827 PSU WB FG WH	(0.458,0.410)<3
97755900	ST780T 49S/830 PSU MB FG WH	(0.434,0.403)<3
97756600	ST780T 49S/840 PSU VWB FG WH	(0.382,0.380)<3
97760300	ST780T 60S/830 PSU MB FG WH	(0.434,0.403)<3
97761000	ST780T 60S/840 PSU MB FG WH	(0.382,0.380)<3
97673600	ST770S 17S/827 PSU WB FG WH	(0.458,0.410)<3
97674300	ST770S 17S/830 PSU MB FG WH	(0.434,0.403)<3
97675000	ST770S 17S/840 PSU VWB FG WH	(0.382,0.380)<3
97676700	ST770S 27S/827 DIA-VLC WB FG WH	(0.458,0.410)<3
97677400	ST770S 27S/830 DIA-VLC MB FG WH	(0.434,0.403)<3
97678100	ST770S 27S/840 DIA-VLC VWB FG WH	(0.382,0.380)<3
97686600	ST770S 39S/PW930 PSU VWB FG WH	(0.422,0.386)<2
00990500	ST770T 27S/830 PSU HMB WH	(0.434,0.403)<3
97697200	ST770T 27S/830 DIA-VLC HOVL-H WH	(0.434,0.403)<3
97706100	ST770T 27S/PW930 DIA-VLC HMB WH	(0.422,0.386)<2
97719100	ST770T 49S/830 DIA-VLC HOVL-V WH	(0.434,0.403)<3
97692700	ST770S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH	(0.422,0.386)<2
97739900	ST780S 39S/827 PSU NB FG WH	(0.458,0.410)<3
97740500	ST780S 49S/827 DIA-VLC WB FG WH	(0.458,0.410)<3
97741200	ST780S 49S/830 DIA-VLC MB FG WH	(0.434,0.403)<3
97742900	ST780S 49S/840 DIA-VLC VWB FG WH	(0.382,0.380)<3
97694100	ST770T 20S/830 PSU NB FG WH	(0.434,0.403)<3
97696500	ST770T 27S/827 PSU WB FG WH	(0.458,0.410)<3
97699600	ST770T 27S/830 PSU MB FG WH	(0.434,0.403)<3
97700900	ST770T 27S/840 PSU VWB FG WH	(0.382,0.380)<3
97710800	ST770T 39S/827 PSU WB FG WH	(0.458,0.410)<3
97713900	ST770T 39S/830 PSU MB FG WH	(0.434,0.403)<3
97714600	ST770T 39S/840 PSU MB FG WH	(0.382,0.380)<3
97717700	ST770T 39S/PW930 PSU MB FG BK	(0.422,0.386)<2
58790800	ST771T 27S/830 PSU WB SI	(0.458, 0.410) SDCM <3
58793900	ST771T 39S/PW930 WIA WB SI	(0.422, 0.386) SDCM <2
58796000	ST771T 39S/PW930 DIA WB SI	(0.422, 0.386) SDCM <2
97743600	ST780S 49S/930 DIA-VLC HWB WH	(0.434,0.403)<2
97744300	ST780S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH	(0.422,0.386)<2

**Datos de producto**


Order Code	Full Product Name	Código de gama de producto
97653800	ST770B 17S/830 PSU-E MB FG WH	ST770B
97654500	ST770B 20S/830 PSU-E NB FG WH	ST770B
97658300	ST770B 27S/830 PSU-E MB FG WH	ST770B

Order Code	Full Product Name	Código de gama de producto
97659000	ST770B 27S/840 PSU-E VWB FG WH	ST770B
97660600	ST770B 27S/930 PSU-E MB FG WH	ST770B
97661300	ST770B 27S/CH PSU-E MB FG WH	ST770B


Order Code	Full Product Name	Código de gama de producto
97662000	ST770B 27S/FMT PSU-E MB FG WH	ST770B
97663700	ST770B 27S/FR PSU-E MB FG WH	ST770B
97664400	ST770B 27S/PC930 PSU-E MB FG WH	ST770B
97665100	ST770B 27S/PW930 PSU-E MB FG WH	ST770B
97666800	ST770B 27S/ROSE PSU-E MB FG WH	ST770B
97667500	ST770B 39S/827 PSU-E WB FG WH	ST770B
97668200	ST770B 39S/830 PSU-E MB FG WH	ST770B
97669900	ST770B 39S/840 PSU-E VWB FG WH	ST770B
58788500	ST771T 27S/830 PSU WB WH	ST771T
58791500	ST771T 39S/PW930 WIA WB WH	ST771T
58794600	ST771T 39S/PW930 DIA WB WH	ST771T
97724500	ST770X 17S/830 DIA MB FG WH	ST770X
97725200	ST770X 20S/830 DIA NB FG WH	ST770X
97726900	ST770X 27S/827 DIA WB FG WH	ST770X
97727600	ST770X 27S/830 DIA MB FG WH	ST770X
97728300	ST770X 27S/840 DIA VWB FG WH	ST770X
97729000	ST770X 27S/930 DIA OVL-H WH	ST770X
97730600	ST770X 27S/CH DIA MB FG WH	ST770X
97731300	ST770X 27S/FMT DIA MB FG WH	ST770X
97732000	ST770X 27S/FR DIA MB FG WH	ST770X
97735100	ST770X 27S/ROSE DIA MB FG WH	ST770X
97736800	ST770X 39S/830 DIA MB FG WH	ST770X
97737500	ST770X 39S/930 DIA OVL-H WH	ST770X
58789200	ST771T 27S/830 PSU WB BK	ST771T
58792200	ST771T 39S/PW930 WIA WB BK	ST771T
58795300	ST771T 39S/PW930 DIA WB BK	ST771T
97748100	ST780T 39S/827 PSU NB FG WH	ST780T
97749800	ST780T 39S/830 PSU NB FG WH	ST780T
97750400	ST780T 39S/840 PSU NB FG WH	ST780T
97751100	ST780T 39S/930 PSU NB FG WH	ST780T
97752800	ST780T 49S/827 PSU WB FG WH	ST780T
97755900	ST780T 49S/830 PSU MB FG WH	ST780T

Order Code	Full Product Name	Código de gama de producto
97756600	ST780T 49S/840 PSU VWB FG WH	ST780T
97760300	ST780T 60S/830 PSU MB FG WH	ST780T
97761000	ST780T 60S/840 PSU MB FG WH	ST780T
97673600	ST770S 17S/827 PSU WB FG WH	ST770S
97674300	ST770S 17S/830 PSU MB FG WH	ST770S
97675000	ST770S 17S/840 PSU VWB FG WH	ST770S
97676700	ST770S 27S/827 DIA-VLC WB FG WH	ST770S
97677400	ST770S 27S/830 DIA-VLC MB FG WH	ST770S
97678100	ST770S 27S/840 DIA-VLC VWB FG WH	ST770S
97686600	ST770S 39S/PW930 PSU VWB FG WH	ST770S
00990500	ST770T 27S/830 PSU HMB WH	ST770T
97697200	ST770T 27S/830 DIA-VLC HOVL-H WH	ST770T
97706100	ST770T 27S/PW930 DIA-VLC HMB WH	ST770T
97719100	ST770T 49S/830 DIA-VLC HOVL-V WH	ST770T
97692700	ST770S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH	ST770S
97739900	ST780S 39S/827 PSU NB FG WH	ST780S
97740500	ST780S 49S/827 DIA-VLC WB FG WH	ST780S
97741200	ST780S 49S/830 DIA-VLC MB FG WH	ST780S
97742900	ST780S 49S/840 DIA-VLC VWB FG WH	ST780S
97694100	ST770T 20S/830 PSU NB FG WH	ST770T
97696500	ST770T 27S/827 PSU WB FG WH	ST770T
97699600	ST770T 27S/830 PSU MB FG WH	ST770T
97700900	ST770T 27S/840 PSU VWB FG WH	ST770T
97710800	ST770T 39S/827 PSU WB FG WH	ST770T
97713900	ST770T 39S/830 PSU MB FG WH	ST770T
97714600	ST770T 39S/840 PSU MB FG WH	ST770T
97717700	ST770T 39S/PW930 PSU MB FG BK	ST770T
58790800	ST771T 27S/830 PSU WB SI	ST771T
58793900	ST771T 39S/PW930 WIA WB SI	ST771T
58796000	ST771T 39S/PW930 DIA WB SI	ST771T
97743600	ST780S 49S/930 DIA-VLC HWB WH	ST780S
97744300	ST780S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH	ST780S


## Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101405




Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101224




Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101371


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - ST770TI -  
910505101410




Polar Normal (separate) - ST770TI -  
910505101213




Polar Normal (separate) - ST770TI -  
910505101423




Polar Normal (separate) - ST770TI -  
910505101232




Polar Normal (separate) - ST770TI -  
910505101391




Polar Normal (separate) - ST770TI -  
910505101207



Polar Normal (separate) - ST780TI -  
910505101426




Polar Normal (separate) - ST770TI -  
910505101403




Polar Normal (separate) - ST780TI -  
910505101447


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101395




Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101216




Polar Normal (separate) - ST780TI - 910505101428




Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101413




Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101414




Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101377



Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101418




Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101384




Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101411


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - ST780TI - 910505101437




Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101208




Polar Normal (separate) - ST780TI - 910505101430




Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101212




Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101228




Polar Normal (separate) - ST780TI - 910505101438



Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101381




Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101421




Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101417


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - ST780TI - 910505101425




Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101214




Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101382




Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101221




Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101416




Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101219



Polar Normal (separate) - ST780TI - 910505101435




Polar Normal (separate) - ST780TI - 910505101441




Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101364


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101215




Polar Normal (separate) - ST780TI - 910505101427




Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101231




Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101223




Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101422




Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101415



Polar Normal (separate) - ST780TI - 910505101442






Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101218



Polar Normal (separate) - ST780TI - 910505101436






Polar Wide Diagrams



Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101220

Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101379




Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101398



Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101399

Polar Normal (separate) - ST780TI - 910505101429

Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101217




Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101230


Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101229

Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101385


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505101412




Polar Normal (separate) - ST780TI - 910505101434




Polar Normal (separate) - ST780TI - 910505101446




Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505100724




Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505102732




Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505102731



Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505102738




Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505102736




Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505102735


## Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - ST770TI -  
910505102730



Polar Normal (separate) - ST770TI -  
910505102733



Polar Normal (separate) - ST770TI -  
910505102737



Polar Normal (separate) - ST770TI -  
910505102734

