



Monipuolista suorituskykyä vähittäismyymälöihin

StyliD Evo

StyliD Evo on monipuolinen ja tulevaisuudenkestävä kohdevalaisin, jonka ansiosta vähittäismyymälöissä on helppo siirtyä nauttimaan PerfectAccent-optiikan erinomaisesta valon laadusta ja markkinoiden johtavasta energiatehokkuudesta. StyliD Evo -kohdevalaisimen optiikkaa on helppo muuttaa ilman työkaluja, ja valaisimien paikkoja voidaan vaihtaa kätevästi kiskon tai Maxos fusion -järjestelmän ansiosta. StyliD -valaisimen laaja käyttökohteiden valikoima lähikauppojen alhaisemmasta valotasosta suurta valovirtaa vaativiin korkeisiin sisäkattoihin tuo vähittäismyyntikonsepteihin jatkuvuutta. StyliD Evo voidaan asentaa 3C- tai DALI-kiskoon (ST770T, ST780T), Maxos fusion -järjestelmään (ST770S, ST780S, ST770X) tai kattoon puoliuppoasennuksella (ST770B). Kaikki PerfectAccent-heijastimilla varustetut StyliD Evo -kohdevalaisimet on sertifioitu elinkaarivalaisimiksi, ja ne tarjoavat useita järjestelmäintegraatio- ja himmennysvaihtoehtoja, niin langallisia kuin langattomiakin. Saatavilla on elintarvikkeiden LED-valoreseptejä elintarvikkeiden säilyvyysaikojen pidentämiseksi ja ruoan paremman visuaalisen esillepanon varmistamiseksi, ruokahävikin vähentämiseksi ja myynnin lisäämiseksi. Lue lisää verkkosivuiltamme PremiumWhite-, PremiumColor-, Fresh Meat-, Rosé-, Frost- ja Champagne-vaihtoehtoista.

Hyödyt

- Houkuttelee shoppailijoita laadukkaalla ja silmiä miellyttävällä valaistuksella
- Tuotteen siirtäminen ja päivittäminen myymälän muutosten yhteydessä on helppoa
- Luokkansa paras hyötysuhde hiilijalanjäljen ja energiankulutuksen pienentämiseksi
- Sertifioitu elinkaarivalaistus ja tehokkaat PerfectAccent-heijastimet

StyliD Evo

Ominaisuudet

- Helppo optiikan vaihto tai päivitys ilman työkaluja
- Saatavana erittäin tehokkailla PerfectAccent-heijastimilla varustettuna
- Valinnainen etulasi (suositellaan pölyisiin ympäristöihin)
- Jopa 6 000 lm:n valovirta suuriin asennuskorkeuksiin
- Saatavilla elintarvikkeiden LED-valoresepteillä ja LED-sävyvaihtoehdoilla
- Langallisia (DALI) ja langattomia liitäntävaihtoehtoja
- Voimakkaan ovaali valokeila mahdollistaa pidemmät valovälit elintarviketiskien ja seinällä olevien kyttien valaisuun

Käyttökohteet

- Päivittäistavara-kaupat
- Supermarketit
- Suuret vähittäismyymälät

Rajoitukset ja turvallisuus

- Kaikki valonjakotiedot on laskettu ilman valinnaista etulasiä. Valovirta heikkenee 3,5 % etulasiä käytettäessä.
- Optiikan puhdistamiseen pitäisi käyttää vain paineilmaa. LED-valonlähteen ja heijastimen koskettaminen on kiellettyä. Elintarvikkeiden käsittelytiloissa ja pölyisissä olosuhteissa on erittäin suositeltavaa käyttää valinnaista etulasiä. Se voidaan puhdistaa (kuivalla) mikrokuituliinalla.
- Huollon ajaksi tuote on sammutettava, ja sen on annettava jäähtyä.
- Tuote on asennettava käyttäjien ulottumattomiin. Tuotteen käsitteleminen sen ollessa kuuma edellyttää lämpöä eristävien suojakäsineiden käyttöä.

Versions





ST771T StyliD Evo Driver-in-track -
white



ST771T StyliD Evo Driver-in-track -
black

Mittapiirros



Yleistä tietoa

Liitäntälaite mukana	Kyllä
Ohjausyksiköiden lukumäärä	1 yksikkö
Huoltotunniste	Kyllä

Valaistuksen tekniset tiedot

Valonlähteen keilakulma	120 °
Optiikan tyyppi	Leveä valokeila

Käyttö- ja sähkö tiedot

Suojausluokka IEC	Suojausluokka II
Tulojännite	220–240 V
Viivatiheys	50 to 60 Hz

Mekaaniset tiedot ja runko

Mekaanisen iskusuojauksen koodi	IK02
Suojausluokan koodi	IP20

Merkinnät ja luokitukset

Ympäristön lämpötila	+10...+35 °C
CE-merkintä	Kyllä
ENEC-merkintä	ENEC-merkki
Tulenarkuusmerkintä	Soveltuu asennettavaksi normaalisti syttyville pinnoille
Hehkulankatesti	Lämpötila 650 °C, kesto 30 s

Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

Valovirran toleranssi	+/-10%
-----------------------	--------

Yleistä tietoa

Order Code	Full Product Name	Valonlähde vaihdettavissa
910505102730	ST771T 27S/830 PSU WB WH	-
910505102733	ST771T 39S/PW930 WIA WB WH	-
910505102736	ST771T 39S/PW930 DIA WB WH	-
910505102731	ST771T 27S/830 PSU WB BK	-
910505102734	ST771T 39S/PW930 WIA WB BK	-
910505102737	ST771T 39S/PW930 DIA WB BK	-
910505102315	ST770T 27S/ROSE WIA WB FG WH	Ei
910505102316	ST770T 39S/PW930 WIA WB WH	Ei
910505102732	ST771T 27S/830 PSU WB SI	-
910505102735	ST771T 39S/PW930 WIA WB SI	-
910505102738	ST771T 39S/PW930 DIA WB SI	-

Valaistuksen tekniset tiedot

Order Code	Full Product Name	Väriämpötila (nim.)	Värintoistoindeksi (CRI)	Valotehokkuus (nimellinen)	Valovirta
910505102730	ST771T 27S/830 PSU WB WH	3000 K	>80	117 lm/W	2 750 lm
910505102733	ST771T 39S/PW930 WIA WB WH	3000 K	>90	124 lm/W	3 850 lm
910505102736	ST771T 39S/PW930 DIA WB WH	3000 K	>90	124 lm/W	3 850 lm
910505102731	ST771T 27S/830	3000 K	>80	117 lm/W	2 750 lm

Order Code	Full Product Name	Väriämpötila (nim.)	Värintoistoindeksi (CRI)	Valotehokkuus (nimellinen)	Valovirta
	PSU WB BK				
910505102734	ST771T 39S/PW930 WIA WB BK	3000 K	>90	124 lm/W	3 850 lm
910505102737	ST771T 39S/PW930 DIA WB BK	3000 K	>90	124 lm/W	3 850 lm
910505102315	ST770T 27S/ROSE	2200 K	>80	96 lm/W	2 800 lm

Order Code	Full				
	Product Name	Väriämpötila (nim.)	Värintoistoindeksi (CRI)	Valotehokkuus (nimellinen)	Valovirta
	WIA WB FG WH				
910505102316	ST770T 39S/ PW930 WIA WB WH	3000 K	>90	124 lm/W	3 850 lm
910505102732	ST771T 27S/830	3000 K	>80	117 lm/W	2 750 lm

Order Code	Full				
	Product Name	Väriämpötila (nim.)	Värintoistoindeksi (CRI)	Valotehokkuus (nimellinen)	Valovirta
	PSU WB SI				
910505102735	ST771T 39S/ PW930 WIA WB SI	3000 K	>90	124 lm/W	3 850 lm
910505102738	ST771T 39S/ PW930 DIA WB SI	3000 K	>90	124 lm/W	3 850 lm

Käyttö- ja sähkö tiedot

Order Code	Full Product Name	Virrankulutus	Soveltuu satunnaiseen kytkentään
910505102730	ST771T 27S/830 PSU WB WH	23,5 W	Ei sovellettavissa
910505102733	ST771T 39S/PW930 WIA WB WH	31 W	Ei sovellettavissa
910505102736	ST771T 39S/PW930 DIA WB WH	31 W	Ei sovellettavissa
910505102731	ST771T 27S/830 PSU WB BK	23,5 W	Ei sovellettavissa
910505102734	ST771T 39S/PW930 WIA WB BK	31 W	Ei sovellettavissa
910505102737	ST771T 39S/PW930 DIA WB BK	31 W	Ei sovellettavissa
910505102315	ST770T 27S/ROSE WIA WB FG WH	29 W	Ei

Order Code	Full Product Name	Virrankulutus	Soveltuu satunnaiseen kytkentään
910505102316	ST770T 39S/PW930 WIA WB WH	31 W	Ei
910505102732	ST771T 27S/830 PSU WB SI	23,5 W	Ei sovellettavissa
910505102735	ST771T 39S/PW930 WIA WB SI	31 W	Ei sovellettavissa
910505102738	ST771T 39S/PW930 DIA WB SI	31 W	Ei sovellettavissa

Ohjaujärjestelmät ja himmennys

Order Code	Full Product Name	Himmennettävä	Enimmäishimmennystaso
910505102730	ST771T 27S/830 PSU WB WH	Ei	-
910505102733	ST771T 39S/PW930 WIA WB WH	Kyllä	-
910505102736	ST771T 39S/PW930 DIA WB WH	Kyllä	-
910505102731	ST771T 27S/830 PSU WB BK	Ei	-
910505102734	ST771T 39S/PW930 WIA WB BK	Kyllä	-
910505102737	ST771T 39S/PW930 DIA WB BK	Kyllä	-

Order Code	Full Product Name	Himmennettävä	Enimmäishimmennystaso
910505102315	ST770T 27S/ROSE WIA WB FG WH	Kyllä	Ei sovellettavissa
910505102316	ST770T 39S/PW930 WIA WB WH	Kyllä	Ei sovellettavissa
910505102732	ST771T 27S/830 PSU WB SI	Ei	-
910505102735	ST771T 39S/PW930 WIA WB SI	Kyllä	-
910505102738	ST771T 39S/PW930 DIA WB SI	Kyllä	-

Mekaaniset tiedot ja runko

Order Code	Full Product Name	Kotelon väri
910505102730	ST771T 27S/830 PSU WB WH	Valkoinen
910505102733	ST771T 39S/PW930 WIA WB WH	Valkoinen
910505102736	ST771T 39S/PW930 DIA WB WH	Valkoinen

Order Code	Full Product Name	Kotelon väri
910505102731	ST771T 27S/830 PSU WB BK	Musta
910505102734	ST771T 39S/PW930 WIA WB BK	Musta
910505102737	ST771T 39S/PW930 DIA WB BK	Musta

Order Code	Full Product Name	Kotelon väri
910505102315	ST770T 27S/ROSE WIA WB FG WH	Musta
910505102316	ST770T 39S/PW930 WIA WB WH	Musta
910505102732	ST771T 27S/830 PSU WB SI	Hopea

Order Code	Full Product Name	Kotelon väri
910505102735	ST771T 39S/PW930 WIA WB SI	Hopea
910505102738	ST771T 39S/PW930 DIA WB SI	Hopea

Hätätilakäyttö

Order Code	Full Product Name	Keskusakustollinen turvavalaistus
910505102730	ST771T 27S/830 PSU WB WH	Ei
910505102733	ST771T 39S/PW930 WIA WB WH	Ei
910505102736	ST771T 39S/PW930 DIA WB WH	Ei
910505102731	ST771T 27S/830 PSU WB BK	Ei
910505102734	ST771T 39S/PW930 WIA WB BK	Ei
910505102737	ST771T 39S/PW930 DIA WB BK	Ei

Order Code	Full Product Name	Keskusakustollinen turvavalaistus
910505102315	ST770T 27S/ROSE WIA WB FG WH	-
910505102316	ST770T 39S/PW930 WIA WB WH	-
910505102732	ST771T 27S/830 PSU WB SI	Ei
910505102735	ST771T 39S/PW930 WIA WB SI	Ei
910505102738	ST771T 39S/PW930 DIA WB SI	Ei

Merkinnät ja luokitukset

Order Code	Full Product Name	Välkyntäarvo (PstLM)	Stroboskooppisen ilmiön arvo (SVM)
910505102730	ST771T 27S/830 PSU WB WH	-	-
910505102733	ST771T 39S/PW930 WIA WB WH	-	-
910505102736	ST771T 39S/PW930 DIA WB WH	-	-
910505102731	ST771T 27S/830 PSU WB BK	-	-
910505102734	ST771T 39S/PW930 WIA WB BK	-	-
910505102737	ST771T 39S/PW930 DIA WB BK	-	-

Order Code	Full Product Name	Välkyntäarvo (PstLM)	Stroboskooppisen ilmiön arvo (SVM)
910505102315	ST770T 27S/ROSE WIA WB FG WH	1	0,5
910505102316	ST770T 39S/PW930 WIA WB WH	1	0,5
910505102732	ST771T 27S/830 PSU WB SI	-	-
910505102735	ST771T 39S/PW930 WIA WB SI	-	-
910505102738	ST771T 39S/PW930 DIA WB SI	-	-

Suorituskyky alussa (IEC-yhteensopiva)

Order Code	Full Product Name	Alkuperäinen kromaattisuus
910505102730	ST771T 27S/830 PSU WB WH	(0.458, 0.410) SDCM <3
910505102733	ST771T 39S/PW930 WIA WB WH	(0.422, 0.386) SDCM <2
910505102736	ST771T 39S/PW930 DIA WB WH	(0.422, 0.386) SDCM <2
910505102731	ST771T 27S/830 PSU WB BK	(0.458, 0.410) SDCM <3
910505102734	ST771T 39S/PW930 WIA WB BK	(0.422, 0.386) SDCM <2
910505102737	ST771T 39S/PW930 DIA WB BK	(0.422, 0.386) SDCM <2


Order Code	Full Product Name	Alkuperäinen kromaattisuus
910505102315	ST770T 27S/ROSE WIA WB FG WH	(0.478, 0.382) <2
910505102316	ST770T 39S/PW930 WIA WB WH	(0.422, 0.386) <2
910505102732	ST771T 27S/830 PSU WB SI	(0.458, 0.410) SDCM <3
910505102735	ST771T 39S/PW930 WIA WB SI	(0.422, 0.386) SDCM <2
910505102738	ST771T 39S/PW930 DIA WB SI	(0.422, 0.386) SDCM <2

Tuotetiedot


Order Code	Full Product Name	Tuoteperheen koodi
910505102730	ST771T 27S/830 PSU WB WH	ST771T
910505102733	ST771T 39S/PW930 WIA WB WH	ST771T
910505102736	ST771T 39S/PW930 DIA WB WH	ST771T
910505102731	ST771T 27S/830 PSU WB BK	ST771T
910505102734	ST771T 39S/PW930 WIA WB BK	ST771T
910505102737	ST771T 39S/PW930 DIA WB BK	ST771T

Order Code	Full Product Name	Tuoteperheen koodi
910505102315	ST770T 27S/ROSE WIA WB FG WH	ST770T
910505102316	ST770T 39S/PW930 WIA WB WH	ST770T
910505102732	ST771T 27S/830 PSU WB SI	ST771T
910505102735	ST771T 39S/PW930 WIA WB SI	ST771T
910505102738	ST771T 39S/PW930 DIA WB SI	ST771T


Polar Wide Diagrams




Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505102316




Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505102315




Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505102732




Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505102731




Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505102738




Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505102736



Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505102735




Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505102730




Polar Normal (separate) - ST770TI - 910505102733

Polar Wide Diagrams



**Polar Normal (separate) - ST770TI -
910505102737**



**Polar Normal (separate) - ST770TI -
910505102734**

