



CoreLine LED- Feuchtraumleuchte - wenn es auf gute Beleuchtung ankommt

CoreLine Feuchtraumleuchte WT120C

Erfüllt das CoreLine Versprechen – Innovativ, einfach zu installieren und hochwertig. Die CoreLine Feuchtraumleuchte ist perfekt geeignet um Leuchtstofflampen von 18 W bis 58 W zu ersetzen. Mit ihrem schlanken und klassischen Design bewahrt sie weiterhin ihre bekannte und geschätzte Architektur. Die Installation ist dank des durchdachten Designs schnell und einfach. Die CoreLine Feuchtraumleuchte bietet eine sehr gute Lichtverteilung für eine effiziente und effektive Beleuchtung. Interact Ready-Leuchten mit integrierter funkbasierter Lichtsteuerung sind ebenfalls in dieser Produktreihe erhältlich und können mit Interact-Gateways, -Sensoren und -Software verwendet werden.

Vorteile

- Bis zu 74% Energieersparnis: spart bis zu 270 EUR pro Jahr als Ersatz von 2x58W am KVG bei 24 Stunden-Betrieb und 30Ct/kWh).
- Sehr hohe Effizienz von bis zu 160 lm/W, Nutzlebensdauer 50.000 Stunden (L80), 5 Jahre Garantie
- Einfache Montage mit flexiblen Montagepunkten durch weit verschiebbare Edelstahlklammern zur Nutzung vorhandener Bohrlöcher. Leichtgängige Edelstahlclips zum Schließen der Leuchte.
- Bauseitige Durchgangsverdrahtung (TW), integrierter HF-Bewegungssensor (MDU), 3-Stunden-Notlichtakku (ELB3) optional erhältlich. Abhänger und PG-Verschraubung im Lieferumfang enthalten.
- Sehr gute Lichttechnik für beste Flächenausleuchtung bei extrem niedriger Blendung ohne sichtbare LED-Punkte.
- Schutzart IP65; robust dank Schlagfestigkeit IK08

CoreLine Feuchtraumleuchte WT120C

Merkmale

- Höchste Effizienzen und Lebensdauern: Bis zu 160 lm/W, 50.000h (L80)
- Viele verfügbare Optionen: Längen von 600/1200/1500mm und bis zu 12.000 lm bei 4.000K und sehr guter Farbwiedergabe (Ra>80)
- Auch in der All-in-Ausführung erhältlich: 2 Leuchtenlichtströme in einer Leuchte (2-in-1)
- Optionale Lichtsteuerung und verfügbare Versionen: DALI-regelbar, integrierte drahtlose Lichtsteuerung (Interact Ready), Notbeleuchtung (EL), Durchgangsverdrahtung (TW)
- Intelligente Produktarchitektur mit elektrischem und mechanischem Design für einfache und flexible Installation (längere Nut für Montageclips zur einfachen Nutzung vorhandener Bohrlöcher, leichtes Schließen der Clips, werkzeugloses Anschließen der elektrischen Anschlüsse). Deckenmontagebügel und Abhängehaken im Lieferumfang enthalten. Durch zusätzliche Schraubbefestigung der Montagebügel kann die Leuchte vandalismussicher gemacht werden.

Anwendung

- Industrie
- Parkhäuser
- Feuchträume
- Nebenräume

Hinweise

- UV-Strahlung führt mit der Zeit zu einer Beschädigung des Materials. Dies hat den Verlust der Wasserdichtigkeit nach Schutzart IP66 zur Folge.
- Installieren Sie die Leuchte nicht an Orten mit direkter Sonneneinstrahlung.

Versions



CoreLine Waterproof WT120C G2
PSU PCO -






PH All In CoreLine SPP e cat HR
911401814985



PH All In CoreLine SPP e cat HR
911401815085

CoreLine Feuchtraumleuchte WT120C

Abmessungsskizzen




Produktdetails



CoreLine waterproof All in L1500



CoreLine Waterproof WT120C G2
PCU-7DPP



CoreLine waterproof All in,
WT120C G2, easy lumen switch



CoreLine Waterproof WT120C G2
PCU-3DPP

CoreLine Feuchtraumleuchte WT120C

Produktdetails




CoreLine Waterproof WT120C G2
PCU-10DPP



CoreLine Waterproof WT120C G2
PCU-9DPP




CoreLine Waterproof WT120C G2
PCU-12DPP



CoreLine waterproof G2 (WT120C
G2),MDU, Motion Detection Unit



CoreLine waterproof All in L1500



CoreLine Waterproof WT120C G2
PCU-2DPP




CoreLine Waterproof WT120C G2
PCU-13DPP



CoreLine Waterproof WT120C G2
PCU-8DPP

CoreLine Feuchtraumleuchte WT120C

Produktdetails



CoreLine waterproof G2 (WT120C G2),MDU, Motion Detection Unit



CoreLine Waterproof WT120C G2 PCU-11DPP



CoreLine waterproof G2 (WT120C G2),Emergency lighting, TrustSight

Allgemeine Informationen	
Betriebsgerät inklusive	Ja
Anzahl Vorschaltgeräte	Einheit
Lichttechnische Daten	
Farbwiedergabeindex (CRI)	>80
Betrieb und Elektrik	
Netzfrequenz	50 or 60 Hz
Mechanik und Gehäuse	
Gehäusefarbe	Grau
Genehmigung und Anwendung	
CE-Zeichen	CE-Zeichen
IEC-Schutzklasse	Schutzklasse I
ENEC-Zeichen	ENEC-Zeichen
Glühfadentest	Temperatur: 850 °C, Dauer: 30 s
Schlagfestigkeit (IK)	IK08
Schutzart (IP)	IP65
Initialkennwerte (IEC-konform)	
Lichtstromtoleranz	+/-10%

Allgemeine Informationen (1/2)

Order Code	Full Product Name	Batterietyp der			Lichtquelle austauschbar
		Nofallbeleuchtung	Lampenfamiliencode	Lichtregelung	
91685800	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	-	LED27S	-	Nein
96248700	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU L1200	-	LED27S	Bewegungs- und Lichtsensor (ein/aus)	Nein
85418000	WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	Lithium	LED27S	-	Nein
88307500	WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200	-	LED27S	-	Nein
91687200	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	-	LED40S	-	Nein
96256200	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU L1200	-	LED40S	Bewegungs- und Lichtsensor (ein/aus)	Nein
88309900	WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200	-	LED40S	-	Nein

CoreLine Feuchtraumleuchte WT120C

Order Code	Full Product Name	Batterietyp der		Lichtregelung	Lichtquelle austauschbar
		Nofallbeleuchtung	Lampenfamiliencode		
85419700	WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	Lithium	LED40S	-	Nein
88312900	WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200	Lithium	LED40S	-	Nein
97576000	WT120C G2 LED40S/840 WIA L1200	-	-	-	Nein
97577700	WT120C G2 LED40S/840 WIA ELB3 L1200	Lithium	-	-	Nein
97580700	WT120C G2 LED40S/840 WIA TW3 L1200	-	-	-	Nein
75428799	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1200	-	-	-	-
75429499	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1200	-	-	-	-
75433199	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1200	-	-	-	-
75434899	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1200	-	-	-	-
36933499	WT120C G2 LED40S/865 PSU L1200	-	-	-	Nein
36936599	WT120C G2 LED37S/830 PSU L1200	-	-	-	Nein
50221599	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200 BN	-	-	-	Nein
50222299	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200 BN	-	-	-	Nein
34981799	WT120C G2 LED75S/840 PSU PCO L1500	-	-	-	Nein
50019899	WT120C G2 LED27_45S/840 PSU L1200	-	-	-	Nein
96244900	WT120C G2 LED19S/840 PSU MDU L600	-	LED27S	Bewegungs- und Lichtsensoren (ein/aus)	Nein

CoreLine Feuchtraumleuchte WT120C

Order Code	Full Product Name	Batterietyp der			Lichtquelle austauschbar
		Nofallbeleuchtung	Lampenfamiliencode	Lichtregelung	
88306800	WT120C G2 LED19S/840 PSD L600	-	LED19S	-	Nein
75426399	WT120C G2 LED20S/840 PSU L600	-	-	-	-
75427099	WT120C G2 LED40S/840 PSU L600	-	-	-	-
75432499	WT120C G2 LED40S/840 PSD L600	-	-	-	-
50215499	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600 BN	-	-	-	Nein
50020499	WT120C G2 LED37_60S/840 PSU L1500	-	-	-	Nein
91686500	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	-	LED34S	-	Nein
96267800	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU L1500	-	LED34S	Bewegungs- und Lichtsensor (ein/aus)	Nein
88308200	WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500	-	LED34S	-	Nein
85420300	WT120C G2 LED34S/840 PSU ELB3 L1500	Lithium	LED34S	-	Nein
91688900	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	-	LED60S	-	Nein
96275300	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU L1500	-	LED60S	Bewegungs- und Lichtsensor (ein/aus)	Nein
88310500	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500	-	LED60S	-	Nein
85421000	WT120C G2 LED60S/840 PSU ELB3 L1500	Lithium	LED60S	-	Nein
88314300	WT120C G2 LED60S/840 PSD ELB3 L1500	Lithium	LED60S	-	Nein
40930200	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	-	LED80S	-	Nein

CoreLine Feuchtraumleuchte WT120C

Order Code	Full Product Name	Batterietyp der			Lichtquelle austauschbar
		Nofallbeleuchtung	Lampenfamiliencode	Lichtregelung	
96286900	WT120C G2 LED80S/840 PSU MDU L1500	-	LED80S	Bewegungs- und Lichtsensor (ein/aus)	Nein
40929600	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500	-	LED80S	-	Nein
40931900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 ELB3	Lithium	LED80S	-	Nein
97578400	WT120C G2 LED65S/840 WIA L1500	-	-	-	Nein
97579100	WT120C G2 LED65S/840 WIA ELB3 L1500	Lithium	-	-	Nein
97581400	WT120C G2 LED65S/840 WIA TW3 L1500	-	-	-	Nein
96534800	WT120C G2 LED80S/840 WIA L1500	-	-	-	Nein
75430099	WT120C G2 LED100S/840 PSU L1500	-	-	-	-
75431799	WT120C G2 LED120S/840 PSU L1500	-	-	-	-
75435599	WT120C G2 LED100S/840 PSD L1500	-	-	-	-
75436299	WT120C G2 LED120S/840 PSD L1500	-	-	-	-
36934199	WT120C G2 LED34S/865 PSU L1500	-	-	-	Nein
36935899	WT120C G2 LED60S/865 PSU L1500	-	-	-	Nein
36937299	WT120C G2 LED55S/830 PSU L1500	-	-	-	Nein
50216199	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500 BN	-	-	-	Nein
50217899	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 BN	-	-	-	Nein

CoreLine Feuchtraumleuchte WT120C

Order Code	Full Product Name	Batterietyp der			Lichtquelle austauschbar
		Nofallbeleuchtung	Lampenfamiliencode	Lichtregelung	
50223999	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500 BN	-	-	-	Nein

Allgemeine Informationen (2/2)

Order Code	Full Product Name	Produktfamiliencode	Service	
			Tag	
91685800	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	WT130C	Ja	
96248700	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU L1200	WT130C	Ja	
85418000	WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	WT130C	Ja	
88307500	WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200	WT130C	Ja	
91687200	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	WT130C	Ja	
96256200	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU L1200	WT130C	Ja	
88309900	WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200	WT130C	Ja	
85419700	WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	WT130C	Ja	
88312900	WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200	WT130C	Ja	
97576000	WT120C G2 LED40S/840 WIA L1200	WT130C	-	
97577700	WT120C G2 LED40S/840 WIA ELB3 L1200	WT130C	-	
97580700	WT120C G2 LED40S/840 WIA TW3 L1200	WT130C	-	
75428799	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1200	-	-	
75429499	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1200	-	-	
75433199	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1200	-	-	
75434899	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1200	-	-	
36933499	WT120C G2 LED40S/865 PSU L1200	-	-	
36936599	WT120C G2 LED37S/830 PSU L1200	-	-	
50221599	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200 BN	-	Nein	
50222299	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200 BN	-	Nein	
34981799	WT120C G2 LED75S/840 PSU PCO L1500	-	Ja	
50019899	WT120C G2 LED27_45S/840 PSU L1200	-	Nein	
96244900	WT120C G2 LED19S/840 PSU MDU L600	WT130C	Ja	
88306800	WT120C G2 LED19S/840 PSD L600	WT130C	Ja	
75426399	WT120C G2 LED20S/840 PSU L600	-	-	
75427099	WT120C G2 LED40S/840 PSU L600	-	-	
75432499	WT120C G2 LED40S/840 PSD L600	-	-	
50215499	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600 BN	-	Nein	
50020499	WT120C G2 LED37_60S/840 PSU L1500	-	Nein	

Order Code	Full Product Name	Produktfamiliencode	Service	
			Tag	
91686500	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	WT130C	Ja	
96267800	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU L1500	WT130C	Ja	
88308200	WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500	WT130C	Ja	
85420300	WT120C G2 LED34S/840 PSU ELB3 L1500	WT130C	Ja	
91688900	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	WT130C	Ja	
96275300	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU L1500	WT130C	Ja	
88310500	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500	WT130C	Ja	
85421000	WT120C G2 LED60S/840 PSU ELB3 L1500	WT130C	Ja	
88314300	WT120C G2 LED60S/840 PSD ELB3 L1500	WT130C	Ja	
40930200	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	WT130C	Ja	
96286900	WT120C G2 LED80S/840 PSU MDU L1500	WT130C	Ja	
40929600	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500	WT130C	Ja	
40931900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 ELB3	WT130C	Ja	
97578400	WT120C G2 LED65S/840 WIA L1500	WT130C	-	
97579100	WT120C G2 LED65S/840 WIA ELB3 L1500	WT130C	-	
97581400	WT120C G2 LED65S/840 WIA TW3 L1500	WT130C	-	
96534800	WT120C G2 LED80S/840 WIA L1500	WT130C	-	
75430099	WT120C G2 LED100S/840 PSU L1500	-	-	
75431799	WT120C G2 LED120S/840 PSU L1500	-	-	
75435599	WT120C G2 LED100S/840 PSD L1500	-	-	
75436299	WT120C G2 LED120S/840 PSD L1500	-	-	
36934199	WT120C G2 LED34S/865 PSU L1500	-	-	
36935899	WT120C G2 LED60S/865 PSU L1500	-	-	
36937299	WT120C G2 LED55S/830 PSU L1500	-	-	
50216199	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500 BN	-	Nein	
50217899	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 BN	-	Nein	
50223999	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500 BN	-	Nein	

CoreLine Feuchtraumleuchte WT120C

Lichttechnische Daten (1/2)

Order Code	Full Product Name	Komplett-Set Typ	Ähnlichste		
			Farbtemperatur (Nom)	Nennlichtausbeute (Nom)	Lichtstrom
91685800	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	-	4000 K	126 lm/W	2.700 lm
96248700	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU L1200	-	4000 K	123 lm/W	2.700 lm
85418000	WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	-	4000 K	104 lm/W	2.700 lm
88307500	WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200	-	4000 K	123 lm/W	2.700 lm
91687200	WT120C G2 LED40S/84 O PSU TW3 L1200	-	4000 K	133 lm/W	4.000 lm
96256200	WT120C G2 LED40S/84 O PSU MDU L1200	-	4000 K	131 lm/W	4.000 lm
88309900	WT120C G2 LED40S/84 O PSD L1200	-	4000 K	131 lm/W	4.000 lm
85419700	WT120C G2 LED40S/84 O PSU ELB3 L1200	-	4000 K	121 lm/W	4.000 lm
88312900	WT120C G2 LED40S/84 O PSD ELB3 L1200	-	4000 K	113 lm/W	4.000 lm
97576000	WT120C G2 LED40S/84 O WIA L1200	-	4000 K	133 lm/W	4.000 lm
97577700	WT120C G2 LED40S/84 O WIA ELB3 L1200	-	4000 K	121 lm/W	4.000 lm
97580700	WT120C G2 LED40S/84 O WIA TW3 L1200	-	4000 K	133 lm/W	4.000 lm
75428799	WT120C G2 LED60S/84 O PSU L1200	-	4000 K	160 lm/W	6.000 lm

Order Code	Full Product Name	Komplett-Set Typ	Ähnlichste		
			Farbtemperatur (Nom)	Nennlichtausbeute (Nom)	Lichtstrom
75429499	WT120C G2 LED80S/84 O PSU L1200	-	4000 K	160 lm/W	8.000 lm
75433199	WT120C G2 LED60S/84 O PSD L1200	-	4000 K	160 lm/W	6.000 lm
75434899	WT120C G2 LED80S/84 O PSD L1200	-	4000 K	160 lm/W	8.000 lm
36933499	WT120C G2 LED40S/865 PSU L1200	-	6500 K	140 lm/W	4.000 lm
36936599	WT120C G2 LED37S/830 PSU L1200	-	3000 K	130 lm/W	3.700 lm
50221599	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200 BN	-	4000 K	129 lm/W	2.700 lm
50222299	WT120C G2 LED40S/84 O PSU L1200 BN	-	4000 K	138 lm/W	4.000 lm
34981799	WT120C G2 LED75S/840 PSU PCO L1500	-	4000 K	131 lm/W	7.500 lm
50019899	WT120C G2 LED27_45S/ 840 PSU L1200	All-in, Multi Lumen	4000 K	141 lm/W	2.700 lm
96244900	WT120C G2 LED19S/840 PSU MDU L600	-	4000 K	116 lm/W	1.900 lm
88306800	WT120C G2 LED19S/840 PSD L600	-	4000 K	115 lm/W	1.900 lm
75426399	WT120C G2 LED20S/840 PSU L600	-	4000 K	156 lm/W	2.000 lm
75427099	WT120C G2 LED40S/84 O PSU L600	-	4000 K	160 lm/W	4.000 lm
75432499	WT120C G2 LED40S/84 O PSD L600	-	4000 K	160 lm/W	4.000 lm
50215499	WT120C G2 LED19S/840	-	4000 K	127 lm/W	1.900 lm

CoreLine Feuchtraumleuchte WT120C

Order Code	Full Product Name	Komplett-Set Typ	Ähnlichste		
			Farbtemperatur (Nom)	Nennlichtausbeute (Nom)	Lichtstrom
	PSU L600 BN				
50020499	WT120C G2 LED37_60S/ 840 PSU L1500	All-in, Multi Lumen	4000 K	140 lm/W	3.700 lm
91686500	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	-	4000 K	133 lm/W	3.400 lm
96267800	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU L1500	-	4000 K	131 lm/W	3.400 lm
88308200	WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500	-	4000 K	131 lm/W	3.400 lm
85420300	WT120C G2 LED34S/840 PSU ELB3 L1500	-	4000 K	113 lm/W	3.400 lm
91688900	WT120C G2 LED60S/84 0 PSU TW3 L1500	-	4000 K	135 lm/W	6.000 lm
96275300	WT120C G2 LED60S/84 0 PSU MDU L1500	-	4000 K	133 lm/W	6.000 lm
88310500	WT120C G2 LED60S/84 0 PSD L1500	-	4000 K	133 lm/W	6.000 lm
85421000	WT120C G2 LED60S/84 0 PSU ELB3 L1500	-	4000 K	121 lm/W	6.000 lm
88314300	WT120C G2 LED60S/84 0 PSD ELB3 L1500	-	4000 K	121 lm/W	6.000 lm
40930200	WT120C G2 LED80S/84 0 PSU TW3 L1500	-	4000 K	133 lm/W	8.000 lm
96286900	WT120C G2 LED80S/84 0 PSU MDU L1500	-	4000 K	131 lm/W	8.000 lm
40929600	WT120C G2 LED80S/84 0 PSD L1500	-	4000 K	129 lm/W	8.000 lm

Order Code	Full Product Name	Komplett-Set Typ	Ähnlichste		
			Farbtemperatur (Nom)	Nennlichtausbeute (Nom)	Lichtstrom
40931900	WT120C G2 LED80S/84 0 PSU L1500 ELB3	-	4000 K	126 lm/W	8.000 lm
97578400	WT120C G2 LED65S/840 WIA L1500	-	4000 K	144 lm/W	6.500 lm
97579100	WT120C G2 LED65S/840 WIA ELB3 L1500	-	4000 K	135 lm/W	6.500 lm
97581400	WT120C G2 LED65S/840 WIA TW3 L1500	-	4000 K	141 lm/W	6.500 lm
96534800	WT120C G2 LED80S/84 0 WIA L1500	-	4000 K	131 lm/W	8.000 lm
75430099	WT120C G2 LED100S/84 0 PSU L1500	-	4000 K	160 lm/W	10.000 lm
75431799	WT120C G2 LED120S/84 0 PSU L1500	-	4000 K	160 lm/W	12.000 lm
75435599	WT120C G2 LED100S/84 0 PSD L1500	-	4000 K	160 lm/W	10.000 lm
75436299	WT120C G2 LED120S/84 0 PSD L1500	-	4000 K	160 lm/W	12.000 lm
36934199	WT120C G2 LED34S/865 PSU L1500	-	6500 K	139 lm/W	3.400 lm
36935899	WT120C G2 LED60S/865 PSU L1500	-	6500 K	140 lm/W	6.000 lm
36937299	WT120C G2 LED55S/830 PSU L1500	-	3000 K	128 lm/W	5.500 lm
50216199	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500 BN	-	4000 K	142 lm/W	3.400 lm
50217899	WT120C G2 LED80S/84 0 PSU L1500 BN	-	4000 K	140 lm/W	8.000 lm
50223999	WT120C G2 LED60S/84	-	4000 K	140 lm/W	6.000 lm

CoreLine Feuchtraumleuchte WT120C

Order Code	Full Product Name	Komplett-Set Typ	Ähnlichste		Lichtstrom
			Farbtemperatur (Nom)	Nennlichtausbeute (Nom)	
	O PSU L1500				
	BN				

Lichttechnische Daten (2/2)

Order Code	Full Product Name	Optik	Flackerwert (PstLM) – Messung der Flackerwert Sichtbarkeit des gemäß EN Stroboskopeffekts	
			61000-3-3	(SVM)
91685800	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	Breitstrahlend (WB)	1	1,6
96248700	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU L1200	Breitstrahlend (WB)	1	1,6
85418000	WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	Breitstrahlend (WB)	1	1,6
88307500	WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200	Breitstrahlend (WB)	1	1,6
91687200	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	Breitstrahlend (WB)	1	1,6
96256200	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU L1200	Breitstrahlend (WB)	1	1,6
88309900	WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200	Breitstrahlend (WB)	1	1,6
85419700	WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	Breitstrahlend (WB)	1	1,6
88312900	WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200	Breitstrahlend (WB)	1	1,6
97576000	WT120C G2 LED40S/840 WIA L1200	Breitstrahlend (WB)	1	1,6
97577700	WT120C G2 LED40S/840 WIA ELB3 L1200	Breitstrahlend (WB)	1	1,6
97580700	WT120C G2 LED40S/840 WIA TW3 L1200	Breitstrahlend (WB)	1	1,6
75428799	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1200	Symmetrisch	-	0,4

Order Code	Full Product Name	Optik	Flackerwert (PstLM) – Messung der Flackerwert Sichtbarkeit des gemäß EN Stroboskopeffekts	
			61000-3-3	(SVM)
75429499	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1200	Symmetrisch	-	0,4
75433199	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1200	Symmetrisch	-	0,4
75434899	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1200	Symmetrisch	-	0,4
36933499	WT120C G2 LED40S/865 PSU L1200	Breitstrahlend (WB)	1	1,6
36936599	WT120C G2 LED37S/830 PSU L1200	Breitstrahlend (WB)	1	1,6
50221599	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200 BN	Symmetrisch	1	0,4
50222299	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200 BN	Symmetrisch	1	0,4
34981799	WT120C G2 LED75S/840 PSU PCO L1500	Sehr breitstrahlend	1	1,6
50019899	WT120C G2 LED27_45S/840 PSU L1200	Symmetrisch	1	0,4
96244900	WT120C G2 LED19S/840 PSU MDU L600	Breitstrahlend (WB)	1	1,6
88306800	WT120C G2 LED19S/840 PSD L600	Breitstrahlend (WB)	1	1,6
75426399	WT120C G2 LED20S/840 PSU L600	Symmetrisch	-	0,4
75427099	WT120C G2 LED40S/840 PSU L600	Symmetrisch	-	0,4

CoreLine Feuchtraumleuchte WT120C

Order Code	Full Product Name	Optik	Flackerwert (PstLM) – Flackerwert gemäß EN 61000-3-3	Messung der Sichtbarkeit des Stroboskopeffekts (SVM)
75432499	WT120C G2 LED40S/840 PSD L600	Symmetrisch	-	0,4
50215499	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600 BN	Symmetrisch	1	1,6
50020499	WT120C G2 LED37_60S/840 PSU L1500	Symmetrisch	1	0,4
91686500	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	Breitstrahlend (WB)	1	1,6
96267800	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU L1500	Breitstrahlend (WB)	1	1,6
88308200	WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500	Breitstrahlend (WB)	1	1,6
85420300	WT120C G2 LED34S/840 PSU ELB3 L1500	Breitstrahlend (WB)	1	1,6
91688900	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	Breitstrahlend (WB)	1	1,6
96275300	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU L1500	Breitstrahlend (WB)	1	1,6
88310500	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500	Breitstrahlend (WB)	1	1,6
85421000	WT120C G2 LED60S/840 PSU ELB3 L1500	Breitstrahlend (WB)	1	1,6
88314300	WT120C G2 LED60S/840 PSD ELB3 L1500	Breitstrahlend (WB)	1	1,6
40930200	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	Breitstrahlend (WB)	1	1,6
96286900	WT120C G2 LED80S/840 PSU MDU L1500	Breitstrahlend (WB)	1	1,6
40929600	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500	Breitstrahlend (WB)	1	1,6

Order Code	Full Product Name	Optik	Flackerwert (PstLM) – Flackerwert gemäß EN 61000-3-3	Messung der Sichtbarkeit des Stroboskopeffekts (SVM)
40931900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 ELB3	Breitstrahlend (WB)	1	1,6
97578400	WT120C G2 LED65S/840 WIA L1500	Breitstrahlend (WB)	1	1,6
97579100	WT120C G2 LED65S/840 WIA ELB3 L1500	Breitstrahlend (WB)	1	1,6
97581400	WT120C G2 LED65S/840 WIA TW3 L1500	Breitstrahlend (WB)	1	1,6
96534800	WT120C G2 LED80S/840 WIA L1500	Breitstrahlend (WB)	1	1,6
75430099	WT120C G2 LED100S/840 PSU L1500	Symmetrisch	-	0,4
75431799	WT120C G2 LED120S/840 PSU L1500	Symmetrisch	-	0,4
75435599	WT120C G2 LED100S/840 PSD L1500	Symmetrisch	-	0,4
75436299	WT120C G2 LED120S/840 PSD L1500	Symmetrisch	-	0,4
36934199	WT120C G2 LED34S/865 PSU L1500	Breitstrahlend (WB)	1	1,6
36935899	WT120C G2 LED60S/865 PSU L1500	Breitstrahlend (WB)	1	1,6
36937299	WT120C G2 LED55S/830 PSU L1500	Breitstrahlend (WB)	1	1,6
50216199	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500 BN	Symmetrisch	1	1,6
50217899	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 BN	Symmetrisch	1	0,4
50223999	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500 BN	Symmetrisch	1	0,4

Betrieb und Elektrik

CoreLine Feuchtraumleuchte WT120C

Order Code	Full Product Name	Eingangsspannung	Systemleistung
91685800	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	220 bis 240 V	21,5 W
96248700	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU L1200	220 bis 240 V	22 W
85418000	WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	220 bis 240 V	26 W
88307500	WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200	220 bis 240 V	22 W
91687200	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	220 bis 240 V	30 W
96256200	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU L1200	220 bis 240 V	30,5 W
88309900	WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200	220 bis 240 V	30,5 W
85419700	WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	220 bis 240 V	33 W
88312900	WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200	220 bis 240 V	35,5 W
97576000	WT120C G2 LED40S/840 WIA L1200	220 bis 240 V	30 W
97577700	WT120C G2 LED40S/840 WIA ELB3 L1200	220 bis 240 V	33 W
97580700	WT120C G2 LED40S/840 WIA TW3 L1200	220 bis 240 V	30 W
75428799	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1200	220 bis 240 V	37,5 W
75429499	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1200	220 bis 240 V	50 W
75433199	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1200	220 bis 240 V	37,5 W
75434899	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1200	220 bis 240 V	50 W
36933499	WT120C G2 LED40S/865 PSU L1200	220 bis 240 V	28,5 W
36936599	WT120C G2 LED37S/830 PSU L1200	220 bis 240 V	28,5 W
50221599	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200 BN	220 bis 240 V	21 W
50222299	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200 BN	220 bis 240 V	29 W
34981799	WT120C G2 LED75S/840 PSU PCO L1500	220 bis 240 V	57,1 W
50019899	WT120C G2 LED27_45S/840 PSU L1200	220 bis 240 V	32 W
96244900	WT120C G2 LED19S/840 PSU MDU L600	220 bis 240 V	16,4 W
88306800	WT120C G2 LED19S/840 PSD L600	220 bis 240 V	16,5 W
75426399	WT120C G2 LED20S/840 PSU L600	220 bis 240 V	12,8 W
75427099	WT120C G2 LED40S/840 PSU L600	220 bis 240 V	25 W
75432499	WT120C G2 LED40S/840 PSD L600	220 bis 240 V	25 W
50215499	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600 BN	220 bis 240 V	15 W
50020499	WT120C G2 LED37_60S/840 PSU L1500	220 bis 240 V	43 W

Order Code	Full Product Name	Eingangsspannung	Systemleistung
91686500	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	220 bis 240 V	25,5 W
96267800	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU L1500	220 bis 240 V	26 W
88308200	WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500	220 bis 240 V	26 W
85420300	WT120C G2 LED34S/840 PSU ELB3 L1500	220 bis 240 V	30 W
91688900	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	220 bis 240 V	44,5 W
96275300	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU L1500	220 bis 240 V	45 W
88310500	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500	220 bis 240 V	45 W
85421000	WT120C G2 LED60S/840 PSU ELB3 L1500	220 bis 240 V	49,5 W
88314300	WT120C G2 LED60S/840 PSD ELB3 L1500	220 bis 240 V	49,5 W
40930200	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	220 bis 240 V	60 W
96286900	WT120C G2 LED80S/840 PSU MDU L1500	220 bis 240 V	61 W
40929600	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500	220 bis 240 V	62 W
40931900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 ELB3	220 bis 240 V	63,5 W
97578400	WT120C G2 LED65S/840 WIA L1500	220 bis 240 V	45 W
97579100	WT120C G2 LED65S/840 WIA ELB3 L1500	220 bis 240 V	48 W
97581400	WT120C G2 LED65S/840 WIA TW3 L1500	220 bis 240 V	46 W
96534800	WT120C G2 LED80S/840 WIA L1500	220-240 V	61 W
75430099	WT120C G2 LED100S/840 PSU L1500	220 bis 240 V	62 W
75431799	WT120C G2 LED120S/840 PSU L1500	220 bis 240 V	75 W
75435599	WT120C G2 LED100S/840 PSD L1500	220 bis 240 V	62 W
75436299	WT120C G2 LED120S/840 PSD L1500	220 bis 240 V	75 W
36934199	WT120C G2 LED34S/865 PSU L1500	220 bis 240 V	24,5 W
36935899	WT120C G2 LED60S/865 PSU L1500	220 bis 240 V	43 W
36937299	WT120C G2 LED55S/830 PSU L1500	220 bis 240 V	43 W
50216199	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500 BN	220 bis 240 V	24 W
50217899	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 BN	220 bis 240 V	57 W
50223999	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500 BN	220 bis 240 V	43 W

Temperatur

Order Code	Full Product Name	Umgebungstemperaturbereich
91685800	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	-20 bis +35 °C
96248700	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU L1200	-20 bis +35 °C
85418000	WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	0 bis +25 °C

Order Code	Full Product Name	Umgebungstemperaturbereich
88307500	WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200	-20 bis +35 °C
91687200	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	-20 bis +35 °C
96256200	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU L1200	-20 bis +35 °C

CoreLine Feuchtraumleuchte WT120C

Order Code	Full Product Name	Umgebungstemperaturbereich
88309900	WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200	-20 bis +35 °C
85419700	WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	0 bis +25 °C
88312900	WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200	0 bis +25 °C
97576000	WT120C G2 LED40S/840 WIA L1200	-20 bis +35 °C
97577700	WT120C G2 LED40S/840 WIA ELB3 L1200	0 bis +25 °C
97580700	WT120C G2 LED40S/840 WIA TW3 L1200	-20 bis +35 °C
75428799	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1200	-20 bis +40 °C
75429499	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1200	-20 bis +40 °C
75433199	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1200	-20 bis +40 °C
75434899	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1200	-20 bis +40 °C
36933499	WT120C G2 LED40S/865 PSU L1200	-20 bis +40 °C
36936599	WT120C G2 LED37S/830 PSU L1200	-20 bis +40 °C
50221599	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200 BN	-20 bis +40 °C
50222299	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200 BN	-20 bis +40 °C
34981799	WT120C G2 LED75S/840 PSU PCO L1500	-20 bis +40 °C
50019899	WT120C G2 LED27_45S/840 PSU L1200	-20 bis +40 °C
96244900	WT120C G2 LED19S/840 PSU MDU L600	-20 bis +35 °C
88306800	WT120C G2 LED19S/840 PSD L600	-20 bis +35 °C
75426399	WT120C G2 LED20S/840 PSU L600	-20 bis +40 °C
75427099	WT120C G2 LED40S/840 PSU L600	-20 bis +40 °C
75432499	WT120C G2 LED40S/840 PSD L600	-20 bis +40 °C
50215499	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600 BN	-20 bis +40 °C
50020499	WT120C G2 LED37_60S/840 PSU L1500	-20 bis +40 °C
91686500	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	-20 bis +35 °C
96267800	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU L1500	-20 bis +35 °C

Order Code	Full Product Name	Umgebungstemperaturbereich
88308200	WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500	-20 bis +35 °C
85420300	WT120C G2 LED34S/840 PSU ELB3 L1500	0 bis +25 °C
91688900	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	-20 bis +35 °C
96275300	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU L1500	-20 bis +35 °C
88310500	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500	-20 bis +35 °C
85421000	WT120C G2 LED60S/840 PSU ELB3 L1500	0 bis +25 °C
88314300	WT120C G2 LED60S/840 PSD ELB3 L1500	0 bis +25 °C
40930200	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	-20 bis +35 °C
96286900	WT120C G2 LED80S/840 PSU MDU L1500	-20 bis +35 °C
40929600	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500	-20 bis +35 °C
40931900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 ELB3	0 bis +25 °C
97578400	WT120C G2 LED65S/840 WIA L1500	-20 bis +35 °C
97579100	WT120C G2 LED65S/840 WIA ELB3 L1500	0 bis +25 °C
97581400	WT120C G2 LED65S/840 WIA TW3 L1500	-20 bis +35 °C
96534800	WT120C G2 LED80S/840 WIA L1500	-20 bis +35 °C
75430099	WT120C G2 LED100S/840 PSU L1500	-20 bis +40 °C
75431799	WT120C G2 LED120S/840 PSU L1500	-20 bis +40 °C
75435599	WT120C G2 LED100S/840 PSD L1500	-20 bis +40 °C
75436299	WT120C G2 LED120S/840 PSD L1500	-20 bis +40 °C
36934199	WT120C G2 LED34S/865 PSU L1500	-20 bis +40 °C
36935899	WT120C G2 LED60S/865 PSU L1500	-20 bis +40 °C
36937299	WT120C G2 LED55S/830 PSU L1500	-20 bis +40 °C
50216199	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500 BN	-20 bis +40 °C
50217899	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 BN	-20 bis +40 °C
50223999	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500 BN	-20 bis +40 °C

Lichtregelung und Dimmen

Order Code	Full Product Name	Dimmbar
91685800	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	Nein
96248700	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU L1200	Nein
85418000	WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	Nein
88307500	WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200	Ja
91687200	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	Nein
96256200	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU L1200	Nein
88309900	WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200	Ja
85419700	WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	Nein
88312900	WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200	Ja
97576000	WT120C G2 LED40S/840 WIA L1200	Ja
97577700	WT120C G2 LED40S/840 WIA ELB3 L1200	Ja
97580700	WT120C G2 LED40S/840 WIA TW3 L1200	Ja
75428799	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1200	Nein
75429499	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1200	Nein
75433199	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1200	Ja
75434899	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1200	Ja
36933499	WT120C G2 LED40S/865 PSU L1200	Nein
36936599	WT120C G2 LED37S/830 PSU L1200	Nein
50221599	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200 BN	Nein
50222299	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200 BN	Nein
34981799	WT120C G2 LED75S/840 PSU PCO L1500	Nein
50019899	WT120C G2 LED27_45S/840 PSU L1200	Nein
96244900	WT120C G2 LED19S/840 PSU MDU L600	Nein

Order Code	Full Product Name	Dimmbar
88306800	WT120C G2 LED19S/840 PSD L600	Ja
75426399	WT120C G2 LED20S/840 PSU L600	Nein
75427099	WT120C G2 LED40S/840 PSU L600	Nein
75432499	WT120C G2 LED40S/840 PSD L600	Ja
50215499	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600 BN	Nein
50020499	WT120C G2 LED37_60S/840 PSU L1500	Nein
91686500	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	Nein
96267800	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU L1500	Nein
88308200	WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500	Ja
85420300	WT120C G2 LED34S/840 PSU ELB3 L1500	Nein
91688900	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	Nein
96275300	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU L1500	Nein
88310500	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500	Ja
85421000	WT120C G2 LED60S/840 PSU ELB3 L1500	Nein
88314300	WT120C G2 LED60S/840 PSD ELB3 L1500	Ja
40930200	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	Nein
96286900	WT120C G2 LED80S/840 PSU MDU L1500	Nein
40929600	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500	Ja
40931900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 ELB3	Nein
97578400	WT120C G2 LED65S/840 WIA L1500	Ja
97579100	WT120C G2 LED65S/840 WIA ELB3 L1500	Ja
97581400	WT120C G2 LED65S/840 WIA TW3 L1500	Ja
96534800	WT120C G2 LED80S/840 WIA L1500	Ja

CoreLine Feuchtraumleuchte WT120C

Order Code	Full Product Name	Dimmbar
75430099	WT120C G2 LED100S/840 PSU L1500	Nein
75431799	WT120C G2 LED120S/840 PSU L1500	Nein
75435599	WT120C G2 LED100S/840 PSD L1500	Ja
75436299	WT120C G2 LED120S/840 PSD L1500	Ja
36934199	WT120C G2 LED34S/865 PSU L1500	Nein

Order Code	Full Product Name	Dimmbar
36935899	WT120C G2 LED60S/865 PSU L1500	Nein
36937299	WT120C G2 LED55S/830 PSU L1500	Nein
50216199	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500 BN	Nein
50217899	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 BN	Nein
50223999	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500 BN	Nein

Notfallbetrieb

Order Code	Full Product Name	Stromverbrauch im zentralen DC-	
		Notlichtstrom	Notfallmodus
91685800	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	-	-
96248700	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU L1200	-	-
85418000	WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	500 lm	3 W
88307500	WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200	-	-
91687200	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	-	-
96256200	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU L1200	-	-
88309900	WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200	-	-
85419700	WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	500 lm	3 W
88312900	WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200	500 lm	3 W
97576000	WT120C G2 LED40S/840 WIA L1200	-	-
97577700	WT120C G2 LED40S/840 WIA ELB3 L1200	500 lm	3 W
97580700	WT120C G2 LED40S/840 WIA TW3 L1200	-	-
75428799	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1200	-	-
75429499	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1200	-	-
75433199	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1200	-	-
75434899	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1200	-	-
36933499	WT120C G2 LED40S/865 PSU L1200	-	-
36936599	WT120C G2 LED37S/830 PSU L1200	-	-
50221599	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200 BN	-	-
50222299	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200 BN	-	-
34981799	WT120C G2 LED75S/840 PSU PCO L1500	-	-
50019899	WT120C G2 LED27_45S/840 PSU L1200	-	-
96244900	WT120C G2 LED19S/840 PSU MDU L600	-	-
88306800	WT120C G2 LED19S/840 PSD L600	-	-
75426399	WT120C G2 LED20S/840 PSU L600	-	-
75427099	WT120C G2 LED40S/840 PSU L600	-	-
75432499	WT120C G2 LED40S/840 PSD L600	-	-

Order Code	Full Product Name	Stromverbrauch im zentralen DC-	
		Notlichtstrom	Notfallmodus
50215499	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600 BN	-	-
50020499	WT120C G2 LED37_60S/840 PSU L1500	-	-
91686500	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	-	-
96267800	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU L1500	-	-
88308200	WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500	-	-
85420300	WT120C G2 LED34S/840 PSU ELB3 L1500	500 lm	3 W
91688900	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	-	-
96275300	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU L1500	-	-
88310500	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500	-	-
85421000	WT120C G2 LED60S/840 PSU ELB3 L1500	500 lm	3 W
88314300	WT120C G2 LED60S/840 PSD ELB3 L1500	500 lm	3 W
40930200	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	-	-
96286900	WT120C G2 LED80S/840 PSU MDU L1500	-	-
40929600	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500	-	-
40931900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 ELB3	500 lm	3 W
97578400	WT120C G2 LED65S/840 WIA L1500	-	-
97579100	WT120C G2 LED65S/840 WIA ELB3 L1500	500 lm	3 W
97581400	WT120C G2 LED65S/840 WIA TW3 L1500	-	-
96534800	WT120C G2 LED80S/840 WIA L1500	-	-
75430099	WT120C G2 LED100S/840 PSU L1500	-	-
75431799	WT120C G2 LED120S/840 PSU L1500	-	-
75435599	WT120C G2 LED100S/840 PSD L1500	-	-
75436299	WT120C G2 LED120S/840 PSD L1500	-	-
36934199	WT120C G2 LED34S/865 PSU L1500	-	-
36935899	WT120C G2 LED60S/865 PSU L1500	-	-

CoreLine Feuchtraumleuchte WT120C

Order Code	Full Product Name	Stromverbrauch im zentralen DC-	
		Notlichtstrom	Notfallmodus
36937299	WT120C G2 LED55S/830 PSU L1500	-	-
50216199	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500 BN	-	-
50217899	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 BN	-	-

Order Code	Full Product Name	Stromverbrauch im zentralen DC-	
		Notlichtstrom	Notfallmodus
50223999	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500 BN	-	-

Genehmigung und Anwendung

Order Code	Full Product Name	Entflammbarkeitszeichen
91685800	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	Zur Montage auf leicht entflammbaren Oberflächen
96248700	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU L1200	Zur Montage auf leicht entflammbaren Oberflächen
85418000	WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	Zur Montage auf leicht entflammbaren Oberflächen
88307500	WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200	Zur Montage auf leicht entflammbaren Oberflächen
91687200	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	Zur Montage auf leicht entflammbaren Oberflächen
96256200	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU L1200	Zur Montage auf leicht entflammbaren Oberflächen
88309900	WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200	Zur Montage auf leicht entflammbaren Oberflächen
85419700	WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	Zur Montage auf leicht entflammbaren Oberflächen
88312900	WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200	Zur Montage auf leicht entflammbaren Oberflächen
97576000	WT120C G2 LED40S/840 WIA L1200	Zur Montage auf leicht entflammbaren Oberflächen
97577700	WT120C G2 LED40S/840 WIA ELB3 L1200	Zur Montage auf leicht entflammbaren Oberflächen
97580700	WT120C G2 LED40S/840 WIA TW3 L1200	Zur Montage auf leicht entflammbaren Oberflächen
75428799	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1200	Zur Montage auf leicht entflammbaren Oberflächen
75429499	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1200	Zur Montage auf leicht entflammbaren Oberflächen
75433199	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1200	Zur Montage auf leicht entflammbaren Oberflächen
75434899	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1200	Zur Montage auf leicht entflammbaren Oberflächen
36933499	WT120C G2 LED40S/865 PSU L1200	Zur Montage auf leicht entflammbaren Oberflächen
36936599	WT120C G2 LED37S/830 PSU L1200	Zur Montage auf leicht entflammbaren Oberflächen
50221599	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200 BN	Zur Montage auf leicht entflammbaren Oberflächen
50222299	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200 BN	Zur Montage auf leicht entflammbaren Oberflächen

Order Code	Full Product Name	Entflammbarkeitszeichen
34981799	WT120C G2 LED75S/840 PSU PCO L1500	Zur Montage auf leicht entflammbaren Oberflächen
50019899	WT120C G2 LED27_45S/840 PSU L1200	Zur Montage auf normal entflammbaren Oberflächen
96244900	WT120C G2 LED19S/840 PSU MDU L600	Zur Montage auf leicht entflammbaren Oberflächen
88306800	WT120C G2 LED19S/840 PSD L600	Zur Montage auf leicht entflammbaren Oberflächen
75426399	WT120C G2 LED20S/840 PSU L600	Zur Montage auf leicht entflammbaren Oberflächen
75427099	WT120C G2 LED40S/840 PSU L600	Zur Montage auf leicht entflammbaren Oberflächen
75432499	WT120C G2 LED40S/840 PSD L600	Zur Montage auf leicht entflammbaren Oberflächen
50215499	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600 BN	Zur Montage auf leicht entflammbaren Oberflächen
50020499	WT120C G2 LED37_60S/840 PSU L1500	Zur Montage auf normal entflammbaren Oberflächen
91686500	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	Zur Montage auf leicht entflammbaren Oberflächen
96267800	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU L1500	Zur Montage auf leicht entflammbaren Oberflächen
88308200	WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500	Zur Montage auf leicht entflammbaren Oberflächen
85420300	WT120C G2 LED34S/840 PSU ELB3 L1500	Zur Montage auf leicht entflammbaren Oberflächen
91688900	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	Zur Montage auf leicht entflammbaren Oberflächen
96275300	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU L1500	Zur Montage auf leicht entflammbaren Oberflächen
88310500	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500	Zur Montage auf leicht entflammbaren Oberflächen
85421000	WT120C G2 LED60S/840 PSU ELB3 L1500	Zur Montage auf leicht entflammbaren Oberflächen
88314300	WT120C G2 LED60S/840 PSD ELB3 L1500	Zur Montage auf leicht entflammbaren Oberflächen
40930200	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	Zur Montage auf leicht entflammbaren Oberflächen
96286900	WT120C G2 LED80S/840 PSU MDU L1500	Zur Montage auf leicht entflammbaren Oberflächen

CoreLine Feuchtraumleuchte WT120C

Order Code	Full Product Name	Entflammbarkeitszeichen
40929600	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500	Zur Montage auf leicht entflammbaren Oberflächen
40931900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 ELB3	Zur Montage auf leicht entflammbaren Oberflächen
97578400	WT120C G2 LED65S/840 WIA L1500	Zur Montage auf leicht entflammbaren Oberflächen
97579100	WT120C G2 LED65S/840 WIA ELB3 L1500	Zur Montage auf leicht entflammbaren Oberflächen
97581400	WT120C G2 LED65S/840 WIA TW3 L1500	Zur Montage auf leicht entflammbaren Oberflächen
96534800	WT120C G2 LED80S/840 WIA L1500	Zur Montage auf leicht entflammbaren Oberflächen
75430099	WT120C G2 LED100S/840 PSU L1500	Zur Montage auf leicht entflammbaren Oberflächen
75431799	WT120C G2 LED120S/840 PSU L1500	Zur Montage auf leicht entflammbaren Oberflächen

Order Code	Full Product Name	Entflammbarkeitszeichen
75435599	WT120C G2 LED100S/840 PSD L1500	Zur Montage auf leicht entflammbaren Oberflächen
75436299	WT120C G2 LED120S/840 PSD L1500	Zur Montage auf leicht entflammbaren Oberflächen
36934199	WT120C G2 LED34S/865 PSU L1500	Zur Montage auf leicht entflammbaren Oberflächen
36935899	WT120C G2 LED60S/865 PSU L1500	Zur Montage auf leicht entflammbaren Oberflächen
36937299	WT120C G2 LED55S/830 PSU L1500	Zur Montage auf leicht entflammbaren Oberflächen
50216199	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500 BN	Zur Montage auf leicht entflammbaren Oberflächen
50217899	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 BN	Zur Montage auf leicht entflammbaren Oberflächen
50223999	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500 BN	Zur Montage auf leicht entflammbaren Oberflächen

Initialkennwerte (IEC-konform)

Order Code	Full Product Name	Anfängliche Farbsättigung
91685800	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
96248700	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
85418000	WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
88307500	WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
91687200	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
96256200	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
88309900	WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
85419700	WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
88312900	WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
97576000	WT120C G2 LED40S/840 WIA L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
97577700	WT120C G2 LED40S/840 WIA ELB3 L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
97580700	WT120C G2 LED40S/840 WIA TW3 L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
75428799	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1200	(0.38,0.38)SDCM≤3
75429499	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1200	(0.38,0.38)SDCM≤3
75433199	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1200	(0.38,0.38)SDCM≤3
75434899	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1200	(0.38,0.38)SDCM≤3
36933499	WT120C G2 LED40S/865 PSU L1200	(0.31,0.32)SDCM<=3
36936599	WT120C G2 LED37S/830 PSU L1200	(0.43,0.40)SDCM<=3
50221599	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200 BN	(0.38,0.38)SDCM<=3
50222299	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200 BN	(0.38,0.38)SDCM<=3
34981799	WT120C G2 LED75S/840 PSU PCO L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
50019899	WT120C G2 LED27_45S/840 PSU L1200	(0.38,0.38)SDCM<=3
96244900	WT120C G2 LED19S/840 PSU MDU L600	(0.38,0.38)SDCM<=3
88306800	WT120C G2 LED19S/840 PSD L600	(0.38,0.38)SDCM<=3
75426399	WT120C G2 LED20S/840 PSU L600	(0.38,0.38)SDCM≤3
75427099	WT120C G2 LED40S/840 PSU L600	(0.38,0.38)SDCM≤3
75432499	WT120C G2 LED40S/840 PSD L600	(0.38,0.38)SDCM≤3
50215499	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600 BN	(0.38,0.38)SDCM<=3

Order Code	Full Product Name	Anfängliche Farbsättigung
50020499	WT120C G2 LED37_60S/840 PSU L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
91686500	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
96267800	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
88308200	WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
85420300	WT120C G2 LED34S/840 PSU ELB3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
91688900	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
96275300	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
88310500	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
85421000	WT120C G2 LED60S/840 PSU ELB3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
88314300	WT120C G2 LED60S/840 PSD ELB3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
40930200	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
96286900	WT120C G2 LED80S/840 PSU MDU L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
40929600	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
40931900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 ELB3	(0.38,0.38)SDCM<=3
97578400	WT120C G2 LED65S/840 WIA L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
97579100	WT120C G2 LED65S/840 WIA ELB3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
97581400	WT120C G2 LED65S/840 WIA TW3 L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
96534800	WT120C G2 LED80S/840 WIA L1500	(0.38,0.38)SDCM<=3
75430099	WT120C G2 LED100S/840 PSU L1500	(0.38,0.38)SDCM≤3
75431799	WT120C G2 LED120S/840 PSU L1500	(0.38,0.38)SDCM≤3
75435599	WT120C G2 LED100S/840 PSD L1500	(0.38,0.38)SDCM≤3
75436299	WT120C G2 LED120S/840 PSD L1500	(0.38,0.38)SDCM≤3
36934199	WT120C G2 LED34S/865 PSU L1500	(0.31,0.32)SDCM<=3
36935899	WT120C G2 LED60S/865 PSU L1500	(0.31,0.32)SDCM<=3
36937299	WT120C G2 LED55S/830 PSU L1500	(0.43,0.40)SDCM<=3
50216199	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500 BN	(0.38,0.38)SDCM<=3
50217899	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 BN	(0.38,0.38)SDCM<=3
50223999	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500 BN	(0.38,0.38)SDCM<=3

Anwendungsbedingungen

CoreLine Feuchtraumleuchte WT120C

Order Code	Full Product Name	Maximaler Dimmlevel	Geeignet zum häufigen An- und Ausschalten
91685800	WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200	Nicht anwendbar	Nicht anwendbar
96248700	WT120C G2 LED27S/840 PSU MDU L1200	Nicht anwendbar	Ja
85418000	WT120C G2 LED27S/840 PSU ELB3 L1200	Nicht anwendbar	Nicht anwendbar
88307500	WT120C G2 LED27S/840 PSD L1200	1%	Nicht anwendbar
91687200	WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200	Nicht anwendbar	Nicht anwendbar
96256200	WT120C G2 LED40S/840 PSU MDU L1200	Nicht anwendbar	Ja
88309900	WT120C G2 LED40S/840 PSD L1200	1%	Nicht anwendbar
85419700	WT120C G2 LED40S/840 PSU ELB3 L1200	Nicht anwendbar	Nicht anwendbar
88312900	WT120C G2 LED40S/840 PSD ELB3 L1200	1%	Nicht anwendbar
97576000	WT120C G2 LED40S/840 WIA L1200	10%	Nicht anwendbar
97577700	WT120C G2 LED40S/840 WIA ELB3 L1200	10%	Nicht anwendbar
97580700	WT120C G2 LED40S/840 WIA TW3 L1200	10%	Nicht anwendbar
75428799	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1200	-	Nein
75429499	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1200	-	Nein
75433199	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1200	-	Nein
75434899	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1200	-	Nein
36933499	WT120C G2 LED40S/865 PSU L1200	Nicht anwendbar	Nicht anwendbar
36936599	WT120C G2 LED37S/830 PSU L1200	Nicht anwendbar	Nicht anwendbar
50221599	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200 BN	-	Ja
50222299	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200 BN	-	Ja
34981799	WT120C G2 LED75S/840 PSU PCO L1500	Nicht anwendbar	Nicht anwendbar
50019899	WT120C G2 LED27_45S/840 PSU L1200	-	Ja
96244900	WT120C G2 LED19S/840 PSU MDU L600	Nicht anwendbar	Ja
88306800	WT120C G2 LED19S/840 PSD L600	1%	Nicht anwendbar
75426399	WT120C G2 LED20S/840 PSU L600	-	Nein
75427099	WT120C G2 LED40S/840 PSU L600	-	Nein
75432499	WT120C G2 LED40S/840 PSD L600	-	Nein
50215499	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600 BN	-	Ja
50020499	WT120C G2 LED37_60S/840 PSU L1500	-	Ja
91686500	WT120C G2 LED34S/840 PSU TW3 L1500	Nicht anwendbar	Nicht anwendbar

Order Code	Full Product Name	Maximaler Dimmlevel	Geeignet zum häufigen An- und Ausschalten
96267800	WT120C G2 LED34S/840 PSU MDU L1500	Nicht anwendbar	Ja
88308200	WT120C G2 LED34S/840 PSD L1500	1%	Nicht anwendbar
85420300	WT120C G2 LED34S/840 PSU ELB3 L1500	Nicht anwendbar	Nicht anwendbar
91688900	WT120C G2 LED60S/840 PSU TW3 L1500	Nicht anwendbar	Nicht anwendbar
96275300	WT120C G2 LED60S/840 PSU MDU L1500	Nicht anwendbar	Ja
88310500	WT120C G2 LED60S/840 PSD L1500	1%	Nicht anwendbar
85421000	WT120C G2 LED60S/840 PSU ELB3 L1500	Nicht anwendbar	Nicht anwendbar
88314300	WT120C G2 LED60S/840 PSD ELB3 L1500	1%	Nicht anwendbar
40930200	WT120C G2 LED80S/840 PSU TW3 L1500	Nicht anwendbar	Nicht anwendbar
96286900	WT120C G2 LED80S/840 PSU MDU L1500	Nicht anwendbar	Ja
40929600	WT120C G2 LED80S/840 PSD L1500	1%	Nicht anwendbar
40931900	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 ELB3	Nicht anwendbar	Nicht anwendbar
97578400	WT120C G2 LED65S/840 WIA L1500	10%	Nicht anwendbar
97579100	WT120C G2 LED65S/840 WIA ELB3 L1500	10%	Nicht anwendbar
97581400	WT120C G2 LED65S/840 WIA TW3 L1500	10%	Nicht anwendbar
96534800	WT120C G2 LED80S/840 WIA L1500	10%	Nicht anwendbar
75430099	WT120C G2 LED100S/840 PSU L1500	-	Nein
75431799	WT120C G2 LED120S/840 PSU L1500	-	Nein
75435599	WT120C G2 LED100S/840 PSD L1500	-	Nein
75436299	WT120C G2 LED120S/840 PSD L1500	-	Nein
36934199	WT120C G2 LED34S/865 PSU L1500	Nicht anwendbar	Nicht anwendbar
36935899	WT120C G2 LED60S/865 PSU L1500	Nicht anwendbar	Nicht anwendbar
36937299	WT120C G2 LED55S/830 PSU L1500	Nicht anwendbar	Nicht anwendbar
50216199	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500 BN	-	Ja
50217899	WT120C G2 LED80S/840 PSU L1500 BN	-	Ja
50223999	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500 BN	-	Ja

CoreLine Feuchtraumleuchte WT120C

