



# Produktbeschreibung:

## MSR Short Arc

Hochleistungsfähige Metallhalogen-Entladungslampe

### Vorteile

- Hohe Lichtausbeute
- Sehr kompakter Lichtbogen
- Gute Farbwiedergabe

### Merkmale

- Philips Pinch Protection
- Short arc (kurzer Lichtbogen)
- Nicht dimmbar

### Anwendung

- Beleuchtung im Unterhaltungsbereich

### Hinweise

- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.


# MSR Short Arc

## Versions




XPPR\_XDMSR\_GY95-Product photo

## Abmessungsskizzen



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MSR 1200 SA 1CT/4	34 mm	7,0 mm	58 mm	60 mm	59 mm	135 mm
MSR 2000 SA 1CT/8	34 mm	7,0 mm	58 mm	60 mm	59 mm	135 mm



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MSR 700 SA 1CT/4	25 mm	4,0 mm	38 mm	40 mm	39 mm	83 mm

### Allgemeine Informationen

Betriebsstellung UNIVERSAL

### Lichttechnische Daten

Farbcode -

## Allgemeine Informationen

Order Code	Full Product Name	Socket
22802800	MSR 700 SA 1CT/4	GY9.5
22125800	MSR 1200 SA 1CT/4	GY22

Order Code	Full Product Name	Socket
91573000	MSR 2000 SA 1CT/8	GY22

# MSR Short Arc

## Lichttechnische Daten

Order Code	Full Product Name	Ähnlichste		Lichtstrom
		Farbtemperatur (Nom)	Farbwiedergabeindex (CRI)	
22802800	MSR 700 SA 1CT/4	5600 K	80	55.000 lm
22125800	MSR 1200 SA 1CT/4	6100 K	65	93.000 lm

Order Code	Full Product Name	Ähnlichste		Lichtstrom
		Farbtemperatur (Nom)	Farbwiedergabeindex (CRI)	
91573000	MSR 2000 SA 1CT/8	6000 K	85	174.000 lm

## Betrieb und Elektrik

Order Code	Full Product Name	Lampenstrom (Nom)	Systemleistung
22802800	MSR 700 SA 1CT/4	11 A	700 W
22125800	MSR 1200 SA 1CT/4	14 A	1.200 W

Order Code	Full Product Name	Lampenstrom (Nom)	Systemleistung
91573000	MSR 2000 SA 1CT/8	21,5 A	2.000 W

## Lichtregelung und Dimmen

Order Code	Full Product Name	Dimmbar
22802800	MSR 700 SA 1CT/4	Nein
22125800	MSR 1200 SA 1CT/4	Nein

Order Code	Full Product Name	Dimmbar
91573000	MSR 2000 SA 1CT/8	Ja

