

# TUV PL-L - Kompakt lösning för professionella användningsområden

## TUV PL-L

TUV PL-L-ljuskällor är kompakta UV-C-ljuskällor med en kompakt storlek som gör det möjligt att designa små och flexibla system. TUV PL-L ger ett näst intill konstant UV-ljusflöde under hela livslängden. Tack vare den enkelsidiga sockeln är det mycket enkelt att byta ljuskälla.

### Fördelar

- Säker effektiv desinfektion under ljuskällans livslängd
- Hög systemeffektivitet

### Funktioner

- Avger kortvågig UV-strålning med ett topp vid 253,7 nm (UVC) för bakteriedödande verkan
- Lampglaset filtrerar bort den ozonalstrande våglängden 185 nm
- Invändig skyddsbeläggning motverkar försvagning av UV-C-strålningen
- Lampsocklar som tål höga temperaturer och UV-strålning
- Varningsskylten på ljuskällan indikerar att den avger UV-C-strålning


### Användning

- Desinficering av dricksvatten, spillvatten, simbassänger, luftkonditioneringsystem, etc.
- Fristående luftrenare

## Varning och Säkerhet

- Det är högst osannolikt att din hälsa skulle påverkas av att en ljuskälla går sönder. Om en ljuskälla går sönder ska du vädra rummet i 30 minuter och ta bort delarna, helst med handskar på. Lägg dem i en förslutningsbar plastpåse och lämna dem på närmaste återvinningsstation. Använd inte dammsugare.
- FARA: Riskgrupp 3 ultraviolett produkt. Dessa ljuskällor avger UV-strålning med hög effekt som kan orsaka allvarliga skador på hud och ögon. Undvik att exponera ögon och hud för oskyddad produkt. Använd endast i en sluten miljö som skyddar användare från strålningen.

## Måttskiss



Product	D1 (max)	D (max)	A (max)	B (max)	C (max)
TUV PL-L 18W/4P 1CT/25	18 mm	39 mm	195 mm	220 mm	225 mm
TUV PL-L 36W/4P 1CT/25	18 mm	38 mm	385 mm	410 mm	415 mm
TUV PL-L 55W/4P HF 1CT/25	18 mm	38 mm	505 mm	530 mm	535 mm
TUV PL-L 60W/4P HO 1CT/25	18 mm	38 mm	390 mm	415 mm	420 mm
TUV PL-L 95W/4P HO 1CT/25	18 mm	38 mm	505 mm	530 mm	535 mm

### Allmän information

Socket 2G11

### Användning och godkännande

Kviksilverinnehåll (Hg) (nom) 4,4 mg

## Drift och elektricitet

Order Code	Full Product Name	Lampström (nom)	Effektförbrukning
927903004007	TUV PL-L 18W/4P 1CT/25	0,375 A	18 W
927903404007	TUV PL-L 36W/4P 1CT/25	0,435 A	36 W
927908704007	TUV PL-L 55W/4P HF 1CT/25	0,525 A	55 W

Order Code	Full Product Name	Lampström (nom)	Effektförbrukning
927909004007	TUV PL-L 60W/4P HO 1CT/25	0,800 A	67 W
927909804007	TUV PL-L 95W/4P HO 1CT/25	0,8 A	90 W

