



Philips Purificação de ar e água

Purificação de ar e água Mini

As lâmpadas TUV TL Mini são lâmpadas UVC (germicidas) estreitas de extremidade dupla utilizadas em unidades residenciais de desinfecção de água e ar. O pequeno diâmetro de 16 mm da lâmpada permite um design pequeno para o sistema e flexibilidade de design. As lâmpadas TUV TL Mini proporcionam uma emissão UV quase constante ao longo da totalidade da sua vida útil, para segurança máxima da desinfecção e elevada eficácia do sistema.

Benefícios

- Security of effective disinfection over the useful lifetime of the lamp
- High system efficacy because it is not required to over-design the purification system to maintain effectiveness of disinfection
- Good environmental choice because of lowest amount of mercury

Características

- Short-wave UV radiation with a peak at 253.7 nm (UVC) for disinfection purposes
- O revestimento de protecção interior assegura a emissão de UV quase constante ao longo de toda a vida útil da lâmpada
- Special lamp glass filters out the 185 nm ozone-forming radiation
- Warning sign on lamp indicates that the lamp radiates UVC

Aplicação


- Deactivation of bacteria, viruses and other micro-organisms
- Residential drinking water units
- Unidades de água em tanques de peixe
- In-duct air treatment units
- Stand alone air purifiers

Purificação de ar e água Mini


Avisos e Segurança

- É extremamente improvável que a quebra de uma lâmpada tenha qualquer impacto na sua saúde. Se uma lâmpada quebrar, ventile a divisão durante 30 minutos e remova as partes da lâmpada, de preferência com luvas. Coloque-as num saco de plástico fechado e leve-o para o ecocentro mais próximo para reciclagem. Não utilize o aspirador.

Desenho dimensional



Product	D (max)	C (max)	A (max)
TUV 11W 4P SE UNP/32	19 mm	251,8 mm	244,1 mm
TUV 20W 4P SE UNP/32	19,3 mm	437,7 mm	430 mm
TUV 25W - 4P SE UNP/32	19,3 mm	556,6 mm	548,9 mm



Product	D	C	
TUV 11W FAM/10X25BOX	16 mm	226,3 mm	
TUV 16W FAM/10X25BOX	16 mm	302,5 mm	
TUV 20W FAM/10X25CC	16 mm	405,1 mm	402,7 mm 412,2 mm 398 mm
TUV 4W FAM/10X25BOX	16 mm	150,1 mm	
TUV 6W FAM/10X25BOX	16 mm	226,3 mm	
TUV 8W FAM/10X25BOX	16 mm	302,5 mm	

Aprovação e aplicação

Conteúdo de mercúrio (Hg) (Nom.)	4,4 mg
----------------------------------	--------

Informações gerais

Order Code	Full Product Name	Casquilho
64382799	TUV 11W 4P SE UNP/32	4PINSSINGLEENDED
26440499	TUV 25W - 4P SE UNP/32	4PINSSINGLEENDED
81559700	TUV 20W 4P SE UNP/32	4PINSSINGLEENDED
63872427	TUV 4W FAM/10X25BOX	G5
62364527	TUV 6W FAM/10X25BOX	G5

Order Code	Full Product Name	Casquilho
62368327	TUV 8W FAM/10X25BOX	G5
63869427	TUV 16W FAM/10X25BOX	G5
55965427	TUV 11W FAM/10X25BOX	G5
81385200	TUV 20W FAM/10X25CC	G5

Funcionamento e características elétricas

Order Code	Full Product Name	Corrente de lâmpada (Nom.)	Consumo de Energia
64382799	TUV 11W 4P SE UNP/32	0,4 A	11,5 W
26440499	TUV 25W - 4P SE UNP/32	0,35 A	23 W
81559700	TUV 20W 4P SE UNP/32	0,45 A	20,24 W
63872427	TUV 4W FAM/10X25BOX	0,17 A	4,5 W
62364527	TUV 6W FAM/10X25BOX	0,16 A	6 W

Order Code	Full Product Name	Corrente de lâmpada (Nom.)	Consumo de Energia
62368327	TUV 8W FAM/10X25BOX	0,145 A	7,1 W
63869427	TUV 16W FAM/10X25BOX	0,4 A	15 W
55965427	TUV 11W FAM/10X25BOX	0,4 A	11,5 W
81385200	TUV 20W FAM/10X25CC	0,450 A	20,25 W

Purificação de ar e água Mini

