



# TUV TL Mini - Små ljuskällor för användning i hemmet

## TUV TL Mini

TUV TL Mini-ljuskällor är smala UV-C-ljuskällor med dubbel fattning. Ljuskällans diameter på 16 mm möjliggör en liten systemkonstruktion och designflexibilitet. TUV TL Mini-ljuskällor erbjuder nästan konstant UV-effekt under hela deras livslängd, för maximal säkerhet vid desinficering och hög systemeffektivitet.

### Fördelar

- Säker effektiv desinfektion under ljuskällans livslängd
- Hög systemeffektivitet
- Bra miljöval tack vare den lägsta mängden kvicksilver

### Funktioner

- Avger kortvågig UV-strålning med en topp vid 253,7 nm (UV-C)
- Invändig skyddsbeläggning motverkar försvagning av UV-C-strålningen
- Lampglaset filtrerar bort den ozonalstrande våglängden 185 nm
- Varningsskylten på ljuskällan indikerar att den avger UV-C-strålning


### Användning

- Renar dricksvatten i bostäder
- System för fiskdammsvatten
- Luftbehandling
- Fristående luftrenare


## Varning och Säkerhet

- Det är högst osannolikt att din hälsa skulle påverkas av att en ljuskälla går sönder. Om en ljuskälla går sönder ska du vädra rummet i 30 minuter och ta bort delarna, helst med handskar på. Lägg dem i en förslutningsbar plastpåse och lämna dem på närmaste återvinningsstation. Använd inte dammsugare.
- FARA: Riskgrupp 3 ultraviolett produkt. Dessa ljuskällor avger UV-strålning med hög effekt som kan orsaka allvarliga skador på hud och ögon. Undvik att exponera ögon och hud för oskyddad produkt. Använd endast i en sluten miljö som skyddar användare från strålningen.

## Måttskiss



Product	D (max)	C (max)	A (max)
TUV 11W 4P SE UNP/32	19 mm	251,8 mm	244,1 mm
TUV 16W 4P SE UNP/32	19 mm	328 mm	320,3 mm
TUV 25W - 4P SE UNP/32	19,3 mm	556,6 mm	548,9 mm



Product	D	C
TUV 16W FAM/10X25BOX	16 mm	302,5 mm
TUV 4W FAM/10X25BOX	16 mm	150,1 mm
TUV 6W FAM/10X25BOX	16 mm	226,3 mm
TUV 8W FAM/10X25BOX	16 mm	302,5 mm

### Användning och godkännande

Kvicksilverinnehåll (Hg) (nom)	4,4 mg
--------------------------------	--------

## Allmän information

Order Code	Full Product Name	Socket
927971204099	TUV 11W 4P SE UNP/32	4PINSSINGLEENDED
927971404099	TUV 16W 4P SE UNP/32	4PINSSINGLEENDED
927972204099	TUV 25W - 4P SE UNP/32	4PINSSINGLEENDED
928000104013	TUV 4W FAM/10X25BOX	G5

Order Code	Full Product Name	Socket
928000704013	TUV 6W FAM/10X25BOX	G5
928001104013	TUV 8W FAM/10X25BOX	G5
928002004013	TUV 16W FAM/10X25BOX	G5

## Drift och elektricitet

Order Code	Full Product Name	Lampström (nom)	Effektförbrukning
927971204099	TUV 11W 4P SE UNP/32	0,4 A	11,5 W
927971404099	TUV 16W 4P SE UNP/32	0,4 A	15 W
927972204099	TUV 25W - 4P SE UNP/32	0,35 A	23 W
928000104013	TUV 4W FAM/10X25BOX	0,17 A	4,5 W

Order Code	Full Product Name	Lampström (nom)	Effektförbrukning
928000704013	TUV 6W FAM/10X25BOX	0,16 A	6 W
928001104013	TUV 8W FAM/10X25BOX	0,145 A	7,1 W
928002004013	TUV 16W FAM/10X25BOX	0,4 A	15 W

