

PHILIPS


„Raindrop“ sieninis
šviestuvas, 60 W E27, be
lemputės

„myGarden“

Be lemputės

Antracitas

Atsparus vandeniui



01652/52/PN



Mėgaukitės nuostabiu sodu

Sukurkite autentišką apšvietimą lauke su šiuo „Philips myGarden“ nublukusio sidabro spalvos sieniniu šviestuvu. Jis pagamintas iš aukštos kokybės aliuminio ir skleidžia šiltą baltą, energiją taupančią šviesą į jūsų žavingą sodą arba terasą.

Mėgaukitės lauko apšvietimu be vargo

- IP44 – atsparus orų pokyčiams

Ypatybės

IP44 – atsparus orų pokyčiams



Šis „Philips“ PIR jutiklis specialiai skirtas naudoti drėgnomis lauko sąlygomis. Siekiant užtikrinti atsparumą vandeniui buvo atlikti įvairūs bandymai. IP lygį apibūdina du skaitmenys: pirmasis nurodo atsparumo dulkešms, o antrasis – atsparumo vandeniui klasę. Šis „Philips“ PIR jutiklis pagamintas pagal

IP44: jis apsaugotas nuo vandens pusrų ir puikiai tinka naudoti lauke.

Specifikacijos

Dizainas ir apdaila

- Spalva: Antracito
- Medžiaga: Aliuminio

Aplinkosauga

- Disposal of the product: Pasibaigus (ekonominiam) eksploataavimo laikui, šalinkite gaminį pagal vietines taisykles ir nemeskite jo kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis. Tinkamai šalinant gaminį ir (arba) baterijas, galima išvengti galimų neigiamų padarinių aplinkai ir žmonių sveikatai.

Papildoma funkcija / priedas

- Atsparumas įvairioms oro sąlygoms: Taip

Sodas

- Sodas: Sodui ir vidiniam kiemui

Kita

- Sukurta specialiai: Sodui ir vidiniam kiemui
- Stilius: Klasikinis
- Tipas: Sieniniai šviestuvai
- EyeComfort: Ne
- Papildomos funkcijos: Atsparūs vandeniui

Gaminio matmenys ir svoris

- Grynas svoris: 1,500 kg
- Aukštis: 42,8 cm
- Ilgis: 30 cm
- Plotis: 38,1 cm

Techninė priežiūra

- Garantija: 2 metai

Techniniai duomenys

- Elektros energija: 50–60 Hz
- LED: Ne
- Pridedamo šviesos šaltinio energijos klasė: lemputė nepridedama
- Cokolis / dangtelis: E27
- Pridėtos lemputės galia vatais: -
- Pakaitinės lemputės maksimali galia vatais: 60 W
- IP kodas: IP44
- Apsaugos klasė: I klasė
- Keičiamasis šviesos šaltinis: Taip
- Šviesos šaltinių skaičius: 1

Pakuotės matmenys ir svoris

- EAN/UPC – gaminys: 8718696169865
- Grynas svoris: 1,5 kg
- Grynasis svoris: 2,2 kg
- Aukštis: 43,3 cm
- Ilgis: 27 cm
- Plotis: 27 cm



Išleidimo data: 2025-02-19
Versija: 0.478

© 2025 Signify Holding. Visos teisės saugomos. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com