

# PHILIPS

„Creek“ sieninis  
šviestuvas, 60 W E27, be  
lemputės

„myGarden“

Be lemputės

Balta

Atsparus vandeniui



15388/31/16



## Visada šviesu, kai grįžtate namo

Sukurkite žavų akcentą ties jėjimu šiuo baltu „Philips myGarden“ sienos šviestuvu. Jis pagamintas iš aukštos kokybės aliuminio. Judesio jutikliu įjungiamas šviesos srautas pasveikins jus ir padės saugiai grįžti į namus.

### Tegu grįžus į namus jus pasveikina šviesa

- Maloniai nuteikianti ir raminanti šviesa
- Paprasta nustatyti jutiklį

### Sukomponuokite savo sodo apšvietimą

- Dekoratyvinis lauko apšvietimas
- Rinkitės senovinį stilių
- Rinkitės sieninius lauko šviestuvus
- Aukštos kokybės aliuminis ir sintetika

### Apšvieskite sodą aukštos kokybės šviestuvais

- Energijos taupymas
- Galingas apšvietimas

### Mėgaukitės lauko apšvietimu be vargo

- Hermetiškas



# Ypatybės

## Maloniai nuteikianti ir raminanti šviesa

Judesio jutiklis įsijungia automatiškai, kai tik jūs grįžtate namo arba kai kas nors atvyksta.

## Paprasta nustatyti jutiklį



Paprasta procedūra, kurią atlikdami galite pasirinkti, kada ir kuriam laikui automatinis jutiklis įjungs lempą (-as).

## Dekoratyvinius lauko apšvietimas

Lauko apšvietimas gali pagražinti jūsų sodą ar kiemo erdvę nušviesdamas akį traukiančius ypatumus, stilingai apšviesdamas takelius arba sukurdamas puikią įsimintinų vakarų su draugais ir šeima atmosferą. Būtent todėl „Philips“ sukūrė „myGarden“ – ne tik gražių ir dekoratyvių, bet ir funkcionalių lauko šviestuvų gamą, kuri padės jums sukurti mėgstamo stiliaus lauko erdvę.

## Rinkitės senovinį stilių

Ši Europoje pagaminta lempa išsiskiria unikaliu dizainu, jis padės jums kieme sukurti senovinį stilių.

## Rinkitės sieninius lauko šviestuvus

Šis sieninis šviestuvas apšvies didžiąją jūsų kiemo dalį, o jį prijungti galėsite prie priekinių durų arba terasos sienų.

## Aukštos kokybės medžiagos

Ši „Philips“ lemputė specialiai sukurta lauko erdvėms. Ji patvari ir ilgaamžė, todėl apšvies jūsų sodą kas naktį. Lemputė pagaminta iš presuoto aliuminio ir aukštos kokybės sintetikos.

## Energijos taupymas



Ši „Philips“ lemputė, palyginti su tradicinėmis lemputėmis, taupo energiją, padeda sutaupyti pinigų ir prisidėti prie aplinkos tausojimo.

## Galingas apšvietimas

Ši lauko lemputė šviečia galinga šilta balta šviesa. Ryškios šviesos srautas apšvies jūsų sodą ar terasą.

## Hermetiškas



Ši „Philips“ lauko lempa specialiai skirta naudoti drėgnomis lauko sąlygomis, o siekiant užtikrinti atsparumą vandeniui buvo atlikti įvairūs bandymai. IP lygį apibūdina du skaitmenys: pirmasis nurodo atsparumo dulkei, o antrasis – vandeniui klasei. Ši lempa pagaminta pagal IP44: ji yra apsaugota nuo vandens, yra itin populiarus ir puikiai tinka naudoti lauke.

# Specifikacijos

## Dizainas ir apdaila

- Spalva: Balta
- Medžiaga: Aliuminio

## Aplinkosauga

- Disposal of the product: Pasibaigus (ekonominiams) eksploatacijos laikui, šalinkite gaminį pagal vietines taisykles ir nemeskite jo kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis. Tinkamai šalinant gaminį ir (arba) baterijas, galima išvengti galimų neigiamų padarinių aplinkai ir žmonių sveikatai.

**Papildoma funkcija / priedas**

- Atsparumas įvairioms oro sąlygoms: Taip
- Judesio jutiklis: Taip

**Sodas**

- Sodas: Sodui ir vidiniam kiemui

**Kita**

- Sukurta specialiai: Sodui ir vidiniam kiemui
- Stilius: Klasikinis
- Tipas: Sieniniai šviestuvai
- EyeComfort: Ne
- Papildomos funkcijos: Atsparūs vandeniui

**Gaminio matmenys ir svoris**

- Grynas svoris: 0,717 kg
- Aukštis: 28,5 cm
- Ilgis: 17,5 cm
- Plotis: 20 cm

**Techninė priežiūra**

- Garantija: 2 metai

**Techniniai duomenys**

- Elektros energija: 50–60 Hz
- LED: Ne
- Pridedamo šviesos šaltinio energijos klasė: lemputė nepridedama
- Cokolis / dangtelis: E27
- Pridėtos lemputės galia vatais: -
- Pakaitinės lemputės maksimali galia vatais: 60 W
- IP kodas: IP44
- Apsaugos klasė: I klasė
- Keičiamasis šviesos šaltinis: Taip
- Šviesos šaltinių skaičius: 1

**Pakuotės matmenys ir svoris**

- EAN/UPC – gaminys: 8718291443612
- Grynas svoris: 0,72 kg
- Grynasis svoris: 0,94 kg
- Aukštis: 25,9 cm
- Ilgis: 18,3 cm
- Plotis: 21,8 cm



Išleidimo data: 2025-02-19  
Versija: 0.520

© 2025 Signify Holding. Visos teisės saugomos. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)