

PHILIPS


„Dust“ sieninis
šviestuvas, 3,2 W

„myGarden“

2700 K

Antracitas

Atsparus vandeniui



16407/93/16



Mėgaukitės puikiai apšviestu sodu

Šis pusbūlio formos aliuminiu dengtas antracito spalvos „Philips myGarden Dust“ sieninis šviesos diodų šviestuvas sukuria subtilų siluetą ant jūsų laukinės sienos. Šis šviestuvas su gaubtu skleidžia daug žemyn nukreiptos šiltos baltos šviesos diodų šviesos, užtikrindamas bendrą apšvietimą arba apšviesdamas tam tikras detales.

Tvarūs šviesos sprendimai

- Energijos taupymas
- Aukštos kokybės LED šviestuvai
- Itin ilgas naudojimo laikas, net 15 metų
- Šiltai balta šviesa
- LED moduliui ir pagrindiniam įrenginiui „Philips“ suteikia 5 m. garantiją

Sukurtas jūsų sodui

- IP44 – atsparus orų pokyčiams

Ypatybės

Energijos taupymas



Ši „Philips“ energiją taupanti lemputė, palyginti su tradicinėmis lemputėmis, taupo energiją, todėl jūsų sąskaitos už elektros energiją bus mažesnės ir prisidėsite prie aplinkos tausojimo.

Aukštos kokybės LED šviestuvai




Šioje „Philips“ lempučėje panaudota LED technologija yra unikalus „Philips“ sprendimas – įjungus ji akimirksniu sklaidžia optimalią šviesą ir atskleidžia jūsų namuose ryškias spalvas.

Ilgas naudojimo laikas



Šviesos šaltinis, kuriuo galite pasitikėti. Šioje „Philips“ lempučėje panaudota LED technologija, dėl kurios lempučė tarnauja iki 15 000 val. (arba 15 metų, jei laikysite jas įjungtas vidutiniškai 3 val. per dieną, o jungsitė / išjungsitė ne mažiau kaip 13 000 kartų). Malonu žinoti, kad jums neteks nerimauti dėl taisymo ar lempučės keitimo, o namai bus puikiai ir jaukiai apšviesti.

Šiltai balta šviesa



Šviesa gali turėti skirtingas spalvines temperatūras, nurodomas kelvinais (K). Lemputės, kurių vertė kelvinais maža, sklaidžia šiltą jaukesnę šviesą, o tos lempučės, kurių vertė kelvinais didesnė, šviečia šalta energijos suteikiančia šviesa. Šios „Philips“ lempučės šviečia šiltai balta šviesa ir sukuria jaukią atmosferą.

5 m. garantija LED sistemai



Be standartinės 2 m. garantijos, kuri suteikiama šiai lempai, „Philips“ suteikia 5 m. garantiją LED sistemai, t. y. šios lempos LED moduliui ir pagrindiniam įrenginiui.

IP44 – atsparus orų pokyčiams



Šis „Philips“ lauko šviestuvai specialiai skirtas naudoti drėgnomis lauko sąlygomis. Siekiant užtikrinti atsparumą vandeniui buvo atlikti įvairūs bandymai. IP lygį apibūdina du skaitmenys: pirmasis nurodo atsparumo dulkioms, o antrasis – vandeniui klasei. Šis lauko šviestuvai pagamintas pagal IP44: jis apsaugotas nuo vandens, yra itin populiarus ir puikiai tinka naudoti lauke.

Specifikacijos

Dizainas ir apdaila

- Spalva: Antracito
- Medžiaga: Aliuminio

Aplinkosauga

- Disposal of the product: Pasibaigus (ekonominiam) eksploataavimo laikui, šalinkite gaminį pagal vietines taisykles ir nemeskite jo kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis. Tinkamai šalinant gaminį ir (arba) baterijas, galima išvengti galimų neigiamų padarinių aplinkai ir žmonių sveikatai.

Papildoma funkcija / priedas

- 5 metų garantija LED moduliui: Taip
- Atsparumas įvairioms oro sąlygoms: Taip
- Integruota LED: Taip

Sodas

- Sodas: Sodui ir vidiniam kiemui

Kita

- Sukurta specialiai: Sodui ir vidiniam kiemui
- Stilius: Šiuolaikiškas
- Tipas: Sieniniai šviestuvai
- EyeComfort: Ne
- Papildomos funkcijos: Atsparūs vandeniui

Gaminio matmenys ir svoris

- Grynas svoris: 0,310 kg
- Aukštis: 12 cm
- Ilgis: 17,8 cm
- Plotis: 9,0 cm

Techninė priežiūra

- Garantija: 2 metai

Techniniai duomenys

- Naudojimo laikas iki: 25 000 val.
- Bendras įrenginio skleidžiamų liumenų skaičius: 270 lm
- Elektros energija: 50–60 Hz
- LED: Taip
- Pridedamo šviesos šaltinio energijos klasė: F
- Pridėtos lemputės galia vatais: 3 W
- IP kodas: IP44
- Apsaugos klasė: II klasė
- Keičiamasis šviesos šaltinis: Ne
- Šviesos šaltinių skaičius: 1

Pakuotės matmenys ir svoris

- EAN/UPC – gaminys: 8718696120682
- Grynas svoris: 0,31 kg
- Grynasis svoris: 0,38 kg
- Aukštis: 10,8 cm
- Ilgis: 12,3 cm
- Plotis: 18,3 cm



Išleidimo data: 2025-02-19
Versija: 0.439

© 2025 Signify Holding. Visos teisės saugomos. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com