

PHILIPS

„Stratosphere“ stulpinis šviestuvai, 9 W

„myGarden“

2700 K

Antracitas

Atsparus vandeniui



16489/93/P0



Mėgaukitės puikiai apšviestu sodu

Antracito pilkumo „Philips Stratosphere“ šviesos diodų stulpinis lauko šviestuvai pagamintas iš patvaraus lieto aliuminio. Jis paskirsto šviesą dviem kryptimis, tad takai ir kitos atviros erdvės apšviečiami dideliu išsklaidytos šiltai baltos šviesos srautu.

Tvarūs šviesos sprendimai

- Energijos taupymas
- Aukštos kokybės LED šviestuvai

Dizainas jūsų sode

- Aukštos kokybės aliuminis ir sintetika

Geresnė šviesa lauke

- Suderinama su sienoje montuojamais šviesos srauto reguliatoriais
- LED moduliui ir pagrindiniam įrenginiui „Philips“ suteikia 5 m. garantiją

Ypatingos savybės

- Paprastas sumontavimas
- Hermetiškas
- Itin ilgas naudojimo laikas, net 30 metų

Ypatybės

Energijos taupymas



Ši „Philips“ lemputė, palyginti su tradicinėmis lemputėmis, taupo energiją, padeda sutaupyti pinigų ir prisidėti prie aplinkos tausojimo.


Aukštos kokybės LED šviestuvai

Šioje „Philips“ lemposje esanti šviesos diodų elektros lemputė yra unikalus „Philips“ sprendimas – įjungus ji akimirksniu skleidžia optimalią šviesą ir atskleidžia jūsų namuose ryškias spalvas.

Aukštos kokybės medžiagos

Ši „Philips“ lemputė specialiai sukurta lauko erdvėms. Ji patvari ir ilgaamžė, todėl apšvies jūsų sodą kas naktį. Lemputė pagaminta iš presuoto aliuminio ir aukštos kokybės sintetikos.

Suderinama su sienoje montuojamais šviesos srauto reguliatoriais



Reguliuokite šio „Philips“ šviestuvo ryškumą sienoje montuojamu šviesos srauto reguliatoriumi (nepriedamas), kad galėtumėte sukurti nuotaiką, išryškinti savo namų ypatybę ir dar daugiau.

5 m. garantija LED sistemai



Be standartinės 2 m. garantijos, kuri suteikiama šiai lempai, „Philips“ suteikia 5 m. garantiją LED sistemai, t. y. šios lempos LED moduliui ir pagrindiniam įrenginiui.

Paprastas sumontavimas



Sumontuoti šviestuvą kartais gali būti nelengva. Įsigiję „Philips“ lauko lempą įsitikinsite, kad mes labai stengėmės palengvinti šį procesą, ir jūs padarysite tai lengvai ir greitai. Su šviestuvu gausite ir „Torx“ tipo raktą, kuriuo sumontuosite šviestuvą.

Hermetiškas



Ši „Philips“ lauko lempa specialiai skirta naudoti drėgnomis lauko sąlygomis, o siekiant užtikrinti atsparumą vandeniui buvo atlikti įvairūs bandymai. IP lygį apibūdina du skaitmenys: pirmasis nurodo atsparumo dulkei, o antrasis – vandeniui klasei. Ši lempa pagaminta pagal IP44: ji yra apsaugota nuo vandens, yra itin populiaris ir puikiai tinka naudoti lauke.

Ilgas naudojimo laikas (30 metų)



Šviesos šaltinis, kuriuo galite pasitikėti. Šioje „Philips“ lemputėje panaudota LED technologija, dėl kurios lemputė tarnauja iki 30 000 val. (arba 30 metų, jei laikysite jas įjungtas vidutiniškai 3 val. per dieną, o jungsitės / išjungsitės ne mažiau kaip 13 000 kartų). Malonu žinoti, kad jums neteks nerimauti dėl taisymo ar lemputės keitimo, o namai bus puikiai ir jaukiai apšviesti.

Specifikacijos

Dizainas ir apdaila

- Spalva: Antracito
- Medžiaga: Aliuminio

Aplinkosauga

- Disposal of the product: Pasibaigus (ekonominiam) eksploataavimo laikui, šalinkite gaminį pagal vietines taisykles ir nemeskite jo kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis. Tinkamai šalinant gaminį ir (arba) baterijas, galima išvengti galimų neigiamų padarinių aplinkai ir žmonių sveikatai.

Papildoma funkcija / priedas

- 5 metų garantija LED moduliui: Taip
- Atsparumas įvairioms oro sąlygoms: Taip
- Integruota LED: Taip

Sodas

- Sodas: Sodui ir vidiniam kiemui

Kita

- Sukurta specialiai: Sodui ir vidiniam kiemui
- Stilius: Šiuolaikiškas
- Tipas: Stulpiniai šviestuvai
- EyeComfort: Taip
- Papildomos funkcijos: Atsparūs vandeniui

Gaminio matmenys ir svoris

- Grynas svoris: 1,294 kg
- Aukštis: 77 cm
- Ilgis: 6,0 cm
- Plotis: 7,6 cm

Techninė priežiūra

- Garantija: 2 metai

Techniniai duomenys

- Naudojimo laikas iki: 30 000 val.
- Šviesos šaltinis atitinka tradicinę lemputę, kurios galia: 40 W
- Bendras įrenginio skleidžiamų liumenų skaičius: 1000 lm
- Lemputės technologija: LED
- Šviesos spalva: šiltai balta
- Elektros energija: 50–60 Hz
- LED: Taip
- Pridedamo šviesos šaltinio energijos klasė: F
- Pridėtos lemputės galia vatais: 4.5 W
- IP kodas: IP44
- Apsaugos klasė: I klasė
- Keičiamasis šviesos šaltinis: Ne
- Šviesos šaltinių skaičius: 2

Pakuotės matmenys ir svoris

- EAN/UPC – gaminy: 8718696158937
- Grynas svoris: 1,29 kg
- Grynasis svoris: 1,44 kg
- Aukštis: 80,1 cm
- Ilgis: 7,6 cm
- Plotis: 8,6 cm



Išleidimo data: 2024-11-21
Versija: 0.285

© 2024 Signify Holding. Visos teisės saugomos. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com