

# PHILIPS

„Harvest“ sieninis  
šviestuvas, 42 W E27, be  
lemputės

„myGarden“

Be lemputės

Juoda

Atsparus vandeniui



17235/30/PN



## Susikurkite nuostabias akimirkas lauke

Įneškite į lauko erdves senovinio žavesio naudodami šį juodą „Philips myGarden“ sieninį žibintą. Retro stiliaus dizainas sukuria stilingą lauko atmosferą ir leidžia ja mėgautis. Aukštos kokybės medžiagos ir juoda apdaila puikiai atitiks jūsų stilių.

### Sukurta laukui

- Kokybiškos medžiagos

### Ypatingos savybės

- Hermetiškas

### Mėgaukitės gyvenimu lauke

- Sukurkite stilingą ir patrauklią atmosferą

# Ypatybės

## Kokybiškos medžiagos

Ši „Philips“ lauko lempa pagaminta iš patvarių, aukštos kokybės medžiagų ir pasižymi puikia apdaila. Todėl gaminys tvirtas ir ilgai veikiantis – jis atsparus korozijai ir gali atlaikyti bet kokias oro sąlygas

## Sukurkite stilingą atmosferą

Šis lauko sieninis šviestuvus sukurtas atsižvelgiant į naujausias tendencijas ir modernų gyvenimo būdą, todėl lengvai susilies su jūsų lauko erdve ir sukurs trokštamą jaukią aplinką.

## Hermetiškas



Ši „Philips“ lauko lempa specialiai skirta naudoti drėgnomis lauko sąlygomis, o siekiant užtikrinti atsparumą vandeniui buvo atlikti įvairūs bandymai. IP lygį apibūdina du skaitmenys: pirmasis nurodo atsparumo dulkei, o antrasis – vandeniui klasei. Ši lempa pagaminta pagal IP44: ji yra apsaugota nuo vandens, yra itin populiarus ir puikiai tinka naudoti lauke.

# Specifikacijos

## Dizainas ir apdaila

- Spalva: Juoda
- Medžiaga: Aliuminio

## Aplinkosauga

- Disposal of the product: Pasibaigus (ekonominiams) eksploataavimo laikui, šalinkite gaminį pagal vietines taisykles ir nemeskite jo kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis. Tinkamai šalinant gaminį ir (arba) baterijas, galima išvengti galimų neigiamų padarinių aplinkai ir žmonių sveikatai.

## Papildoma funkcija / priedas

- Reguliuojamas šviesos srautas: Taip
- Atsparumas įvairioms oro sąlygoms: Taip

## Sodas

- Sodas: Sodui ir vidiniam kiemui

## Kita

- Sukurta specialiai: Sodui ir vidiniam kiemui
- Stilius: Klasikinis
- Tipas: Sieniniai šviestuvai
- EyeComfort: Ne
- Papildomos funkcijos: Atsparūs vandeniui

#### Gaminio matmenys ir svoris

- Grynas svoris: 0,833 kg
- Aukštis: 22,9 cm
- Ilgis: 20,8 cm
- Plotis: 12,7 cm

#### Techninė priežiūra

- Garantija: 2 metai

#### Techniniai duomenys

- Elektros energija: 50 Hz
- LED: Ne
- Pridedamo šviesos šaltinio energijos klasė: lemputė nepridedama
- Cokolis / dangtelis: E27
- Pridėtos lemputės galia vatais: -
- Pakaitinės lemputės maksimali galia vatais: 42 W
- IP kodas: IP44
- Apsaugos klasė: I klasė
- Keičiamasis šviesos šaltinis: Taip
- Šviesos šaltinių skaičius: 2

#### Pakuotės matmenys ir svoris

- EAN/UPC – gaminys: 8718696156780
- Grynas svoris: 0,83 kg
- Grynasis svoris: 1,04 kg
- Aukštis: 24,8 cm
- Ilgis: 12,8 cm
- Plotis: 22,3 cm



Išleidimo data: 2025-02-19  
Versija: 0.508

© 2025 Signify Holding. Visos teisės saugomos. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)