

PHILIPS

„Fresco“ įleidžiamas
šviestuvas, 4,6 W

„myGarden“

2700 K

Plieningis

Atsparus vandeniui



17289/47/16



Apšvieskite savo sodą naktį

„Philips myGarden Fresco“ įleidžiamoji taškinė lempuė pasižymi dailia šviesos diodų šviesa, padedančia išryškinti gražiausias sodo vietas arba aiškiai apšviesti tamsias sritis. Ji yra pagaminta iš patvaraus metalo, o reguliuojama galvutė leidžia pagal poreikį nukreipti spindulį.

Tvarūs šviesos sprendimai

- Energijos taupymas
- Aukštos kokybės LED šviestuvai
- Ilginis naudojimo laikas, net 10 metų
- Šiltai balta šviesa

Sukurtas jūsų sodui

- IP23 – atsparus aplinkai

Ypatybės

Energijos taupymas



Ši „Philips“ energiją taupanti lemputė, palyginti su tradicinėmis lemputėmis, taupo energiją, todėl jūsų sąskaitos už elektros energiją bus mažesnės ir prisidėsite prie aplinkos tausojimo.

Aukštos kokybės LED šviestuvai




Šioje „Philips“ lemposje esanti šviesos diodų elektros lemputė yra unikalus „Philips“ sprendimas – įjungus ji akimirksniu sklaidžia optimalią šviesą ir atskleidžia jūsų namuose ryškias spalvas.

Ilgas naudojimo laikas



Šviesos šaltinis, kuriuo galite pasitikėti. Šio „Philips“ šviesos diodų šviesos šaltinio šviesos diodų lemputė šviečia iki 10 000 val. (arba 10 metų, jei laikoma įjungta vidutiniškai 3 val. per dieną, o jungiama ir išjungiama ne mažiau kaip 13 000 kartų). Malonu žinoti, kad neteks nerimauti dėl taisymo ar lemputės keitimo, o namai bus puikiai ir jaukiai apšviesti.

Šiltai balta šviesa



Šviesa gali turėti skirtingas spalvines temperatūras, nurodomas kelvinais (K). Lemputės, kurių vertė kelvinais maža, sklaidžia šiltą jaukesnę šviesą, o tos lemputės, kurių vertė kelvinais didesnė, šviečia šalta energijos suteikiančia šviesa. Šios „Philips“ lemputės šviečia šiltai balta šviesa ir sukuria jaukią atmosferą.

IP23 – atsparus aplinkai



Šis „Philips“ lauko šviestuvai specialiai skirtas naudoti drėgnomis lauko sąlygomis. Siekiant užtikrinti atsparumą vandeniui buvo atlikti įvairūs bandymai. IP lygį apibūdina du skaitmenys: pirmasis nurodo atsparumo dulkei, o antrasis – vandeniui klasei. Šis lauko šviestuvai pagamintas pagal IP23: jis yra apsaugotas nuo purškiamo vandens ir puikiai tinka verandai ar prieariui apšviesti.

Specifikacijos

Dizainas ir apdaila

- Spalva: Plieninis
- Medžiaga: Nerūdijančio plieno

Aplinkosauga

- Disposal of the product: Pasibaigus (ekonominiam) eksploataavimo laikui, šalinkite gaminį pagal vietines taisykles ir nemeskite jo kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis. Tinkamai šalinant gaminį ir (arba) baterijas, galima išvengti galimų neigiamų padarinių aplinkai ir žmonių sveikatai.

Papildoma funkcija / priedas

- Pritaikomas lempučių gaubtuvėlis: Taip
- Tikslus šviesos srautas: Taip

Sodas

- Sodas: Sodui ir vidiniam kiemui

Kita

- Sukurta specialiai: Sodui ir vidiniam kiemui
- Stilius: Šiuolaikiškas
- Tipas: Įleidžiamieji šviestuvai
- EyeComfort: Ne
- Papildomos funkcijos: Atsparūs vandeniui

Gaminio matmenys ir svoris

- Grynas svoris: 0,160 kg
- Mažesnis ilgis: 8.0 cm
- Mažesnis plotis: 8.0 cm
- Ilgis: 10 cm
- Įleidimo gylis: 11 cm
- Plotis: 10 cm

Techninė priežiūra

- Garantija: 2 metai

Techniniai duomenys

- Naudojimo laikas iki: 15 000 val.
- Bendras įrengimo (paslėpto) skleidžiamų liumenų skaičius: 395 lm
- Pridedamos lempučių liumenų galia: 395 lm
- Šviesos šaltinis atitinka tradicinę lempučių, kurios galia: 50 W
- Lempučių technologija: 230 V
- Šviesos spalva: šiltai balta
- Elektros energija: 50–60 Hz
- LED: Taip
- Pridedamo šviesos šaltinio energijos klasė: F
- Cokolis / dangtelis: GU10
- Pridėtos lempučių galia vatais: 5 W
- Pakaitinės lempučių maksimali galia vatais: 5 W
- IP kodas: IP23
- Apsaugos klasė: II klasė
- Keičiamasis šviesos šaltinis: Taip
- Šviesos šaltinių skaičius: 1

Pakuotės matmenys ir svoris

- EAN/UPC – gaminys: 8718291502876
- Grynas svoris: 0,16 kg
- Grynas svoris: 0,24 kg
- Aukštis: 10,8 cm
- Ilgis: 9,3 cm
- Plotis: 10,3 cm



Išleidimo data: 2025-02-19
Versija: 0.440

© 2025 Signify Holding. Visos teisės saugomos. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com