

PHILIPS


„Macaw“ sieninis
šviestuvas, 3,5 W

„myGarden“


2700 K

Juoda

Atsparus vandeniui



17317/30/16



Mėgaukitės puikiai apšviestu sodu

Tobulo kubo formos „Philips myGarden Macaw“ sieninis šviestuvas su poliruoto nerūdijančiojo plieno paviršiumi jūsų sodo sienai suteikia modernistinio stiliaus akcentą. Aukštos kokybės šviestuvas su judesio jutikliu sukuria šviesos srautą, kuris iš didžiulio langelio sklinda ten, kur jo reikia.

Tvarūs šviesos sprendimai

- Energijos taupymas
- Aukštos kokybės LED šviestuvas
- Šiltai balta šviesa
- LED moduliui ir pagrindiniam įrenginiui „Philips“ suteikia 5 m. garantiją

Sukurta jūsų sodui

- Kad būtų patogiau, pridėtas judesio jutiklis
- IP44 – atsparus orų pokyčiams

Ypatybės

Energijos taupymas




Ši „Philips“ energiją taupanti lemputė, palyginti su tradicinėmis lemputėmis, taupo energiją, todėl jūsų sąskaitos už elektros energiją bus mažesnės ir prisidėsite prie aplinkos tausojimo.

Aukštos kokybės LED šviestuvai



Šioje „Philips“ lemputėje panaudota LED technologija yra unikalus „Philips“ sprendimas – įjungus ji akimirksniu skleidžia optimalią šviesą ir atskleidžia jūsų namuose ryškias spalvas.

Šiltai balta šviesa



Šviesa gali turėti skirtingas spalvines temperatūras, nurodomas kelvinais (K). Lemputės, kurių vertė kelvinais maža, skleidžia šiltą jaukesnę šviesą, o tos lemputės, kurių vertė kelvinais didesnė, šviečia šalta energijos suteikiančia šviesa. Šios „Philips“ lemputės šviečia šiltai balta šviesa ir sukuria jaukią atmosferą.

5 m. garantija LED sistemai



Be standartinės 2 m. garantijos, kuri suteikiama šiai lempai, „Philips“ suteikia 5 m. garantiją LED sistemai, t. y. šios lempos LED moduliui ir pagrindiniam įrenginiui.

Pridėtas judesio jutiklis



Komplekte yra judesio jutiklis, todėl jums grįžus namo įsijungia apšvietimas; jis įsijungia, kai į namus įžengia ir kas nors kitas. Kai jutiklis aptinka judesius, lampa įsijungia automatiškai.

IP44 – atsparus orų pokyčiams



Šis „Philips“ lauko šviestuvai specialiai skirtas naudoti drėgnomis lauko sąlygomis. Siekiant užtikrinti atsparumą vandeniui buvo atlikti įvairūs bandymai. IP lygį apibūdina du skaitmenys: pirmasis nurodo atsparumo dulkioms, o antrasis – vandeniui klasei. Šis lauko šviestuvai pagamintas pagal IP44: jis apsaugotas nuo vandens, yra itin populiarus ir puikiai tinka naudoti lauke.

Specifikacijos

Dizainas ir apdaila

- Spalva: Juoda
- Medžiaga: Plastiko

Aplinkosauga

- Disposal of the product: Pasibaigus (ekonominiam) eksploataavimo laikui, šalinkite gaminį pagal vietines taisykles ir nemeskite jo kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis. Tinkamai šalinant gaminį ir (arba) baterijas, galima išvengti galimų neigiamų padarinių aplinkai ir žmonių sveikatai.

Papildoma funkcija / priedas

- 5 metų garantija LED moduliui: Taip
- Atsparumas įvairioms oro sąlygoms: Taip
- Integruota LED: Taip
- Judesio jutiklis: Taip

Sodas

- Sodas: Sodui ir vidiniam kiemui

Kita

- Sukurta specialiai: Sodui ir vidiniam kiemui
- Stilius: Šiuolaikiškas
- Tipas: Sieniniai šviestuvai
- EyeComfort: Ne
- Papildomos funkcijos: Atsparūs vandeniui

Gaminio matmenys ir svoris

- Grynas svoris: 0,311 kg
- Aukštis: 13,7 cm
- Ilgis: 12,7 cm
- Plotis: 9,1 cm

Techninė priežiūra

- Garantija: 2 metai

Techniniai duomenys

- Naudojimo laikas iki: 25 000 val.
- Šviesos šaltinis atitinka tradicinę lemputę, kurios galia: 30 W
- Bendras įrenginio skleidžiamų liumenų skaičius: 320 lm
- Lemputės technologija: 230 V
- Šviesos spalva: šiltai balta
- Elektros energija: 50 Hz
- LED: Taip
- Pridedamo šviesos šaltinio energijos klasė: F
- Pridėtos lemputės galia vatais: 3.5 W
- IP kodas: IP44
- Apsaugos klasė: II klasė
- Keičiamasis šviesos šaltinis: Ne
- Šviesos šaltinių skaičius: 1

Pakuotės matmenys ir svoris

- EAN/UPC – gaminy: 8718696125946
- Grynas svoris: 0,31 kg
- Grynasis svoris: 0,37 kg
- Aukštis: 14,8 cm
- Ilgis: 9,8 cm
- Plotis: 13,3 cm



Išleidimo data: 2024-11-21
Versija: 0.419

© 2024 Signify Holding. Visos teisės saugomos. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com