

PHILIPS

„Antelope“ sieninis
šviestuvas, 6 W

„myGarden“



4000 K

Juoda

Atsparus vandeniui



17320/30/P3



Mėgaukitės puikiai apšviestu sodu

Juodas „Philips Antelope“ šviesos diodų sieninis lauko šviestuvas pagamintas iš patvarios aukštos kokybės sintetikos. Įprasto išgaubto dizaino šviestuvas skleidžia didžią išsklaidytą šaltai baltos šviesos srautą visomis kryptimis ir ryškiai apšviečia lauko erdves.

Tvarūs šviesos sprendimai

- Energijos taupymas
- Aukštos kokybės LED šviestuvai
- Ilginis naudojimo laikas, net 25 metai
- Šalta balta šviesa
- LED moduliui ir pagrindiniam įrenginiui „Philips“ suteikia 5 m. garantiją

Sukurta jūsų sodui

- IP44 – atsparus orų pokyčiams

Ypatybės

Energijos taupymas



Ši „Philips“ energiją taupanti lemputė, palyginti su tradicinėmis lempuotėmis, taupo energiją, todėl jūsų sąskaitos už elektros energiją bus mažesnės ir prisidėsite prie aplinkos tausojimo.

Aukštos kokybės LED šviestuvai



Šioje „Philips“ lempuotėje panaudota LED technologija yra unikalus „Philips“ sprendimas – įjungus ji akimirksniu sklaidžia optimalią šviesą ir atskleidžia jūsų namuose ryškias spalvas.

Ilgas naudojimo laikas



Šviesos šaltinis, kuriuo galite pasitikėti. Šio „Philips“ šviesos diodų šviesos šaltinio šviesos diodų lemputė šviečia iki 25 000 val. (arba 25 metų, jei laikoma įjungta vidutiniškai 3 val. per dieną, o jungiama ir išjungiama ne mažiau kaip 13 000 kartų). Malonu žinoti, kad neteks nerimauti dėl taisymo ar lempuotės keitimo, o namai bus puikiai ir jaukiai apšviesti.

Šalta balta šviesa



Šviesa gali turėti skirtingas spalvines temperatūras, nurodomas kelvinais (K). Lemputės, kurių vertė kelvinais maža, sklaidžia šiltą jaukesnę šviesą, o tos lempuotės, kurių vertė kelvinais didesnė, šviečia šalta energijos suteikiančia šviesa. Šis „Philips“ šviestuvai šviečia šaltai balta šviesa, palaikančia jūsų energiją.

5 m. garantija LED sistemai



Be standartinės 2 m. garantijos, kuri suteikiama šiai lempai, „Philips“ suteikia 5 m. garantiją LED sistemai, t. y. šios lempos LED moduliui ir pagrindiniam įrenginiui.

IP44 – atsparus orų pokyčiams



Šis „Philips“ lauko šviestuvai specialiai skirtas naudoti drėgnomis lauko sąlygomis. Siekiant užtikrinti atsparumą vandeniui buvo atlikti įvairūs bandymai. IP lygį apibūdina du skaitmenys: pirmasis nurodo atsparumo dulkei, o antrasis – vandeniui klasei. Šis lauko šviestuvai pagamintas pagal IP44: jis apsaugotas nuo vandens, yra itin populiarus ir puikiai tinka naudoti lauke.

Specifikacijos

Dizainas ir apdaila

- Spalva: Juoda
- Medžiaga: Plastiko

Aplinkosauga

- Disposal of the product: Pasibaigus (ekonominiam) eksploataavimo laikui, šalinkite gaminį pagal vietines taisykles ir nemeskite jo kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis. Tinkamai šalinant gaminį ir (arba) baterijas, galima išvengti galimų neigiamų padarinių aplinkai ir žmonių sveikatai.

Papildoma funkcija / priedas

- 5 metų garantija LED moduliui: Taip
- Atsparumas įvairioms oro sąlygoms: Taip
- Integruota LED: Taip

Sodas

- Sodas: Sodui ir vidiniam kiemui

Šviesos savybės

- Spalvos indeksas (CRI): 90

Kita

- Sukurta specialiai: Sodui ir vidiniam kiemui
- Stilius: Šiuolaikiškas
- Tipas: Sieniniai šviestuvai
- EyeComfort: Ne
- Papildomos funkcijos: Atsparūs vandeniui

Gaminio matmenys ir svoris

- Grynas svoris: 0,45 kg
- Aukštis: 26,9 cm
- Ilgis: 19,9 cm
- Plotis: 8,9 cm

Techninė priežiūra

- Garantija: 2 metai

Techniniai duomenys

- Naudojimo laikas iki: 25 000 val.
- Bendras įrenginio skleidžiamų liumenų skaičius: 600
- Šviesos spalva: 4000
- Elektros energija: 220-240
- LED: Taip
- Pridedamo šviesos šaltinio energijos klasė: F
- Pridėtos lemputės galia vatais: 6 W
- IP kodas: IP44
- Apsaugos klasė: II klasė
- Keičiamasis šviesos šaltinis: Ne
- Šviesos šaltinių skaičius: 1

Pakuotės matmenys ir svoris

- EAN/UPC – gaminy: 8718696150559
- Grynas svoris: 0,45 kg
- Grynasis svoris: 0,57 kg
- Aukštis: 28,1 cm
- Ilgis: 9,6 cm
- Plotis: 20,6 cm



Išleidimo data: 2025-03-10
Versija: 0.473

© 2025 Signify Holding. Visos teisės saugomos. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com