

# PHILIPS

„Shovel“ sieninis  
šviestuvas, 42 W E27, be  
lemputės

„myGarden“

Be lemputės

Plieninis

Atsparus vandeniui



17335/47/PN



## Mėgaukitės puikiai apšviestu sodu

Nerūdijančiojo plieno „Philips“ sieninis žibintas „Shovel“ sukuria stilingos ir tvirtos sienos įspūdį. Jis paskirsto šviesą aukštyn ir žemyn bei sukuria įspūdingą išsklaidomos šviesos efektą. O jums belieka mėgautis savo sodu.

### Dizainas jūsų sode

- Aukštos kokybės nerūdijantysis plienas ir sintetika

### Ypatingos savybės

- Paprastas sumontavimas
- Hermetiškas

### Mėgaukitės gyvenimu lauke

- Sukurkite stilingą ir patrauklią atmosferą

# Ypatybės

## Aukštos kokybės medžiagos

Ši „Philips“ lemputė specialiai sukurta lauko erdvėms. Ji patvari ir ilgaamžė, todėl apšvies jūsų sodą kas naktį. Lemputė pagaminta iš kokybiško nerūdijančio plieno ir sintetikos.

## Paprastas sumontavimas



Sumontuoti šviestuvą kartais gali būti nelengva. Įsigiję „Philips“ lauko lempą įsitikinsite, kad mes labai stengėmės palengvinti šį procesą, ir jūs padarysite tai lengvai ir greitai. Su šviestuvu gausite ir „Torx“ tipo raktą, kuriuo sumontuosite šviestuvą.

## Hermetiškas



Ši „Philips“ lauko lempa specialiai skirta naudoti drėgnomis lauko sąlygomis, o siekiant užtikrinti atsparumą vandeniui buvo atlikti įvairūs bandymai. IP lygį apibūdina du skaitmenys: pirmasis nurodo atsparumo dulkei, o antrasis – vandeniui klasei. Ši lempa pagaminta pagal IP44: ji yra apsaugota nuo vandens, yra itin populiaris ir puikiai tinka naudoti lauke.

## Sukurkite stilingą atmosferą

Šis lauko sieninis šviestuvas sukurtas atsižvelgiant į naujausias tendencijas ir modernų gyvenimo būdą, todėl lengvai susilies su jūsų lauko erdve ir sukurs trokštamą jaukią aplinką.

# Specifikacijos

## Dizainas ir apdaila

- Spalva: Plienis
- Medžiaga: Nerūdijančio plieno

## Aplinkosauga

- Disposal of the product: Pasibaigus (ekonominiams) eksploataavimo laikui, šalinkite gaminį pagal vietines taisykles ir nemeskite jo kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis. Tinkamai šalinant gaminį ir (arba) baterijas, galima išvengti galimų neigiamų padarinių aplinkai ir žmonių sveikatai.

## Papildoma funkcija / priedas

- Atsparumas įvairioms oro sąlygoms: Taip

## Sodas

- Sodas: Sodui ir vidiniam kiemui

## Kita

- Sukurta specialiai: Sodui ir vidiniam kiemui
- Stilius: Šiuolaikiškas
- Tipas: Sieniniai šviestuvai
- EyeComfort: Ne
- Papildomos funkcijos: Atsparūs vandeniui

## Gaminio matmenys ir svoris

- Grynas svoris: 0,295 kg
- Aukštis: 12,7 cm
- Ilgis: 14,7 cm
- Plotis: 15,5 cm

## Techninė priežiūra

- Garantija: 2 metai

### Techniniai duomenys

- Elektros energija: 50–60 Hz
- LED: Ne
- Pridedamo šviesos šaltinio energijos klasė: lemputė nepridedama
- Cokolis / dangtelis: E27
- Pridėtos lemputės galia vatais: -
- Pakaitinės lemputės maksimali galia vatais: 42 W
- IP kodas: IP44
- Apsaugos klasė: II klasė

- Keičiamasis šviesos šaltinis: Taip
- Šviesos šaltinių skaičius: 1

### Pakuotės matmenys ir svoris

- EAN/UPC – gaminys: 8718696153901
- Grynas svoris: 0,3 kg
- Grynasis svoris: 0,4 kg
- Aukštis: 17,1 cm
- Ilgis: 13,6 cm
- Plotis: 15,6 cm



Išleidimo data: 2025-02-19  
Versija: 0.402

© 2025 Signify Holding. Visos teisės saugomos. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)