

# PHILIPS

„Crust“ įžeminimo  
taškai / smaigas 3,2 W

„myGarden“

2700 K

Plieninis

Atsparus vandeniui



17356/47/PO



## Apšvieskite savo sodą naktį

Ši tvirta nerūdijančiojo plieno „Philips myGarden Crust“ įleidžiamoji taškinė šviesos diodų lempuė apšviečia takus ir įvažiavimo kelius nepakeisdama jūsų sodo išvaizdos. Kokybiškos medžiagos ir aukštos kokybės „Philips“ šviesos diodai po įrengimo nereikalauja beveik jokios priežiūros.

### Tvarūs šviesos sprendimai

- Energijos taupymas
- Aukštos kokybės LED šviestuvai

### Dizainas jūsų sode

- Aukštos kokybės nerūdijantysis plienas ir sintetika

### Geresnė šviesa lauke

- LED moduliui ir pagrindiniam įrenginiui „Philips“ suteikia 5 m. garantiją

### Ypatingos savybės

- Paprastas sumontavimas
- IP67 – atsparus aplinkai
- Ilgas naudojimo laikas

# Ypatybės

## Energijos taupymas



Ši „Philips“ lemputė, palyginti su tradicinėmis lemputės, taupo energiją, padeda sutaupyti pinigų ir prisidėti prie aplinkos tausojimo.

### Aukštos kokybės LED šviestuvai

Šioje „Philips“ lemposje esanti šviesos diodų elektros lemputė yra unikalus „Philips“ sprendimas – įjungus ji akimirksniu skleidžia optimalią šviesą ir atskleidžia jūsų namuose ryškias spalvas.

### Aukštos kokybės medžiagos

Ši „Philips“ lemputė specialiai sukurta lauko erdvėms. Ji patvari ir ilgaamžė, todėl apšvies jūsų sodą kas naktį. Lemputė pagaminta iš kokybiško nerūdijančiojo plieno ir sintetikos.

### 5 m. garantija LED sistemai



Be standartinės 2 m. garantijos, kuri suteikiama šiai lempai, „Philips“ suteikia 5 m. garantiją LED sistemai, t. y. šios lempos LED moduliui ir pagrindiniam įrenginiui.

## Paprastas sumontavimas



Sumontuoti šviestuvą kartais gali būti nelengva. Įsigiję „Philips“ lauko lempą įsitikinsite, kad mes labai stengėmės palengvinti šį procesą, ir jūs padarysite tai lengvai ir greitai. Su šviestuvu gausite ir „Torx“ tipo raktą, kuriuo sumontuosite šviestuvą.

### IP67 – atsparus aplinkai



Šis „Philips“ lauko šviestuvai specialiai skirtas naudoti drėgnomis lauko sąlygomis. Siekiant užtikrinti atsparumą vandeniui, buvo atlikti įvairūs bandymai. IP lygį apibūdina du skaitmenys: pirmasis nurodo atsparumo dulkei, o antrasis – vandeniui klasei. Šis lauko šviestuvai pagamintas pagal IP67: jis yra apsaugotas nuo laikino panardinimo į vandenį ir puikiai tinka keliukų ir įvažiavimų apšvietimui. Galite net jį pervaziuoti.

## Ilgas naudojimo laikas



„Philips“ šviesos diodų šviestuvai veikia vidutiniškai iki 25 000 valandų (tai atitinka 25 metų vidurkį, naudojant vidutiniškai 3 valandas per dieną ir bent 13 000 įjungimo ir išjungimo ciklų).

# Specifikacijos

## Dizainas ir apdaila

- Spalva: Plienis
- Medžiaga: Nerūdijančio plieno

## Aplinkosauga

- Disposal of the product: Pasibaigus (ekonominiam) eksploataavimo laikui, šalinkite gaminį pagal vietines taisykles ir nemeskite jo kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis. Tinkamai šalinant gaminį ir (arba) baterijas, galima išvengti galimų neigiamų padarinių aplinkai ir žmonių sveikatai.

## Papildoma funkcija / priedas

- 5 metų garantija LED moduliui: Taip
- Atsparumas įvairioms oro sąlygoms: Taip
- Integruota LED: Taip

## Sodas

- Sodas: Sodui ir vidiniam kiemui

## Kita

- Sukurta specialiai: Sodui ir vidiniam kiemui
- Stilius: Šiuolaikiškas
- Tipas: Grindiniai taškiniai šviestuvai/šviestuvai su smaigaliais
- EyeComfort: Ne
- Papildomos funkcijos: Atsparūs vandeniui

## Gaminio matmenys ir svoris

- Grynas svoris: 0,334 kg
- Mažesnis ilgis: 10.5 cm
- Mažesnis plotis: 10.5 cm
- Ilgis: 11,5 cm
- Įleidimo gylis: 11,5 cm
- Plotis: 11,5 cm

## Techninė priežiūra

- Garantija: 2 metai

## Techniniai duomenys

- Naudojimo laikas iki: 25 000 val.
- Bendras įrenginio skleidžiamų liumenų skaičius: 270 lm
- Elektros energija: 50 Hz
- LED: Taip
- Pridedamo šviesos šaltinio energijos klasė: F
- Pridėtos lempučių galia vatais: 3 W
- IP kodas: IP67
- Apsaugos klasė: II klasė
- Keičiamasis šviesos šaltinis: Ne
- Šviesos šaltinių skaičius: 1

## Pakuotės matmenys ir svoris

- EAN/UPC – gaminy: 8718696159019
- Grynas svoris: 0,33 kg
- Grynasis svoris: 0,43 kg
- Aukštis: 12,6 cm
- Ilgis: 12,1 cm
- Plotis: 12,1 cm



Išleidimo data: 2024-11-21  
Versija: 0.355

© 2024 Signify Holding. Visos teisės saugomos. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)