

PHILIPS

„Kiskadee“ sieninis
šviestuvas, 42 W E27, be
lemputės

„myGarden“

Be lemputės

Antracitas

Atsparus vandeniui



17383/93/PN



Mėgaukitės puikiai apšviestu sodu

Šis elegantiškas antracito spalvos „Philips“ sieninis šviestuvas išsiskiria aiškiomis linijomis ir griežtais akcentais. Jis pagamintas iš aukštos kokybės aliuminio ir puikiai atrodo šiuolaikiškame sode. Jums tereikia įjungti šviesą ir mėgautis sodo atmosfera.

Sukurta laukui

- Aukštos kokybės aliuminis ir sintetika

Ypatingos savybės

- Hermetiškas

Mėgaukitės gyvenimu lauke

- Sukurkite stilingą ir patrauklią atmosferą

Ypatybės

Aukštos kokybės medžiagos

Ši „Philips“ lemputė specialiai sukurta lauko erdvėms. Ji patvari ir ilgaamžė, todėl apšvies jūsų sodą kas naktį. Lemputė pagaminta iš presuoto aliuminio ir aukštos kokybės sintetikos.

Sukurkite stilingą atmosferą

Šis lauko sieninis šviestuvus sukurtas atsižvelgiant į naujausias tendencijas ir modernų gyvenimo būdą, todėl lengvai susilies su jūsų lauko erdve ir sukurs trokštamą jaukią aplinką.

Hermetiškas



Ši „Philips“ lauko lempa specialiai skirta naudoti drėgnomis lauko sąlygomis, o siekiant užtikrinti atsparumą vandeniui buvo atlikti įvairūs bandymai. IP lygį apibūdina du skaitmenys: pirmasis nurodo atsparumo dulkems, o antrasis – vandeniui klasei. Ši lempa pagaminta pagal IP44: ji yra apsaugota nuo vandens, yra itin populiaris ir puikiai tinka naudoti lauke.

Specifikacijos

Dizainas ir apdaila

- Spalva: Antracito
- Medžiaga: Aliuminio

Aplinkosauga

- Disposal of the product: Pasibaigus (ekonominiams) eksploataavimo laikui, šalinkite gaminį pagal vietines taisykles ir nemeskite jo kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis. Tinkamai šalinant gaminį ir (arba) baterijas, galima išvengti galimų neigiamų padarinių aplinkai ir žmonių sveikatai.

Papildoma funkcija / priedas

- Atsparumas įvairioms oro sąlygoms: Taip

Sodas

- Sodas: Sodui ir vidiniam kiemui

Kita

- Sukurta specialiai: Sodui ir vidiniam kiemui
- Stilius: Šiuolaikiškas
- Tipas: Sieniniai šviestuvai
- EyeComfort: Ne
- Papildomos funkcijos: Atsparūs vandeniui

Gaminio matmenys ir svoris

- Grynas svoris: 0,545 kg
- Aukštis: 21,2 cm
- Ilgis: 19,7 cm
- Plotis: 14 cm

Techninė priežiūra

- Garantija: 2 metai

Techniniai duomenys

- Elektros energija: 50–60 Hz
- LED: Ne
- Pridedamo šviesos šaltinio energijos klasė: lemputė nepridedama
- Cokolis / dangtelis: E27
- Pridėtos lemputės galia vatais: -
- Pakaitinės lemputės maksimali galia vatais: 42 W
- IP kodas: IP44
- Apsaugos klasė: II klasė
- Keičiamasis šviesos šaltinis: Taip
- Šviesos šaltinių skaičius: 1

Pakuotės matmenys ir svoris

- EAN/UPC – gaminys: 8718696165850
- Grynas svoris: 0,55 kg
- Grynasis svoris: 0,7 kg
- Aukštis: 22,4 cm
- Ilgis: 14,6 cm
- Plotis: 20,1 cm



Išleidimo data: 2024-11-21
Versija: 0.484

© 2024 Signify Holding. Visos teisės saugomos. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com