

PHILIPS

Wawel lubinis
šviestuvus 36W

Lubiniai šviestuvai

4000/6500/2700 K

Balta

Pritemdomas; SceneSwitch



31823/31/P5



Kokybiškas apšvietimas jaukiems namams

„Philips myLiving WAWEL LED“ lubinis šviestuvus su integruotaisiais šviesos diodais padeda optimizuoti šviesos našumą ir tolygumą. Valdykite jo ryškumą pagal savo nuotaiką, naudodami palaiptinio reguliavimo ir atminties funkcijas.

Šviesos efektas

- Tolygus šviesos paskirstymas

Pažangus LED apšvietimas

- Reguliavimas 2700–6500K

Energijos taupymas

- Naudoja 80 % mažiau elektros energijos, palyginti su tradiciniais šviesos šaltiniais

Ypatybės

Tolygus šviesos paskirstymas



80 % energijos taupymas



Reguliuojamas



Ši lemputė sutaupo iki 80 % energijos, palyginti su standartine lempute. Ją įsigyti apsimoka, be to, ji ne vienerius metus taupys jūsų pinigus. Taigi sumažinkite savo mokesčius už elektros energiją ir pradėkite taupyti dabar.

Ši lempa yra reguliuojama. Ją galite reguliuoti pagal norimą šviesos spalvą; nuo šiltos baltos (2700 K) iki šaltos dienos šviesos (6500 K).

Specifikacijos

Lemputės charakteristikos

- Naudojimo paskirtis: Patalpose

Dizainas ir apdaila

- Spalva: Balta
- Medžiaga: Metalas, Plastiko

Ilgamžiškumas

- Jungiklio ciklų skaičius: 15 000

Aplinkosauga

- Disposal of the product: Pasibaigus (ekonominiam) eksploatavimo laikui, šalinkite gaminį pagal vietines taisykles ir nemeskite jo kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis. Tinkamai šalinant gaminį ir (arba) baterijas, galima išvengti galimų neigiamų padarinių aplinkai ir žmonių sveikatai.

Papildoma funkcija / priedas

- Pritaikomas lemputės gaubtuvėlis: Ne
- Pritemdoma nuotolinio valdymo pultu: Ne
- Integruota LED: Taip
- Pridėtas nuotolinio valdymo pultelis: Ne

Šviesos savybės

- Spalvų darna: 6 SDCM
- Spalvos indeksas (CRI): 80
- Įkaitimo iki 60 % šviesos srauto trukmė: <2

Kita

- Sukurta specialiai: Miegamasis, Svetainė, Valgomasis, Virtuvei, Darbo kabinetas, Garažas
- Stilius: Šiuolaikiškas
- Tipas: Lubiniai šviestuvai
- EyeComfort: Taip
- Papildomos funkcijos: Pritemdoma, „SceneSwitch“

Kitos savybės

- Lemputės srovė: 175 mA
- Efektyvumas: 88 lm/W

Gaminio matmenys ir svoris

- Grynas svoris: 1,19 kg
- Aukštis: 6,9 cm
- Ilgis: 48 cm
- Plotis: 48 cm

Techninė priežiūra

- Garantija: 5 metai

Techniniai duomenys

- Naudojimo laikas iki: 20 000 val.
- Skersmuo: 480 mm
- Bendras įrenginio skleidžiamų liumenų skaičius: 3200
- Šviesos spalva: 4000/6500/2700
- Elektros energija: 220-240 AC
- Reguliuojamo šviesos srauto įrengimas: Kelių lygių pritemdymas – Nenaudokite su apšvietimo reguliatoriumi
- LED: Taip
- IP kodas: IP20
- Apsaugos klasė: I klasė

Pakuotės matmenys ir svoris

- EAN/UPC – gaminys: 8718696162798
- Grynas svoris: 1,19 kg
- Grynasis svoris: 1,97 kg
- Aukštis: 53,6 cm
- Ilgis: 7,3 cm
- Plotis: 53,6 cm



Išleidimo data: 2024-11-21
Versija: 0.393

© 2024 Signify Holding. Visos teisės saugomos. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com