

PHILIPS

Limbali lubinis/sieninis
taškinis šviestuvas 2x

Lubiniai/sieniniai taškiniai
šviestuvai

Be lemputės

Nikelis



8718696133200



Stiliaus akcentas

Įsigykite ir šį praktišką „Philips“ taškinį šviestuvą savo namams. Rinkitės „Philips“ GU10 šviesos diodo lemputę, kuri tiks prie jūsų taškinio šviestuvo stiliaus ir užtikrins aukštos kokybės ilgai veikiančią apšvietimą.

Lengva naudoti

- Reguliuojama taškinė galvutė
- Lemputė nepridedama

Aukščiausia kokybė

- Patvari, aukštos kokybės medžiaga

Ypatingos savybės

- Tiks prie bet kokio kambario interjero

Ypatybės

Reguliuojama taškinė galvutė



Nukreipkite šviesą ten, kur jos labiausiai reikia, tiesiog pakreipdami,

pasukdami ar pakeldami šviestuvo gaubtą.

Lemputė nepridedama

Prie šio šviestuvo šviesos lempučių nepridedama, todėl galite pasirinkti šviesos srautą, kuris geriausiai tinka jūsų patalpai ir asmeniniam skoniui. „Philips“ šviesos diodų lempučių pasirinkimas užtikrins aukštos kokybės ir ilgai veikiančią šviesos šaltinį.

Tiks prie bet kokio kambario interjero

Ši itin funkcionali ir tuo pat metu elegantiškos išvaizdos „Philips“ taškinė lempučių papuoš bet kurį jūsų namų kambarį.

Patvari, aukštos kokybės medžiaga

Šis taškinis šviestuvas yra pagamintas iš patvarių, aukštos kokybės medžiagų ir pasižymi puikia apdaila. Todėl gaminys yra tvirtas ir patvarus – jis daugelį metų puoš ir apšvies Jūsų namus.

Specifikacijos

Lempučių charakteristikos

- Naudojimo paskirtis: Patalpose

Dizainas ir apdaila

- Spalva: Nikelis
- Medžiaga: Metalas

Aplinkosauga

- Disposal of the product: Pasibaigus (ekonominiam) eksploataavimo laikui, šalinkite gaminį pagal vietines taisykles ir nemeskite jo kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis. Tinkamai šalinant gaminį ir (arba) baterijas, galima išvengti galimų neigiamų padarinių aplinkai ir žmonių sveikatai.

Papildoma funkcija / priedas

- Pritaikomas lempučių gaubtuvėlis: Taip
- Pritemdoma nuotolinio valdymo pultu: Ne
- Pridėtas nuotolinio valdymo pultelis: Ne

Šviesos savybės

- Įkaitimo iki 60 % šviesos srauto trukmė: <2

Kita

- Sukurta specialiai: Miegamasis, Svetainė, Valgomasis, Virtuvei, Darbo kabinetas, Prieškambaris
- Stilius: Šiuolaikiškas
- Tipas: Lubiniai/sieniniai taškiniai šviestuvai
- EyeComfort: Ne

Gaminio matmenys ir svoris

- Grynas svoris: 0,3 kg
- Aukštis: 13 cm
- Ilgis: 32 cm
- Plotis: 8 cm

Techninė priežiūra

- Garantija: 2 metai

Techniniai duomenys

- Bendras įrenginio skleidžiamų liumenų skaičius: No bulb included
- Elektros energija: 220-240 AC
- Reguliuojamo šviesos srauto įrengimas: Ne
- LED: Ne
- Cokolis / dangtelis: GU10
- Pridėtos lempučių galia vatais: 50W
- Pakaitinės lempučių maksimali galia vatais: 50 W
- IP kodas: IP20

- Apsaugos klasė: I klasė
- Keičiamasis šviesos šaltinis: Taip
- Šviesos šaltinių skaičius: 2

Pakuotės matmenys ir svoris

- EAN/UPC – gaminys: 8718696133200
- Grynas svoris: 0,28 kg
- Grynasis svoris: 0,44 kg
- Aukštis: 30 cm
- Ilgis: 9 cm
- Plotis: 10 cm



Išleidimo data: 2024-11-21
Versija: 0.204

© 2024 Signify Holding. Visos teisės saugomos. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com