

PHILIPS

„Titan“ lubinis / sieninis
taškinis šviestuvas 4 vnt.

Lubiniai/sieniniai taškiniai
šviestuvai

Be lempučių

Aliuminis



8718696156025



Džiaukitės kiekviena akimirka

Įsigykite ir šį praktišką „Philips“ taškinį šviestuvą savo namams. Rinkitės „Philips“ GU10 šviesos diodo lempuotę, kuri tiks prie jūsų taškinio šviestuvo stiliaus ir užtikrins aukštos kokybės ilgai veikiančią apšvietimą.

Lengva naudoti

- Reguliuojama taškinė galvutė
- Lemputė nepridedama

Aukščiausia kokybė

- Patvari, aukštos kokybės medžiaga

Ypatingos savybės

- Tiks prie bet kokio kambario interjero

Ypatybės

Reguliuojama taškinė galvutė



Nukreipkite šviesą ten, kur jos labiausiai reikia, tiesiog pakreipdami,

pasukdami ar pakeldami šviestuvo gaubtą.

Lemputė nepridedama

Prie šio šviestuvo šviesos lempučių nepridedama, todėl galite pasirinkti šviesos srautą, kuris geriausiai tinka jūsų patalpai ir asmeniniam skoniui. „Philips“ šviesos diodų lempučių pasirinkimas užtikrins aukštos kokybės ir ilgai veikiančią šviesos šaltinį.

Tiks prie bet kokio kambario interjero

Ši itin funkcionali ir tuo pat metu elegantiškos išvaizdos „Philips“ taškinė lempučių papuoš bet kurį jūsų namų kambarį.

Patvari, aukštos kokybės medžiaga

Šis taškinis šviestuvas yra pagamintas iš patvarių, aukštos kokybės medžiagų ir pasižymi puikia apdaila. Todėl gaminys yra tvirtas ir patvarus – jis daugelį metų puoš ir apšvies Jūsų namus.

Specifikacijos

Lempučių charakteristikos

- Naudojimo paskirtis: Patalpose

Dizainas ir apdaila

- Spalva: Aliuminio
- Medžiaga: Metalas

Aplinkosauga

- Disposal of the product: Pasibaigus (ekonominiam) eksploataavimo laikui, šalinkite gaminį pagal vietines taisykles ir nemeskite jo kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis. Tinkamai šalinant gaminį ir (arba) baterijas, galima išvengti galimų neigiamų padarinių aplinkai ir žmonių sveikatai.

Papildoma funkcija / priedas

- Pritaikomas lempučių gaubtuvėlis: Ne
- „click!FIX“ tvirtinimas: Ne
- Tikslus šviesos srautas: Taip
- Pritemdoma nuotolinio valdymo pultu: Ne
- Gaminys turi būti sumontuotas ranka nepasiekiamu atstumu: Taip
- Pridėtas nuotolinio valdymo pultelis: Ne

Šviesos savybės

- Įkaitimo iki 60 % šviesos srauto trukmė: <2

Kita

- Sukurta specialiai: Miegamasis, Svetainė, Valgomasis, Virtuvei, Darbo kabinetas, Prieškambaris
- Stilius: Šiuolaikiškas
- Tipas: Lubiniai/sieniniai taškiniai šviestuvai
- EyeComfort: Ne
- Papildomos funkcijos: „ClickFix“

Gaminio matmenys ir svoris

- Grynas svoris: 1,245 kg
- Aukštis: 10 cm
- Ilgis: 21 cm
- Plotis: 21 cm

Techninė priežiūra

- Garantija: 2 metai

Techniniai duomenys

- Bendras įrenginio skleidžiamų liumenų skaičius: -
- Elektros energija: 220-240 AC
- Reguliuojamo šviesos srauto įrengimas: Ne
- LED: Ne
- Pridedamo šviesos šaltinio energijos klasė: lemputė nepridedama
- Cokolis / dangtelis: GU10
- Pridėtos lemputės galia vatais: 50W
- Pakaitinės lemputės maksimali galia vatais: 50 W

- IP kodas: IP20
- Apsaugos klasė: I klasė
- Keičiamasis šviesos šaltinis: Taip
- Šviesos šaltinių skaičius: 4

Pakuotės matmenys ir svoris

- EAN/UPC – gaminys: 8718696156025
- Grynas svoris: 1,25 kg
- Grynasis svoris: 1,44 kg
- Aukštis: 24,6 cm
- Ilgis: 12,1 cm
- Plotis: 24,1 cm



Išleidimo data: 2024-11-21
Versija: 0.126

© 2024 Signify Holding. Visos teisės saugomos. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com