

# PHILIPS

Donegal įleidžiamas  
šviestuvas

Įleidžiamieji šviestuvai

Be lemputės

Chromas

8718696160923



## Sukurkite reikiamą apšvietimo stilių

„Philips Donegal“ įleidžiamasis taškinis šviestuvas yra pagamintas iš aukščiausios kokybės, dulkių nerenkančios ir nerūdijančios medžiagos, todėl jo priežiūra yra paprasta. Rinkitės „Philips“ GU10 šviesos diodo lemputę, kuri tiks prie jūsų taškinio šviestuvo stiliaus ir užtikrins aukštos kokybės ilgai veikiančią apšvietimą.

### Lengva naudoti

- Reguliuojama taškinė galvutė

### Sukurtas jūsų svetainei ar miegamajam

- Nerenka dulkių, nerūdija

### Aukščiausia kokybė

- Paprastas valymas

# Ypatybės

## Reguliuojama taškinė galvutė



Nukreipkite šviesą ten, kur jos labiausiai reikia, tiesiog pakreipdami, pasukdami ar pakeldami šviestuvo gaubtą.

## Nerenka dulkių, nerūdija

Specialios šios įleidžiamosios taškinės lemputės medžiagos, kurios nerenka dulkių ir nerūdija, mažina dulkių kaupimąsi ir užtikrina, kad jūsų gaminys tarnaus ilgai.

## Paprastas valymas

Lygios ir lengvai valomos medžiagos, todėl jūsų namai visada atrodys patraukliai – nuo grindų iki lubų.

# Specifikacijos

## Lemputės charakteristikos

- Naudojimo paskirtis: Patalpose

## Dizainas ir apdaila

- Spalva: Chromas
- Medžiaga: sintetinė medžiaga

## Aplinkosauga

- Disposal of the product: Pasibaigus (ekonominiam) eksploataavimo laikui, šalinkite gaminį pagal vietines taisykles ir nemeskite jo kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis. Tinkamai šalinant gaminį ir (arba) baterijas, galima išvengti galimų neigiamų padarinių aplinkai ir žmonių sveikatai.

## Papildoma funkcija / priedas

- Pritemdoma nuotolinio valdymo pultu: Ne
- Integruota LED: Ne
- Pridėtas nuotolinio valdymo pultelis: Ne

## Šviesos savybės

- Įkaitimo iki 60 % šviesos srauto trukmė: <2

## Kita

- Sukurta specialiai: Miegamasis, Svetainė, Valgomasis, Virtuvei, Darbo kabinetas
- Stilius: Šiuolaikiškas
- Tipas: Įleidžiamieji šviestuvai
- EyeComfort: Ne

## Gaminio matmenys ir svoris

- Grynas svoris: 0,248 kg
- Mažesnis ilgis: 7.0 cm
- Mažesnis plotis: 7.0 cm
- Aukštis: 4 cm
- Ilgis: 9 cm
- Plotis: 9 cm

## Techninė priežiūra

- Garantija: 2 metai

## Techniniai duomenys

- Elektros energija: 220-240 AC
- Reguliuojamo šviesos srauto įrengimas: Taip
- LED: Taip
- IP kodas: IP20
- Apsaugos klasė: II klasė

## Pakuotės matmenys ir svoris

- EAN/UPC – gaminys: 8718696160923
- Grynas svoris: 0,25 kg
- Grynasis svoris: 0,36 kg
- Aukštis: 308 mm
- Ilgis: 103 mm
- Plotis: 53 mm



Išleidimo data: 2024-11-21  
Versija: 0.173

© 2024 Signify Holding. Visos teisės saugomos. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)