

PHILIPS

Moire lubinis
šviestuvai 10W

Lubiniai šviestuvai

4000 K

Balta



8718699681111



Jauki šviesos diodų šviesa, kuri nevargina akių

„Philips“ šviesos diodų šviestuvai šviečia taip, kad nevargina jūsų akių

Šviesos efektas

- Šiame lubiniame šviestuve naudojama pintinės optikos technologija, sumaniai paskirstant šviesą taip, kad bendras apšvietimas būtų geresnis. Šis šviestuvai turi piramidinės mikrostruktūros lęšį, kuris šviesą išsklaido ir tolygiai paskirsto, todėl ji yra malonesnė akims.

Paprasta išbandyti

- Paprastas sumontavimas

Šviesos efektas

- Vienodas šviesos paskirstymas

Aukščiausia kokybė

- Paprastas valymas

Ypatybės

Pintinė optika

Šiame lubiniame šviestuve naudojama pintinės optikos technologija, sumaniai paskirstant šviesą taip, kad bendras apšvietimas būtų geresnis. Šis šviestuvas turi piramidinės mikrostruktūros lęšį, kuris šviesą išsklaido ir tolygiai paskirsto, todėl ji yra malonesnė akims.

Paprastas sumontavimas

Daugiau nekils jokių rūpesčių dėl montavimo. Tiesiog pritvirtinkite arba pakabinkite šviestuvą ant sienos arba lubų ir įkiškite kištuką; dabar šviestuvas paruoštas užsidegti.

Paprastas valymas

Lygios ir lengvai valomos medžiagos, todėl jūsų namai visada atrodys patraukliai – nuo grindų iki lubų.

Vienodas šviesos paskirstymas

Tolygiai paskirstykite šviesą po kambarius.

Specifikacijos

Lemputės charakteristikos

- Naudojimo paskirtis: Patalpose
- Lempos forma: Apskritas

Dizainas ir apdaila

- Spalva: Balta
- Medžiaga: Plastiko

Ilgamžiškumas

- Vidutinė eksploatacijos trukmė (po 2,7 val. per parą): 15 metai
- Šviesos srauto stabilumo koeficientas: 70%
- Jungiklio ciklą skaičius: 15 000

Aplinkosauga

- Disposal of the product: Pasibaigus (ekonominiam) eksploataavimo laikui, šalinkite gaminį pagal vietines taisykles ir nemeskite jo kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis. Tinkamai šalinant gaminį ir (arba) baterijas, galima išvengti galimų neigiamų padarinių aplinkai ir žmonių sveikatai.

Papildoma funkcija / priedas

- Pritaikomas lempučių gaubtuvėlis: Ne
- Pritemdoma nuotolinio valdymo pultu: Ne
- Integruota LED: Taip
- Pridėtas nuotolinio valdymo pultelis: Ne

Šviesos savybės

- Spalvų darna: 6 SDCM
- Spalvos indeksas (CRI): 80
- Įkaitimo iki 60 % šviesos srauto trukmė: <2

Kita

- Sukurta specialiai: Miegamasis, Svetainė, Valgomasis, Virtuvei, Darbo kabinetas, Garažas
- Stilius: Šiuolaikiškas
- Tipas: Lubiniai šviestuvai
- EyeComfort: Taip

Kitos savybės

- Lemputės srovė: 60 mA
- Efektyvumas: 110 lm/W

Energijos sąnaudos

- Galingumo koeficientas: 0.5

Gaminio matmenys ir svoris

- Grynas svoris: 0,21 kg
- Aukštis: 5 cm
- Ilgis: 24 cm
- Plotis: 24 cm

Techninė priežiūra

- Garantija: 5 metai

Techniniai duomenys

- Naudojimo laikas iki: 15 000 val.
- Skersmuo: 240 mm
- Bendras įrenginio skleidžiamų liumenuų skaičius: 1100
- Šviesos spalva: 4000
- Elektros energija: 220-240 AC
- Reguliuojamo šviesos srauto įrengimas: Ne
- LED: Taip

- IP kodas: IP20
- Apsaugos klasė: II klasė

Pakuotės matmenys ir svoris

- EAN/UPC – gaminys: 8718699681111
- Grynas svoris: 0,19 kg
- Grynasis svoris: 0,38 kg
- Aukštis: 28,2 cm
- Ilgis: 6,2 cm
- Plotis: 28,2 cm



Išleidimo data: 2024-11-21
Versija: 0.376

© 2024 Signify Holding. Visos teisės saugomos. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com