

# PHILIPS

Shore lubinis  
šviestuvai 10W

Lubiniai šviestuvai

4000 K

Balta



8718699729059



## Jauki šviesos diodų šviesa, kuri nevargina akių

„Philips“ šviesos diodų šviestuvai šviečia taip, kad nevargina jūsų akių.

### Paprasta išbandyti

- Paprastas sumontavimas

### Šviesos efektas

- Vienodas šviesos paskirstymas

### Aukščiausia kokybė

- EyeComfort - akims maloni šviesa
- Paprastas valymas

# Ypatybės

## Paprastas sumontavimas

Daugiau nekils jokių rūpesčių dėl montavimo. Tiesiog pritvirtinkite arba pakabinkite šviestuvą ant sienos arba lubų ir įkiškite kištuką; dabar šviestuvą paruoštas užsidegti.

## Vienodas šviesos paskirstymas

Tolygiai paskirstykite šviesą po kambarius.

## Patogumas akims

Prasta šviesa gali sukelti akių nuovargį. Kadangi daugelis iš mūsų daugiausiai laiko praleidžia patalpose, tinkamas namų apšvietimas yra svarbiau nei bet kada anksčiau. Mūsų gaminiai atitinka griežtus bandymų kriterijus, įskaitant mirgėjimo, blyksėjimo, akinimo, spalvų perteikimo ir pritemdymo, kad būtų užtikrinta, jog jie atitinka „EyeComfort“ reikalavimus. „Philips“ LED lemputės ne tik skleidžia

malonią šviesą, bet ir palaiko ją tokia visą eksploataavimo laiką, užtikrindamos pastovią šviesos kokybę, išvestį ir spalvas daugiau nei dešimtmetį. Įjunkite tokią šviesą, kuri maloni jūsų akims. Jūsų akys jums padėkos.

## Paprastas valymas

Lygios ir lengvai valomos medžiagos, todėl jūsų namai visada atrodys patraukliai – nuo grindų iki lubų.

# Specifikacijos

## Lemputės charakteristikos

- Naudojimo paskirtis: Patalpose

## Dizainas ir apdaila

- Spalva: Balta
- Medžiaga: Metalas, Plastiko

## Ilgamžiškumas

- Jungiklio ciklų skaičius: 15 000

## Aplinkosauga

- Disposal of the product: Pasibaigus (ekonominiam) eksploataavimo laikui, šalinkite gaminį pagal vietines taisykles ir nemeskite jo kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis. Tinkamai šalinant gaminį ir (arba) baterijas, galima išvengti galimų neigiamų padarinių aplinkai ir žmonių sveikatai.

## Papildoma funkcija / priedas

- Pritaikomas lemputės gaubtuvėlis: Ne
- Pritemdoma nuotolinio valdymo pultu: Ne
- Integruota LED: Taip
- Pridėtas nuotolinio valdymo pultelis: Ne

## Šviesos savybės

- Spalvų darna: 6 SDCM
- Spalvos indeksas (CRI): 80
- Įkaitimo iki 60 % šviesos srauto trukmė: <2

## Kita

- Sukurta specialiai: Miegamasis, Svetainė, Valgomasis, Virtuvei, Darbo kabinetas, Garažas
- Stilius: Šiuolaikiškas
- Tipas: Lubiniai šviestuvai
- EyeComfort: Taip

## Kitos savybės

- Lemputės srovė: 60 mA
- Efektyvumas: 110 lm/W

## Gaminio matmenys ir svoris

- Grynas svoris: 0,22 kg
- Aukštis: 7,3 cm
- Ilgis: 25 cm
- Plotis: 25 cm

## Techninė priežiūra

- Garantija: 5 metai

## Techniniai duomenys

- Naudojimo laikas iki: 15 000 val.
- Skersmuo: 250 mm
- Bendras įrenginio skleidžiamų liumenų skaičius: 1100
- Šviesos spalva: 4000
- Elektros energija: 220–240 AC
- Reguliuojamo šviesos srauto įrengimas: Ne
- LED: Taip
- IP kodas: IP20
- Apsaugos klasė: I klasė

8718699729059

**Pakuotės matmenys ir svoris**

- EAN/UPC – gaminys:  
8718699729059
- Grynas svoris: 0,22 kg
- Grynasis svoris: 0,45 kg
- Aukštis: 7,5 cm
- Ilgis: 28 cm
- Plotis: 28 cm



Išleidimo data: 2024-11-21  
Versija: 0.262

© 2024 Signify Holding. Visos teisės saugomos. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)