

# PHILIPS

Taškinis šviestuvas,  
40 W GX53

LED

2700 K

500 lm

15 000 val.



8718699773717



## Ilgai veikiantis koncentruotas dekoratyvinis LED apšvietimas

Standartinės „Philips“ šviesos diodų lemputės skleidžia universalią šviesą, puikiai tinkančią bendram patalpų apšvietimui.

### Aukštos kokybės apšvietimas

- Tikras kaip kaitinamosios lempos, šiltai baltas apšvietimas

# Ypatybės

## Šiltai balta šviesa kaip kaitinamosios lemputės



Šios lemputės spalvos temperatūra yra 2700 K, ji padeda sukurti šiltą, ramią atmosferą, idealiai tinkančią atsipalaiduoti. Ši 2700 K šviesa puikiai tinka namų apšvietimo projektams

# Specifikacijos

## Lemputės charakteristikos

- Naudojimo paskirtis: Patalpose
- Lempos forma: Ne kryptinė lemputė
- Kištukinis lizdas: GX53
- Stiklo tipas: Matinis
- Lemputės apdaila: Matinis
- Reguluojamas šviesos srautas: Ne

## Lemputės matmenys

- Aukštis: 2,6 cm
- Plotis: 7,5 cm

## Dizainas ir apdaila

- Medžiaga: Plastik

## Ilgaamžiškumas

- Jungiklio ciklų skaičius: 50 000
- Nominali naudojimo trukmė: 15 000 val.

## Aplinkosauga

- Disposal of the product: Pasibaigus (ekonominiam) eksploataavimo laikui, šalinkite gaminį pagal vietines taisykles ir nemeskite jo kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis. Tinkamai šalinant gaminį ir (arba) baterijas, galima išvengti galimų neigiamų padarinių aplinkai ir žmonių sveikatai.

## Šviesos savybės

- Spalvos indeksas (CRI): 80
- Spalvos temperatūra: 2700 K
- Nominalus šviesos srautas: 500 lm
- Įkaitimo iki 60 % šviesos srauto trukmė: viso srauto šviesa akimirksniu
- Spalvų kodas: 827 | CCT of 2700K

## Kita

- EyeComfort: Taip
- LED Innovations: EyeComfort

## Kitos savybės

- Efektyvumas: 90 lm/W

## Pakuotės informacija

- EAN: 8718699773717
- EOC: 871869977371700
- Gaminio pavadinimas: LED 500lm GX53 WW ND SRT4

## Energijos sąnaudos

- Galingumo koeficientas: 0,5
- Įtampa: 220–240 V
- Galingumas: 5,5 W
- Energijos efektyvumo etiketė (EEL): F

## Gaminio matmenys ir svoris

- Ilgis: 2,55 cm

## Techniniai duomenys

- Dažnis: 50–60 Hz
- EPREL registracijos numeris: 391874

8718699773717

**Pakuotės matmenys ir svoris**

- EAN/UPC – gaminys: 8718699773717
  - Grynas svoris: 0,03 kg
  - Grynasis svoris: 0,05 kg
- Aukštis: 12,7 cm
  - Ilgis: 7 cm
  - Plotis: 6,3 cm



Išleidimo data: 2025-01-22  
Versija: 0.400

© 2025 Signify Holding. Visos teisės saugomos. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)