

PHILIPS

Taškinis šviestuvas,
120W R7S

LED

4 000 K

2000 lm

15 000 val.

Pritemdoma



8718699776039



Pritemdamos pailgos šviesos diodų lemputės su 300 laipsnių spind. kampu

Šios naujoviškos pailgos LED lemputės puikiai pakeičia halogenines R7S lemputes ir eikvoja mažiau energijos.

Aukštos kokybės apšvietimas

- Šalta balta šviesa

Pasirinkite paprastą senų lempučių pakaitalą

- Panašios formos ir dydžio kaip halogeninės taškinės lemputės
- Panašios formos ir dydžio kaip halogeninė pailga lemputė

Ypatybės

Šalta balta šviesa



Šios lemputės spalvos temperatūra yra 4 000 K, ji sukuria itin šaltą, gaivią ir ryškią šviesą.

Pakeičia halogenines lemputes su reflektoriumi



Ši patrauklios formos, įprastų matmenų, modernaus apšvietimo šviesos diodų lemputė-kapsulė yra puikus ir tvarus tradicinių halogeninių taškinių lempučių pakaitalas.

Pakeičia pailgas halogenines lemputes



Ši patrauklios formos, įprastų matmenų, standartinio modernaus apšvietimo LED pailga lemputė yra puikus ir tvarus tradicinių halogeninių pailgų lempučių pakaitalas.

Specifikacijos

Lemputės charakteristikos

- Naudojimo paskirtis: Patalpose
- Lempos forma: Nekryptinė reflektorinė lemputė
- Kištukinis lizdas: R7s
- Stiklo tipas: Skaidrus
- Lemputės apdaila: Skaidrus
- Reguluojamas šviesos srautas: Taip

Lemputės matmenys

- Aukštis: 11,8 cm
- Plotis: 2,9 cm

Dizainas ir apdaila

- Medžiaga: Plastiko

Ilgamžiškumas

- Jungiklio ciklų skaičius: 50 000
- Nominali naudojimo trukmė: 15 000 val.

Aplinkosauga

- Disposal of the product: Pasibaigus (ekonominiam) eksploataavimo laikui, šalinkite gaminį pagal vietines taisykles ir nemeskite jo kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis. Tinkamai šalinant gaminį ir (arba) baterijas, galima išvengti galimų neigiamų padarinių aplinkai ir žmonių sveikatai.

Šviesos savybės

- Spalvos indeksas (CRI): 80
- Spalvos temperatūra: 4000 K
- Nominalus šviesos srautas: 2000 lm
- Įkaitimo iki 60 % šviesos srauto trukmė: viso srauto šviesa akimirksniu
- Spalvų kodas: 840 | CCT of 4000K

Kita

- EyeComfort: Ne
- Papildomos funkcijos: Pritemdoma

Kitos savybės

- Efektyvumas: 142 lm/W

Pakuotės informacija

- EAN: 8718699776039
- EOC: 871869977603901
- Gaminio pavadinimas: LED 120W R7S 118mm CW D 1PF SRT4

Energijos sąnaudos

- Galingumo koeficientas: 0.8
- Įtampa: 220-240 V
- Galingumas: 14 W
- Galios vatais atitikmuo: 120 W
- Energijos efektyvumo etiketė (EEL): D

Gaminio matmenys ir svoris

- Ilgis: 11,8 cm

Techniniai duomenys

- Dažnis: 50-60 Hz
- EPREL registracijos numeris: 397583

Pakuotės matmenys ir svoris

- EAN/UPC – gaminys: 8718699776039
- Grynas svoris: 0,14 kg
- Grynasis svoris: 0,17 kg
- Aukštis: 14,6 cm
- Ilgis: 3 cm
- Plotis: 6,3 cm



Išleidimo data: 2025-01-22
Versija: 0.215

© 2025 Signify Holding. Visos teisės saugomos. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com