

# PHILIPS

Canopus lubinis  
šviestuvai 20W

Lubiniai šviestuvai

2700 K

Balta

Atsparus vandeniui



871869977296



## Jauki šviesos diodų šviesa, kuri nevargina akių

„Philips“ šviesos diodų šviestuvai šviečia taip, kad nevargina jūsų akių.

### Paprasta išbandyti

- Paprastas sumontavimas

### Sauga

- Atsparumas drėgmei

### Aukščiausia kokybė

- EyeComfort - akims maloni šviesa
- Paprastas valymas

### Ilgaamžiškumas

- Itin ilgas naudojimo laikas, net 15 000 valandų

# Ypatybės

## Paprastas sumontavimas

Daugiau nekils jokių rūpesčių dėl montavimo. Tiesiog pritvirtinkite arba pakabinkite šviestuvą ant sienos arba lubų ir įkiškite kištuką; dabar šviestuvą paruoštas užsidegti.

## Atsparumas drėgmei

Atsparus drėgmei reiškia, kad šį gaminį galite drąsiai naudoti vonioje, virtuvėse, balkonuose ir kitose vietose, kur gali būti drėgmės.

## Patogumas akims

Prasta šviesa gali sukelti akių nuovargį. Kadangi daugelis iš mūsų daugiausiai laiko praleidžia patalpose, tinkamas namų apšvietimas yra svarbiau nei bet kada anksčiau. Mūsų gaminiai atitinka griežtus bandymų kriterijus, įskaitant mirgėjimo, blyksėjimo, akinimo, spalvų perteikimo ir pritemdymo, kad būtų užtikrinta, jog jie atitinka „EyeComfort“ reikalavimus. „Philips“ LED lemputės ne tik skleidžia malonią šviesą, bet ir palaiko ją tokią visą eksploataavimo laiką, užtikrindamos pastovią šviesos kokybę, išvestį ir

spalvas daugiau nei dešimtmetį. Įjunkite tokią šviesą, kuri maloni jūsų akims. Jūsų akys jums padėkos.

## Paprastas valymas

Lygios ir lengvai valomos medžiagos, todėl jūsų namai visada atrodys patraukliai – nuo grindų iki lubų.

## Itin ilgas naudojimo laikas, net 15 000 valandų

„Philips“ šviesos diodų technologija pratęsia gaminio naudojimo trukmę iki 15 000 valandų.

# Specifikacijos

## Lemputės charakteristikos

- Naudojimo paskirtis: Patalpose

## Dizainas ir apdaila

- Spalva: Balta
- Medžiaga: Metalas, Plastiko

## Ilgaamžiškumas

- Jungiklio ciklų skaičius: 15 000

## Aplinkosauga

- Disposal of the product: Pasibaigus (ekonominiam) eksploataavimo laikui, šalinkite gaminį pagal vietines taisykles ir nemeskite jo kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis. Tinkamai šalinant gaminį ir (arba) baterijas, galima išvengti galimų neigiamų padarinių aplinkai ir žmonių sveikatai.

## Papildoma funkcija / priedas

- Pritaikomas lemputės gaubtuvėlis: Ne
- Pritemdoma nuotolinio valdymo pultu: Ne
- Integruota LED: Taip
- Pridėtas nuotolinio valdymo pultelis: Ne

## Šviesos savybės

- Spalvų darna: 6 SDCM
- Spalvos indeksas (CRI): 80
- Įkaitimo iki 60 % šviesos srauto trukmė: <2

## Kita

- Sukurta specialiai: Vonios, Miegamasis, Svetainė, Valgomasis, Virtuvei, Darbo kabinetas, Garažas
- Stilius: Šiuolaikiškas
- Tipas: Lubiniai šviestuvai
- EyeComfort: Taip
- Papildomos funkcijos: Atsparūs vandeniui

## Kitos savybės

- Lemputės srovė: 170 mA
- Efektyvumas: 100 lm/W

## Gaminio matmenys ir svoris

- Grynas svoris: 0,62 kg
- Aukštis: 7 cm
- Ilgis: 39 cm
- Plotis: 39 cm

## Techninė priežiūra

- Garantija: 5 metai

#### Techniniai duomenys

- Naudojimo laikas iki: 15 000 val.
- Skersmuo: 390 mm
- Bendras įrenginio skleidžiamų liumėnų skaičius: 2000
- Šviesos spalva: 2700
- Elektros energija: 220-240 AC
- Reguliuojamo šviesos srauto įrengimas: Ne
- LED: Taip

- IP kodas: IP44
- Apsaugos klasė: I klasė

#### Pakuotės matmenys ir svoris

- EAN/UPC – gaminys: 8718699777296
- Grynas svoris: 0,6 kg
- Grynasis svoris: 0,9 kg
- Aukštis: 7,2 cm
- Ilgis: 42,6 cm
- Plotis: 42,6 cm



Išleidimo data: 2025-02-19  
Versija: 0.298

© 2025 Signify Holding. Visos teisės saugomos. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)