

PHILIPS

Taškinis šviestuvas,
100 W R7S

LED

3000 K


1600 lm

15 000 val.

Pritemdoma



8718699780371



Pritemdamos pailgos šviesos diodų lemputės su 300 laipsnių spind. kampu

Šios naujoviškos pailgos LED lemputės puikiai pakeičia halogenines R7S lemputes ir eikvoja mažiau energijos.

Aukštos kokybės apšvietimas

- Šalta, energijos suteikianti šviesa

Ypatybės

3500 K [LED lempos]



Šios lempučių spalvos temperatūra yra 3500 K, ji skleidžia šaltą, energijos suteikiančią šviesą, idealiai tinkančią kuriant patrauklią aplinką draugams priimti arba atsipūsti su knyga.

Specifikacijos

Lemputės charakteristikos

- Naudojimo paskirtis: Patalpose
- Lempos forma: Nekryptinė reflektorinė lempučių
- Kištukinis lizdas: R7s
- Stiklo tipas: Skaidrus
- Lemputės apdaila: Skaidrus
- Reguluojamas šviesos srautas: Su specialiais apšvietimo reguliatoriais

Lemputės matmenys

- Aukštis: 11,8 cm
- Plotis: 2,9 cm

Dizainas ir apdaila

- Medžiaga: Plastik

Ilgaamžiškumas

- Jungiklio ciklų skaičius: 50 000
- Nominali naudojimo trukmė: 15 000 val.

Aplinkosauga

- Disposal of the product: Pasibaigus (ekonominiams) eksploataavimo laikui, šalinkite gaminį pagal vietines taisykles ir nemeskite jo kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis. Tinkamai šalinant gaminį ir (arba) baterijas, galima išvengti galimų neigiamų padarinių aplinkai ir žmonių sveikatai.

Šviesos savybės

- Spalvos indeksas (CRI): 80
- Spalvos temperatūra: 3000 K
- Nominalus šviesos srautas: 1600 lm
- Įkaitimo iki 60 % šviesos srauto trukmė: viso srauto šviesa akimirksniu
- Spalvų kodas: 830 | CCT of 3000K

Kita

- EyeComfort: Ne
- Papildomos funkcijos: Pritemdoma

Kitos savybės

- Efektyvumas: 114 lm/W

Pakuotės informacija

- EAN: 8718699780371
- EOC: 871869978037100
- Gaminio pavadinimas: LED 100W R7S 118mm WH D SRT4

Energijos sąnaudos

- Galingumo koeficientas: 0.8
- Įtampa: 220-240 V
- Galingumas: 14 W
- Galios vatais atitikmuo: 100 W
- Energijos efektyvumo etiketė (EEL): E

Gaminio matmenys ir svoris

- Ilgis: 11,8 cm

Techniniai duomenys

- Dažnis: 50-60 Hz
- EPREL registracijos numeris: 397578

Pakuotės matmenys ir svoris

- EAN/UPC – gaminys: 8718699780371
- Grynasis svoris: 0,09 kg
- Grynasis svoris: 0,11 kg
- Aukštis: 14,6 cm
- Ilgis: 3 cm
- Plotis: 6,3 cm



Išleidimo data: 2024-12-01
Versija: 0.450

© 2024 Signify Holding. Visos teisės saugomos. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com