

# PHILIPS

Lemputė 60 W A19  
E27

LED

2700 K

806 lm

15 000 val.



8718699782696



## „Dusk to Dawn“

„Philips Dusk to Dawn“ LED lempuė sukurta taip, kad taupyė dar daugiau energijos nei įprasta LED lempuė, nes ji įsijungia ir išsijungia priklausomai nuo dienos šviesos lygio – užtikrina saugų apšvietimą naktį ir išsijungia dienos šviesoje.

### Šviesa pranoksta apšvietimą

- Integruotas automatinis įjungimo / išjungimo šviesos jutiklis

### Aukštos kokybės šviesos diodų šviestuvas, sukurtas naudoti dešimtmečius

- Skirta Jūsų akių patogumui

# Ypatybės

## Dienos ir nakties jutiklis



Dėl integruoto automatinio šviesos jutiklio ši lemputė automatiškai įsijungia sutemus ir išsijungia prašvitus.

## Skirta Jūsų akių patogumui



Nesunku suprasti, kad ryškus apšvietimas gali varginti akis. Per šviesu, todėl esate apakinamas. Per silpnas apšvietimas sukelia mirgėjimą.

Dabar galite švelniai apšviesti savo pasaulį su LED lemputėmis, sukurtomis tausoti akis ir sukurti tobulą atmosferą jūsų namams.

# Specifikacijos

## Lemputės charakteristikos

- Naudojimo paskirtis: Patalpose
- Lempos forma: Ne kryptinė lemputė
- Kištukinis lizdas: E27
- Reguliuojamas šviesos srautas: Ne
- Lemputės apdaila: Matinis
- Bulb Material: Plastic

## Lemputės matmenys

- Aukštis: 11,4 cm
- Plotis: 6,2 cm

## Ilgaamžiškumas

- Jungiklio ciklą skaičius: 50 000
- Nominali naudojimo trukmė: 15 000 val.

## Aplinkosauga

- Disposal of the product: Pasibaigus (ekonominiam) eksploataavimo laikui, šalinkite gaminį pagal vietines taisykles ir nemeskite jo kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis. Tinkamai šalinant gaminį ir (arba) baterijas, galima išvengti galimų neigiamų padarinių aplinkai ir žmonių sveikatai.

## Šviesos savybės

- Spalvos indeksas (CRI): 80
- Spalvos temperatūra: 2700 K
- Nominalus šviesos srautas: 806 lm
- Įkaitimo iki 60 % šviesos srauto trukmė: 0.5
- Spalvų kodas: 827 | CCT of 2700K
- Koreliuota spalvos temperatūra: 2700 K
- Šviesos srautas: 806 lm
- Stroboskopinis efektas: 0,4
- Šviesos efektyvumas (vardinis) (nomin.): 107,00 lm/W

## Kita

- EyeComfort: Taip
- LED Innovations: EyeComfort

## Kitos savybės

- Efektyvumas: 107 lm/W
- Atitinka ES RoHS: Taip

## Pakuotės informacija

- EAN: 8718699782696
- EOC: 871869978269600
- Gaminio pavadinimas: LED D2D 60W A60 E27 WW FR ND SRT4

## Maitinimas

- Galios koeficientas (dalis): 0.7

#### Energijos sąnaudos

- Galingumo koeficientas: 0.7
- Įtampa: 230 V
- Galingumas: 7,5 W
- Galios vatais atitikmuo: 60 W
- Energijos sąnaudos: 7,5 W
- Energijos efektyvumo etiketė (EEL): F

#### Gaminio matmenys ir svoris

- Ilgis: 11,4 cm

#### Nominaliosios reikšmės

- Nominalus veikimo laikotarpis: 15 000 val.

#### Techniniai duomenys

- Dažnis: 50 Hz
- EPREL registracijos numeris: 391894
- Srauto matavimo nuoroda: Sphere
- Mirgėjimo vertė (PstLM): 1
- Linijos dažnis: 50 Hz
- Pritemdoma: Ne
- Dangtelio pagrindas: E27

#### Pakuotės matmenys ir svoris

- EAN/UPC – gaminys: 8718699782696
- Grynas svoris: 0,06 kg
- Grynasis svoris: 0,1 kg
- Aukštis: 14,6 cm
- Ilgis: 6,5 cm
- Plotis: 6,3 cm



Išleidimo data:  
2025-03-28  
Versija: 0.261

© 2025 Signify Holding. Visos teisės saugomos. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)