

PHILIPS

Lemputė 60 W A19
E27

LED

4000 K

806 lm

15 000 val.



8718699782719



„Dusk to Dawn“

„Philips Dusk to Dawn“ LED lempuė sukurta taip, kad taupyė dar daugiau energijos nei įprasta LED lempuė, nes ji įsijungia ir išsijungia priklausomai nuo dienos šviesos lygio – užtikrina saugų apšvietimą naktį ir išsijungia dienos šviesoje.

Šviesa pranoksta apšvietimą

- Integruotas automatinis įjungimo / išjungimo šviesos jutiklis

Aukštos kokybės šviesos diodų šviestuvai, sukurtas naudoti dešimtmečius

- Skirta Jūsų akių patogumui

Ypatybės

Dienos ir nakties jutiklis



Dėl integruoto automatinio šviesos jutiklio ši lemputė automatiškai įsijungia sutemus ir išsijungia prašvitus.

Skirta Jūsų akių patogumui



Lengva pastebėti, kaip ryškus apšvietimas gali varginti akis. Jei šviesa per daug ryški, atsiranda atspindžių. Jei ji per švelni, vaizdas ima mirgėti. Dabar

galite švelniai apšviesti savo pasaulį šviesos diodų lemputėmis, kurios nevargina akių ir sukuria tobulą atmosferą jūsų namuose.

Specifikacijos

Lemputės charakteristikos

- Naudojimo paskirtis: Patalpose
- Lempos forma: Ne kryptinė lemputė
- Kištukinis lizdas: E27
- Stiklo tipas: Matinis
- Reguluojamas šviesos srautas: Ne
- Lemputės apdaila: Matinis

Lemputės matmenys

- Aukštis: 11,4 cm
- Plotis: 6,2 cm

Dizainas ir apdaila

- Medžiaga: Plastiko

Ilgaamžiškumas

- Jungiklio ciklų skaičius: 50 000
- Nominali naudojimo trukmė: 15 000 val.

Aplinkosauga

- Disposal of the product: Pasibaigus (ekonominiam) eksploataavimo laikui, šalinkite gaminį pagal vietines taisykles ir nemeskite jo kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis. Tinkamai šalinant gaminį ir (arba) baterijas, galima išvengti galimų neigiamų padarinių aplinkai ir žmonių sveikatai.

Šviesos savybės

- Spalvos indeksas (CRI): 80
- Spalvos temperatūra: 4000 K
- Nominalus šviesos srautas: 806 lm
- Įkaitimo iki 60 % šviesos srauto trukmė: 0.5
- Spalvų kodas: 840 | CCT of 4000K
- Koreliuota spalvos temperatūra: 4000 K
- Šviesos srautas: 806 lm
- Stroboskopinis efektas: 0,4
- Šviesos efektyvumas (vardinis) (nomin.): 124,00 lm/W

Kita

- EyeComfort: Taip
- LED Innovations: EyeComfort

Kitos savybės

- Efektyvumas: 124 lm/W
- Atitinka ES RoHS: Taip

Pakuotės informacija

- EAN: 8718699782719
- EOC: 871869978271900
- Gaminio pavadinimas: LED D2D 60W A60 E27 CW FR ND SRT4

Maitinimas

- Galios koeficientas (dalis): 0.7

Energijos sąnaudos

- Galingumo koeficientas: 0.7
- Įtampa: 230 V
- Galingumas: 6,5 W
- Galios vatais atitikmuo: 60 W
- Energijos sąnaudos: 6,5 W
- Energijos efektyvumo etiketė (EEL): E

Pakuotės matmenys ir svoris

- EAN/UPC – gaminys: 8718699782719
- Grynas svoris: 0,03 kg
- Grynasis svoris: 0,05 kg
- Aukštis: 14,6 cm
- Ilgis: 6,5 cm
- Plotis: 6,3 cm

Gaminio matmenys ir svoris

- Ilgis: 11,4 cm

Nominaliosios reikšmės

- Nominalus veikimo laikotarpis: 15 000 val.

Techniniai duomenys

- Dažnis: 50 Hz
- EPREL registracijos numeris: 391895
- Srauto matavimo nuoroda: Sphere
- Mirgėjimo vertė (PstLM): 1
- Linijos dažnis: 50 Hz
- Pritemdoma: Ne
- Dangtelio pagrindas: E27



Išleidimo data: 2024-12-05
Versija: 0.348

© 2024 Signify Holding. Visos teisės saugomos. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com