

PHILIPS

Taškinis šviestuvas,
60 W R7S

LED

4000 K

850 lm

15 000 val.



8719514303850



Įprastas spindulys su moderniu dizainu

Ši pagrindinio tinklo įtampą naudojanti LED kapsulė skleidžia ryškia baltą šviesą visomis kryptimis.

Aukštos kokybės apšvietimas

- Skirta Jūsų akių patogumui

Pasirinkite paprastą senų lempučių pakaitalą

- Panašios formos ir dydžio kaip halogeninės taškinės lemputės

Pasirinkite ilgalaikį sprendimą

- Ilgalaikės lemputės – naudojamos iki 15 metų

Ypatybės

Švelnios LED lemputės, kurios nevargina akių



Lengva pastebėti, kaip ryškus apšvietimas gali varginti akis. Jei per daug ryškus, atsiranda atspindžių. Jei per švelnus, jaučiate mirgėjimą. Dabar galite švelniai apšviesti savo pasaulį šviesos diodų lemputėmis, kurios sukurtos taip, kad nevargintų akių ir

sukurtų tobulą atmosferą jūsų namuose.

Pakeičia halogenines lemputes su reflektoriumi



Ši patrauklios formos, įprastų matmenų, modernaus apšvietimo šviesos diodų lemputė-kapsulė yra puikus ir tvarus tradicinių halogeninių taškinių lempučių pakaitalas.

Vidutinė eksploatacijos trukmė – 15 000 val.



Kadangi naudojimo trukmė yra iki 15 000 val., mažiau vargsite dažnai keisdami apšvietimo lemputes ir mėgausitės idealiu apšvietimo sprendimu daugiau nei 15 metų.

Specifikacijos

Lemputės charakteristikos

- Naudojimo paskirtis: Patalpose
- Lempos forma: Nekryptinė reflektorinė lemputė
- Kištukinis lizdas: R7s
- Stiklo tipas: Skaidrus
- Lemputės apdaila: Skaidrus
- Reguluojamas šviesos srautas: Ne

Lemputės matmenys

- Aukštis: 11,8 cm
- Plotis: 1,5 cm

Dizainas ir apdaila

- Medžiaga: Plastiko

Ilgaamžiškumas

- Jungiklio ciklų skaičius: 8 000
- Nominali naudojimo trukmė: 15 000 val.

Aplinkosauga

- Disposal of the product: Pasibaigus (ekonominiam) eksploataavimo laikui, šalinkite gaminį pagal vietines taisykles ir nemeskite jo kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis. Tinkamai šalinant gaminį ir (arba) baterijas, galima išvengti galimų neigiamų padarinių aplinkai ir žmonių sveikatai.

Šviesos savybės

- Spalvos indeksas (CRI): 80
- Spalvos temperatūra: 4000 K
- Nominalus šviesos srautas: 850 lm
- Įkaitimo iki 60 % šviesos srauto trukmė: viso srauto šviesa akimirksniu
- Spalvų kodas: 840 | CCT of 4000K

Kita

- EyeComfort: Taip
- LED Innovations: EyeComfort

Kitos savybės

- Efektyvumas: 118 lm/W

Pakuotės informacija

- EAN: 8719514303850
- EOC: 871951430385000
- Gaminio pavadinimas: LED 60W R7S
118mm CW ND SRT4

Energijos sąnaudos

- Galingumo koeficientas: 0.5
- Įtampa: 220-240 V
- Galingumas: 7,2 W
- Galios vatais atitikmuo: 60 W
- Energijos efektyvumo etiketė (EEL): E

Gaminio matmenys ir svoris

- Ilgis: 11,8 cm

Techniniai duomenys

- Dažnis: 50-60 Hz
- EPREL registracijos numeris: 624211

Pakuotės matmenys ir svoris

- EAN/UPC – gaminys: 8719514303850
- Grynas svoris: 0,02 kg
- Grynasis svoris: 0,03 kg
- Aukštis: 14,6 cm
- Ilgis: 3 cm
- Plotis: 6,3 cm



Išleidimo data: 2025-01-23
Versija: 0.335

© 2025 Signify Holding. Visos teisės saugomos. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com