

# PHILIPS

Žvakė, 40 W B35  
E14, 3 vnt.

LED

2700 K

470 lm

15 000 val.



8719514313385



## Namams skirti šiuolaikiniai šviesos diodai

Šiuolaikinės šviesos diodų elektros lemputės padeda sukurti bendrą apšvietimo sprendimą kasdienei veiklai namuose. Nedelsiant sumažinsite išlaidas energijai ir rečiau keisite lemputes nesumažindami naudojamą apšvietimo kokybę.

### Aukštos kokybės apšvietimas

- Sužinokite apie apšvietimą

### Pasirinkite paprastą senų lempučių pakaitalą

- Panaši forma ir dydis kaip standartinės kaitinamosios lemputės

### Pasirinkite ilgalaikį sprendimą

- Geriau jūsų piniginei ir planetai

# Ypatybės

## Sužinokite apie apšvietimą



Spalvinė temperatūra: šviesa gali turėti skirtingas spalvines temperatūras, nurodomas kelvinais (K). Lemputės,

kurių vertė kelvinais maža, skleidžia šiltą, jaukesnę šviesą, o tos lempučių, kurių vertė kelvinais didesnė, šviečia šalta, energijos suteikiančia šviesa. CRI: spalvos indeksas (CRI) naudojamas apibūdinti šviesos šaltinio poveikį sukuriama spalvai. Natūralios saulės šviesos CRI yra 100. „Philips“ šviesos diodų lempučių CRI visada didesnis nei 80, todėl matomos tikros ir natūralios spalvos.

## Sutaupo iki 90 % energijos

Dėl šviesos diodų technologijos sutaupoma iki 90 % energijos, palyginti su standartinėmis lempučių. Todėl jos apsimoka ir kasmet sutaupote pinigų. Jos taip pat padeda saugoti gamtą.

## Pakeičia standartines kaitinamąsias lemputes

Ši patrauklaus dizaino ir įprastos formos energiją taupanti LED lempučių yra puikus ekologiškas tradicinių kaitinamųjų lempučių pakaitalas.

# Specifikacijos

## Lempučių charakteristikos

- Naudojimo paskirtis: Patalpose
- Lempos forma: Ne kryptinė žvakė
- Kištukinis lizdas: E14
- Stiklo tipas: Matinis
- Lemputės apdaila: Matinis
- Reguliuojamas šviesos srautas: Ne

## Lempučių matmenys

- Aukštis: 10,6 cm
- Plotis: 3,5 cm

## Dizainas ir apdaila

- Medžiaga: Plastiko

## Ilgaamžiškumas

- Jungiklio ciklų skaičius: 50 000
- Nominali naudojimo trukmė: 15 000 val.

## Aplinkosauga

- Disposal of the product: Pasibaigus (ekonominiam) eksploatavimo laikui, šalinkite gaminį pagal vietines taisykles ir nemeskite jo kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis. Tinkamai šalinant gaminį ir (arba) baterijas, galima išvengti galimų neigiamų padarinių aplinkai ir žmonių sveikatai.

## Šviesos savybės

- Spalvos indeksas (CRI): 80
- Spalvos temperatūra: 2700 K
- Nominalus šviesos srautas: 470 lm
- Įkaitimo iki 60 % šviesos srauto trukmė: viso srauto šviesa akimirksniu
- Spalvų kodas: 827 | CCT of 2700K

## Kita

- EyeComfort: Ne

## Kitos savybės

- Efektyvumas: 95 lm/W

#### Pakuotės informacija

- EAN: 8719514313385
- EOC: 871951431338500
- Gaminio pavadinimas: LED 40W B35 E14 WW FR ND 3PF/6 DISC

#### Energijos sąnaudos

- Galingumo koeficientas: 0.51
- Įtampa: AC 220–240 V
- Galingumas: 4,9 W
- Galios vatais atitikmuo: 40 W

#### Gaminio matmenys ir svoris

- Ilgis: 10,6 cm

#### Techniniai duomenys

- Dažnis: 50–60 Hz

#### Pakuotės matmenys ir svoris

- EAN/UPC – gaminys: 8719514313385
- Grynas svoris: 0,06 kg
- Grynasis svoris: 0,09 kg
- Aukštis: 14 cm
- Ilgis: 3,8 cm
- Plotis: 11,4 cm
- Medžiagos numeris (12NC): 929003541133



Išleidimo data: 2024-08-12  
Versija: 0.341

© 2024 Signify Holding. Visos teisės saugomos. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)