

PHILIPS

Žvakė, 40 W B35
E14, 6 vnt.

LED

2700 K

470 lm

15 000 val.



8719514313446



Namams skirti šiuolaikiniai šviesos diodai

Šiuolaikinės LED lemputės padeda sukurti bendrą namų apšvietimą kasdienei veiklai namuose. Iš karto sumažinsite išlaidas energijai ir rečiau keisite lemputes nesumažindami naudojamo apšvietimo kokybės.

Aukštos kokybės apšvietimas

- Sužinokite apie apšvietimą

Pasirinkite paprastą senų lempučių pakaitalą

- Panaši forma ir dydis kaip standartinės kaitinamosios lemputės

Pasirinkite ilgalaikį sprendimą

- Geriau jūsų piniginei ir planetai

Ypatybės

Sužinokite apie apšvietimą



Spalvinė temperatūra: šviesa gali turėti skirtingas spalvines temperatūras, nurodomas kelvinais (K). Lemputės, kurių vertė kelvinais maža, skleidžia šiltą, jaukesnę šviesą, o tos lempučių, kurių vertė kelvinais didesnė, šviečia šalta, energijos suteikiančia šviesa. CRI: spalvos indeksas (CRI) naudojamas apibūdinti šviesos šaltinio poveikį

sukuriamai spalvai. Natūralios saulės šviesos CRI yra 100. „Philips“ šviesos diodų lempučių CRI visada didesnis nei 80, todėl matomos tikros ir natūralios spalvos.

Pakeičia standartines kaitinamąsias lemputes



Ši patrauklaus dizaino ir įprastos formos energiją taupanti LED lempučių yra puikus ekologiškas tradicinių kaitinamųjų lempučių pakaitalas.

Sutaupo iki 90 % energijos



Dėl šviesos diodų technologijos sutaupoma iki 90 % energijos, palyginti su standartinėmis lempučių. Todėl jos apsimoka ir kasmet sutaupote pinigų. Jos taip pat padeda saugoti gamtą.

Specifikacijos

Lemputės charakteristikos

- Naudojimo paskirtis: Patalpose
- Lempos forma: Ne kryptinė žvakės formos lempučių
- Kištukinis lizdas: E14
- Stiklo tipas: Matinis
- Lemputės apdaila: Matinis
- Reguluojamas šviesos srautas: Ne

Lemputės matmenys

- Aukštis: 10,6 cm
- Plotis: 3,5 cm

Dizainas ir apdaila

- Medžiaga: Plastiko

Ilgaamžiškumas

- Jungiklio ciklo skaičius: 50 000
- Nominali naudojimo trukmė: 15 000 val.

Aplinkosauga

- Disposal of the product: Pasibaigus (ekonominiams) eksploatacavimo laikui, šalinkite gaminį pagal vietines taisykles ir nemeskite jo kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis. Tinkamai šalinant gaminį ir (arba) baterijas, galima išvengti galimų neigiamų padarinių aplinkai ir žmonių sveikatai.

Šviesos savybės

- Spalvos indeksas (CRI): 80
- Spalvos temperatūra: 2700 K
- Nominalus šviesos srautas: 470 lm
- Įkaitimo iki 60 % šviesos srauto trukmė: viso srauto šviesa akimirksniu
- Spalvų kodas: 827 | CCT of 2700K

Kita

- EyeComfort: Ne

Kitos savybės

- Efektyvumas: 95 lm/W

Pakuotės informacija

- EAN: 8719514313446
- EOC: 871951431344600
- Gaminio pavadinimas: LED 40W B35 E14 WW FR ND 6PF/4 DISC

Energijos sąnaudos

- Galingumo koeficientas: 0.51
- Įtampa: AC 220–240 V
- Galingumas: 4,9 W
- Galios vatais atitikmuo: 40 W

Gaminio matmenys ir svoris

- Ilgis: 10,6 cm

Techniniai duomenys

- Dažnis: 50–60 Hz

Pakuotės matmenys ir svoris

- EAN/UPC – gaminys: 8719514313446
- Grynas svoris: 0,13 kg
- Grynasis svoris: 0,3 kg
- Aukštis: 14,4 cm
- Ilgis: 6,1 cm
- Plotis: 16,9 cm



Išleidimo data: 2025-01-22
Versija: 0.284

© 2025 Signify Holding. Visos teisės saugomos. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com