

# PHILIPS

Lemputė geltona,  
25 W A60 E27

LED

1800 K

250 lm

15 000 val.

Pritemdoma



8719514315433



## Namams skirti šiuolaikiniai šviesos diodai

Ši „Philips“ šviesos diodų lemputė suteikia nuostabią, itin šiltą šviesą, yra išskirtinai ilgaamžė ir puikiai taupo energiją. Dėl savo liepsnos spalvos temperatūros ši lemputė – idealus pasirinkimas jaukiai atmosferai.

### **Pritemdoma itin šilta balta šviesa**

- Pritemdoma itin šilta balta šviesa

### **Sukurtos būti pastebimomis, puikiai atrodo tiek įjungus, tiek išjungus šviesą**

- Puikiai atrodo tiek įjungta, tiek išjungta

# Ypatybės

## Pritemdoma itin šilta balta šviesa



Sukurkite jaukią ir šiltą atmosferą savo kambaryje su ypač šiltais balta šviesa, kuri gali pritemti ir sukurti Jums privačią atmosferą.

## Puikiai atrodo tiek įjungta, tiek išjungta



„Ši matomą siūlą turinti lempa bet kokiai patalpai suteikia stiliaus ir nostalgijos pojūtį. Puikiai atrodo tiek įjungus, tiek išjungus šviesą.“

# Specifikacijos

## Lemputės charakteristikos

- Naudojimo paskirtis: Patalpose
- Lempos forma: Ne kryptinė lempuė
- Kištukinis lizdas: E27
- Reguliuojamas šviesos srautas: Taip
- Bulb Material: Glass

## Lemputės matmenys

- Aukštis: 10,6 cm
- Plotis: 6,1 cm

## Ilgamžiškumas

- Jungiklio ciklų skaičius: 20 000
- Nominali naudojimo trukmė: 15 000 val.

## Aplinkosauga

- Disposal of the product: Pasibaigus (ekonominiams) eksploataavimo laikui, šalinkite gaminį pagal vietines taisykles ir nemeskite jo kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis. Tinkamai šalinant gaminį ir (arba) baterijas, galima išvengti galimų neigiamų padarinių aplinkai ir žmonių sveikatai.

## Šviesos savybės

- Spalvos indeksas (CRI): 80
- Spalvos temperatūra: 1800 K
- Nominalus šviesos srautas: 250 lm
- Įkaitimo iki 60 % šviesos srauto trukmė: viso srauto šviesa akimirksniu
- Spalvų kodas: 818 | CCT of 1800K

## Kita

- EyeComfort: Taip
- LED Innovations: EyeComfort
- Papildomos funkcijos: Pritemdoma, Dekoratyvinis

## Kitos savybės

- Efektyvumas: 62 lm/W

## Pakuotės informacija

- EAN: 8719514315433
- EOC: 871951431543300
- Gaminio pavadinimas: LED classic 25W A60 E27GOLD SP D RF SRT4

## Energijos sąnaudos

- Galingumo koeficientas: 0.7
- Įtampa: 220-240 V
- Galingumas: 4 W
- Galios vatais atitikmuo: 25 W

## Gaminio matmenys ir svoris

- Ilgis: 10,6 cm

#### Techniniai duomenys

- Dažnis: 50-60 Hz

#### Pakuotės matmenys ir svoris

- EAN/UPC – gaminys: 8719514315433
- Grynas svoris: 0,03 kg
- Grynasis svoris: 0,05 kg
- Aukštis: 14,6 cm
- Ilgis: 6,5 cm
- Plotis: 6,3 cm



Išleidimo data: 2025-04-11  
Versija: 0.373

© 2025 Signify Holding. Visos teisės saugomos. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)