

PHILIPS

Skaidri žvakės formos
volframinė lemputė 4,9 W
(ekv. 40 W) C35 E14

Išmanusis šviesos diodas

Reguliuojama balta

Stiklas

Tiesiog prijunkite ir naudokitės

Valdykite WiZ programėle arba
balsu



8719514372061



Pasirinkite šiltai arba šaltai baltos šviesos lemputę

Sukurkite išmanų apšvietimą naudodami mažesnes lempas su „Philips Smart LED“ reguliuojamomis baltomis vintažo stiliaus „Filament“ žvakių formos lemputėmis su E14 pagrindu. Ši lemputė prijungta prie „WiZ“. Norėdami valdyti „WiZ“ programėle arba balsu, naudokite su turimu „Wi-Fi“.

Paprasta nustatyti

- Lengva įjungti ir paleisti. Veikia su jūsų turimu „Wi-Fi“.

Išmanusis valdymas

- Valdykite bet kur naudodami išmanų telefoną.
- Valdymas balsu naudojant „Google Assistant“, „Alexa“ arba „Siri“ nuorodas.

Išmaniosios savybės

- Išmanus pritemdymas naudojant programą, balsą ar reguliatorių
- Automatizuokite apšvietimą naudodami grafikus
- Energijos stebėjimas

Apšvietimo režimai

- Reguluojama balta šviesa nuo šilto iki šalto atspalvio ir iš anksto nustatomi režimai
- „Customize Scenes“ su iš anksto nustatytais dinaminės šviesos režimais.

Ypatybės

Tiesiog prijunkite ir naudokitės

„WiZ“ veikia su jūsų turimu „Wi-Fi“ maršrutizatoriumi, jokių papildomų sąsajų nereikia. Tiesiog prijunkite naująją šviesą, atsisiųskite „WiZ“ programėlę ir naudokitės!

Valdykite būdami bet kur

Su išmaniuoju telefonu savo „WiZ“ lempas valdykite būdami bet kur. Jums nebereikės nerimauti, ar tikrai išeidami užgesinote šviesą. „WiZ“ programėlė veikia su „iOs“ ir su „Android“.

Valdymas balsu

Valdykite apšvietimą ne rankomis, o balsu bei „Google Assistant“, „Amazon Alexa“ arba „Siri“ nuorodomis. Pasinaudokite paprastomis balso komandomis, norėdami įjungti arba išjungti apšvietimą, paryškinti arba prislopinti, pakeisti spalvą ir nustatyti tinkintus apšvietimo režimus.

Išmanusis pritemdymas

Pritemdykite šviesas iki norimo lygio išmaniuoju telefonu, per „WiZmote“ arba balso komanda. Nereikia montuoti brangių apšvietimo reguliatorių.

Automatizuokite apšvietimą naudodami grafikus

Automatizuokite apšvietimą pagal savo dienos ar savaitės įpročius. Nustatykite šviesas įsijungti prieš jums grįžtant namo ir pasirūpinkite, kad jos būtų išjungtos, kai šviesti nereikia.

Energijos stebėjimas

„WiZ“ programėlė stebi, kiek energijos suvartoja jūsų lempos. Peržiūrėkite savaitės ar dienos ataskaitą ir sumaniai planuokite, kartu taupydami namuose elektros energiją.

Reguliuojama balta šviesa nuo šilto iki šalto atspalvio ir iš anksto nustatomi režimai

Rinkitės iš plataus energiją teikiančios šaltos baltos ir ramiamos šiltos baltos šviesos atspalvių arba tiesiog naudokite iš anksto nustatomus režimus, pvz., „Focus“ ar „Relax“, kurie padės sukurti geriausią aplinką jūsų darbams ir poilsiui.

Pritaikomos scenos

Derinkite įvairias spalvas ir baltą šviesą, sukurdami geriausią foninį apšvietimą kiekvienai akimirksniui. Išsaugokite nustatymus ir bet kada juos įjunkite pakartotinai per programėlę, su „WiZmote“ arba balso komandomis.

Specifikacijos

Lemputės charakteristikos

- Naudojimo paskirtis: Patalpose
- Lempos forma: C35
- Kištukinis lizdas: E14
- Technologija: Išmanusis belaidis ryšys
- Stiklo tipas: Skaidrus
- Reguliuojamas šviesos srautas: Su specialiais apšvietimo reguliatoriais

Lemputės matmenys

- Aukštis: 11,3 cm
- Svoris: 0,03 kg
- Plotis: 3,5 cm

Ilgaamžiškumas

- Vidutinė eksploatacijos trukmė (po 2,7 val. per parą): 15 metai
- Šviesos srauto stabilumo koeficientas: 70%
- Jungiklio ciklą skaičius: 20 000
- Nominali naudojimo trukmė: 15 000 val.

Šviesos savybės

- Spalvų darna: 6 SDCM
- Spalvos indeksas (CRI): 90
- Spalvos temperatūra: 2700–6500 K
- Šviesos spalvos kategorija: Reguliuojama balta
- Nominalus šviesos srautas: 470 lm
- Pradėjimo šviesti laikas: <0.5 s
- Įkaitimo iki 60 % šviesos srauto trukmė: viso srauto šviesa akimirksniu

Kita

- EyeComfort: Taip

Kitos savybės

- Lemputės srovė: 33 mA
- Efektyvumas: 95 lm/W

Pakuotės informacija

- EAN: 8719514372061
- EOC: 871951437206100
- Gaminio pavadinimas: PHI WFB 40W C35 E14 927-65 CL 1PF/6

Energijos sąnaudos

- Galingumo koeficientas: 0.5
- Įtampa: 220-240 V
- Galingumas: 4,9 W
- Galios vatais atitikmuo: 40 W
- Energijos efektyvumo etiketė (EEL): F

Gaminio matmenys ir svoris

- Ilgis: 11,3 cm

Nominaliosios reikšmės

- Nominalus veikimo laikotarpis: 15 000 val.
- Nominalusis šviesos srautas: 470 lm
- Nominalioji galia: 4.9 W

Techninė priežiūra

- Garantija: 2 metai

Techniniai duomenys

- Dažnis: 50-60 Hz
- EPREL registracijos numeris: 1901127

Pakuotės matmenys ir svoris

- EAN/UPC – gaminys: 8719514372061
- Grynas svoris: 0,03 kg
- Grynasis svoris: 0,07 kg
- Aukštis: 16 cm
- Ilgis: 7 cm
- Plotis: 7 cm
- Medžiagos numeris (12NC): 929003017621



Išleidimo data: 2024-09-17
Versija: 0.159

© 2024 Signify Holding. Visos teisės saugomos. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com