

# PHILIPS

Donutclip stalinis  
šviestuvas

Staliniai šviestuvai

4000 K

Rožinė

Reguliuojamas šviesos srautas



8719514396876



## Jauki šviesos diodų šviesa, kuri nevargina akių

Prisegama skaitymo lemputė su integruota ličio baterija, kad būtų patogiau

### Aukščiausia kokybė

- EyeComfort - akims maloni šviesa

### Valdiklis

- Kelių lygių pritemdymas

# Ypatybės

## Patogumas akims

Prasta šviesa gali sukelti akių nuovargį. Kadangi daugelis iš mūsų daugiausiai laiko praleidžia patalpose, tinkamas namų apšvietimas yra svarbiau nei bet kada anksčiau. Mūsų gaminiai atitinka griežtus bandymų kriterijus, įskaitant mirgėjimo, blyksėjimo, akinimo, spalvų

perteikimo ir pritemdymo, kad būtų užtikrinta, jog jie atitinka „EyeComfort“ reikalavimus. „Philips“ LED lemputės ne tik skleidžia malonią šviesą, bet ir palaiko ją tokią visą eksploataavimo laiką, užtikrindamos pastovią šviesos kokybę, išvestį ir spalvas daugiau nei dešimtmetį.

Ijunkite tokią šviesą, kuri maloni jūsų akims. Jūsų akys jums padėkos.

## Kelių lygių pritemdymas

Sukurkite akimirksniui tinkamą nuotaiką pasirinkdami iš skirtingų pritemdymo lygių.

# Specifikacijos

## Lemputės charakteristikos

- Naudojimo paskirtis: Patalpose

## Dizainas ir apdaila

- Spalva: Rožinė
- Medžiaga: Metalas, Plastiko

## Ilgaamžiškumas

- Jungiklio ciklų skaičius: 15 000

## Aplinkosauga

- Disposal of the product: Pasibaigus (ekonominiam) eksploataavimo laikui, šalinkite gaminį pagal vietines taisykles ir nemeskite jo kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis. Tinkamai šalinant gaminį ir (arba) baterijas, galima išvengti galimų neigiamų padarinių aplinkai ir žmonių sveikatai.

## Papildoma funkcija / priedas

- Pritaikomas lemputės gaubtuvėlis: Ne
- Pritemdoma nuotolinio valdymo pultu: Ne
- Integruota LED: Taip
- Pridėtas nuotolinio valdymo pultelis: Ne

## Šviesos savybės

- Spalvų darna: 6 SDCM
- Spalvos indeksas (CRI): 90

## Kita

- Sukurta specialiai: Miegamasis, Svetainė, Darbo kabinetas
- Stilius: Šiuolaikiškas
- Tipas: Staliniai šviestuvai
- EyeComfort: Taip
- Papildomos funkcijos: Pritemdoma

## Kitos savybės

- Lemputės srovė: 600 mA
- Efektyvumas: 76 lm/W

## Gaminio matmenys ir svoris

- Grynas svoris: 0,25 kg
- Aukštis: 38 cm
- Ilgis: 9,9 cm
- Plotis: 29 cm

## Techninė priežiūra

- Garantija: 2 metai

## Techniniai duomenys

- Naudojimo laikas iki: 15 000 val.
- Bendras įrenginio skleidžiamų liumenų skaičius: 175
- Šviesos spalva: 4000
- Elektros energija: 5 V
- Reguliuojamo šviesos srauto įrengimas: Kelių lygių pritemdymas – Nenaudokite su apšvietimo regulatoriumi
- LED: Taip
- Pridėtos lemputės galia vatais: 3
- IP kodas: IP20
- Apsaugos klasė: III klasė

8719514396876

**Pakuotės matmenys ir svoris**

- EAN/UPC – gaminys: 8719514396876
- Grynasis svoris: 0,25 kg
- Grynasis svoris: 0,38 kg
- Aukštis: 18 cm
- Ilgis: 6,5 cm
- Plotis: 17 cm
- Medžiagos numeris (12NC): 929003179607



Išleidimo data: 2024-08-12  
Versija: 0.363

© 2024 Signify Holding. Visos teisės saugomos. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)