

PHILIPS

„Utrecht“ stulpinis
šviestuvai, 20 W E27, be
lemputės

Lauko šviestuvai

Be lemputės

Antracitas

Atsparus vandeniui

8719514417557



Mėgaukitės gražiai apšviestu sodu

Šis „Philips Utrecht“ lauko stulpas yra dailaus dizaino, pagamintas iš nerūdijančiojo plieno. Jis sukuria išsklaidytą švytėjimą jūsų sodui ir suteikia aukštos kokybės apšvietimą erdvėms, kuriose leidžiate laiką bendraudami.

Lengva naudoti

- Lemputė nepridedama

Dizainas jūsų sode

- Rinkitės lauke atraminesius šviestuvus

Aukščiausia kokybė

- Aukštos kokybės nerūdijantysis plienas ir sintetika

Sukurta laukui


- IP44 – atsparus orų pokyčiams

Ypatybės

Lemputė nepridedama

Prie šio šviestuvo šviesos lemputė nepridedama, todėl galite pasirinkti šviesos srautą, kuris geriausiai tinka jūsų patalpai ir asmeniniam skoniui. „Philips“ šviesos diodų lemputės pasirinkimas užtikrins aukštos kokybės ir ilgai veikiančią šviesos šaltinį.

Rinkitės lauke atrامينius šviestuvus



Šiais atraminiais šviestuvais apšviesite didžiąją kiemo dalį, sodą, terasos kraštus ar išryškinsite įvažiavimus ir takelius dėl puikiai atitinkančio aukščio.

Aukštos kokybės nerūdijantis plienas ir sintetika

Ši „Philips“ lempa specialiai sukurta lauko erdvėms. Ji patvari ir ilgaamžė, todėl apšvies jūsų sodą kas naktį. Lemputė pagaminta iš kokybiško nerūdijančio plieno ir sintetikos.

IP44 – atsparus orų pokyčiams



Šis „Philips“ lauko šviestuvus yra specialiai sukurtas drėgnai lauko aplinkai ir buvo kruopščiai išbandytas siekiant užtikrinti atsparumą vandeniui. Jo IP44 įvertinimas reiškia, kad jis buvo sertifikuotas kaip apsauga nuo dulkių ir vandens pusrū – puikiai tinka bendram naudojimui lauke.

Specifikacijos

Dizainas ir apdaila

- Spalva: Antracito
- Medžiaga: Nerūdijančio plieno

Aplinkosauga

- Disposal of the product: Pasibaigus (ekonominiam) eksploataavimo laikui, šalinkite gaminį pagal vietines taisykles ir nemeskite jo kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis. Tinkamai šalinant gaminį ir (arba) baterijas, galima išvengti galimų neigiamų padarinių aplinkai ir žmonių sveikatai.

Papildoma funkcija / priedas

- Reguliuojamas aukštis: Ne
- Pritaikomas lemputės gaubtuvėlis: Ne
- Apsauga nuo rūdžių, apsauga nuo dulkių: Taip
- Dvikryptė šviesa: Ne
- „click!FIX“ tvirtinimas: Taip
- Dienos ir nakties jutiklis: Ne
- Tikslus šviesos srautas: Ne
- Reguliuojamas šviesos srautas: Ne
- Pritemdoma nuotolinio valdymo pultu: Ne
- FFP – nepatogumų nesukelianti pakuotė: Ne
- Atsparumas įvairioms oro sąlygoms: Taip
- Integruota LED: Ne
- Judesio bei dienos ir nakties jutiklis: Ne
- Judesio jutiklis: Ne
- Puikiai tinka kurti aplinkai: Ne
- Puikiai tinka tvirtinti vertikaliai / horizontaliai: Taip
- Puikiai tinka orientaciniam apšvietimui: Ne
- Tinkamas montuoti nukreipiant aukštyn ir žemyn: Ne
- Puikiai tinka instaliuoti į sieną ir lubas: Ne
- Pasukama galvutė (kairėn / dešinėn): Ne
- Nešiojamas: Ne
- Pridėtas maitinimo adapteris: Ne
- Pridedama apsauginė mova: Ne
- Pridėtas nuotolinio valdymo pultelis: Ne
- Atsparios aukštos kokybės medžiagos: Taip
- Laisvai sukasi į visas puses: Ne
- Saulės energija: Ne
- Atlenkiamą galvutė (aukštyn / žemyn): Ne
- Pridėtas „JK“ kištukas: Ne
- USB įkrovimas: Ne
- Šiltai balta šviesa: Ne
- Nepraleidžia vandens: Taip
- Dekoratyvinis: Ne
- Dekoratyvinis: Ne

Sodas

- Sodas: Sodui ir vidiniam kiemui

Šviesos savybės

- Spalvos indeksas (CRI): 0

Kita

- Sukurta specialiai: Sodui ir vidiniam kiemui
- Stilius: Šiuolaikiškas
- Tipas: Stulpiniai šviestuvai
- EyeComfort: Ne
- Papildomos funkcijos: Atsparūs vandeniui

Gaminio matmenys ir svoris

- Grynas svoris: 0,76 kg
- Aukštis: 80 cm
- Ilgis: 12 cm
- Plotis: 12 cm

Techninė priežiūra

- Garantija: 2 metai

Techniniai duomenys

- Naudojimo laikas iki: 0 val.
- Bendras įrenginio skleidžiamų liumenų skaičius: 0
- Šviesos spalva: 2700
- LED: Ne
- Cokolis / dangtelis: E27
- IP kodas: IP44
- Apsaugos klasė: I klasė
- Keičiamasis šviesos šaltinis: Taip

Pakuotės matmenys ir svoris

- EAN/UPC – gaminys: 8719514417557
- Grynas svoris: 0,76 kg
- Grynasis svoris: 0,93 kg
- Aukštis: 81 cm
- Ilgis: 13 cm
- Plotis: 13 cm



Išleidimo data: 2025-01-28
Versija: 0.393

© 2025 Signify Holding. Visos teisės saugomos. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com