

PHILIPS

„Python“ sieninis
šviestuvai, 6 W

Lauko šviestuvai

4000 K

Antracitas

Atsparus vandeniui

8719514417618



Mėgaukitės gražiai apšviestu sodu

Antracito spalvos „Philips Python“ sieninis šviestuvai suteikia jūsų sienai modernią išvaizdą. Jis nušviečia ir apšviečia jūsų įėjimą išsklaidyta ir šaltai balta šviesa.

Tvarūs šviesos sprendimai

- Ilga naudojimo trukmė – iki 25 000 valandų

Pažangus LED apšvietimas

- 5 metų garantija LED sistemai
- Aukštos kokybės LED šviestuvai

Aukščiausia kokybė

- Aukštos kokybės aliuminis ir sintetika

Sukurta laukui

- IP44 – atsparus orų pokyčiams

Ypatingos savybės

- Integruotas judesio ir sutemų iki aušros jutiklis

Aukštos kokybės apšvietimas

- Šalta balta šviesa 4000K

Ypatybės

Ilga naudojimo trukmė – iki 25 000 valandų



Patikima aukštos kokybės LED lemputė veikia iki 25 000 valandų. Galite būti ramūs žinodami, kad jums nereikės rūpintis priežiūra daugelį metų, o kiekvieną vakarą mėgautis tobula sodo šviesa.

5 metų garantija LED sistemai



Be standartinės šiam šviestuvui siūlomos 2 metų garantijos, „Philips“ LED sistemai (LED moduliui ir tvarkyklei) taip pat suteikia 5 metų garantiją.

Aukštos kokybės LED šviestuvai

Šiose LED lemputėse naudojama unikali „Philips“ sukurta technologija. Jie įsijungia akimirksniu ir sukuria optimalų šviesos srautą, kuris jūsų sode išryškina ryškias spalvas.

Aukštos kokybės aliuminis ir sintetika

Ši „Philips“ lempa specialiai sukurta lauko erdvėms. Ji patvari ir ilgaamžė, todėl apšvies jūsų sodą kas naktį. Lemputė pagaminta iš presuoto aliuminio ir aukštos kokybės sintetikos.

IP44 – atsparus orų pokyčiams




Šis „Philips“ lauko šviestuvai yra specialiai sukurtas drėgnai lauko aplinkai ir buvo kruopščiai išbandytas siekiant užtikrinti atsparumą vandeniui. Jo IP44 įvertinimas reiškia, kad jis buvo sertifikuotas kaip apsauga nuo dulkių ir vandens pūslių – puikiai tinka bendram naudojimui lauke.

Integruotas judesio ir sutemų iki aušros jutiklis



Su įmontuotu judesio jutikliu šie žibintai automatiškai pasveikina jus, kai grįžtate namo sutemus, arba užsidega lankytojams atvykus. Unikali funkcija nuo sutemų iki aušros automatiškai įjungia šviesą, kai lauke sutemsta – puikiai tinka ilgais vasaros vakarais arba jūsų saugumui užtikrinti.

Šalta baltą šviesa 4000K



Ar žinojote, kad skirtingi baltos šviesos atspalviai atpažįstami pagal skirtingas spalvų temperatūras, matuojamas kelvinais (K)? Žemesnė spalvų temperatūra sukuria šiltą, jaukią baltą šviesą, o aukštesnė spalvų temperatūra – šaltą, energingesnę baltą šviesą. Šis šviestuvai skleidžia šiltą, baltą šaltą šviesą esant 4000 K.

Specifikacijos

Dizainas ir apdaila

- Spalva: Antracito
- Medžiaga: Nerūdijančio plieno

Aplinkosauga

- Disposal of the product: Pasibaigus (ekonominiam) eksploataavimo laikui, šalinkite gaminį pagal vietines taisykles ir nemeskite jo kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis. Tinkamai šalinant gaminį ir (arba) baterijas, galima išvengti galimų neigiamų padarinių aplinkai ir žmonių sveikatai.

Papildoma funkcija / priedas

- Reguliuojamas aukštis: Ne
- Pritaikomas lemputės gaubtuvėlis: Ne
- Apsauga nuo rūdžių, apsauga nuo dulkių: Taip
- Dvikryptė šviesa: Ne
- „click!FIX“ tvirtinimas: Taip
- Dienos ir nakties jutiklis: Ne
- Tikslus šviesos srautas: Ne
- Reguliuojamas šviesos srautas: Ne
- Pritemdoma nuotolinio valdymo pultu: Ne
- FFP – nepatogumų nesukelianti pakuotė: Ne
- Atsparumas įvairioms oro sąlygoms: Taip
- Integruota LED: Taip
- Judesio bei dienos ir nakties jutiklis: Ne
- Judesio jutiklis: Ne
- Puikiai tinka kurti aplinkai: Ne
- Puikiai tinka tvirtinti vertikaliai / horizontaliai: Taip
- Puikiai tinka orientaciniam apšvietimui: Ne
- Tinkamas montuoti nukreipiant aukštyn ir žemyn: Ne
- Puikiai tinka instaliuoti į sieną ir lubas: Ne
- Pasukama galvutė (kairėn / dešinėn): Ne
- Nešiojamas: Ne
- Pridėtas maitinimo adapteris: Ne
- Pridedama apsauginė mova: Ne
- Pridėtas nuotolinio valdymo pultelis: Ne
- Atsparios aukštos kokybės medžiagos: Taip
- Laisvai sukasi į visas puses: Ne
- Saulės energija: Ne
- Atlenkiamą galvutė (aukštyn / žemyn): Ne
- Pridėtas „JK“ kištukas: Ne
- USB įkrovimas: Ne
- Šiltai balta šviesa: Ne
- Nepraleidžia vandens: Taip
- Dekoratyvinis: Ne
- Dekoratyvinis: Ne

Sodas

- Sodas: Sodui ir vidiniam kiemui

Šviesos savybės

- Spalvos indeksas (CRI): 80

Kita

- Sukurta specialiai: Sodui ir vidiniam kiemui
- Stilius: Šiuolaikiškas
- Tipas: Sieniniai šviestuvai
- EyeComfort: Ne
- Papildomos funkcijos: Atsparūs vandeniui

Gaminio matmenys ir svoris

- Grynas svoris: 0,42 kg
- Aukštis: 21,5 cm
- Ilgis: 17,1 cm
- Plotis: 8,4 cm

Techninė priežiūra

- Garantija: 5 metai

Techniniai duomenys

- Naudojimo laikas iki: 25 000 val.
- Bendras įrenginio skleidžiamų liumenų skaičius: 500
- Šviesos spalva: 4000
- LED: Taip
- Pridedamo šviesos šaltinio energijos klasė: E
- IP kodas: IP44
- Apsaugos klasė: II klasė
- Keičiamasis šviesos šaltinis: Taip

Pakuotės matmenys ir svoris

- EAN/UPC – gaminys: 8719514417618
- Grynas svoris: 0,42 kg
- Grynasis svoris: 0,51 kg
- Aukštis: 23 cm
- Ilgis: 9,5 cm
- Plotis: 18 cm



Išleidimo data: 2024-11-21
Versija: 0.361

© 2024 Signify Holding. Visos teisės saugomos. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com