

PHILIPS

Moire lubinis
šviestuvus 36W

Lubiniai šviestuvai

2700 K

Balta



8719514431706



Jauki šviesos diodų šviesa, kuri nevargina akių

„Philips“ šviesos diodų šviestuvai šviečia taip, kad nevargina jūsų akių.

Šviesos efektas

- Šiame lubiniame šviestuve naudojama pntinės optikos technologija, sumaniai paskirstant šviesą taip, kad bendras apšvietimas būtų geresnis. Šis šviestuvus turi piramidinės mikrostruktūros lęšį, kuris šviesą išsklaido ir tolygiai paskirsto, todėl ji yra malonesnė akims.

Paprasta išbandyti

- Paprastas sumontavimas

Šviesos efektas

- Vienodas šviesos paskirstymas

Aukščiausia kokybė

- Paprastas valymas

Ilgamžiškumas

- Itin ilgas naudojimo laikas, net 15 000 valandų

Ypatybės

Pintinė optika

Šiame lubiniame šviestuve naudojama pintinės optikos technologija, sumaniai paskirstant šviesą taip, kad bendras apšvietimas būtų geresnis. Šis šviestuvus turi piramidinės mikrostruktūros lęšį, kuris šviesą išsklaido ir tolygiai paskirsto, todėl ji yra malonesnė akims.

Paprastas sumontavimas

Daugiau nekils jokių rūpesčių dėl montavimo. Tiesiog pritvirtinkite arba pakabinkite šviestuvą ant sienos arba lubų ir įkiškite kištuką; dabar šviestuvus paruoštas užsidegti.

Vienodas šviesos paskirstymas

Tolygiai paskirstykite šviesą po kambarius.

Paprastas valymas

Lygios ir lengvai valomos medžiagos, todėl jūsų namai visada atrodys patraukliai – nuo grindų iki lubų.

Itin ilgas naudojimo laikas, net 15 000 valandų

„Philips“ šviesos diodų technologija pratęsia gaminio naudojimo trukmę iki 15 000 valandų.

Specifikacijos

Lemputės charakteristikos

- Naudojimo paskirtis: Patalpose

Dizainas ir apdaila

- Spalva: Balta
- Medžiaga: Metalas, Plastiko

Ilgaamžiškumas

- Jungiklio ciklų skaičius: 15 000

Aplinkosauga

- Disposal of the product: Pasibaigus (ekonominiam) eksploataavimo laikui, šalinkite gaminį pagal vietines taisykles ir nemeskite jo kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis. Tinkamai šalinant gaminį ir (arba) baterijas, galima išvengti galimų neigiamų padarinių aplinkai ir žmonių sveikatai.

Papildoma funkcija / priedas

- Pritaikomas lempučių gaubtuvėlis: Ne
- Pritemdoma nuotolinio valdymo pultu: Ne
- Integruota LED: Taip
- Pridėtas nuotolinio valdymo pultelis: Ne

Šviesos savybės

- Spalvų darna: 6 SDCM
- Spalvos indeksas (CRI): 80

Kita

- Sukurta specialiai: Miegamasis, Svetainė, Valgomasis, Virtuvei, Darbo kabinetas, Garažas
- Stilius: Šiuolaikiškas
- Tipas: Lubiniai šviestuvai
- EyeComfort: Taip

Kitos savybės

- Lemputės srovė: 180 mA
- Efektyvumas: 100 lm/W

Gaminio matmenys ir svoris

- Grynas svoris: 1,1 kg
- Aukštis: 8 cm
- Ilgis: 49 cm
- Plotis: 49 cm

Techninė priežiūra

- Garantija: 5 metai

Techniniai duomenys

- Naudojimo laikas iki: 15 000 val.
- Skersmuo: 490 mm
- Bendras įrenginio skleidžiamų liumenų skaičius: 3600
- Šviesos spalva: 2700
- Elektros energija: 220–240 AC
- Reguliuojamo šviesos srauto įrengimas: Ne
- LED: Taip
- Pridėtos lempučių galia vatais: 36
- IP kodas: IP20
- Apsaugos klasė: I klasė

Pakuotės matmenys ir svoris

- EAN/UPC – gaminys: 8719514431706
- Grynasis svoris: 1,05 kg
- Grynasis svoris: 2,18 kg
- Aukštis: 52,2 cm
- Ilgis: 9,7 cm
- Plotis: 52,2 cm
- Medžiagos numeris (12NC): 929003198001



Išleidimo data:
2024-09-08
Versija: 0.250

© 2024 Signify Holding. Visos teisės saugomos. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com