

# PHILIPS

Mauve lubinis  
šviestuvas 16W

Lubiniai šviestuvai

2700 K

Balta

Jutiklis



8719514431843



## Judesį aptinkantis šviestuvas, kad būtų patogiau ir būtų taupoma energija

Naudokitės patogiau, taupydami energiją. „Philips“ judesį aptinkantį šviesos diodų lubinį šviestuvą lengvai įjungia ir išjungia jutiklis, todėl galite iš kambarių išeiti ar į juos patekti nespausdami jungiklio. Platus aptikimo diapazonas ir tiesioginio veikimo šviesos diodų technologija užtikrina, kad namų apšvietimas veiks tik esant poreikiui

### Paprasta išbandyti

- Dėl integruoto automatinio judesio jutiklio šis šviestuvas automatiškai įsijungia kam nors praėjus netoliese.
- Paprastas sumontavimas

### Ilgamžiškumas

- Energijos taupymas

# Ypatybės

## Integruotas judesio jutiklis

### Paprastas sumontavimas

Daugiau nekils jokių rūpesčių dėl montavimo. Tiesiog pritvirtinkite arba

pakabinkite šviestuvą ant sienos arba lubų ir įkiškite kištuką; dabar šviestuvus paruoštas užsidegti.

## Energijos taupymas

Taupo energiją – tai padės ne tik sutaupyti sąskaitoms, bet ir tausoti aplinką.

# Specifikacijos

## Lemputės charakteristikos

- Naudojimo paskirtis: Patalpose

## Dizainas ir apdaila

- Spalva: Balta
- Medžiaga: Metalas, Plastiko

## Ilgaamžiškumas

- Jungiklio ciklų skaičius: 15 000

## Aplinkosauga

- Disposal of the product: Pasibaigus (ekonominiam) eksploatavimo laikui, šalinkite gaminį pagal vietines taisykles ir nemeskite jo kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis. Tinkamai šalinant gaminį ir (arba) baterijas, galima išvengti galimų neigiamų padarinių aplinkai ir žmonių sveikatai.

## Papildoma funkcija / priedas

- Pritaikomas lempučių gaubtuvėlis: Ne
- Pritemdoma nuotolinio valdymo pultu: Ne
- Integruota LED: Taip
- Pridėtas nuotolinio valdymo pultelis: Ne

## Šviesos savybės

- Spalvų darna: 6 SDCM
- Spalvos indeksas (CRI): 80

## Kita

- Sukurta specialiai: Miegamasis, Svetainė, Valgomasis, Virtuvei, Darbo kabinetas, Garažas
- Stilius: Šiuolaikiškas
- Tipas: Lubiniai šviestuvai
- EyeComfort: Taip
- Papildomos funkcijos: Jutiklis

## Kitos savybės

- Lemputės srovė: 140 mA
- Efektyvumas: 106 lm/W

## Gaminio matmenys ir svoris

- Grynas svoris: 0,5 kg
- Aukštis: 7,2 cm
- Ilgis: 32 cm
- Plotis: 32 cm

## Techninė priežiūra

- Garantija: 5 metai

## Techniniai duomenys

- Naudojimo laikas iki: 15 000 val.
- Skersmuo: 320 mm
- Bendras įrenginio skleidžiamų liumenų skaičius: 1700
- Šviesos spalva: 2700
- Elektros energija: 220–240 AC
- Reguliuojamo šviesos srauto įrengimas: Ne
- LED: Taip
- Pridėtos lempučių galia vatais: 16
- IP kodas: IP20
- Apsaugos klasė: I klasė

## Pakuotės matmenys ir svoris

- EAN/UPC – gaminy: 8719514431843
- Grynas svoris: 0,48 kg
- Grynasis svoris: 0,79 kg
- Aukštis: 34,2 cm
- Ilgis: 8,2 cm
- Plotis: 34,2 cm
- Medžiagos numeris (12NC): 929003195801



Išleidimo data:  
2024-09-08  
Versija: 0.253

© 2024 Signify Holding. Visos teisės saugomos. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)