

PHILIPS

Ozziet lubinis
šviestuvai 22W

Lubiniai šviestuvai

4000 K

Balta

Reguliuojamas šviesos srautas



8719514432024



Vienas šviestuvai. Dvi šviesos zonos. Trys nustatymai.

Šis modernus, aptakus, plonas baltas dizainas atrodo taip pat gerai išjungtas, kaip ir įjungtas. Švarias apvalias pagrindinės šviesos linijas akcentuoja subtili linijinė kraštinė šviesa. Derinkite abi šviesas ir sukurkite 3 unikalius apšvietimo nustatymus. Pagrindinis įmontuotasis šviestuvai suteikia šaltą 4000 K srautą, o linijinis kraštinis akcentinis šviestuvai – šiltą 2700 K srautą. Lempa yra 3 dydžių, todėl puikiai tiks bet kuriame jūsų namų kambaryje. Patogi atminties funkcija padeda įsiminti jūsų naujausią nustatymą. Taigi, jei jums patinka visiškai baltas dizainas su daugybe funkcijų, „Ozziet“ yra idealus lubinis šviestuvai jums.

Sukurtas jūsų svetainei ar miegamajam

- Puikiai tinka tiek ilsintis, tiek bendraujant

Tinka jūsų interjerui

- Itin plonas dizainas

Paprasta išbandyti

- Įsimena mėgstamą režimą, kad būtų lengva pasirinkti
- Paprastas sumontavimas

Šviesos efektas

- Dviejų zonų šviesa

Ypatybės

Puikiai tinka tiek ilsintis, tiek bendraujant

Svetainė yra kiekvienų namų širdis. Tai vieta, kur šeimos nariai atsipalaiduoja ir bendrauja su svečiais. Svetainės ir miegamojo kambario apšvietimas turi būti lengvai reguliuojamas, kad jį būtų galima pritaikyti skirtingiems poreikiams per visą dieną. Atidžiai priderinti šviesos šaltiniai ir žaismingi sluoksniai sukuria erdvės pojūtį ir suteikia kambariui šilumos bei jaukumo.

Itin plonas dizainas

Plonas dizainas puikiai tinka kambariams su žemomis lubomis, kadangi jį galima įrengti lygiai su paviršiumi.

Įsimena mėgstamą režimą, kad būtų lengva pasirinkti

Nesvarbu, ar jums norisi šilto švytėjimo jaukiam vakarui, ar ryškiai baltos šviesos, padedančios susikaupti, sistema įsimena mėgstamus režimus, kad būtų lengva pasirinkti.

Paprastas sumontavimas

Daugiau nekils jokių rūpesčių dėl montavimo. Tiesiog pritvirtinkite arba pakabinkite šviestuvą ant sienos arba lubų ir įkiškite kištuką; dabar šviestuvus paruoštas užsidegti.

Dviejų zonų šviesa

Pakeisti atmosferą kambaryje dar niekada nebuvo taip paprasta. „Philips SceneSwitch“ dviejų zonų LED lubinis šviestuvus leidžia nustatyti nuotaiką trimis unikaliais nustatymais. Pagrindinės ir linijinės kraštinės šviesų derinys suteikia jums variantų, kurie puikiai tinka vakarui su draugais, susikaupimui ir jaukioms akimirkoms. Nereikia apšvietimo regulatoriaus ar montuoti – tereikia esamo jungiklio.

Specifikacijos

Lemputės charakteristikos

- Naudojimo paskirtis: Patalpose

Dizainas ir apdaila

- Spalva: Balta
- Medžiaga: Plastiko

Ilgaamžiškumas

- Jungiklio ciklą skaičius: 20 000

Aplinkosauga

- Disposal of the product: Pasibaigus (ekonominiam) eksploatavimo laikui, šalinkite gaminį pagal vietines taisykles ir nemeskite jo kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis. Tinkamai šalinant gaminį ir (arba) baterijas, galima išvengti galimų neigiamų padarinių aplinkai ir žmonių sveikatai.

Papildoma funkcija / priedas

- Pritaikomas lempučių gaubtuvėlis: Ne
- Pritemdoma nuotolinio valdymo pultu: Ne
- Integruota LED: Taip
- Pridėtas nuotolinio valdymo pultelis: Ne

Šviesos savybės

- Spalvų darna: 6 SDCM
- Spalvos indeksas (CRI): 80

Kita

- Sukurta specialiai: Miegamasis, Svetainė, Valgomasis, Virtuvei, Darbo kabinetas, Garažas
- Stilius: Šiuolaikiškas
- Tipas: Lubiniai šviestuvai
- EyeComfort: Taip
- Papildomos funkcijos: Pritemdoma

Kitos savybės

- Lemputės srovė: 185 mA
- Efektyvumas: 113 lm/W

Gaminio matmenys ir svoris

- Grynas svoris: 1 kg
- Aukštis: 4,5 cm
- Ilgis: 40 cm
- Plotis: 40 cm

Techninė priežiūra

- Garantija: 5 metai

Techniniai duomenys

- Naudojimo laikas iki: 20 000 val.
- Skersmuo: 400 mm
- Bendras įrenginio skleidžiamų liumenų skaičius: 2500
- Šviesos spalva: 4000
- Elektros energija: 220-240 AC
- Reguliuojamo šviesos srauto įrengimas: Kelių lygių pritemdymas – Nenaudokite su apšvietimo reguliatoriumi
- LED: Taip
- Pridėtos lemputės galia vatais: 22
- IP kodas: IP20
- Apsaugos klasė: II klasė

Pakuotės matmenys ir svoris

- EAN/UPC – gaminy: 8719514432024
- Grynas svoris: 1 kg
- Grynasis svoris: 1,44 kg
- Aukštis: 42,5 cm
- Ilgis: 5,4 cm
- Plotis: 42,5 cm
- Medžiagos numeris (12NC): 929003196701



Išleidimo data: 2024-08-12
Versija: 0.251

© 2024 Signify Holding. Visos teisės saugomos. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com