

PHILIPS

18,5 W (ekv.150 W)
A80 E27 lemputė

Išmanusis šviesos diodas

Visų spalvų

Plastikas

Tiesiog prijunkite ir naudokitės

Valdykite „WiZ“ programa arba balsu



8719514437319



Spalvotas apšvietimas, atitinkantis jūsų nuotaiką

Įneškite spalvingą šviesą, panaudodami bet kokią standartinę lempą arba šviestuvą savo namuose, turėdami daugelio liumenu „Philips“ išmaniają visų spalvų lemputę. Ši lemputė prijungta prie „WiZ“. Norėdami valdyti „WiZ“ programa arba balsu, naudokite su turimu „Wi-Fi“.

Paprasta nustatyti

- Tiesiog prijunkite ir naudokitės

Išmanusis valdymas

- Valdykite iš bet kur naudodami išmanųjį telefoną
- Laisvos rankos ir valdymas balsu

Išmaniosios savybės

- Automatizuokite apšvietimą naudodami grafikus

Apšvietimo režimai

- Milijonai spalvų ir dinamiški apšvietimo režimai
- Reguluojama balta šviesa nuo šilto iki šalto atspalvio ir iš anksto nustatomi režimai
- „Customize Scenes“ su iš anksto nustatytais dinaminės šviesos režimais.
- Apšvieskite savo namus papildomu ryškumu

Ypatybės

Tiesiog prijunkite ir naudokitės



„WiZ“ veikia su jūsų turimu „Wi-Fi“ maršrutizatoriumi, jokių papildomų sąsajų nereikia. Tiesiog prijunkite naująją šviesą, atsisiųskite „WiZ“ programėlę ir naudokitės!

Valdykite būdami bet kur



Su išmaniuoju telefonu savo „WiZ“ lempas valdykite būdami bet kur. Jums nebereikės nerimauti, ar tikrai išeidami užgesinote šviesą. „WiZ“ programa veikia su „iOS“ ir su „Android“.

Laisvos rankos ir valdymas balsu



Valdykite apšvietimą tik savo balso skambesiu, tiesiog įjunkite integraciją su „Google“, „Alexa“ arba pridėkite prie savo „Siri“ sparčiųjų klavišų.

Automatizuokite apšvietimą naudodami grafikus

Automatizuokite apšvietimą pagal savo dienos ar savaitės įpročius. Nustatykite šviesas įsijungti prieš jums grįžtant namo ir pasirūpinkite, kad jos būtų išjungtos, kai šviesti nereikia.

Milijonai spalvų ir dinamiški apšvietimo režimai



Rinkitės iš milijono šviesų atspalvių ir sukurkite ypatingą atmosferą namuose. Mėgaukitės subtiliais skirtumais su įvairiais namų šviesos efektais

Reguliuojama balta šviesa nuo šilto iki šalto atspalvio ir iš anksto nustatomi režimai



Rinkitės iš plataus energiją teikiančios šaltos baltos ir raminamos šiltos baltos šviesos atspalvių arba tiesiog naudokite iš anksto nustatomus režimus, pvz., „Focus“ ar „Relax“, kurie padės sukurti geriausią aplinką jūsų darbams ir poilsiui.

Pritaikomos scenos



Derinkite įvairias spalvas ir baltą šviesą, sukurdami geriausią foninį apšvietimą kiekvienai akimirkai. Įrašykite ir bet kada įjunkite pakartotinai naudodami programą, nuotoliniu būdu arba balso komandomis.

Papildomas ryškumas



Pagyvinkite savo namus šia daugelio liumenų lempute. Šis šviestuvus, kurio ryškumas yra pakankamas, kad padėtų jums atlikti užduotis ar atsipalaiduoti, puikiai tinka ir didelėse erdvėse su aukštomis lubomis.

Specifikacijos

Lemputės charakteristikos

- Naudojimo paskirtis: Patalpose
- Lempos forma: A80
- Kištukinis lizdas: E27
- Technologija: Išmanusis belaidis ryšys
- Stiklo tipas: Matinis
- Lemputės apdaila: Matinis
- Reguliuojamas šviesos srautas:
Belaidis šviesos reguliavimas

Lemputės matmenys

- Aukštis: 16,3 cm
- Svoris: 0,3 kg
- Plotis: 8,3 cm

Ilgamžiškumas

- Vidutinė eksploatacijos trukmė (po 2,7 val. per parą): 15 metai
- Šviesos srauto stabilumo koeficientas: 70%
- Jungiklio ciklų skaičius: 50 000
- Nominali naudojimo trukmė: 15 000 val.

Šviesos savybės

- Spalvų darna: 6 SDCM
- Spalvos indeksas (CRI): 90
- Spalvos temperatūra: 2200–6500 (RGB) K
- Šviesos spalvos kategorija: Visų spalvų
- Nominalus šviesos srautas: 2452 lm
- Pradėjimo šviesti laikas: <0.5 s
- Įkaitimo iki 60 % šviesos srauto trukmė: viso srauto šviesa akimirksniu

Kita

- EyeComfort: Taip

Kitos savybės

- Lemputės srovė: 140 mA
- Efektyvumas: 132 lm/W

Pakuotės informacija

- EAN: 8719514437319
- EOC: 871951443731900
- Gaminio pavadinimas: PHI WFB 150W
A80 E27 922-65 RGB 1PF/6

Energijos sąnaudos

- Galingumo koeficientas: 0.5
- Įtampa: 220–240 V
- Galingumas: 18,5 W
- Galios vatais atitinkmuo: 150 W
- Energijos efektyvumo etiketė (EEL): E

Gaminio matmenys ir svoris

- Ilgis: 16,3 cm

Nominaliosios reikšmės

- Nominalus veikimo laikotarpis: 15 000 val.
- Nominalusis šviesos srautas: 2452 lm
- Nominalioji galia: 18.5 W

Techninė priežiūra

- Garantija: 2 metai

Techniniai duomenys

- Dažnis: 50–60 Hz
- EPREL registracijos numeris: 1901103
- Srauto matavimo nuoroda: Sphere

Pakuotės matmenys ir svoris

- EAN/UPC – gaminy: 8719514437319
- Grynas svoris: 0,22 kg
- Grynasis svoris: 0,31 kg
- Aukštis: 21,6 cm
- Ilgis: 10,5 cm
- Plotis: 10,7 cm



Išleidimo data: 2025-04-13
Versija: 0.195

© 2025 Signify Holding. Visos teisės saugomos. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com