

PHILIPS

Prailginimo laidas 2
m

Lauko šviestuvai

„GardenLink“

Juoda

Žemos įtampos; Atsparus
vandeniui



8719514477018



Sodo šviestuvai, kurį galite tiesiog įjungti, prijungti ir mėgautis

„Philips GardenLink“ žemos įtampos šeima siūlo daugybę lauko šviestuvų, kuriuos galite lengvai ir saugiai sumontuoti patys. Galite prijungti kelis šviestuvus prie vieno maitinimo šaltinio ir prijungti jį prie standartinio lizdo, tada lengvai pridėti papildomų šviestuvo arba pakeisti jų vietą, kada tik norite. Elektros laidų montavimas yra paprastas, o žema įtampa reiškia, kad nėra pavojaus pakenkti jums, jūsų vaikams ar jūsų augintiniams.

Lengva naudoti

- Suderinamas su visais GardenLink šviestuvais ir priedais
- Lengva įdiegti naudojant Pasukimo ir Užrakinimo jungtys

Saugu naudoti

- Ypač saugi dėl 12 V žemos įtampos

Aukščiausia kokybė

- Aukštos kokybės medžiagos

Ypatybės

Suderinamas su visais GardenLink šviestuvais ir priedais

Kiekvienas „GardenLink“ šviestuvas turi tą patį Pasukimo ir Užrakinimo jungtis lengvam montavimui ir prijungimui. Keičiant lauko apšvietimo poreikius, galite pakeisti šviestuvų ir priedų padėtį, kad kiekvienas jūsų sodų kampelis būtų apšviestas.

Lengva įdiegti naudojant Pasukimo ir Užrakinimo jungtys

Itin lengvas montavimas ir prijungimas prie gaminių Pasukimo ir Užrakinimo jungtys. Tiesiog įjunkite šviesas ir mėgaukitės!

Ypač saugi dėl 12 V žemos įtampos

Žemos įtampos (12 V) šviestuvus saugu montuoti patiems, nerizikuojant patirti elektros smūgį – nereikia profesionalaus elektriko.

Aukštos kokybės medžiagos

Ši „Philips“ Gardelink ilgintuvo laidas yra pagamintas iš patvarių, aukštos kokybės medžiagų ir pasižymi puikia apdaila. Todėl gaminys tvirtas ir ilgai veikiantis – jis atsparus korozijai ir gali atlaikyti bet kokias oro sąlygas

Specifikacijos

Dizainas ir apdaila

- Spalva: Juoda
- Medžiaga: Plastiko

Aplinkosauga

- Disposal of the product: Pasibaigus (ekonominiam) eksploataavimo laikui, šalinkite gaminį pagal vietines taisykles ir nemeskite jo kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis. Tinkamai šalinant gaminį ir (arba) baterijas, galima išvengti galimų neigiamų padarinių aplinkai ir žmonių sveikatai.

Papildoma funkcija / priedas

- 5 metų garantija LED moduliu: Taip
- Pritaikomas lempučių gaubtuvėlis: Ne
- Apsauga nuo rūdžių, apsauga nuo dulkių: Taip
- Atsparumas įvairioms oro sąlygoms: Taip

Sodas

- Sodas: Sodui ir vidiniam kiemui

Kita

- Sukurta specialiai: Sodui ir vidiniam kiemui
- Stilius: Šiuolaikiškas
- Tipas: Priedai
- EyeComfort: Ne
- Papildomos funkcijos: Žema įtampa, Atsparūs vandeniui

Gaminio matmenys ir svoris

- Grynas svoris: 0,13 kg
- Aukštis: 2,3 cm
- Ilgis: 200 cm
- Plotis: 2,3 cm

Techninė priežiūra

- Garantija: 2 metai

Techniniai duomenys

- Pridedamo šviesos šaltinio energijos klasė: netaikoma
- IP kodas: IP65

Pakuotės matmenys ir svoris

- EAN/UPC – gaminy: 8719514477018
- Grynas svoris: 0,13 kg
- Grynasis svoris: 0,16 kg
- Aukštis: 16 cm
- Ilgis: 2,5 cm
- Plotis: 15,5 cm



Išleidimo data: 2024-11-21
Versija: 0.328

© 2024 Signify Holding. Visos teisės saugomos. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com