

# PHILIPS

Montavimas ant sienos

ProjectLine

Apvali forma

4000K natūraliai balta šviesa

1400 lm

Integruotas judesio jutiklis

PHILIPS

ProjectLine

LED wall mount



Professional quality for your project

8719514954328



## Profesionali kokybė jūsų projektui

Energiją taupantis ir profesionalios kokybės LED (vidaus) sieninis šviestuvas. „ProjectLine“ sieninis laikiklis padeda taupyti energiją ir gali būti montuojamas ant sienos ir lubų. Puikiai tinka koridoriams, (viešiesiems) įėjimams, verandos apšvietimui, apsauginiam apšvietimui ir laiptų apšvietimui, kur yra daug natūralios baltos šviesos ir integruotas judesio jutiklis.

### Patikimas pasirinkimas

- Taupykite energiją nuo to momento, kai pasukate jungiklį

### Pasirinkite aukštos kokybės apšvietimą

- Galite būti užtikrinti tuo, ką perskaitėte ant „Philips“ pakuotės

### Ilgaamžiškumas

- Itin ilgas naudojimo laikas, net 35 000 valandų

# Ypatybės

## Efektyvus energijos naudojimas

Visi „Philips“ energijos taupymo įrenginiai taupo energiją nuo to momento, kai pasukate jungiklį. Per jų eksploataavimo laiką jie sunaudoja mažiau kW, todėl taip pat sumažėja sąskaita už energiją. Energijos taupymo lygis priklauso nuo šviestuvo tipo ir technologijos.

## Patikima kokybė:

„Philips“ laikosi savo pažadų dėl šviestuvų efektyvumo. Galite būti užtikrinti tuo, ką perskaitėte ant „Philips“ pakuotės apie šviesos galią, eksploataavimo laiką ir galią, atitinkančią kaitinamąsias lempas.

## Itin ilgas naudojimo laikas, net 35 000 valandų

„Philips“ šviesos diodų technologija pratęsia gaminio naudojimo trukmę iki 35 000 valandų.

# Specifikacijos

## Dizainas ir apdaila

- Korpuso spalva: Balta
- Korpuso medžiaga: Polikarbonatas
- Optinio dangtelio / lęšio apdaila: „Opal“
- Optinio dangtelio / lęšio medžiaga: Polikarbonatas

## Ilgaamžiškumas

- Aplinkos temperatūra: Nuo -20 iki +40 °C

## Garantija

- Garantinis laikotarpis: 3 metai

## Šviesos savybės

- Spalvos indeksas (CRI): 80
- Šviesos šaltinio spindulio kampas: 110
- Šviesos srauto leistinas nuokrypis: +/-10%
- Spalvų kodas: 840 neutrali balta
- Nuolatinis šviesos srautas: Ne
- Koreliuota spalvos temperatūra: 4000
- Pradinės spalvos: (0.38,0.38) SDCM <6
- Keičiamasis šviesos šaltinis: Ne
- Šviestuvo šviesos pluošto sklaida: 110°
- Šviesos srautas: 1 400 lm
- Didžiausias pritemdymo lygis: Netaikoma
- Optinė medžiaga: Polikarbonatas
- Optinis tipas: platus pluoštas
- Veikimo aplinkos temperatūra, Tq: 25 °C
- Prisotinta raudona (R9): <50
- Stroboskopinis efektas: 1,6
- Šviesos efektyvumas (vardinis) (nomin.): 90 lm/W
- „Unified glare rating“ CEN: Not applicable

## Kita

- Sukurta specialiai: Viešbutis ir Restoranas, Sodui ir vidiniam kiemui
- Papildomos funkcijos: ProjectLine, Atsparūs vandeniui

**Kitos savybės**

- CE ženklas: CE ženklas
- Atitinka ES RoHS: Taip
- Fotobiologinė sauga: Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778
- Fotobiologinės rizikos specifikacija: 0,2 m

**Maitinimas**

- Įvesties įtampa: nuo 220 iki 240
- Įsiveržimo srovė: 8
- Įsiveržimo laikas: 1,2
- Galios koeficientas (dalis): 0.7

**Energijos sąnaudos**

- Energijos sąnaudos: 15 W
- Energijos suvartojimo leistinas nuokrypis: +/-10%

**Gaminio matmenys ir svoris**

- Bendras skersmuo: 183
- Bendras aukštis: 66

**Techniniai duomenys**

- Jungimas: Sraigtinis 2 polių jungimo blokas
- Valdymo reduktoriaus gedimo dažnis, kai vidutinis naudingo tarnavimo laikas yra 35 000 val.: 5 %
- Tvarkyklė / maitinimo blokas / transformatorius: -
- Su tvarkykle: Taip
- Degumo ženklas: Skirtas montuoti ant paprastai degių paviršių
- Mirgėjimo vertė (PstLM): 1
- Laido užsiliepsnojimo bandymas: 650 °C temperatūra, trukmė 30 s
- Apsaugos nuo patekimo kodas: IP54 | Apsaugotas nuo dulkių kaupimosi, atsparus purlams
- Linijos dažnis: 50 or 60
- Šviesos srauto palaikymas esant 35 000 val. vidutiniam naudingo tarnavimo laikui\*: 70
- Mech. apsaugos nuo smūgio kodas: IK06 | 1 J
- Reduktorių skaičius: 1 vienetas
- Gaminių skaičius ant 16 A, B tipo MCB: 10
- IEC apsaugos klasė: II saugos klasė
- Tinka atsitiktiniam perjungimui: Taip
- Pritemdoma: Ne

**Pakuotės matmenys ir svoris**

- EAN/UPC – gaminys: 8719514954328
- Grynasis svoris: 0,41 kg
- Grynas svoris: 0,46 kg
- Aukštis: 7,2 cm
- Ilgis: 18,4 cm
- Plotis: 18,4 cm
- Medžiagos numeris (12NC): 911401861584



Išleidimo data: 2024-08-12  
Versija: 0.306

© 2024 Signify Holding. Visos teisės saugomos. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)