

PHILIPS

Įleidžiamas skydelis

ProjectLine

60x60 cm

4000K natūraliai balta šviesa

3200 lm

Su biuru suderinamas UGR <19



Profesionali kokybė jūsų projektui

Patikimos, energiją taupančios profesionalios LED plokštės. „ProjectLine“ plokštė padeda taupyti energiją ir tinka standartinio dydžio matomo profilio luboms. Ši plokštė puikiai tinka darbo vietoms dėl ryškios natūralios baltos šviesos ir UGR <19 („Unified Glare Rating“). Žemas UGR lygis reiškia mažą akinimą, užtikrinantį patogų darbo vietos apšvietimą ir bendrą produktyvumą.

Patikimas pasirinkimas

- Taupykite energiją nuo to momento, kai pasukate jungiklį

Pasirinkite aukštos kokybės apšvietimą

- Galite būti užtikrinti tuo, ką perskaitėte ant „Philips“ pakuotės

Ilgamžiškumas

- Itin ilgas naudojimo laikas, net 35 000 valandų

Ypatybės

Efektyvus energijos naudojimas

Visi „Philips“ energijos taupymo įrenginiai taupo energiją nuo to momento, kai pasukate jungiklį. Per jų eksploataavimo laiką jie sunaudoja mažiau kW, todėl taip pat sumažėja sąskaita už energiją. Energijos taupymo lygis priklauso nuo šviestuvo tipo ir technologijos.

Patikima kokybė:

„Philips“ laikosi savo pažadų dėl šviestuvų efektyvumo. Galite būti užtikrinti tuo, ką perskaitėte ant „Philips“ pakuotės apie šviesos galią, eksploataavimo laiką ir galią, atitinkančią kaitinamąsias lempas.

Itin ilgas naudojimo laikas, net 35 000 valandų

„Philips“ šviesos diodų technologija pratęsia gaminio naudojimo trukmę iki 35 000 valandų.

Specifikacijos

Dizainas ir apdaila

- Korpuso spalva: Balta
- Korpuso medžiaga: Plienas
- Optinio dangtelio / lęšio apdaila: Deimanto formos
- Optinio dangtelio / lęšio medžiaga: Akrilatas

Ilgaamžiškumas

- Aplinkos temperatūra: Nuo -10 iki +35 °C

Garantija

- Garantinis laikotarpis: 3 metai

Šviesos savybės

- Spalvos indeksas (CRI): 80
- Šviesos srauto leistinas nuokrypis: +/-10%
- Spalvų kodas: 840 neutrali balta
- Nuolatinis šviesos srautas: Ne
- Koreliuota spalvos temperatūra: 4000
- Pradinės spalvos: (0.3818, 0.3797) SDCM≤5
- Šviestuvo šviesos pluošto sklaida: 90°
- Šviesos srautas: 3 200 lm
- Optinė medžiaga: Polistirenas
- Optinis tipas: Spindulio kampas 90°
- Reflektoriaus medžiaga: Akrilatas
- Veikimo aplinkos temperatūra, Tq: 25 °C
- Prisotinta raudona (R9): <50
- Stroboskopinis efektas: 1,6
- „Unified glare rating“ CEN: 19
- Šviesos efektyvumas (vardinis) (nomin.): 88 lm/W

Kita

- Sukurta specialiai: Viešbutis ir Restoranas, Sodui ir vidiniam kiemui
- Papildomos funkcijos: ProjectLine, Jutiklis, Atsparūs vandeniui

Kitos savybės

- CE ženklas: CE ženklas
- Atitinka ES RoHS: Taip
- Fotobiologinė sauga: Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778
- Fotobiologinės rizikos specifikacija: 0,2 m

Maitinimas

- Įvesties įtampa: 220-240
- Įsiveržimo srovė: 15
- Įsiveržimo laikas: 0,2
- Galios koeficientas (dalis): 0.9

Energijos sąnaudos

- Energijos sąnaudos: 36 W
- Energijos suvartojimo leistinas nuokrypis: +/-10%

Gaminio matmenys ir svoris

- Bendras aukštis: 60
- Bendrasis ilgis: 595
- Bendras plotis: 595

Techniniai duomenys

- Jungimas: Įstumiama jungtis
- Valdymo reduktoriaus gedimo dažnis, kai vidutinis naudingo tarnavimo laikas yra 35 000 val.: 7,5 %
- Tvaryklė / maitinimo blokas / transformatorius: Maitinimo šaltinis (Įjungtas/išjungtas)
- Su tvarkykle: Taip
- Degumo ženklas: Skirtas montuoti ant paprastai degių paviršių
- Mirgėjimo vertė (PstLM): 1
- Laido užsiliepsnojimo bandymas: 650 °C temperatūra, trukmė 30 s
- Apsaugos nuo patekimo kodas: IP20 | Apsaugotas nuo lietimo pirštais
- Linijos dažnis: 50 or 60
- Šviesos srauto palaikymas esant 35 000 val. vidutiniam naudingo tarnavimo laikui*: 70

- Mech. apsaugos nuo smūgio kodas: IK02 | 0,2 J standartinis
- Reduktorių skaičius: 1 vienetas
- Gaminių skaičius ant 16 A, B tipo MCB: 35
- IEC apsaugos klasė:: II saugos klasė
- Tinka atsitiktiniam perjungimui: Taip
- Pritemdoma: Ne

Pakuotės matmenys ir svoris

- EAN/UPC – gaminys: 8719514955295
- Grynas svoris: 1,65 kg
- Grynasis svoris: 2,12 kg
- Aukštis: 63 cm
- Ilgis: 60 cm
- Plotis: 3,8 cm
- Medžiagos numeris (12NC): 911401865084



Išleidimo data:
2024-09-09
Versija: 0.225

© 2024 Signify Holding. Visos teisės saugomos. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com