

PHILIPS

Nepraleidžia
vandens

ProjectLine

120 cm

4000K natūraliai balta šviesa

3400 lm

8719514955424



Profesionali kokybė jūsų projektui

Vandeniui atsparios LED lemputės, nelaidūs vandeniui (oro sąlygomis atspari lemputė), tvirti šviesos diodai, skirti naudoti pramonėje. „ProjectLine“ atsparus vandeniui apšvietimas yra tvirtas (IK06) ir apsaugotas nuo dulkių patekimo ir vandens pusrų bet kuria kryptimi (IP65 apšvietimas). Gali būti montuojamas ant sienos (horizontaliai), lubų arba gali būti kabinamas. Puikiai tinka bendram (darbiniam) apšvietimui, sandėliavimo patalpoms, garažui ir rūsiams, pasižymi šiltos baltos šviesos srautu.

Patikimas pasirinkimas

- Taupykite energiją nuo to momento, kai pasukate jungiklį

Pasirinkite aukštos kokybės apšvietimą

- Galite būti užtikrinti tuo, ką perskaitėte ant „Philips“ pakuotės

Ilgaamžiškumas

- Itin ilgas naudojimo laikas, net 35 000 valandų

Ypatybės

Efektyvus energijos naudojimas

Visi „Philips“ energijos taupymo įrenginiai taupo energiją nuo to momento, kai pasukate jungiklį. Per jų eksploataavimo laiką jie sunaudoja mažiau kW, todėl taip pat sumažėja sąskaita už energiją. Energijos taupymo lygis priklauso nuo šviestuvo tipo ir technologijos.

Patikima kokybė:

„Philips“ laikosi savo pažadų dėl šviestuvų efektyvumo. Galite būti užtikrinti tuo, ką perskaitėte ant „Philips“ pakuotės apie šviesos galią, eksploataavimo laiką ir galią, atitinkančią kaitinamąsias lempas.

Itin ilgas naudojimo laikas, net 35 000 valandų

„Philips“ šviesos diodų technologija pratęsia gaminio naudojimo trukmę iki 35 000 valandų.

Specifikacijos

Dizainas ir apdaila

- Korpuso spalva: Pilka ir balta
- Korpuso medžiaga: Polikarbonatas
- Optinio dangtelio / lęšio apdaila: „Opal“
- Optinio dangtelio / lęšio medžiaga: Polikarbonatas

Ilgaamžiškumas

- Aplinkos temperatūra: Nuo -20 iki +35 °C

Aplinkosauga

- Tvarumo įvertinimas: -

Garantija

- Garantinis laikotarpis: 2 metai

Šviesos savybės

- Spalvos indeksas (CRI): 80
- Šviesos šaltinio spindulio kampas: -
- Šviesos srauto leistinas nuokrypis: +/-10%
- Spalvų kodas: 840 neutrali balta
- Nuolatinis šviesos srautas: Ne
- Koreliuota spalvos temperatūra: 4000
- Pradinės spalvos: (0.38, 0.38) SDCM≤6
- Keičiamasis šviesos šaltinis: Ne
- Šviestuvo šviesos pluošto sklaida: 120°
- Šviesos srautas: 3 400 lm
- Didžiausias pritemdymo lygis: Netaikoma
- Optinė medžiaga: Polikarbonatas
- Optinis tipas: Spindulio kampas 120°
- Reflektoriaus medžiaga: Polikarbonatas
- Prisotinta raudona (R9): >50
- Veikimo aplinkos temperatūra, Tq: 25 °C
- Stroboskopinis efektas: 1,6
- „Unified glare rating“ CEN: 27
- Šviesos efektyvumas (vardinis) (nomin.): 100 lm/W

Kita

- Sukurta specialiai: Viešbutis ir Restoranas, Sodui ir vidiniam kiemui
- Papildomos funkcijos: ProjectLine, Atsparūs vandeniui

Kitos savybės

- CE ženklas: CE ženklas
- ENEC ženklas: -
- Atitinka ES RoHS: Taip
- Fotobiologinė sauga: Photobiological risk group 0 @200mm to EN62778
- Fotobiologinės rizikos specifikacija: 0,2 m

Maitinimas

- Įvesties įtampa: 220-240
- Įsiveržimo srovė: 4,5
- Įsiveržimo laikas: 0,105
- Galios koeficientas (dalis): 0.9

Energijos sąnaudos

- Vidutinis CLO energijos suvartojimas: - W
- Pradinis CLO energijos suvartojimas: - W
- Energijos sąnaudos: 34 W
- Energijos suvartojimo leistinas nuokrypis: +/-10%

Gaminio matmenys ir svoris

- Bendras aukštis: 44,5
- Bendrasis ilgis: 1 198
- Bendras plotis: 35,5

Techniniai duomenys

- Kabelis: Kabelis 0,3 m be kištuko
- Jungimas: 2 polių jungimo mazgas
- Valdymo reduktoriaus gedimo dažnis, kai vidutinis naudingo tarnavimo laikas yra 35 000 val.: 7,5 %
- Valdymo sąsaja: -
- Tvarkyklė / maitinimo blokas / transformatorius: Maitinimo šaltinis (Ijungtas/išjungtas)
- Su tvarkykle: Taip
- Tvirtinimo medžiaga: -
- Degumo ženklas: Skirtas montuoti ant paprastai degių paviršių
- Mirgėjimo vertė (PstLM): 1
- Laido užsiliepsnojimo bandymas: 650 °C temperatūra, trukmė 30 s
- Apsaugos nuo patekimo kodas: IP65 | Apsaugotas nuo dulkių patekimo, atsparus srovei
- Linijos dažnis: 50 or 60
- Šviesos srauto palaikymas esant 35 000 val. vidutiniam naudingo tarnavimo laikui*: 65
- Mech. apsaugos nuo smūgio kodas: IK06 | 1 J
- Reduktorių skaičius: 1 vienetas
- Gaminių skaičius ant 16 A, B tipo MCB: 100
- IEC apsaugos klasė: II saugos klasė
- Tinka atsitiktiniam perjungimui: Taip
- Pritemdoma: Ne

Pakuotės matmenys ir svoris

- EAN/UPC – gaminy: 8719514955424
- Grynasis svoris: 0,29 kg
- Grynasis svoris: 0,44 kg
- Aukštis: 4,6 cm
- Ilgis: 126 cm
- Plotis: 3,8 cm
- Medžiagos numeris (12NC): 911401865784



Išleidimo data: 2024-08-12
Versija: 0.319

© 2024 Signify Holding. Visos teisės saugomos. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com