

PHILIPS

„Downlight“

Praktiškas

„Meson“ persipynusi
„Downlight“ optika

Sumažintas blizgesys

Didesnis komfortas

Balta



8720169173460



Jauki šviesos diodų šviesa, kuri nevargina akių

Apšvieskite savo erdvę „Philips EyeComfort LED Downlight“ šviestuvu, kuris užtikrina patogų šviesos šaltinį ir nevargina akių.

Paprasta išbandyti

- Idealiai tinka patalpose žemomis lubomis – labai subtiliai atrodo ir nekrenta į akis.

Ilgaamžiškumas

- Itin ilgas naudojimo laikas, net 15 000 valandų

Aukštos kokybės šviesos diodų šviestuvas, sukurtas naudoti dešimtmečius

- Mažesnis akinimas, didesnis komfortas.

Ypatybės

Tinka žemoms luboms **Konstrukcija** **Itin ilgas naudojimo laikas, net 15 000 valandų**

„Philips“ šviesos diodų technologija pratęsia gaminio naudojimo trukmę iki 15 000 valandų.

„EyeComfort“ su pntinės optikos technologija

Pntinės optikos technologija pagerina bendrą apšvietimo patirtį kasdieniniame gyvenime. 3D raštai įspausti mikroobjektyvai padeda išsklaidyti šviesą, todėl šviesa

pasiskirsto tolygiai, o tai gerokai sumažina akinimą. Toks apšvietimas yra ne tik švelni ir tolygi šviesa, kuri suteikia daugiau komforto jūsų akims, bet ir sumaniai perskirsto šviesą, kad apšviestos vietos apšvietimas mažiau akintų akis.

Specifikacijos

Lemputės charakteristikos

- Naudojimo paskirtis: Patalpose

Dizainas ir apdaila

- Spalva: Balta
- Medžiaga: Plastiko

Ilgaamžiškumas

- Vidutinė eksploatacijos trukmė (po 2,7 val. per parą): 15 metai
- Šviesos srauto stabilumo koeficientas: 70%
- Jungiklio ciklą skaičius: 7 500

Aplinkosauga

- Disposal of the product: Pasibaigus (ekonominiam) eksploataavimo laikui, šalinkite gaminį pagal vietines taisykles ir nemeskite jo kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis. Tinkamai šalinant gaminį ir (arba) baterijas, galima išvengti galimų neigiamų padarinių aplinkai ir žmonių sveikatai.

Papildoma funkcija / priedas

- Pritaikomas lempučių gaubtuvėlis: Ne
- Pritemdoma nuotolinio valdymo pultu: Ne
- Integruota LED: Taip
- Pridėtas nuotolinio valdymo pultelis: Ne

Šviesos savybės

- Šviesos spindulio kampas: 100 laipsnis (-iai)
- Spalvų darna: 6 SDCM
- Spalvos indeksas (CRI): 80
- Įkaitimo iki 60 % šviesos srauto trukmė: <2

Kita

- EyeComfort: Taip

Kitos savybės

- Lemputės srovė: 93 mA
- Efektyvumas: 76 lm/W

Energijos sąnaudos

- Galingumo koeficientas: 0.5

Gaminio matmenys ir svoris

- Grynas svoris: 0,09 kg
- Mažesnis ilgis: 12.5 cm
- Mažesnis plotis: 12.5 cm
- Aukštis: 3,5 cm
- Ilgis: 14 cm
- Įleidimo gylis: 11,7 cm
- Plotis: 14 cm

Techninė priežiūra

- Garantija: 1 metai

Techniniai duomenys

- Naudojimo laikas iki: 15 000 val.
- Skersmuo: 140 mm
- Bendras įrenginio skleidžiamų liumenų skaičius: 960
- Šviesos spalva: 4000 K
- Elektros energija: 220–240 V
- Reguliuojamo šviesos srauto įrengimas: Ne
- LED: Taip
- Pridėtos lempučių galia vatais: 12.5
- IP kodas: IP20
- Apsaugos klasė: II klasė

8720169173460

Pakuotės matmenys ir svoris

- EAN/UPC – gaminys: 8720169173460
- Grynasis svoris: 0,09 kg
- Grynasis svoris: 0,11 kg
- Aukštis: 14,1 cm
- Ilgis: 4,2 cm
- Plotis: 15,1 cm



Išleidimo data: 2025-02-19
Versija: 0.317

© 2025 Signify Holding. Visos teisės saugomos. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com