

PHILIPS

Kaitinimo žvakė
skaidri, 40 W P45 E27

Itin efektyvus

2700 K

485 lm

50 000 val



8720169188198



Ryškus šviesos diodų apšvietimas, puiki kokybė

„Philips“ šviesos diodų šviestuvai – sietynas užtikrina bendrąjį apšvietimo sprendimą kasdienei veiklai patalpose. Nedelsiant sumažinsite išlaidas energijai ir rečiau keisite lemputes, nesumažindami apšvietimo kokybės.

Aukštos kokybės apšvietimas

- Skirta Jūsų akių patogumui

Pasirinkite ilgalaikį sprendimą

- Geriau jūsų piniginei ir planetai
- Ilga lemputės naudojimo trukmė – iki 50 metų

Ypatybės

Švelnios LED lemputės, kurios nevargina akių



Lengva pastebėti, kaip ryškus apšvietimas gali varginti akis. Jei per

daug ryškus, atsiranda atspindžių. Jei per švelnus, jaučiate mirgėjimą. Dabar galite švelniai apšviesti savo pasaulį šviesos diodų lemputėmis, kurios sukurtos taip, kad nevargintų akių ir sukurtų tobulą atmosferą jūsų namuose.

Sutaupo iki 90 % energijos

Dėl šviesos diodų technologijos sutaupoma iki 90 % energijos, palyginti su standartinėmis lemputėmis. Todėl jos apsimoka ir kasmet sutaupote pinigų. Jos taip pat padeda saugoti gamtą.

Ilga lemputės naudojimo trukmė – iki 50 metų

Kadangi naudojimo trukmė yra iki 50 000 val., nereikės vargti ir dažnai keisti elektros lemputių – idealiu apšvietimo sprendimu mėgausitės ilgiau kaip 50 metų.

Specifikacijos

Lemputės charakteristikos

- Naudojimo paskirtis: Patalpose
- Lempos forma: Nekryptinė sietyno lemputė
- Kištukinis lizdas: E27
- Stiklo tipas: Skaidrus
- Lemputės apdaila: Skaidrus
- Reguliuojamas šviesos srautas: Ne

Lemputės matmenys

- Aukštis: 7,8 cm
- Plotis: 4,5 cm

Dizainas ir apdaila

- Medžiaga: Stiklas

Ilgaamžiškumas

- Jungiklio ciklų skaičius: 50 000
- Nominali naudojimo trukmė: 50 000 val.

Aplinkosauga

- Disposal of the product: Pasibaigus (ekonominiam) eksploataavimo laikui, šalinkite gaminį pagal vietines taisykles ir nemeskite jo kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis. Tinkamai šalinant gaminį ir (arba) baterijas, galima išvengti galimų neigiamų padarinių aplinkai ir žmonių sveikatai.

Šviesos savybės

- Spalvos indeksas (CRI): 80
- Spalvos temperatūra: 2700 K
- Nominalus šviesos srautas: 485 lm
- Įkaitimo iki 60 % šviesos srauto trukmė: viso srauto šviesa akimirksniu
- Spalvų kodas: 827 | CCT of 2700K

Kita

- EyeComfort: Taip
- LED Innovations: UltraEfficient, EyeComfort

Kitos savybės

- Efektyvumas: 210 lm/W

Pakuotės informacija

- EAN: 8720169188198
- EOC: 872016918819800
- Gaminio pavadinimas: LED CLA 40W P45 E27 2700K CL UE SRT4

Energijos sąnaudos

- Galingumo koeficientas: 0.4
- Įtampa: AC 220–240 V
- Galingumas: 2,3 W
- Galios vatais atitinkmuo: 40 W
- Energijos efektyvumo etiketė (EEL): A

Gaminio matmenys ir svoris

- Ilgis: 7,8 cm

Techniniai duomenys

- Dažnis: 50–60 Hz
- EPREL registracijos numeris: 1442634

Pakuotės matmenys ir svoris

- EAN/UPC – gaminys: 8720169188198
- Grynas svoris: 0,02 kg
- Grynasis svoris: 0,04 kg
- Aukštis: 12,7 cm
- Ilgis: 5,3 cm
- Plotis: 6,3 cm
- Medžiagos numeris (12NC):
929003626201



Išleidimo data:
2024-09-18
Versija: 0.426

© 2024 Signify Holding. Visos teisės saugomos. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com